

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme

Jetzt
testen!



Flexibel & Langlebig

Die neue
3M™ Hookit™ Scheibe 236U

Die 3M Hookit Schleifscheibe 236U mit einzigartiger 21-fach Lochung bietet höhere Absaugleistung und längere Lebensdauer.

Sie überzeugt durch schnelleren Abtrag und perfekte Ergebnisse.

Ideal einsetzbar für Holz, Lack, Metall und Kunststoff.

3M

Die neue 3M 236U

Die neue 3M™ 236U

Starke Leistung auf lange Zeit.

Herausragende Absaugung. Längere Lebensdauer.

Die Lebensdauer von Schleifscheiben wird stark vom abgesetzten Staub beeinflusst. Mit ihrer einzigartigen 21-fach Lochung sorgt die 3M Hookit Scheibe 236U für eine ungewöhnlich leistungsfähige Staubabsaugung. Hinzu kommt das Korn aus Premium-Aluminiumoxid, das besonders gegen Zusetzen beschichtet ist. Beide Elemente gemeinsam garantieren die lange Lebensdauer der 3M Hookit Scheibe 236U.

Flexibel einsetzbar – für die Oberfläche nach Wahl.


3M Hookit Scheiben 236U sind mit einer neuen C-Papierunterlage versehen, die eine höhere Flexibilität schafft. Die Scheiben sind vielfältig einsetzbar auf Holz, Lack, Metall, Kunststoff und vielen anderen Oberflächen.



Schnelles Schleifen. Schneller Wechsel.

Effizient arbeiten.

Die neue 3M Hookit Scheibe 236U ist Teil des 3M™ Hookit™ Systems. Dank der klettbeschichteten Rückseite können Sie die Scheibe sekunden-schnell wechseln. Unser Produktsortiment an Maschinen, Schleiftellern und Schleifmitteln bildet ein perfekt abgestimmtes Schleifsystem. Mit den verschiedenen Körnungen schleifen Sie in unterschiedlichen Anwendungsbereichen – und das immer schnell und mit besten Ergebnissen.





Geringeres Zusetzen. Beste Ergebnisse.

Die 3M Hookit Scheibe 236U für mehr Leistung und längere Lebensdauer.

Überzeugen Sie sich von ihren Vorteilen!

- Einzigartige 21-fach Lochung für verbesserte Staubabsaugung
- Premium-Schleifkorn, beschichtet gegen Zusetzen
- Neue C-Papierunterlage für verbesserte Flexibilität
- Schneller Scheibenwechsel mit dem 3M™ Hookit™ Klettsystem
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Beste Ergebnisse auf Holz, Lack, Metall, Kunststoff und vielen weiteren Oberflächen

3M™ Hookit™ Scheiben 236U – Ø 150 mm

ungelocht		21-fach gelocht			
Körnung	ID / Part.-Nr.	Körnung	ID / Part.-Nr.	KP	VE / MBM
P80	65261	P80	65231	100	500
P100	65262	P100	65232	100	500
P120	65263	P120	65233	100	500
P150	65264	P150	65234	100	500
P180	65265	P180	65235	100	500
P220	65266	P220	65236	100	500
P240	65267	P240	65237	100	500
P280	65268	P280	65238	100	500
P320	65269	P320	65239	100	500
P400	65271	P400	65240	100	500
P500	65272	P500	65241	100	500



3M Deutschland GmbH, Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss,
Telefon: 0 21 31 | 14 27 10, Fax: 0 21 31 | 14 32 00
E-Mail: schleifen.de@3m.com, www.3M.com/de/schleifen

SM 085
Stand März 2014
© 3M 2014, all rights reserved.