

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**3M™ ダイヤモンドグレード™  
コンスピクィティ反射シート  
車両用マーキング**


目立たない車両が、危険と損失を生んでいます。  
貼るだけでクルマの存在感を高める車両マーキングは、

## ■ 施工例

日本通運株式会社様



第一貨物株式会社様



日石三菱株式会社様



# 安全のグローバルスタンダードです。

## 三菱ふそう様 安全対策車



## 富士急行株式会社様



## 株式会社近鉄エクスプレス様



# 3M™ ダイヤモンドグレード™ コンスピキュイティ反射シート 983シリーズ

## 製品仕様

品番と色：983-10(白)、983-71(黄)、983-72(赤)、983-21(蛍光黄)

幅寸法：53.5mm×50m、53.5mm×45.7m

反射性能：下記の再帰反射係数を有しています。

観測角	入射角	白	黄	赤	蛍光黄
		代表値	代表値	代表値	代表値
0.33°	5°	650	500	150	500
	20°	—	—	90	—
	30°	250	200	75	200
	40°	200	150	50	150
	60°	30	25	—	25

(cd/lx/m<sup>2</sup>)

983シリーズには国連の車両用反射材の規格であるECER104の認証を受けたことを証明する国際認可マークが標示されています。

国際認可マークとは：

ECE R104の規則の要件に適合した製品は、表面に0.5m間隔で明瞭に読み取ることができ、かつ消えにくい国際認可マークを付すことが義務づけられています。(ECE R104 第5項の4参照)



参考：ECE R104で必要とされる再帰反射係数の規格値

観測角	入射角	白	黄	赤
		最小値	最小値	最小値
0.33°	5°	450	300	120
	20°	—	—	60
	30°	200	130	30
	40°	90	75	10
	60°	16	10	—

(cd/lx/m<sup>2</sup>)

## 簡単に施工できます。

車体への施工は、裏紙をはがして貼るだけ。ビスやネジ、接着剤、特殊な器具などは不要。

専門家の手を借りる必要はありません。水貼りの必要もありません。

注意：保安基準により車体前面に赤色反射テープ、車体後面に白色反射テープを貼ることは禁じられています。

3M、ダイヤモンドグレードは3M社の商標です。

# 3M

スリーエム ジャパン株式会社  
トランスポーターション セーフティ事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ref>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2019. All Rights Reserved.  
VSM-165-M(1019)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)