


3M™ 自動車補修作業向け保護具

安全性と快適さを両立したおすすめ製品をご紹介します



研磨
作業

3M™ 使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2

- 活性炭フィルターが悪臭を除去します。
- 排気弁付きで楽に呼吸ができます。
- 国家検定区分2合格品です。



※取り扱い上の注意：労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。局排措置をおこない、許容濃度以下でご使用ください。

3M™ BX™ クリアレンズ 保護めがね

- 色々な顔の大きさにもぴったり合います。
- ノーズパッドが柔らかく、鼻あたりが快適です。



3M™ コンフォートグリップグローブ

- ストレッチ加工で手にフィットします。
- 耐久性が高く、洗って繰り返し使用できます。



3M™ E-AR™ プッシュインズ™ 耳栓

- フォームをつぶさずに耳にねじ込むだけで簡単にフィットします。
- 外したときも首にかけられるひも付きです。



3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 9100シリーズ

- サイドウィンドーが左右広い視野を確保します。
- 作業箇所が良く見え、仕上がりの品質向上を助けます。




3M™ 使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2

- 国家検定区分2合格品です。
- 活性炭フィルターが悪臭を除去します。
- 排気弁付きで楽に呼吸ができます。



※取り扱い上の注意：労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。局排措置をおこない、許容濃度以下でご使用ください。

溶接
作業



3M


塗装 作業



3M™ リューザブル塗装用防護服 50425

- 膝をついての作業時、膝パッドが膝への負担を軽減します。
- 低発じん性* & 帯電防止加工処理** 済みの生地を採用しています。
- 洗濯して繰り返し使用できます。

*リントフリーを保证するものではありません。
**帯電防止加工処理は洗濯によって効果が薄まります。



3M™ 防毒マスク 6500 シリーズ

- 顔へのあたりが柔らかく、軽量デザインのシリコン製面体です。
- 呼吸がしやすいデュアルタイプです。
- ワンタッチで顔からマスクを着脱できるクイックラッチが付いています。



適合吸収缶
3M™ 吸収缶 6000 シリーズ

3M™ 防毒マスク 7000シリーズ

- 顔へのあたりの柔らかいシリコン製面体です。
- 視野が広く、安全に作業が行えます。



適合吸収缶
3M™ 吸収缶 7000 シリーズ

	製品名	発注品番	製品仕様	注文単位	
研 磨	3M™ 使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2	9913JV DS2	使用限度時間：9時間	10箱(10枚/箱)	
	3M™ BX™ クリアレンズ保護めがね	11471	防曇・防傷機能付、レンズ色：クリア	1個	
	3M™ E-A-R™ プッシュインズ™ 耳栓(ひも付き)	318-4001	ノイズリダクションレイティング：31dB	200組	
	3M™ コンフォートグリップグローブ	GLOVE M GLOVE L GLOVE XL	全長：21.5cm、手のひら周り：19.0cm 全長：22.5cm、手のひら周り：20.5cm 全長：22.5cm、手のひら周り：21.5cm	100双	
溶 接	3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 9100XX	501825	画面サイズ：73mm×107mm、遮光度：#5/#8/#9～#13	1個	
	3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 9100X	501815	画面サイズ：54mm×107mm、遮光度：#5/#8/#9～#13		
	3M™ スピードグラス™ 自動遮光溶接面 9100V	501805	画面サイズ：45mm×93mm、遮光度：#5/#8/#9～#13		
塗 装	3M™ 防毒マスク面体6500QL(防じん兼用:区分2)	6500QL CL2S 6500QL CL2M 6500QL CL2L	国家検定合格品(防じん兼用:区分2合格品)	1個	
	3M™ 吸収缶 6000シリーズ 6001/5911-S1有機ガス用吸収缶	6001/5911-S1	国家検定合格品、防じん機能を有する有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き	6組(2個/組)	
	3M™ 防毒マスク 7700J	7700J S 7700J M 7700J L	国家検定合格品	10個	
		3M™ 吸収缶 7000シリーズ 有機ガス用吸収缶	7011J-55 7011J-100	国家検定合格品、防じん機能を有する有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き	60個
		3M™ リューザブル塗装用防護服 50425	50425 M 50425 L 50425 XL	身長：167-176cm、胸囲：92-100cm 身長：174-181cm、胸囲：100-108cm 身長：179-187cm、胸囲：108-115cm	10枚

3M、BX、E-A-R、プッシュインズ、スピードグラスは、3M社の商標です。



スリーエムヘルスケア株式会社
安全衛生製品事業部
http://www.mmm.co.jp/ohesd/

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2014. All rights reserved
OHS-1505-A(121400)HK

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45～17:15 月～金(土・日・祝・年末年始は除く)