

Mastic 7662

Mastic auto aglomerante não secativo com tato permanente à base de borracha com cargas minerais. Massa isolante pode ser esticado, alongado e moldado em qualquer superfície irregular. Isento de metais pesados na formulação, atende aos requisitos da norma RoHS. Disponível nos tamanhos: 4g, 40 g, 60g, 100g e 1Kg ou conforme requerido.

Características do Produto

- Ótima rigidez dielétrica.
- Fácil aplicação e excelente conformabilidade.
- Excelente vedação contra poeiras e água.
- Não quebra ou se torna quebradiço mesmo após longo tempo de uso.



Normas

Atende os requisitos da norma europeia – RoHS (restrição ao uso de substâncias perigosas: chumbo, cádmio, mercúrio e cromo)

Exemplos de uso

- Evitar entrada de abelhas, insetos nos orifícios de postes de seção circular de redes de distribuição (tampar os furos de entrada dos fios terra);
- Vedação contra umidade em caixa de proteção de emenda de telefonia, caixa de passagem de cabos, de distribuição, painéis e etc;
- Proteção e vedação de partes internas dos carros, tais como: faróis, antenas, frisos, assoalhos etc;
- Isolamento contra penetração de água em chicotes automobilísticos.

Referências

Métodos de testes 3M.

Propriedades

Cor	Bege
Rigidez dielétrica (Volts /mm)	4500
Densidade g/cm ³ máximo	1,75
Penetração (cone 150g) 1/10mm	90
Teor de sólidos (%)	99,99
Absorção de umidade (%)	0,05
Teor de cinzas (%)	71,55
Aderência	Tato permanente
Secagem ao toque / total	Não secativo
Resistência a baixa temperatura. Aplicada nas placas de Aço, PVC, Polietileno (360hs a -30°C)	Material aderido a superfície sem mudanças ou descolamento. Excelente performance
Resistência a alta temperatura. Aplicada nas placas de Aço, PVC, Polietileno (360hs a 100°C)	Material aderido a superfície sem mudanças ou escorrimto. Excelente performance
Corrosão ao Cobre	Negativa
Temperatura de operação (°C) máx.	90

Valores típicos não devem ser utilizados para especificação

Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.

Armazenamento / Validade

A 3M do Brasil Ltda garante este produto por 2 anos, baseado na data da nota fiscal, desde que armazenado em suas embalagens originais em lugar seco (entre 16°C e 36°C) e com umidade relativa de até 80%.

Aviso importante

Antes de usar o Produto 3M, o CLIENTE declara e garante que avaliou e determinou que o Produto 3M é apropriado para a aplicação pretendida. O CLIENTE assume integral e irrestritamente todos os riscos e responsabilidades associadas a tal aplicação. Quaisquer declarações relacionadas ao produto não contidas especificamente no Boletim Técnico do Produto 3M, ou quaisquer informações contidas em ordens de compra ou outros documentos unilaterais do CLIENTE, não terão qualquer validade, salvo se expressamente aprovado, por escrito, pelo representante legal da 3M.

Garantia; Recurso limitado; Responsabilidade limitada

A 3M garante apenas que seus produtos e serviços estarão livres de defeitos nos materiais ou manufatura no momento da entrega. A 3M não dá qualquer outro tipo de garantia, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de mercantibilidade ou adequação ao uso a um propósito particular. Se o produto apresentar algum defeito de fabricação durante o período de garantia informado no Boletim Técnico do Produto, a 3M terá a opção de reparar ou substituir o Produto, ou reembolsar ao CLIENTE o preço efetivamente pago, sem qualquer complemento ou compensação, de qualquer natureza.

Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por quaisquer perdas e danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais emergentes do Produto 3M, incluindo, sem limitação, lucros cessantes, independentemente da teoria jurídica adotada.

Contato da 3M — Produtos Elétricos



Envie-nos uma mensagem

www.3M.com.br/eletricos

falecoma3m@mmm.com



Telefone para contato

0800.0132333



Endereço

3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera km110,

CX Postal 123, Campinas SP

CEP 13001-970