

Paint Like A Pro with 3M™ PPS™ Starter Kits

Experience **3M™ PPS™ Paint Preparation System**
now available in convenient and practical quantities:
6-Packs & 12-Packs available in Standard & Large Sizes

3M™ PPS™ Starter Kits & Refill Packs allows the opportunity for individuals to experience the same benefits that Professional Painters using 3M™ PPS™ Paint Preparation System tell us everyday:

- Improve quality by reducing outside contaminants
- Reduce coating waste by eliminating mixing cups and filters!
- Reduce Solvents
- Less Mess with Faster Prep & Clean-up Time
- Easy to use: Work Smarter, Not Harder



Find the adapter for YOUR spray gun at
3mspraysolutions.com/adapters

Part No.	Size	Micron (Filter) Size	Description, Items/Kit
16172	Standard 22 fl oz (or 650mL)	200	Standard size 3M™ PPS™ 6-pack starter kit with 6 disposable lids & liners with 200 micron filters, 1 standard size cup & collar, 1 standard size generic mix ratio insert, 10 sealing plugs
16173	Standard 22 fl oz (or 650mL)	200	Standard size 3M™ PPS™ 12-pack, refill pack 12 disposable lids & liners with 200 micron filters, and 10 sealing plugs
16372	Standard 22 fl oz (or 650mL)	125	Standard size 3M™ PPS™ 6-pack starter kit with 6 disposable lids & liners with 125 micron filters, 1 standard size cup & collar, 1 standard size generic mix ratio insert, 10 sealing plugs
16373	Standard 22 fl oz (or 650mL)	125	Standard size 3M™ PPS™ 12-pack, refill pack 12 disposable lids & liners with 125 micron filters, and 10 sealing plugs
16182	Large 28 fl oz (or 850mL)	200	Large size 3M™ PPS™ 6-pack starter kit with 6 disposable lids & liners with 200 micron filters, 1 standard size cup & collar, 1 standard size generic mix ratio insert, 10 sealing plugs
16183	Large 28 fl oz (or 850mL)	200	Large size 3M™ PPS™ 12-pack, refill pack 12 disposable lids & liners with 200 micron filters, and 10 sealing plugs
16382	Large 28 fl oz (or 850mL)	125	Large size 3M™ PPS™ 6-pack starter kit with 6 disposable lids & liners with 125 micron filters, 1 standard size cup & collar, 1 standard size generic mix ratio insert, 10 sealing plugs
16383	Large 28 fl oz (or 850mL)	125	Large size 3M™ PPS™ 12-pack, refill pack 12 disposable lids & liners with 125 micron filters, and 10 sealing plugs


For additional sizes, quantities, and a complete listing of spray gun adapters please visit 3mspraysolutions.com/adapters



Spray Like A Pro with 3M™ PPS™ Starter Kits



Try the 3M™ Accuspray™ Replaceable Atomizing Head Spray Gun family to eliminate spray gun maintenance kits and virtually eliminate the need to clean!

Atomizing Head	High Viscosity, Thick Coatings
 PN 16609 2.0 mm	Marine & Composites Gel Coats, Adhesives, Bottom Paints, Sound Dampening Coatings
 PN 16611 1.8 mm	Woodworking Latex Paints, Adhesives
 PN 16587	General Industrial Epoxies, Undercoatings, Hi-build Primers
	Transportation (Air and Wheeled) Undercoatings, Adhesives, Specialty Coatings
Recommended Spray Gun	3M™ Accuspray™ Spray Gun Model HGP (Pressure), PN 16587

Atomizing Head	Medium Viscosity
 PN 16570	Marine & Composites Gel Coats, Adhesives, Base Coats, Primers
 PN 16611 1.8 mm	Woodworking Stains, Base Coats, Lacquers
	General Industrial Primers, Base Coats, Adhesives
	Transportation (Air and Wheel) Adhesives, Primers, Base Coats
	Sign Shops Primer, Base Coats
Recommended Spray Gun	3M™ Accuspray™ Spray Gun Model HG18, PN 16570

Atomizing Head	Lower Viscosity, Finer Finish
 PN 16577	Marine & Composites Base, Clear Coats, Mold Releases
 PN 16612 1.4 mm	Woodworking Dye Stains, Clears, Lacquers
	General Industrial Medical Equipment Base/Clear, Mold Releases
	Transportation (Air and Wheel) Base, Clear, Single Stage
	Sign Shops Base, Clears
Recommended Spray Gun	3M™ Accuspray™ Spray Gun Model HG14, PN 16577

Warranty and Limited Remedy: 3M warrants that each 3M product meets the applicable 3M product specification at the time 3M ships the product. 3M MAKES NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. If the 3M product does not conform to this warranty, the sole and exclusive remedy is, at 3M's option, replacement of the 3M product or refund of the purchase price. **Limitation of Liability:** Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from the 3M product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted.

3M

Paint Application Systems
3M Center
Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000

3M, PPS and Accuspray are trademarks of 3M Company.
© 3M 2015. All rights reserved.
60-4402-7860-8

You Tube

Subscribe to our channel to watch comprehensive instructional videos
www.YOUTUBE.COM/3Mautobodyrepair

facebook

"LIKE" us on FACEBOOK
www.FACEBOOK.COM/3MCollision

Scan the QR code
for a quick
DEMO video!



Key Benefits of Using the 3M™ PPS™ Paint Preparation System

- Only one PPS™ cup for mixing and spraying
- Less Waste from mixing, filtering, and overspray can often help Painters save 10% on paint
- Up to 70% savings of cleaning solvent
- Closed system - no outside contamination
- Faster system - from mixing to disposal
- Less operator exposure to solvents. Designed to help reduce VOCs
- Spray gun functions at any angle, even upside down for consistent material transfer
- Reduce Preparation and Clean-up time, up to 50% time savings

- You will never clean a metal paint cup again!

For more information, contact your 3M Spray Solutions Specialist today. For more information, including demo and training videos, please visit our website at www.3Mspraysolutions.com

3M

Para tamaños adicionales, cantidades, y una lista completa de adaptadores para pistola atomizadora, por favor visite <http://3Mspraysolutions.com/adapters>

# de Parte	Tamaño	Tamaño en Micrones (Filtro)	Descripción, Artículos/Juego
16383	Grandes, 28 onzas (líquidas (o 850mL))	125	Tamaño Grande PPS™ de 3M™, Paquete de 12, Paquete de Repuesto, 12 Tapaderas y Envases Desechables con filtros de 125 micrones, y 10 Tapones Selladores.
16382	Grandes, 28 onzas (líquidas (o 850mL))	125	Tamaño Grande PPS™ de 3M™, Paquete de 6, Juego de Inicio con 6 Tapaderas y Envases Desechables con filtros de 125 micrones, 1 Taza y Collar de Tamaño Estándar, 1 Inserto Genérico de Coeficiente de Mezcla de Tamaño Estándar, 10 Tapones Selladores
16183	Grandes, 28 onzas (líquidas (o 850mL))	200	Tamaño Grande PPS™ de 3M™, Paquete de 12, Paquete de Repuesto, 12 Tapaderas y Envases Desechables con filtros de 200 micrones, y 10 Tapones Selladores.
16182	Grandes, 28 onzas (líquidas (o 850mL))	200	Tamaño Grande PPS™ de 3M™, Paquete de 6, Juego de Inicio con 6 Tapaderas y Envases Desechables con filtros de 200 micrones, 1 Taza y Collar de Tamaño Estándar, 1 Inserto Genérico de Coeficiente de Mezcla de Tamaño Estándar, 10 Tapones Selladores
16373	Estándar, 22 onzas (líquidas (o 650mL))	125	Tamaño Estándar PPS™ de 3M™, Paquete de 12, Paquete de Repuesto, 12 Tapaderas y Envases Desechables con filtros de 125 micrones, y 10 Tapones Selladores.
16372	Estándar, 22 onzas (líquidas (o 650mL))	125	Tamaño Estándar PPS™ de 3M™, Paquete de 6, Juego de Inicio con 6 Tapaderas y Envases Desechables con filtros de 125 micrones, 1 Taza y Collar de Tamaño Estándar, 1 Inserto Genérico de Coeficiente de Mezcla de Tamaño Estándar, 10 Tapones Selladores
16173	Estándar, 22 onzas (líquidas (o 650mL))	200	Tamaño Estándar PPS™ de 3M™, Paquete de 12, Paquete de Repuesto, 12 Tapaderas y Envases Desechables con filtros de 200 micrones, y 10 Tapones Selladores.
16172	Estándar, 22 onzas (líquidas (o 650mL))	200	Tamaño Estándar PPS™ de 3M™, Paquete de 6, Juego de Inicio con 6 Tapaderas y Envases Desechables con filtros de 200 micrones, 1 Taza y Collar de Tamaño Estándar, 1 Inserto Genérico de Coeficiente de Mezcla de Tamaño Estándar, 10 Tapones Selladores

- Mejore la calidad al reducir contaminantes externos
- ¡Reduzca desperdicio de revestimiento al eliminar tazas de mezcla y filtros!
- Reduce Disolvente
- Menos Desorden con Preparación y Limpieza Más Rápidos
- Fácil de utilizar: Trabaje con más inteligencia, no más duro

Conozca el **Sistema de Preparación de Pintura PPS™ de 3M™** ahora disponible en cantidades convenientes y prácticas: Los **paquetes de 6 y paquetes de 12** están disponibles en Tamaños Estándar y Grandes

Los Juegos de Inicio PPS™ de 3M™ y los Paquetes de Repuesto permiten la oportunidad para que individuos tengan las mismas ventajas que los pintores profesionales usando el Sistema de Preparación de Pintura PPS™ de 3M™ que nos dicen a diario:

Encuentre el adaptador para SU pistola atomizadora:
<http://3Mspraysolutions.com/adapters>

Pinte Como un Profesional con Los Juegos de Inicio PPS™ de 3M™

3M

Atomice como un Profesional con Los Juegos de Inicio PPST™ de 3M™

!Pruebe la familia de Cabezas Atomizadoras Reemplazables Accuspray™ de 3M™ de Pistola Atomizadora para eliminar juegos de mantenimiento para pistola atomizadora y para eliminar virtualmente la necesidad de limpiar!



Cabeza Atomizadora	Pistola Recomendada
PN 16609 Resinas Pigmentadas, Adhesivos, Pinturas Bajo la Línea de Flotación, Revestimientos PN 16601 Pinturas de Látex, Adhesivos PN 16611 Epóxicos, Revestimientos Bajo Carrocería, Adhesivos	PN 16587 Accuspray™ de 3M™, Modelo HGP (presión), PN 16587
Revestimientos Espesos de Alta Viscosidad	



Densa

Cabeza Atomizadora	Pistola Recomendada
PN 16570 Resinas pigmentadas, Adhesivos, Capas Base, Carpintería PN 16611 Tintes de Teñimiento, Capas Base, Lacas	PN 16570 Accuspray™ de 3M™, Modelo HG18, PN 16570
Viscosidad Mediana	



Mediana

Cabeza Atomizadora	Pistola Recomendada
PN 16612 Base, Capas Transparentes, Desprendimiento de Molde PN 16577 Tintes de Teñimiento, Transparentes, Lacas	PN 16577 Accuspray™ de 3M™, Modelo HG14, PN 16577
Viscosidad Más Baja, Acabado Más Fino	



Más Baja

3M

Paint Application Systems

3M Center
Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000

3M, PPS y Accuspray son marcas registradas de 3M Company.
© 3M 2014. Todos los derechos reservados.
60-4402-7860-8

YouTube

facebook

Suscríbase a nuestro canal para ver videos instructivos completos
www.YOUTUBE.COM/3Mautobodyrepair
Oprima "Like" en FACEBOOK
www.FACEBOOK.COM/3MCollision



!Escanee el código QR para un video rápido de Demostración!

Garantía y Remedio Limitado: 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con la especificación aplicable del producto de 3M al momento que 3M envía el producto. 3M NO HACE NINGUNAS GARANTÍAS O CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLICADA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Si el producto de 3M no se conforma con esta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra. **Limitación de Responsabilidad:** Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal afirmada.

- Solamente una taza PPST™ se utiliza para mezclar y rociar
- Menos desperdicio al mezclar, filtrar, y sobrecorriado en pintura
- Hasta el 70% de ahorros en disolvente limpiador
- Sistema cerrado - sin contaminación exterior
- Un sistema más rápido - desde la mezcla hasta el desecho
- Menos exposición del operador a solventes.
- Diseñado para ayuda a reducir el VOC
- La pistola atomizadora funciona desde cualquier ángulo, aún al revés para una transferencia constante del material
- Reduce tiempo de Preparación y Limpieza, hasta un 50% de ahorro de tiempo
- ¡Usted nunca limpiará una taza de pintura de metal otra vez!

Beneficios importantes al usar el Sistema de Preparación de Pintura PPST™ de 3M™



Para más información, póngase en contacto hoy con su Especialista de 3M Spray Solutions. Para más información, incluyendo demostración y videos de entrenamiento, por favor visite nuestro sitio web en www.3Mspraysolutions.com

3M