

3M™ 油とりマット 60J / 3M™ 油とりマット 150J


3M™ 油とりマットロール 91490J / 3M™ 油とりマットロール 91430J

3M™ 油とりマット、
国産製品となり
摩耗耐久性が向上。



3M™ 油とりマットスタンダード型は、
広さに合わせて選べるシートタイプと自由な長さにカットして
使用できる長尺のロールタイプをラインアップ。
オイル、水を吸収し、作業所の安全性を高めています。
また、油とりマットの下に敷いて、ズレを防止すると
ともに足や腰の疲労を軽減するクッション性に
富んだゴム製のマットベースを準備しています。

摩耗耐久性が向上! より長く、安心してご使用いただけます。



新油とりマット
2000回

旧油とりマット
250回

摩耗耐久性実験

3M™ 油とりマット M-RG36300E の旧油とりマットと
新油とりマットの摩耗耐久実験をおこないました。
右側の旧油とりマットは250回の摩耗試験で既に
毛玉状のほころびがあります。それに比べ左側の
新油とりマットは、2000回の摩耗実験でもスジが
ついただけで、ほころびは見られません。

油とりマットの特徴

3M™ 油とりマットは、油と水を吸収し、作業所内を清潔に保つとともに、油による転倒事故を防止します。

油・水を吸収

高いクッション性
(マットベース併用)

敷くだけの簡単設置

自由にカットし、
長さ調整可能(ロール)

こんなところに便利です。

工作機械の下



調理場等



油漏れのある場所



タイプ別製品

3M™ 油とりマット 60J
3M™ 油とりマット 150J

シート
タイプ



敷くだけで簡単

クッション性が高く、足や腰が疲れにくい油とりマットです。



3M™ 油とりマットロール 91490J
3M™ 油とりマットロール 91430J

ロール
タイプ




自由な長さにカット

使いたい所に合わせた長さにカットができ、きれいに収まります。



油とりマットと併せて使用し、ズレ防止と疲労を軽減するゴム製マット。

3M™ マットベース 60
3M™ マットベース 150



油とりマットとマットベースを併せてご使用いただくことで、マットのズレを防止するとともに、柔らかなクッション性が足や腰の疲労を軽減します。

品番	60J	150J
形状	シート	シート
サイズ	912mm×601mm	912mm×1501mm
重さ(目安)	160g/枚	390g/枚
荷姿	10枚/袋	5枚/袋
吸収量	9.6ℓ/袋	12ℓ/袋

品番	91490J	91430J
形状	ロール	ロール
サイズ	912mm×90m	912mm×30m
重さ(目安)	24kg/巻	8kg/巻
荷姿	1巻/袋	1巻/袋
吸収量	140ℓ/袋	46ℓ/袋

	3M™ マットベース 60	3M™ マットベース 150
サイズ	964mm×650mm	964mm×1541mm
重さ(目安)	2.8kg/枚	6.5kg/枚
荷姿	1枚/箱	1枚/箱
吸収量	—	—

※記載数値は実測値であり保証値ではありません。また、数値およびその他の表現は予告なく変更する場合がございます。

3Mは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルケア事業部
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2016. All Rights Reserved.

MAT-150-B (1016) BS

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-388

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます