

## Product Bulletin

### 製品説明書

## 3M™ スコッチカル™ フィルム JS1000XL シリーズ 不透過タイプ

### 1 定義

3M™ スコッチカル™ フィルム JS1000XL シリーズ不透過タイプは、屋外長期サイン用途のマーキングフィルムです。

### 2 特徴

- 表面に特殊な処理を施しており、表面の汚れの付着を軽減してフィルムの美観を保持し、メンテナンス性を向上します。
- 屋外看板・フリートマーキングなどの用途に適しています。
- 貼り付けは平滑な下地のみ行い、コルゲート板のような凹凸のある下地には使用しないで下さい。

### 3 製品特性

---

サイズ	1000mm×50m
コア	3 インチコア (内径 77 mm)
材質	ポリ塩化ビニル
フィルム色	カラーサンプル帳で御確認下さい。
光沢	高光沢、低光沢(カラーサンプル帳で御確認下さい)
剥離紙	両面ポリエチレンコート片面シリコン処理紙
厚さ	代表値 0.08mm (粘着剤含む)
重量	代表値 111g/m <sup>2</sup> (剥離紙含まない)
粘着剤	感圧型恒久タイプ アクリル系 着色あり(但し、一部の製品で無着色粘着剤を使用)
貼り付け温度	10～38°C(平滑面)
使用可能温度	-30～80°C(連続使用の場合は 65°C)
接着力	亜鉛鉄板 20N (25mm 幅) アルミニウム板 25N (25mm 幅) ステンレス板 25N (25mm 幅) アクリル塗装板 20N (25mm 幅) メラミン塗装板 20N (25mm 幅) ABS 樹脂 20N (25mm 幅)

---

#### 試験方法

フィルム厚：JIS K 7130 に準ずる。

接着力：JIS Z 0237 に準ずる。

特性における数値は、原則として温度20°C・湿度65%での試験結果を基にしています

#### 4 印刷性

- 防汚染処理を施しているため、各種インクやクリア等を用いての印刷は出来ません。

#### 5 耐候性

- 日本国内の標準的な環境下で屋外の垂直面に使用した場合、一般色は約8年の耐候性、メタリックタイプは約5年の耐候性を有しています。
- 耐候性の数値は当社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。地域、使用環境により異なることがありますのでご注意ください。

#### 6 特性

特性	試験方法	結果
引張り強度	引張試験機を用い、つかみ間隔 100mm で、300mm/分の速度で引っ張る	34N (25mm 幅)
伸び	同上 (JS1300XL、JS1800XL シリーズ)	120% 50%
寸法安定性	150mm×150mm のパネルに貼り付け、65℃で 48 時間加熱後のクロスカットの最大開きを測定する。	0.15mm
耐化学薬品性	40℃温水 (24 時間浸漬) エチレングリコール：水 (24 時間浸漬) SAE20.モーターオイル (24 時間浸漬) 10%塩酸 (10 分間浸漬) 10%アンモニア水 (10 分間浸漬) メチルアルコール (10 分間浸漬)	影響無し 影響無し 影響無し 影響無し 影響無し 影響無し

※ 試験条件を明記していないものは全て温度 20℃、相対湿度 65%での試験結果です。

#### 7 保管

- 直射日光の当たらない乾燥した場所に 38℃以下で保管してください。1 年間の保管が可能です。

#### 8 注意事項

- プラスチック下地に貼り付ける場合、材質によっては貼り付け後に気泡を生じるものがありますので事前のテストが必要です。
- 下地の形状（特にヘアラインなどが入った凹凸の下地）によっては、十分に接着力が得られない場合がございます。事前に接着力をご確認ください。
- JS1900XL、JS1900XLN(透明)はステンレス板に貼り付けての屋外使用は避けてください。
- 施工は貼り付け温度範囲内の環境下で行ってください。低温で施工を行う場合は、フィルムや貼り付け下地だけでなく、施工環境を貼り付け温度まで温めてから施工を行うようにしてください。また、局所的に伸ばすようなことはしないようにしてください。
- 一部の製品（別紙をご参照ください）では、加熱後にフィルムを伸ばして施工した場合、フィルム表面に白化や微細な割れが発生する可能性があります。そのような用途では、ご使用をお控えください。

#### 9 備考

- 廃材は産業廃棄物として処理してください。

## 10 免責事項

- ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。
- この説明書もしくは本件フィルムの使用・使用不能もしくは誤使用によって生じるあらゆる損失・損害に対し、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この説明書の著作権は当社に属します。よって、無断複製、引用等を禁じます。  
その他不明な点につきましては、当社担当販売員にお問い合わせください。

ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、スコッチカルは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

© 2025, 3M. All rights reserved.

PC-0213-03

2025/12/8

カスタマーコンタクトセンター  
製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

9:00-12:00、13:00-17:00 / 月～金  
(土日祝年末年始は除く)

## 別紙

※特注色については個別にお問い合わせください。

製品名
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1000XLN, 白, 1000 mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1002XLN, シルバーグレー, 1000 mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1004XLN, パーマネントグレー, 1000mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1206XLN, マゼンダ, 1000 mm x 50m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1217XLN, カージナルレッド, 1000mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1219XLN, ローズグレー, 1000 mm x50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1236XLN, カーミン, 1000 mm x 50m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1500XLN, ブラック, 1000 mm x 50m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1013XLN, ピュアグレー, 1000 mm x50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1014XLN, セメント, 1000 mm x 50m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1016XLN, アルミニウム, 1000 mm x50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1020XLN, フリントグレー, 1000 mmx 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1104XLN, ペイルクリーム, 1000 mmx 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1105XLN, デザートベージュ, 1000mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1108XLN, ストリートグレー, 1000mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1205XLN, パッションイトブラウン, 1000 mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1005XLN, サンバーグレー, 1000 mmx 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1009XLN, ホワイトマウス, 1000 mmx 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1010XLN, スレートグレー, 1000 mmx 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1225XLN, クリムゾン, 1000 mm x 50m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1228XLN, コルドバン, 1000 mm x 50m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1231XLN, ライトライラック, 1000mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1234XLN, オータムレッド, 1000 mmx 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1601XLN, インファントブルー, 1000mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1605XLN, グレープ, 1000 mm x 50m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1641XLN, プリミティブブルー, 1000mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1710XLN, マラカイトグリーン, 1000mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1611XLN, ナイトブルー, 1000 mm x50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1612XLN, セルリアンブルー, 1000mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1615XLN, レインブルー, 1000 mm x50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1616XLN, コバルトブルー, 1000 mmx 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1621XLN, ウルトラマリン, 1000 mmx 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1702XLN, ナイトフォレストグリーン, 1000 mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1704XLN, ターコイズグリーン, 1000mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1718XLN, ファンタジーグリーン, 1000 mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1802XLN, シルバーグレーメタリック, 1000 mm x 50 m, 1 ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1804XLN, ダウグレーメタリック, 1000 mm x 50 m, 1 ロール/箱

3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1805XLN,	シルバーメタリック, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1622XLN,	キングスブルー, 1000 mmx 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1623XLN,	エレガントブルー, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1624XLN,	フォーカスブルー, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1626XLN,	オリンピックブルー, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1627XLN,	ペルシアンブルー, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1632XLN,	イースターエッグ, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1639XLN,	インシグニアブルー, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1640XLN,	ユニバーサルブルー, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1642XLN,	ネイビーブルー, 1000 mmx 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1307XLN,	アンバーゴールドメタリック, 1000 mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1756XLN,	シチリアーノ, 1000 mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1310XLN,	シャンパンゴールド, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1900XLN,	トランスペアレント, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1233XLN,	クラシカルレッド, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1235XLN,	バーガンディ, 1000 mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1301XLN,	ゴールド, 1000 mm x 50m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1719XLN,	モイスチャーグリーン, 1000 mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1720XLN,	リバーサイドグリーン, 1000 mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1721XLN,	フォレストグリーン, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱
3M™ スコッチカル™ フィルム XL シリーズ JS1111XLN,	ファミリアグレー, 1000mm x 50 m, 1	ロール/箱