

Graphics & Architectural Markets Division
Product Bulletin

改訂 2019年02月15日

発行 2017年06月01日

スリーエムジャパン株式会社

グラフィックス&アーキテクチュラルマーケット事業部

3M™ スコッチカル™ 仮表示フィルム STR6002

1. 定義

3M™ スコッチカル™ 仮表示フィルム STR6002 は、再剥離用弱粘着剤を塗布した短期用マーキング用フィルムです。

2. 特徴

- 通常の3M™ スコッチカル™ フィルムの上に貼り付けて短期間使用する場合は、糊残りがなく容易に剥がすことができます。また、特殊構造（ブロックアウト構造）により、特に隠蔽性に優れていますので、内照看板に使用されたスコッチカル™ フィルムの目隠し用として最適です。

3. 製品特性

サイズ	1220mm × 50m
コア	3インチコア（内径77mm）
材質	ポリ塩化ビニル
光沢	高光沢白色（カラーサンプルで御確認下さい）
厚さ	代表値0.12mm（粘着剤含む）
粘着剤	感圧型再剥離タイプ
貼り付け温度	7~38℃
接着力	3M™ スコッチカル™ フィルム 3650 上 6N（25mm幅）

試験方法

フィルム厚：JIS K 7130 に準ずる。

接着力：幅25mmの帯状のフィルムをスコッチカル™フィルムに貼り付け、温度20℃、相対湿度65%で24時間放置する。その後、引張試験機を用いて、引張速度300mm/分で180°方向に引き剥がす。

4. 保管

- 直射日光の当たらない乾燥した場所に 38℃以下で保管してください。1年間の保管が可能です。

5. 耐候性

- 日本国内の標準的な環境下で屋外の垂直面に使用した場合、約3ヶ月の耐候性を有しています。
- 耐候性の数値は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。地域、使用環境により異なることがありますのでご注意ください。

6. 備考

- 本製品はスコッチカル™フィルム上に貼り付けてご使用ください。
- 他の下地、及びスクリーン印刷されたスコッチカル™フィルムへの貼り付けは、十分な接着力が得られない場合がありますのでご注意ください。
- 廃材は産業廃棄物として処理してください。

7. 免責事項

- ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。

8. 注意事項

- この使用説明書の著作権は弊社に属します。よって、無断複製、引用等を禁じます。

本仕様および外観は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告は全て弊社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任を全て負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書に依らない限り弊社は責任を負いません。

3M、スコッチカルは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
グラフィックス&アーキテクチュラルマーケット事業部
<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 0570-012-123
8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます