


IC・JCT・SA・PA向け 逆走対策製品

平成26年度より統一した逆走対策を実施することが決まりました。

高速道路会社は、重大事故につながる可能性の高い道路上での逆走に対し、これまで各種の防止対策を実施してきましたが、依然として逆走が多く発生している状況です。この状況を踏まえ発生要因を分析し、高速道路会社では、平成26年9月から、逆走が複数回発生している箇所、大型矢印標示などの視覚的な逆走抑制策、Uターン防止ラバーポールなどの物理的な逆走防止策を統一的に実施することを決定しました。



3M 逆走対策ソリューション




高い反射性能、柔軟性、耐衝撃性が特徴のプリズム型反射シートです。ガードレールの支柱や遮断管、各種柵など径の細い柱にも貼ることができます。

◆ 3M™ フレキシブルプリズム反射シート




ガードレールに直接貼り付けることができる蛍光色を使用した反射シートです。ソフト素材で2次災害のリスクを低減します。

◆ 3M™ ガードレール用反射シート CV983-23GRβ



超硬・超屈折率セラミックビーズ技術により、乾燥・降雨の状況を問わず、優れた反射効果を発揮する路面標示材です。

◆ 3M™ ステイマーク™ 全天候対応型貼付式路面標示材380AW



フルキューブコーナを採用し、より見やすい道路標識用反射シートです。蛍光色を使用することで、薄暮時や夜間の環境下においても高い視認性を発揮します。

◆ 3M™ ダイヤモンドグレート™ DG3超高輝度反射シート

● 3M、ステイマーク、ダイヤモンドグレートは3M社の商標です。



3M Japan Group

スリーエム ジャパン株式会社

トラフィック セーフティ・セキュリティ事業部

<http://www.mmm.co.jp/ref/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2015. All rights reserved
RFS-300-J (011501) ND

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 / 8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)