


3M™ 光ファイバーケーブル用クロージャ 2179CSJ



Make the most
of your **Network**




3M™ 光ファイバーケーブル用クロージャ 2179 CSJ

コンパクトボディで作業も簡便です

小型でユニークな構造をもった光ファイバーケーブル用クロージャ 2179CSJ。施工が簡単で作業のばらつきが減少します。また別売の外部ケースレジンキットを使って、さらに防水性能を上げることが可能です。

1 スライダーによる 締め付け

ボルトは 2 本のみで、締め付け工程が簡単になりました



2 独立したケーブル 把持金具

ケーブル毎に把持金具が独立している
ので固定作業が容易です



3 粘着シールパッキン

パッキンの固定挿入が楽に行え、作業のバラツキが減少します



その他の特長

4 ケーブル挿入口のシールは テープ巻き付け方式です

パッキンの選定や発注は不要で、選定ミスを減らせます

5 トレイ下に十分なスペースが あります

浸水検知器や予備芯線を収納可能で、収納用専用トレイを使う必要がありません

6 レジンキットへアップグレード できます

レジンで覆うことにより高い気密性、防水性を得られ、クロージャ浸水事故を減らせます

2179CSJ 製品仕様


項目	内容	
寸法	外寸法	440(400*) x 170 x 110 mm
	内寸法	280 x 120 x 90 mm
ケーブル導入形態	接続形態	直線または分岐接続
	ケーブル導入数	片端 2 条まで (未入線の場合は閉塞栓を使用して閉鎖)
	適用ケーブル径	φ8 ~ 17 mm
光ファイバテープ心線	心線接続形態	テープ単位相互接続
	収納方式	トレイ収納
	融着スリーブ収納数	10 本 / 1 トレイ
	付属トレイ枚数	5 枚
気密性能	39.2kPa	
IPX7 テスト	JIS C 0920	合格
気密テスト用バルブ径	7.7 mm (5号バルブ)	

※() 内寸法は突起部を除く寸法

装着例

浸水、高湿度現場には、こちらの別売キットをあわせてご使用ください

クロージャ内部



3M™ 2179CSJ レジンアップグレードキット 2179CSJ-UG

外部ケース + 解体可能型レジンで、

より高い気密性と防水性が得られます



(レジンは解体可能です)

① 外部ケースをかぶせます

② 外部ケース内にレジン注入します

2179CSJ 別売キット

●3M™ 2179CSJ 再接続キット 2179CSJ-RE

点検開閉、ケーブル増設時の再接続キットです。

溝	名称	数量	単位
1	ケーブルシールテープ	2	巻
2	サイドシール	1	巻
3	内部ケース解体ボルト M10 X 40mm P1.0mm	2	本
4	シリコングリースチューブ	1	個

●3M™ ROF/2179CSJ 分岐増設キット ROF-2179-JE

ケーブル1本増設、または撤去時用キットです。

2179CSJ 再接続キット 2179CSJ-RE と組み合わせてお使いください。

溝	名称	数量	単位
1	シーリングワッシャ	2	個
2	閉塞栓	1	本
3	金属バンド	2	個
4	アース線	1	本
5	シリコンチューブ (220cm 青黄緑赤紫 各1本)	5	本

●3M™ 2179CSJ レジンアップグレードキット 2179CSJ-UG

3M™ 光ファイバケーブル用クロージャ 2179CSJ を

3M™ 解体解体可能型レジン光ケーブル接続キットへアップグレードするキットです。

溝	名称	数量	単位
1	モールドケース (上1個、下1個)	2	個
2	キャップ	2	個
3	モールドケース用閉塞栓	2	個
4	3M™ 強力自己融着シリコンテープHDT-150 (1.5m)	1	巻
5	モールドケース解体ボルト (M8X100mm)	2	本
6	ジョウゴ	1	個
7	サンドクロス	1	枚

※ 3M™ 解体可能型レジン4441JDサイズは付属しておりませんので別途お求めください。

《重要なお知らせ》 本製品に関する記載、技術情報およびご提案は信頼できる情報に基づいておりますが、これらがすべてにおいて正確であること、または完全であることについては保証致しかねます。お客様には、ご使用になる前に本製品を評価し、お客様が意図される用途に適合するかどうかをご判断いただき、本製品のご使用に関するあらゆる危険と責任を負っていただくこととなります。また、本製品に関して当社最新の出版物に記載されていない事項またはこれと異なるお客様からのご注文書に記載される事項は、権限のある当社役員により書面で同意されない限り、何ら効力を有さないものとします。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

通信・電力マーケット事業部

<http://www.mmm.co.jp/telecom/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2015. All rights reserved

TCS-115-D(0315015)PN

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-321**

ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間/8:45 ~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)