

Solid Color

3M™ ダイノック™ フィルム
PS-MTシリーズ
(マットシリーズ)

※取り扱いは方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP12を参照ください。「」が表記されている品については、特に取り扱いは注意が不要な品番です。

※PS-300xMTは、これまでのPS-MITシリーズのよな外観を維持したまま、耐キズ付き性、耐汚性をさらに向上させた製品です。色差は差を認識しやすいため、同じ面への施工は新旧品番の混在は避け、必ず同一品番をご使用ください。PS-1870MTはPS-3870MTと外観・質感が若干異なりますので、シーンに応じてご確認ください。

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはwebを必ずご覧ください。

☀約3~5年の屋外耐候性※1を有します。☀は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

①三次元曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

※選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP12を参照ください。

 DGシリーズ：ガラス用

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-DG	W1,220mm×L25m	¥7,600/㎡※
PS-EX	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡※
PS-MT	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-NEO	W1,220mm x L50m	¥5,400/㎡※
PS-SR	W1,220mm x L50m	¥6,400/㎡

※特殊掛率品

※2 PS-1183は、艶消しの風合いを出すために、表面に特殊樹脂を使用しています。そのため、他の製品に比べて耐汚染性が劣ります。
頻繁に人の手が触れる用途でのご採用はお控えください。また、施工後のフィルムへの光の照射具合によって、表面に筋状のムラが見える場合があります。

マンセル値(参考値) / 日塗工近似色 / DIC※¹近似色 対応表


- ※1 DICカラーガイド®。DICカラーガイドはDIC株式会社の商標です。
- ※2 マンセル値は測定機器(ミノルタ製カラーメーター)の差などによりデータが若干変わりますので、あくまで参考値としてご利用ください。
- ※3 日塗工、DICのカラーガイドの中から近似色を選びました。同色ではありませんので、あくまで参考情報として扱ってください。フィルムの選定にあたっては色柄見本でご確認ください。
- ① 近似色表示は昼光色蛍光灯および自然光の下で目視による評価を実施しています。光源や環境により見え方が変わることがあります。
 - ② 近似色表示は品番の重複があります。
 - ③ 近似色表示は保証するものではありません。
 - ④ 近似色の判断は当社の独自の判断によるものです。日本塗料工業会、DICは、当該判断に一切、関わっていません。

品番	マンセル値 ※2		近似色 ※3	
	H	V/C	日塗工	DIC
PS-001AR	8.3GY	9.5/0.2	-	-
PS-002AR	1.0BG	9.3/0.2	-	-
PS-003AR	7.2YR	9.3/0.2	-	-
PS-004AR	5.1Y	9.2/0.8	25-90A	-
PS-005AR	4.5GY	8.3/0.3	N-82	-
PS-006AR	9.5GY	4.6/0.2	-	-
PS-007AR	5.0RP	3.2/0.1	19-30A	DIC-521
PS-008AR	4.4PB	2.5/0.2	N-15	DIC-581B
PS-022	1.3Y	7.5/1.4	22-75C	-
PS-027	0.7Y	8.0/2.5	19-80F	-
PS-031	5.1Y	8.9/1.0	27-90B	-
PS-034	2.4Y	6.2/1.2	22-60C	-
PS-042	3.5Y	8.9/1.3	25-90C	-
PS-048	1.6Y	8.8/1.3	22-87C	-
PS-073	3.7Y	8.6/1.3	25-85C	-
PS-074	7.5YR	5.5/1.7	15-50D	-
PS-075	1.5Y	8.4/1.6	22-85C	-
PS-090	3.4Y	9.1/0.8	25-92B	-
PS-091	3.5Y	8.4/0.9	25-85A	-
PS-093	0.8Y	8.3/1.4	22-85C	-
PS-096	2.7Y	8.8/1.3	22-90C	-
PS-107	7.1R	3.3/1.9	05-30D	-
PS-110	10.0YR	3.3/0.9	22-30B	-
PS-112	7.8YR	8.6/1.8	-	DIC PART II 2043
PS-116	0.5G	8.1/1.3	39-80B	DIC PART II 2155
PS-121	7.3Y	6.5/7.3	-	DIC 258
PS-134	4.3YR	6.7/12.4	15-65X	DIC 121
PS-135	6.5G	5.1/9.7	45-50T	DIC 216
PS-140	6.9PB	3.4/8.0	77-30T	DIC PART II 2601
PS-141	1.7YR	6.2/12.0	12-60X	DIC PART II 2518
PS-281	7.3R	7.9/2.2	09-80D	-
PS-292	7.6YR	4.0/1.4	15-40B	-
PS-293	4.0YR	3.2/1.4	15-30B	-
PS-294	5.4YR	3.0/1.1	15-30B	-
PS-503	5.1YR	9.4/0.1	N-93	-
PS-504	2.6PB	2.6/0.1	N-25	-
PS-506	5.7PB	4.1/9.9	75-40T	-
PS-665	0.4BG	3.5/2.4	-	DIC PART II 2355
PS-668	5.4PB	3.6/3.3	75-40L	DIC 434
PS-713	8.7B	8.3/2.5	69-80H	DIC 21
PS-719	7.8GY	8.6/0.9	35-85B	DIC PART II 2115
PS-885	0.3PB	3.3/0.3	N-30	-
PS-900	4.0R	1.2/10.0	05-40V	DIC PART II 2488
PS-910	6.1R	4.5/12.9	07-40X	DIC PART II 2498
PS-912	1.2Y	8.0/11.3	19-75X	DIC PART II 2536
PS-914	2.6G	4.2/6.3	42-40P	DIC 388
PS-920	4.3PB	4.9/6.8	75-60P	DIC PART II 2391
PS-948	2.9PB	3.0/0.3	N-25	-
PS-949	5.7BG	4.6/0.1	N-50	-
PS-950	5.6GY	5.4/0.1	N-55	-
PS-952	0.4GY	7.2/0.1	N-72	-
PS-954	5.1GY	8.1/0.1	N-82	-
PS-954SR	5.5GY	8.1/0.2	N-82	-
PS-955	5.0GY	8.6/0.1	N-85	-
PS-955SR	6.3GY	8.6/0.2	N-85	-
PS-957	2.7Y	9.1/0.2	N-93	-
PS-957SR	8.6Y	9.1/0.2	N-93	-
PS-959	5.3RP	9.4/0.3	N-95	-
PS-971	2.9Y	7.6/0.4	25-75A	-
PS-975	2.7Y	9.1/0.5	19-90A	-
PS-976	2.5Y	9.3/0.4	N-93	-
PS-976SR	5.2Y	9.3/0.4	N-93	-
PS-982	0.6Y	9.1/0.7	19-92B	-
PS-983	0.3Y	9.3/0.6	17-90A	-
PS-992	0.9PB	3.7/0.2	N-40	-

品番	マンセル値 ※2		近似色 ※3	
	H	V/C	日塗工	DIC
PS-998	0.7Y	9.3/0.7	19-92B	-
PS-999	2.6PB	3.0/0.3	N-25	-
PS-1005	2.8Y	3.7/0.4	19-30A	DIC 554
PS-1008	4.6R	4.1/12.2	05-40V	DIC PART II 2494
PS-1009	4.1R	3.6/7.5	05-30T	-
PS-1010	9.2GY	5.8/5.4	39-60L	DIC PART II 2553
PS-1183	4.1PB	2.2/0.2	N-25	-
PS-1184	3.8Y	8.6/0.5	22-85A	-
PS-1185	4.3Y	9.0/0.7	25-90A	-
PS-1186	3.8Y	9.4/0.8	25-92B	-
PS-1187	5.0Y	9.4/0.3	N-93	-
PS-1188	9.7R	9.2/0.3	N-93	-
PS-1436	0.9Y	9.2/0.9	19-92B	-
PS-1437	1.7Y	8.7/0.4	22-85A	-
PS-1438	2.1Y	8.2/0.7	22-80B	-
PS-1439	6.0RP	3.7/0.1	N-35	-
PS-1440	4.3R	3.2/0.1	19-30A	DIC 516
PS-1441	6.1GY	9.0/0.2	75-90A	-
PS-1442	2.4Y	8.9/3.2	22-90H	-
PS-1443	3.8Y	8.5/10.4	-	-
PS-1444	6.5YR	7.3/9.5	17-70P	-
PS-1446	3.4GY	7.3/9.0	32-70T	-
PS-1447	8.6G	3.3/2.0	45-30D	DIC PART II 2355
PS-1448	3.1B	8.6/1.1	65-85B	-
PS-1450	4.6PB	7.6/5.2	75-70L	-
PS-1452	5.5R	8.8/2.2	05-90D	DIC PART II 2015
PS-1454	0.5R	7.5/6.1	99-70L	-
PS-1455	8.3RP	5.1/11.2	99-50X	DIC 278
PS-1457	6.5P	3.6/6.1	85-40L	-
PS-1459	5.0R	5.2/13.4	05-50V	-
PS-1820	4.2YR	8.0/3.5	12-80H	DIC PART II 2041
PS-1821	9.0R	5.4/11.6	09-50X	DIC 200
PS-1823	4.1RP	3.9/9.3	92-40V	DIC 490
PS-1825	4.2PB	3.2/2.2	75-30D	DIC PART II 2395
PS-1826	4.1PB	3.2/1.0	75-30B	DIC PART II 2394
PS-1870MT	4.2PB	1.8/0.3	N-20	DIC-582
PS-3091MT	4.0GY	8.1/0.2	N-82	-
PS-3092MT	2.8GY	5.6/0.0	N-60	-
PS-3093MT	9.9B	4.6/0.3	N-50	-
PS-3094MT	1.1PB	2.8/0.2	N-25	-
PS-3095MT	3.9Y	6.9/0.8	22-70B	-
PS-3096MT	2.2Y	4.2/0.5	-	-
PS-3097MT	6.6YR	2.4/0.4	-	-
PS-3098MT	4.7YR	5.9/1.7	15-60D	-
PS-3099MT	0.9G	5.1/0.3	-	-
PS-3100MT	7.9GY	3.9/0.3	-	DIC-514
PS-3101MT	7.4GY	3.0/0.4	35-30B	-
PS-3863MT	2.5Y	8.2/0.7	-	-
PS-3864MT	4.8Y	9.0/0.6	25-90A	-
PS-3865MT	9.6GY	8.6/0.2	-	-
PS-3866MT	6.2GY	7.2/0.1	N-75	-
PS-3867MT	3.7Y	3.6/0.5	-	DIC-556
PS-3869MT	0.3PB	3.6/0.3	N-40	DIC-541
PS-3870MT	4.2PB	2.0/0.3	N-20	-
PS-3904MT	5.4GY	9.5/0.3	N-93	-
PS-3989MT	2.0BG	9.3/0.1	-	-
VM-1855MT	2.7GY	8.7/0.1	-	-
VM-1862MT	7.6Y	2.9/0.4	-	-
VM-1990MT	3.0Y	7.8/0.3	-	-

上記以外のPS品番については該当色がありません。

柄リピートの送りパターン



木目柄・石目柄のリピートについて
3M™ ダイノック™ フィルムの全ての柄にはリピートがありますが、
リピートピッチは製造工程上のばらつきが避けられないので、
以下のリピートピッチの数値はあくまで参考値としてご利用ください。
この数値をもとにした材料取りや裁断を行わないようご注意ください。

品番		木種	もくり	リピートピッチ(mm)		送りパターン
DryWood		ドライウッド(DW)		タテ	ヨコ	
DW-1871MT	エルム	柱目	990	395		1/2step送り
DW-1872MT	エルム	柱目	990	395		1/2step送り
DW-1873MT	メイプル	板目	1,280	1,200		1/2step送り
DW-1874MT	メイプル	板目	1,280	1,200		1/2step送り
DW-1875MT	チェスナット/栗	柱目	1,290	615		1/2step送り
DW-1875PV	チェスナット/栗	柱目	1,290	615		1/2step送り
DW-1876MT	チェスナット/栗	柱目	1,290	615		1/2step送り
DW-1877MT	オーク	板目	1,290	715		1/2step送り
DW-1878MT	オーク	板柱	1,290	590		1/2step送り
DW-1879MT	オーク	板柱	1,290	590		1/2step送り
DW-1881MT	ウォールナット	板目	1,290	1,220		全面送り
DW-1882MT	ウォールナット	板目	1,290	1,220		全面送り
DW-1883MT	オーク	板柱	1,280	640		1/2step送り
DW-1884MT	オーク	板柱	1,280	640		1/2step送り
DW-1885MT	アッシュ/タモ	板柱	1,280	685		1/2step送り
DW-1886MT	アッシュ/タモ	板柱	1,280	685		1/2step送り
DW-1887MT	オーク	板柱	1,280	605		1/2step送り
DW-1888MT	オーク	板柱	1,280	605		1/2step送り
DW-1889MT	ウォールナット	板柱	1,290	780		1/2step送り
DW-1890MT	ウォールナット	板柱	1,290	780		1/2step送り
DW-1891MT	ウォールナット	板柱	1,290	780		1/2step送り
DW-1893MT	オーク	板目	1,285	590		1/2step送り
DW-1894MT	アッシュ/タモ	板柱	1,285	590		1/2step送り
DW-1896MT	オーク	ブロック	1,285	590		並行送り
DW-1897MT	オーク	板目	1,285	590		1/2step送り
DW-1898MT	アッシュ/タモ	板柱	1,290	470		1/2step送り
DW-1899MT	ウォールナット	板柱	1,280	590		1/2step送り
DW-1900HMT	ウォールナット	〈横〉板柱	1,280	1,220		全面送り
DW-1901MT	チェリー	柱目	990	360		1/2step送り
DW-1902MT	チーク	板柱	1,290	620		1/2step送り
DW-1903MT	アッシュ/タモ	板柱	1,290	470		1/2step送り
DW-1903PV	アッシュ/タモ	板柱	1,290	470		1/2step送り
DW-1992MT	ウォールナット	板柱	1,280	610		1/2step送り
DW-1993MT	オーク	柱目	1,290	975		1/2step送り
DW-1993PV	オーク	柱目	1,290	975		1/2step送り
DW-2197MT	ウォールナット	板柱	1,290	610		1/2step送り
DW-2197PV	ウォールナット	板柱	1,290	610		1/2step送り
DW-2198MT	ビーチ/ブナ	板柱	1,280	590		1/2step送り
DW-2199MT	オーク	板柱	1,280	745		1/2step送り
DW-2200MT	メイプル	板柱	1,280	515		1/2step送り
DW-2201MT	アッシュ/タモ	柱目	990	415		1/2step送り
DW-2202MT	チェリー	柱目	980	770		1/2step送り
DW-2203MT	ウォールナット	板柱	990	610		1/2step送り
DW-2204MT	オーク	板柱	990	605		1/2step送り
DW-2205MT	オーク	板目	1,280	1,220		全面送り
DW-2206MT	オーク	板目	1,280	875		1/2step送り
DW-2207MT	チェスナット/栗	柱目	1,290	495		1/2step送り
DW-2208MT	オーク	板柱	1,290	775		1/2step送り
DW-2208PV	オーク	板柱	1,290	775		1/2step送り
DW-2209MT	クスノキ	柱目	1,290	465		1/2step送り
DW-2210MT	オーク	ブロック	1,280	590		1/2step送り
DW-2211MT	ウォールナット	板目	1,290	1,220		全面送り
DW-2212MT	ウォールナット	板柱	1,290	605		1/2step送り
DW-2213MT	ウォールナット	板目	1,290	1,220		全面送り
DW-2214MT	ウォールナット	柱目	1,280	745		1/2step送り
DW-2215MT	ウォールナット	板柱	1,290	605		1/2step送り
DW-2216MT	クスノキ	柱目	1,290	465		1/2step送り
DW-2217MT	ウォールナット	板目	1,290	1,220		全面送り
DW-2218MT	ウォールナット	板柱	1,290	610		1/2step送り
DW-2219MT	バイン/ラーチ	板目	980	1,220		全面送り
DW-2220MT	オーク	板柱	1,280	740		1/2step送り
DW-2221MT	ウォールナット	板柱	1,280	980		1/2step送り
DW-2222MT	ウォールナット	板柱	1,290	605		1/2step送り
DW-2223MT	オーク	板柱	1,290	775		1/2step送り
DW-2224MT	オーク	板柱	990	605		1/2step送り
DW-2225MT	オーク	板柱	1,280	745		1/2step送り
DW-2226MT	オーク	板柱	1,280	395		1/2step送り
DW-2227MT	オーク	板柱	1,280	740		1/2step送り
DW-2228MT	メイプル	板柱	1,280	515		1/2step送り
DW-2229MT	スギ	板目	1,290	1,145		1/2step送り
FineWood		ファインウッド(FW)				
FW-232	アングレ	柱目	970	410		1/2step送り
FW-233	ウォールナット	柱目	970	490		1/2step送り
FW-233AR	ウォールナット	柱目	970	490		1/2step送り
FW-234	チェリー	柱目	990	360		1/2step送り
FW-236	オーク	柱目	980	560		1/2step送り
FW-236AR	オーク	柱目	980	560		1/2step送り

品番	木種・石種	もくり	リピートピッチ(mm)		送りパターン
			タテ	ヨコ	
FW-237	オーク	梃目	980	560	1/2step送り
FW-240	カリン	板梃	980	570	1/2step送り
FW-324	バルダオ	梃目	1,290	740	1/2step送り
FW-327	ビーチ/ブナ	板梃	1,290	615	1/2step送り
FW-330	ウォールナット	板目	1,280	580	1/2step送り
FW-330AR	ウォールナット	板目	1,280	580	1/2step送り
FW-332	ウォールナット	板目	1,280	400	1/2step送り
FW-336	アッシュ/タモ	板梃	1,290	470	1/2step送り
FW-337	アッシュ/タモ	板梃	1,290	470	1/2step送り
FW-337AR	アッシュ/タモ	板梃	1,290	470	1/2step送り
FW-338	ウォールナット	梃目	960	580	並行送り
FW-338AR	ウォールナット	梃目	960	580	並行送り
FW-502	ウォールナット	梃目	990	300	1/2step送り
FW-510	ウォールナット	梃目	990	300	1/2step送り
FW-522	スリムライン	梃目	970	530	1/2step送り
FW-606H	ゼブラウッド	〈横〉梃目	790	935	並行送り
FW-607H	ゼブラウッド	〈横〉梃目	790	935	並行送り
FW-608H	ウォールナット	〈横〉梃目	970	1,220	全面送り
FW-609H	ウォールナット	〈横〉梃目	970	1,220	全面送り
FW-612	チェリー	梃目	990	340	1/2step送り
FW-613	ウォールナット	板梃	990	515	1/2step送り
FW-618	ウエング	梃目	970	300	1/2step送り
FW-625	オーク	梃目	980	310	1/2step送り
FW-625AR	オーク	梃目	980	310	1/2step送り
FW-627	オーク	梃目	1,280	580	1/2step送り
FW-627AR	オーク	梃目	1,280	580	1/2step送り
FW-640	桐	梃目	980	335	1/2step送り
FW-641	バイン/ラーチ	梃目	830	315	1/2step送り
FW-643	エボニー/コクタン	梃目	830	400	1/2step送り
FW-650	ウォールナット	梃目	960	580	並行送り
FW-651	ウォールナット	板目	1,290	590	1/2step送り
FW-655	チェリー	板目	990	600	1/2step送り
FW-656	ゼブラウッド	梃目	970	350	1/2step送り
FW-677	マホガニー	梃目	830	295	1/2step送り
FW-788	オーク	梃目	990	300	1/2step送り
FW-795	ウォールナット	梃目	990	300	1/2step送り
FW-886	マホガニー	梃目	970	460	1/2step送り
FW-887	マホガニー	梃目	970	460	1/2step送り
FW-888	アニグレ	梃目	990	235	1/2step送り
FW-889	アニグレ	〈横〉梃目	990	235	1/2step送り
FW-1020	ウォールナット	板目	990	395	1/2step送り
FW-1021	ウォールナット	板目	990	395	1/2step送り
FW-1022	ウォールナット	板梃	1,280	590	1/2step送り
FW-1022AR	ウォールナット	板梃	1,280	590	1/2step送り
FW-1023	ウォールナット	板梃	1,280	590	1/2step送り
FW-1036	ブラム	板梃	970	605	1/2step送り
FW-1037	マホガニー	板目	1,280	660	1/2step送り
FW-1039H	チーク	〈横〉梃目	1,280	1,220	全面送り
FW-1113	ウォールナット	梃目	1,280	530	1/2step送り
FW-1121H	ウォールナット	〈横〉板梃	1,280	1,220	全面送り
FW-1121HAR	ウォールナット	〈横〉板梃	1,280	1,220	全面送り
FW-1122	ウォールナット	梃目	970	385	1/2step送り
FW-1122AR	ウォールナット	梃目	970	385	1/2step送り
FW-1123	ウォールナット	梃目	1,280	525	1/2step送り
FW-1124	チーク	梃目	1,280	645	1/2step送り
FW-1125	チーク	梃目	990	470	1/2step送り
FW-1127	オーク	板目	990	395	1/2step送り
FW-1129	オーク	梃目	1,290	975	1/2step送り
FW-1129AR	オーク	梃目	1,290	975	1/2step送り
FW-1130H	オーク	〈横〉梃目	980	1,220	全面送り
FW-1133	ゼブラウッド	梃目	990	375	1/2step送り
FW-1135	ローズウッド	梃目	990	470	1/2step送り
FW-1136H	ローズウッド	〈横〉梃目	990	940	並行送り
FW-1137	マホガニー	梃目	990	425	1/2step送り
FW-1138	ホウノキ	梃目	1,290	1,220	全面送り
FW-1138AR	ホウノキ	梃目	1,290	1,220	全面送り
FW-1207	ウォールナット	梃目	960	580	並行送り
FW-1208	ウォールナット	梃目	960	580	並行送り
FW-1210	ウォールナット	板目	990	395	1/2step送り
FW-1211	バーチ	板梃	1,290	470	並行送り
FW-1212	バーチ	板梃	1,290	470	並行送り
FW-1214	エルム	梃目	990	885	並行送り
FW-1215	エルム	梃目	990	885	並行送り
FW-1216	エルム	梃目	990	885	並行送り
FW-1217	チェスナット/栗	板梃	1,290	680	1/2step送り
FW-1255	オーク	板梃	1,290	460	1/2step送り
FW-1256	オーク	板梃	1,290	460	1/2step送り
FW-1256PV	オーク	板梃	1,290	460	1/2step送り

品番	木種・石種	もくり	リポートピッチ(mm)		送りパターン
			タテ	ヨコ	
FW-1257	オーク	板柱	1,290	460	1/2step送り
FW-1258	アッシュ/タモ	板柱	1,285	395	1/2step送り
FW-1259	アッシュ/タモ	板柱	1,285	395	1/2step送り
FW-1261	メイプル	板柱	1,290	670	1/2step送り
FW-1262	メイプル	板柱	1,290	670	1/2step送り
FW-1262PV	メイプル	板柱	1,290	670	1/2step送り
FW-1265	エルム	板柱	980	710	1/2step送り
FW-1266	エルム	板柱	980	710	1/2step送り
FW-1272	チーク	柱目	1,290	740	1/2step送り
FW-1273	チーク	柱目	1,290	740	1/2step送り
FW-1275	ティネオ	柱目	1,290	580	1/2step送り
FW-1276	ウォールナット	板柱	1,290	1,220	全面送り
FW-1277	ウォールナット	板柱	1,290	1,220	全面送り
FW-1278	オリーブ	柱目	1,290	1,015	1/2step送り
FW-1279	チェリー	柱目	990	360	1/2step送り
FW-1280	チェリー	柱目	990	360	1/2step送り
FW-1280AR	チェリー	柱目	990	360	1/2step送り
FW-1281	チェリー	柱目	990	360	1/2step送り
FW-1282	チェリー	柱目	790	395	1/2step送り
FW-1283	チェリー	柱目	810	400	1/2step送り
FW-1285	オーク	板柱	1,085	575	1/2step送り
FW-1286	オーク	板柱	1,085	575	1/2step送り
FW-1288	オーク	板柱	1,085	575	1/2step送り
FW-1289	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
FW-1290	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
FW-1291	オーク	柱目	990	455	1/2step送り
FW-1293	アッシュ/タモ	板柱	1,290	680	1/2step送り
FW-1293AR	アッシュ/タモ	板柱	1,290	680	1/2step送り
FW-1294	アッシュ/タモ	板柱	1,290	680	1/2step送り
FW-1294AR	アッシュ/タモ	板柱	1,290	680	1/2step送り
FW-1296	アッシュ/タモ	板柱	1,290	650	1/2step送り
FW-1301	オーク	板柱	1,290	600	1/2step送り
FW-1302	チーク	板柱	1,290	600	1/2step送り
FW-1304	オーク	板目	1,290	600	1/2step送り
FW-1306	オーク	ブロック	1,290	640	1/2step送り
FW-1307	パイン/ラーチ	板目	1,290	750	1/2step送り
FW-1331	ウォールナット	板目	1,280	400	1/2step送り
FW-1683	ウォールナット	板柱	990	515	1/2step送り
FW-1734H	ウォールナット	ブロック	1,280	915	並行送り
FW-1735H	ウォールナット	ブロック	1,280	915	並行送り
FW-1737	チェリー	柱目	810	400	1/2step送り
FW-1738	チェリー	柱目	810	400	1/2step送り
FW-1743	ウォールナット	板目	970	410	1/2step送り
FW-1744	ウォールナット	板目	970	410	1/2step送り
FW-1746	エルム	柱目	1,000	485	1/2step送り
FW-1751	ウォールナット	板柱	1,280	610	1/2step送り
FW-1751AR	ウォールナット	板柱	1,280	610	1/2step送り
FW-1752H	ウォールナット	ブロック	980	1,220	全面送り
FW-1755	ウォールナット	柱目	1,290	740	1/2step送り
FW-1757	デザインウッド	柱目	990	355	1/2step送り
FW-1761	デザインウッド	デザイン	990	1,220	全面送り
FW-1763	ウエンジュ	板柱	1,284	590	1/2step送り
FW-1765	オーク	板目	1,284	590	1/2step送り
FW-1766	オーク	板目	1,284	590	1/2step送り
FW-1767	オーク	板目	1,284	590	1/2step送り
FW-1770	オーク	柱目	1,290	640	1/2step送り
FW-1801	ウォールナット	板柱	1,290	685	1/2step送り
FW-1805	チーク	柱目	990	395	1/2step送り
FW-1810	チェスナット/栗	柱目	1,280	385	1/2step送り
FW-1970	パイン/ラーチ	板目	990	600	1/2step送り
FW-1972	アッシュ/タモ	板目	990	455	1/2step送り
FW-1974	イベ	板柱	1,285	590	1/2step送り
FW-1975	イベ	板柱	1,285	590	1/2step送り
FW-1976	チェスナット/栗	柱目	1,290	615	1/2step送り
FW-1977	チェスナット/栗	柱目	1,290	615	1/2step送り
FW-1977PV	チェスナット/栗	柱目	1,290	615	1/2step送り
FW-1978	ヒッコリー	板目	990	790	1/2step送り
FW-1979	ヒッコリー	板目	990	1,220	全面送り
FW-1980	ヒノキ	柱目	1,290	790	1/2step送り
FW-1981	ヒノキ	柱目	1,290	790	1/2step送り
FW-1983	ウォールナット	板柱	1,280	980	1/2step送り
FW-1985	ウエンジュ	板目	990	600	1/2step送り
FW-1986	オーク	柱目	1,285	395	1/2step送り
FW-1987	オーク	柱目	1,285	395	1/2step送り
FW-1988	チェスナット/栗	柱目	1,290	615	1/2step送り
FW-7006	ウォールナット	板柱	830	425	1/2step送り
FW-7007	チーク	柱目	980	460	1/2step送り
FW-7008	ウォールナット	板目	1,290	1,220	全面送り
FW-7009	ウォールナット	板目	1,290	1,220	全面送り
FW-7011	クスノキ	柱目	1,280	780	1/2step送り
FW-7011AR	クスノキ	柱目	1,280	780	1/2step送り
FW-7014	ローズウッド	柱目	1,280	455	1/2step送り
FW-7015	チーク	板目	1,280	470	1/2step送り
FW-7017	オーク	柱目	1,280	315	1/2step送り
FW-7017AR	オーク	柱目	1,280	315	1/2step送り
MetallicWood メタリックウッド(MW)					
MW-777	エボニー/コクタン	柱目	830	395	1/2step送り
MW-1416	デザインウッド	柱目	1,285	1,220	全面送り
MW-1418	レッドウッド	柱目	830	600	1/2step送り
MW-1419	レッドウッド	柱目	830	600	1/2step送り
MW-1783	エルム	板目	1,290	465	1/2step送り
MW-1832	オーク	板目	990	1,220	全面送り
MW-1833	オーク	板目	990	610	1/2step送り
PremiumWood プレミアムウッド(PW)					
PW-2305MT	ヒッコリー	板柱	990	1,220	全面送り

品番	木種・石種	もくり	リポートピッチ(mm)		送りパターン
			タテ	ヨコ	
PW-2306MT	チェスナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2307MT	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2308MT	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2309MT	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2310MT	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2311MT	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2312MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2313MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2314MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2315MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2316MT	エルム	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2317MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2318MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2319MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
WoodGrain ウッドグレイン(WG)					
WG-156	アッシュ/タモ	板柱	1,300	595	1/2step送り
WG-157	チーク	板柱	980	345	1/2step送り
WG-159	ローズウッド	板柱	1,300	395	並行送り
WG-166	オーク	板柱	1,300	600	1/2step送り
WG-242	ハードメイプル	板目	990	300	1/2step送り
WG-243	ハードメイプル	板目	990	300	1/2step送り
WG-247	シカモア	柱目	990	420	1/2step送り
WG-250	シルバーハート	柱目	1,300	415	1/2step送り
WG-256	オーク	柱目	980	310	1/2step送り
WG-364	ピンガ	全	990	295	1/2step送り
WG-364GN	ピンガグロス	全	990	295	1/2step送り
WG-376	オーク	柱目	1,280	580	1/2step送り
WG-417	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-428	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-453	ヒノキ	柱目	970	230	1/2step送り
WG-467	アッシュ/タモ	板柱	1,300	555	1/2step送り
WG-478	シカモア	板柱	780	595	並行送り
WG-629	チェリー	柱目	970	315	1/2step送り
WG-657	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-664	エボニー/コクタン	柱目	830	395	1/2step送り
WG-693	プリマベラ	柱目	980	395	1/2step送り
WG-695	オーク	板柱	980	610	1/2step送り
WG-696	オーク	板柱	980	610	1/2step送り
WG-697	オーク	板柱	1,300	600	1/2step送り
WG-699	ベア	板柱	970	380	1/2step送り
WG-709	シカモア	板柱	780	595	並行送り
WG-763	バースアイメイプル	全	810	420	1/2step送り
WG-831	メイプル	柱目	820	180	1/2step送り
WG-832	メイプル	柱目	970	265	1/2step送り
WG-833	メイプル	柱目	970	265	1/2step送り
WG-835	メイプル	柱目	990	445	1/2step送り
WG-836	メイプル	柱目	990	445	1/2step送り
WG-837	メイプル	柱目	990	445	1/2step送り
WG-841	アルダー	柱目	1,290	445	1/2step送り
WG-845	ヒノキ	柱目	980	275	1/2step送り
WG-846	スキ	柱目	660	780	並行送り
WG-854	オーク	柱目	980	560	1/2step送り
WG-865	チェリー	板目	1,300	600	1/2step送り
WG-877	チェリー	板目	970	385	1/2step送り
WG-878	チェリー	柱目	970	385	1/2step送り
WG-879	メイプル	柱目	970	460	1/2step送り
WG-940	ブラム	板柱	970	605	1/2step送り
WG-943	オーク	板柱	1,280	690	1/2step送り
WG-947	アッシュ/タモ	板柱	1,290	470	1/2step送り
WG-960	アッシュ/タモ	板柱	1,290	470	1/2step送り
WG-964	オーク	板柱	1,280	590	1/2step送り
WG-1044	エルム	板柱	980	710	1/2step送り
WG-1046	エルム	板柱	980	710	1/2step送り
WG-1050	オーク	柱目	1,280	590	1/2step送り
WG-1052	カヤ	柱目	980	560	1/2step送り
WG-1057	チェリー	板目	1,290	710	1/2step送り
WG-1058	チェリー	板目	1,290	710	1/2step送り
WG-1063	ヒッコリー	板柱	990	395	1/2step送り
WG-1064	ヒッコリー	板柱	990	395	1/2step送り
WG-1066	ブラム	板柱	970	605	1/2step送り
WG-1067	ブラム	板柱	970	605	1/2step送り
WG-1070	エボニー/コクタン	柱目	640	60	1/2step送り
WG-1140	チーク	板柱	1,290	620	1/2step送り
WG-1141	チーク	板柱	1,290	620	1/2step送り
WG-1141PV	チーク	板柱	1,290	620	1/2step送り
WG-1142	チェリー	板目	990	600	1/2step送り
WG-1143	アッシュ/タモ	柱目	1,290	1,220	全面送り
WG-1144	オーク	板柱	990	290	1/2step送り
WG-1146	マホガニー	柱目	1,280	600	1/2step送り
WG-1147	カリ	柱目	790	450	並行送り
WG-1196	ブラックリンバ	柱目	990	195	1/2step送り
WG-1219	オーク	柱目	990	300	1/2step送り
WG-1220	オーク	柱目	990	300	1/2step送り
WG-1221	オーク	柱目	990	300	1/2step送り
WG-1336	ティネオ	柱目	1,290	580	1/2step送り
WG-1337	ティネオ	柱目	1,290	580	1/2step送り
WG-1339	オーク	柱目	990	590	並行送り
WG-1340	オーク	柱目	990	590	並行送り
WG-1342	オーク	柱目	990	590	並行送り
WG-1343	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-1344	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-1346	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-1348	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-1349	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-1350	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り

