

3M DI-NOC™ Architectural Finishes

Color Samples

Dry Wood	Smooth Metal	Smooth Mortar	Industrial Texture	Smooth Stone
Textile	Fine Wood	Metallic Wood	Wood Grain	Wood Grain Gloss
Textured Metal	Oxidized Metal	Hairline Metal	Metal	Effect
Haku	Washi	Concrete	Ceramic	Tile
Mortar	Stucco	Stone	Sand	Abstract
Leather	Carbon	High Gloss	Solid Color	Functional Products

2018 - 2020

New Lineup

+11 designs / Matte Series
+28 designs / EX Series

Color 2018 -
Samples 2020

3M™ DI-NOC™ Architectural Finishes

Explore the creativity

3M™ DI-NOC™ Architectural Finishes can be applied to a wide variety of surface materials, allowing infinite creativity. With the addition of 264 new patterns that incorporate the latest trends, we offer more than 1,000 different designs. In addition, we have also added a new “Matte series” utilizing the latest technology available, including our “Solid Color”, which has deep, rich colors, “Dry Wood”, which has the appearance of natural wood, and “Industrial Texture”, which incorporates both an industrial and an organic feel. In combination with our diverse selection of other unique new products such as “Oxidized Metal”, which simulates an anodized coating, and “Textile”, which has a delicate woven texture, the “Matte Series” maximizes interior design possibilities. Experience greater design freedom with DI-NOC architectural finishes

あらゆる素材感を表現することができる3M™ ダイノック™ フィルム。トレンドを反映した264点の新柄を加え、トータル1000点を超える柄数をご用意しました。無光沢で深みのあるソリッドカラー、無垢な表情を持つドライウッド、工業的かつ有機的なインダストリアルテクスチャーなど、3M独自の特殊技術により実現された高機能マットシリーズをラインアップ。酸化皮膜処理を模したオキシダイズドメタルや、優しく繊細な織目のテキスタイルなどと組み合わせることで、豊富なバリエーションでデザインの可能性をさらに広げていきます。もっとデザインを、自由にダイノック™ フィルム



Matte Series			
Dry Wood	8	Effect	35
Smooth Metal	11	Haku / Washi	36
Solid Color		Textile	38
Smooth Mortar	12	Concrete	40
Industrial Texture		Ceramic / Tile	
Smooth Stone	13	Mortar / Stucco	41
Textile		Stone	
		Sand	42
Fine Wood	15	Abstract	
Metallic Wood	24	Leather	43
Wood Grain	25	Abstract	44
Wood Grain Gloss	28	Carbon	45
Industrial Texture	32	High Gloss	
Textured Metal		Solid Color	46
Oxidized Metal	33	Functional Products	48
Hairline Metal	34	Others	51
Metal	35		







8



9

Do more with your designs

- 1 AE-1632 / FW-650 / FW-1022 / FW-1801
- 2 WG-428
- 3 ET-1774
- 4 ME-1223 / ME-1684
- 5 PS-1459 / VM-306
- 6 FW-1281
- 7 ET-1775
- 8 RT-1827 / VM-1695
- 9 特注品
- 10 FW-234 / FW-1279 / FW-1283 / WG-1845



10

Matte Series



GOOD
DESIGN
AWARD
2019

- 1 ST-1920MT NEW
- 2 AE-1959MT NEW
- 3 DW-1883MT NEW
- 4 AE-1930MT NEW

1

2


3

4

Matte Coating Technology


We offer a new “Matte Series” utilizing the latest technology available. With a new state of the art coating on the film surface, our new “Matte Series” offers superior texture by converting incident light into diffused reflection and suppressing specular reflection. This series provides fingerprint and scratch resistance, overcoming weak points of conventional matte finishing materials. Please enjoy the new world of design possibilities with 3M’s “Matte Series”.

3M独自の特殊技術により実現された高機能マットシリーズ。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現する事が可能となりました。機能面では、一般的なマット仕上げの問題である“指紋”や“キズ”の付き易さも解決しており、より使いやすい性能となっております。3Mのマットシリーズによる新しい世界観を是非お楽しみください。




Matte Coating Technology

Experience the difference in texture between the existing series and new "Matte Series".
マットシリーズと従来品の質感の違いをご体感ください。



Matte Series

PS-1870MT



Existing

PS-999

Dry Wood ドライウッド

A



DW-1903MT タモ 板証

NEW



DW-1893MT オーク 板目

NEW



DW-1872MT エルム 板目

NEW

B



DW-1888MT オーク 板証

NEW

C



DW-1894MT アッシュ 板証

NEW



DW-1902MT チーク 板証

NEW



DW-1993MT オーク 板目

NEW



DW-1901MT チェリー 板目

NEW

D



DW-1875MT チェスナット 板目

NEW

E




DW-1892MT オーク フロック

NEW



DW-1883MT オーク 板証

NEW



DW-1897MT オーク 板目

NEW



DW-1876MT チェスナット 板目

NEW


F



DW-1889MT クルミ 板証

NEW

G



DW-1877MT オーク 板目

NEW



DW-1878MT オーク 板証

NEW



DW-1873MT メイプル 板目

NEW


品番	ロールサイズ	材料設計価格
DW-MT	W1,220mm x L50m	¥9,500/m ²



DW-1898MT タモ 板証 📌 NEW 📷



DW-1874MT メイプル 板目 📌 NEW 📷



DW-1884MT オーク 板証 📌 NEW 📷



DW-1881MT ウォールナット 板目 📌 NEW 📷




DW-1891MT クルミ 板証 📌 NEW 📷



DW-1890MT クルミ 板証 📌 NEW 📷



DW-1886MT アッシュ 板証 📌 NEW 📷




DW-1899MT ウォールナット 板証 📌 NEW 📷



DW-1900HMT ウォールナット (横)板証 📌 NEW 📷



DW-1882MT ウォールナット 板目 📌 NEW 📷



DW-1895MT オーク ブロック 📌 NEW 📷



DW-1885MT アッシュ 板証 📌 NEW 📷




DW-1879MT オーク 板証 📌 NEW 📷



DW-1871MT エルム 板目 📌 NEW 📷



DW-1887MT オーク 板証 📌 NEW 📷



DW-1992MT ウォールナット 板証 📌 NEW 📷



DW-1896MT オーク ブロック 📌 NEW 📷

A

B

C

D

E

F

G

**Revolutionize the union of
design and technology**

1

2

3

Smooth Metal スームスメタル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
VM-MT	W1,220mm × L25m	¥13,000/m ²

					A
VM-1855MT ㄨ ① NEW	VM-1856MT ㄨ ① NEW		VM-1860MT ㄨ ① NEW	VM-1861MT ㄨ ① NEW	
					B
VM-1990MT ㄨ ① NEW	VM-1991MT ㄨ ① NEW	VM-1859MT ㄨ ① NEW	VM-1858MT ㄨ ① NEW	VM-1862MT ㄨ ① NEW	

Solid Color ソリッドカラー

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-MT	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²

					D
PS-1989MT ① NEW	PS-2091MT ① NEW	PS-2092MT ① NEW	PS-1869MT ㄨ ① NEW		
					E
PS-1865MT ① NEW	PS-1866MT ① NEW	PS-2093MT ㄨ ① NEW	PS-2094MT ㄨ ① NEW	PS-1870MT ㄨ ① NEW	
					F
PS-1904MT ① NEW	PS-1863MT ① NEW	PS-2096MT ㄨ ① NEW	PS-1867MT ㄨ ① NEW		
					G
PS-1864MT ① NEW	PS-2095MT ① NEW	PS-2100MT ㄨ ① NEW	PS-2097MT ㄨ ① NEW		
					H
PS-2098MT ① NEW	PS-2099MT ① NEW	PS-2101MT ㄨ ① NEW			

Smooth Mortar スムーズモルタル

A
B
C



AE-1917MT

NEW



AE-1913MT

NEW



AE-1921MT

NEW


Industrial Texture インダストリアルテクスチュア

D
E
F
G




AE-1959MT

NEW



AE-1880MT

NEW



AE-1931MT

NEW



AE-1960MT

NEW



AE-1928MT

NEW




AE-1926MT

NEW



AE-1932MT

NEW



AE-1944MT

NEW



AE-1929MT

NEW



AE-1926MT

NEW



AE-1933MT

NEW



AE-1944MT

NEW

Smooth Stone スムースストーン


品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-MT	W1,220mm × L50m	¥9,500/m ²
ST-MT	W1,220mm × L50m	¥9,500/m ²
NU-MT	W1,220mm × L50m	¥9,500/m ²




ST-1914MT マーブル **NEW** 📷




ST-1919MT サンドストーン **NEW** 📷




ST-1911MT サンドストーン **NEW**



ST-1916MT サンドストーン **NEW**



ST-1915MT サンドストーン **NEW**




ST-1920MT グリジオカルニコ **NEW** 📷



ST-1918MT テラゾー **NEW**



ST-1912MT テラゾー **NEW**



ST-1927MT マーブル **NEW** 📷


Textile テキスタイル




NU-1934MT **NEW**



NU-1938MT **NEW**




NU-1942MT **NEW**




NU-1943MT **NEW**



NU-1940MT **NEW**



NU-1941MT **NEW**



NU-1936MT **NEW**



NU-1935MT **NEW**



NU-1939MT **NEW**







NU-1937MT **NEW**

Like nothing
you've used before

1

2



■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 リビートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リビートピッチ・もくり表」をご覧ください。  表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。
 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

Fine Wood ファインウッド

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm × L50m	¥8,000/m ²



A

B

C

D

E

F

G

Fine Wood ファインウッド

A				
	FW-1981 ヒノキ 柱目	FW-1745 チーク 柱目	FW-1682 ビーチ/ブナ 柱目	FW-789 オーク 柱目
B				
	FW-1981 ヒノキ 柱目 <small>NEW</small>	FW-1214 エルム 柱目	FW-1211 パーチ(ラフソーン) 板柱	FW-1291 オーク(チョークド) 柱目
C				
	FW-1258 アッシュ 板柱	FW-1129 オーク 柱目	FW-1130H オーク(横)柱目	FW-1766 オーク 板目
D				
	FW-1256 オーク 板柱	FW-1748 ヒノキ 柱目	FW-1285 オーク 板柱	
E				
	FW-1289 オーク(チョークド) 板柱	FW-1988 チェスナット 柱目 <small>NEW</small>	FW-1750 ヒノキ 柱目	
F				
	FW-1681 エルム 板目	FW-1293 アッシュ 板柱	FW-1279 チェリー 柱目	FW-1972 アッシュ 板目 <small>NEW</small>
G				
	FW-1262 メイプル 板柱	FW-1269 オーク(ラフソーン) 柱目	FW-1810 栗 柱目	FW-1272 チーク 柱目

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 リーフトピッチ・もくりについては冊子「木目柄リーフトピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。
 📌 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm × L50m	¥8,000/m ²



FW-1974 イベ 板柱 NEW 📷




FW-1978 ヒッコリー 板柱 NEW 📷



FW-1754 ウォールナット 柱目




FW-1307 パイン/ラーチ 板目 📷




FW-1987 オーク 柱目 NEW 📷



FW-1978 ヒッコリー 板目 NEW 📷



FW-1976 チェスナット 柱目 NEW 📷




FW-1767 オーク 板目 📷




FW-1304 オーク 板目 📷



FW-1302 チーク 板柱 📷



FW-1300 オーク 板柱 📷




FW-1756 スクビラ 柱目



FW-1977 チェスナット 柱目 NEW 📷



FW-1213 パーチ(ラフソーン) 板柱 📷



FW-1287 オーク 板柱



FW-337 タモ 板柱 📷 ☀ 📌




FW-1977 チェスナット 柱目 NEW 📷




FW-1266 エルム 板柱 📷




FW-1982 ヒノキ 柱目 NEW 📷




FW-1294 アッシュ 板柱 📷 📌



FW-1259 アッシュ 板柱



FW-1292 オーク(チョークド) 柱目 📷 ☀



FW-1982 ヒノキ 柱目 NEW 📷



FW-1770 オーク 柱目 📷




FW-1215 エルム 柱目 📷



FW-1971 パイン/ラーチ 板目 NEW 📷



FW-1983 クルミ 板柱 NEW 📷



FW-1218 チェスナット(チョークド) 板柱 📷

A

B

C

D

E

F

G

Fine Wood ファインウッド

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-AR	W1,220mm × L25m	¥9,800/m ²

下記以外にも特注生産が可能です。

※特価規準品です。

A
B
C
D
E
F
G



FW-1265 エルム 板柱



FW-1212 バーチ(ラフソーン) 板柱



FW-616 ピーチ/ブナ 柱目




FW-236 オーク 柱目




FW-1122 ウォールナット 柱目



FW-1023 ウォールナット 板柱



FW-1286 オーク 板柱



FW-1296 アッシュ 板柱



FW-1257 オーク 板柱



FW-1771H ウォールナット(横)柱目



FW-791 黒柿 板柱



FW-1755 ウォールナット 柱目



FW-1306 オーク ブロック



FW-1805 チーク 柱目



FW-1734H ウォールナット ブロック



FW-1735H ウォールナット ブロック



FW-7011 クスノキ 柱目



FW-7011AR

NEW

3M™ ダイノック™ フィルム
ARシリーズ
キズ防止フィルム



◀実際にコインで擦ってみてください。

鉛筆硬度で9Hまで耐えられます。擦ったあとでもフィルムに傷は付かず美観を維持します。ARシリーズは他にも色柄をご用意しています。P48をご覧ください。

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 リートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。
 📦 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm × L50m	¥8,000/m ²



FW-327 ピーチ/ブナ 板目



FW-1283 チェリー 柎目



FW-1280 チェリー 柎目



FW-234 チェリー 柎目



FW-1123 ウォールナット 柎目



FW-608H ウォールナット(横)柎目



FW-1743 ウォールナット 板目




FW-1737 チェリー 柎目



FW-231 アニグレ 柎目



FW-795 ウォールナット 柎目



FW-1331 ウォールナット 板目



FW-501 ウォールナット 柎目



FW-237 オーク 柎目




FW-612 チェリー 柎目



FW-502 ウォールナット 柎目



FW-1276 ウォールナット 板目



FW-1738 チェリー 柎目



FW-888 アニグレ 柎目



FW-1125 チーク 柎目



FW-655 チェリー 板目



FW-1278 オリーブ 柎目



FW-1281 チェリー 柎目



FW-233 ウォールナット 柎目



FW-889 アニグレ 柎目



A

B

C

D

E

F

G

Fine Wood ファインウッド


A




FW-1121H

B

C



FW-1273 チーク 柎目



FW-1749 ヒノキ 柎目




FW-1277 ウォールナット 板柎




D



FW-1763 ウエンジュ 板柎



FW-1297 アッシュ 板柎



FW-1022 ウォールナット 板柎




FW-1121H ウォールナット (横) 板柎



E



FW-613 ウォールナット 板柎



FW-1021 ウォールナット 板柎



F




FW-1760 スクビラ 柎目



FW-7008 ウォールナット 柎目




FW-1764 スギ 板柎




FW-656 ゼブラウッド 柎目



G



FW-1769 ウォールナット 柎目



FW-521 スリムライン 柎目



■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) ☀ 約3～5年の耐候性がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。 📷 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm × L50m	¥8,000/m ²




FW-1768 ウォールナット 縦目



FW-1744 ウォールナット 板目




FW-1113 ウォールナット 縦目



FW-650 ウォールナット 縦目



FW-609H ウォールナット〈横〉縦目



FW-1124 チーク 縦目



FW-1039H チーク〈横〉縦目



FW-677 マホガニー 縦目



FW-332 ウォールナット 板目




FW-886 マホガニー 縦目



FW-614 ウォールナット 板目



FW-510 ウォールナット 縦目



FW-1801 ウォールナット 板目



FW-240 カリン 板目



FW-1270 オーク(ラフソン) 縦目



FW-1137 マホガニー 縦目



FW-1040H マホガニー〈横〉縦目




FW-232 アニグレ 縦目



FW-619 カリン 板目



FW-7016 マホガニー 縦目



FW-649 ブビンガ 縦目



FW-7006 ウォールナット 板目



FW-1020 ウォールナット 板目



FW-887 マホガニー 縦目





FW-7013 ローズウッド 縦目

A
B
C
D
E
F
G


Fine Wood ファインウッド

A





FW-1134 ゼブラウッド 縦目  




FW-606H ゼブラウッド〈横〉縦目 





FW-625 オーク 縦目  



FW-7015 チーク 板目  

B




FW-651 ウォールナット 板目  





FW-1282 チェリー 縦目 





FW-648 マホガニー 縦目 





FW-1037 マホガニー 板目  

C





FW-338 ウォールナット 縦目  




FW-7009 ウォールナット 板目  





FW-1133 ゼブラウッド 縦目  





FW-607H ゼブラウッド〈横〉縦目 

D






FW-653 エボニー/コクタン 縦目 





FW-643 エボニー/コクタン 縦目  





FW-7014 ローズウッド 縦目  




FW-330 ウォールナット 板目  

E




FW-1135 ローズウッド 縦目  



FW-1136H ローズウッド〈横〉縦目 




FW-1036 ブラム 板縦 




FW-1752H ウォールナット ブロック 

F





FW-1746 エルム 縦目




FW-334 メイプル 板目 





FW-522 スリムライン 縦目  




FW-1752H ウォールナット ブロック 

G



FW-1126 ウエンジュ 縦目 





FW-627 オーク 縦目  



FW-1288 オーク 板縦




FW-618 ウエンジュ 縦目  

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 リーボットピッチ・もくりについては冊子「木目柄リーボットピッチ・もくり表」をご覧ください。☀ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) ☀ 約3～5年の耐候性がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。📌 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm × L50m	¥8,000/m ²




FW-1736H ウォールナット ブロック




FW-1216 エルム 柎目



FW-7007 チーク 柎目



FW-1290 オーク(チョークド) 板柎



FW-1986 オーク 柎目 NEW 📷



FW-1275 ティネオ 柎目




FW-1301 オーク 板柎




FW-640 桐 柎目



FW-1753H ウォールナット ブロック



FW-1986 オーク 柎目 NEW 📷



FW-324 バルダオ 柎目




FW-1759 デザインウッド



FW-1753H ウォールナット ブロック



FW-1986 オーク 柎目 NEW 📷



FW-1127 オーク 板目




FW-1762 デザインウッド



FW-1751 ウォールナット 板柎



FW-641 バイン/ラーチ 柎目



FW-1984 ウエンジュ 板目 NEW 📷



FW-1985 ウエンジュ 板目 NEW 📷




FW-1970 バイン/ラーチ 板目 NEW 📷




FW-1985 ウエンジュ 板目 NEW 📷



FW-1979 ヒッコリー 板目 NEW 📷



FW-1740 プピンガ 柎目



FW-1757 デザインウッド(焼杉) 柎目

A

B

C

D

E

F

G

Metallic Wood メタリックウッド

品番	ロールサイズ	材料設計価格
MW	W1,220mm x L50m	¥9,500/m ²

A



MW-1416 デザインウッド 柎目



MW-1242 エボニー/ココタン 柎目



MW-1243 エボニー/ココタン 柎目



MW-1244 エボニー/ココタン 柎目

B



MW-1833 オーク 板目



MW-1832 オーク 板目



MW-1418 レッドウッド 柎目

C




MW-1834 オーク 板目

D



MW-1782 スギ 柎目



MW-1783 エルム 板目



MW-1419 レッドウッド 柎目



MW-1417 デザインウッド 柎目



E



MW-1177 デザインウッド 柎目



F



MW-1420 エボニー/ココタン 柎目




MW-777 エボニー/ココタン 柎目



G



MW-776 エボニー/ココタン 柎目




MW-1834

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。☀ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) ☀ 約3～5年の耐候性がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。📷 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

Wood Grain ウッドグレイン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm × L50m	¥6,200/m ²



WG-657 デザインウッド 📷 ☀ 📷



WG-1365 ウォールナット 板目



WG-1071 エボニー/コクタン 柵目 📷



WG-1067 プラム 板目



WG-2078 バイン/ラーチ ブロック NEW 📷



WG-1847 チェリー 柵目



WG-1846 チェリー 柵目



WG-1069 ユウ 柵目



WG-1339 オーク 柵目



WG-1046 エルム 板目 📷 ☀



WG-247 シカモア 柵目 📷



WG-1839 パルダオ 柵目



WG-659 デザインウッド 📷 ☀



WG-2083H ウォールナット(横)柵目 NEW



WG-1366 ウォールナット 板目



WG-1377 チェリー 柵目



WG-2076 オーク ブロック NEW 📷



WG-467 アッシュ 板目



WG-1378 メイプル 柵目



WG-376 オーク 柵目



WG-1220 オーク 柵目



WG-960 タモ 板目 📷 ☀ 📷



WG-2073 アッシュ 板目 NEW 📷



WG-166 オーク(チョークド) 板目



WG-964 オーク 板目 ☀



WG-1144 オーク(チョークド) 板目 📷 ☀ 📷



WG-2705 ゼブラウッド 柵目 📷 ☀



WG-1392H ゼブラウッド(横)柵目 ☀




WG-1357 オーク 板目



WG-1345 アッシュ 柵目



WG-2860 ウォールナット 板目



WG-1710 オーク 柵目 📷



WG-1354 アッシュ 柵目

A

B

C

D

E

F

G

H

Metallic Wood Wood Grain

Wood Grain ウッドグレイン

Wood Grain

A



WG-1709 ウォールナット 柾目



WG-2049 オーク 柾目



WG-1343 アッシュ 柾目



WG-1705 ウォールナット 柾目



WG-1707 ウォールナット 板柾

B





WG-1344 アッシュ 柾目



WG-1340 オーク 柾目





WG-658 デザインウッド  




WG-1356 オーク 板目




WG-1141 チーク 板柾  

C





WG-478 シカモア 板柾 



WG-248 シカモア 柾目 



WG-946 ベア 板柾  



WG-1341 オーク 柾目



WG-1219 オーク 柾目

D



WG-2246 ベア 板目



WG-833 メイプル 柾目



WG-1221 オーク 柾目



WG-1838 オーク 柾目



WG-2085 オーク 板目 NEW

E




WG-832 メイプル 柾目



WG-835 メイプル 柾目



WG-1812 シナ 柾目 



WG-453 ヒノキ 柾目




WG-2085 オーク 板目 NEW

F



WG-837 メイプル 柾目



WG-256 オーク(チョークド) 柾目 



WG-250 シルバーハート 板柾





WG-2944 オーク 柾目



WG-1837 ウォールナット 柾目

G



WG-2071 チェスナット 柾目 NEW 




WG-2081H ウォールナット(横)柾目 NEW



WG-1367 ウォールナット 板柾




WG-1815 チェリー 柾目 



WG-1840 ウォールナット 柾目

H





WG-2071 チェスナット 柾目 NEW 




WG-2081H ウォールナット(横)柾目 NEW





WG-1143 アッシュ 柾目  



WG-1145H アッシュ(横)柾目 



WG-1337 ティネオ 柾目  

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 リートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リートピッチ・もくり表」をご覧ください。 ☀ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。

📦 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm × L50m	¥6,200/m ²



WG-767 パズアイメイプル 杓



WG-1845 チェリー 楕目



WG-1380 シカモア 楕目



WG-243 ハードメイプル 板目



WG-856 ビーチ/ブナ 板楕



WG-1814 メイプル 楕目



WG-877 チェリー 楕目



WG-863 バイン/ラーチ 楕目



WG-2839 アッシュ 楕目



WG-846 スギ 楕目



WG-1381 ペア 板目



WG-2244 ペア 楕目



WG-416 デザインウッド



WG-699 ペア 板楕



WG-2056 シカモア 楕目



WG-2115 オーク 楕目



WG-857 ビーチ/ブナ 板楕



WG-1358 オーク 板目



WG-765 パズアイメイプル 杓



WG-831 メイプル 楕目



WG-709 シカモア 板楕



WG-629 チェリー 楕目



WG-242 ハードメイプル 板目



WG-1382 ペア 楕目



WG-841 アルダー 楕目



WG-878 チェリー 楕目



WG-1058 チェリー 板目



WG-854 オーク 楕目



WG-1359 オーク 板目



WG-941 ゼブラウッド 楕目



WG-1360 チェリー 楕目



WG-1142 チェリー 板目



WG-943 オーク 板楕



WG-763 パズアイメイプル 杓



WG-694 プリマベラ 楕目

A

B

C

D

E

F

G

H

Wood Grain ウッドグレイン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm x L50m	¥6,200/m ²

Wood Grain
Wood Grain Gloss

A



WG-855 チェリー 楕目



WG-1361 チェリー 楕目



WG-962 デザインウッド



WG-624 ベア 楕目



WG-1383 ベア 楕目

B



WG-836 メイプル 楕目



WG-865 チェリー 板目



WG-962 デザインウッド



WG-1384 ベア 楕目



WG-1363 チェリー 楕目

C



WG-879 メイプル 楕目



WG-1375 チェリー 板目



WG-1362 チェリー 楕目



WG-364 プリンガ 杓



WG-2862 ウォールナット 板目

D



WG-7022 チーク 板目



WG-940 プラム 板目



WG-410 ベア 楕目



WG-364 プリンガ 杓



WG-417 デザインウッド

E

Wood Grain Gloss ウッドグレイングロス

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG-GN	W1,220mm x L25m	¥6,200/m ²

F



WG-1711GN シカモア 楕目



WG-763GN パーズアイメイプル 杓

G



WG-1711GN シカモア 楕目



WG-765GN パーズアイメイプル 杓

H



WG-1712GN ホウノキ 楕目



WG-364GN プリンガ 杓






WG-763GN

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。☀ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) ☀ 約3～5年の耐候性がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。📷 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

Wood Grain ウッドグレイン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm × L50m	¥6,200/m ²

				
WG-696 オーク 板証 ☀	WG-947 タモ 板証 📷 ☀	WG-1336 テイネオ 証目 📷 ☀	WG-1703 ウォールナット 証目	WG-1353 アッシュ 証目 ☀
				
WG-2072 チェスナット 証目 NEW 📷	WG-2086 オーク 板目 NEW	WG-1342 オーク 証目 ☀	WG-2074 アッシュ 板証 NEW 📷	WG-2082H ウォールナット(横)証目 NEW
				
WG-2088 オーク 板目 NEW	WG-2079 バイン/ラーチ ブロック NEW 📷	WG-2075 アッシュ 板証 NEW 📷	WG-2087 オーク 板目 NEW	WG-2077 オーク ブロック NEW 📷
				
WG-1368 ウォールナット 板証	WG-1848 ウォールナット 証目	WG-2080H ウォールナット(横)証目 NEW	WG-1196 ブラックリンバ 証目 📷 ☀	WG-1708 ウォールナット 板証
				
WG-1140 チーク 板証 📷 ☀ F	WG-1369 ウォールナット 板証 ☀	WG-1348 アッシュ 証目 ☀	WG-2042 ウォールナット 板証 ☀	WG-697 オーク 板証 ☀
				
WG-1057 チェリー 板目 📷 ☀	WG-1370 ウォールナット 板証 ☀	WG-2084H ウォールナット(横)証目 NEW	WG-1349 アッシュ 証目 ☀	WG-1841 ウォールナット 証目
				
WG-1389 ゼブラウッド 証目 📷 ☀	WG-157 チーク 板証	WG-430 チーク 板証 ☀	WG-1372 ウォールナット 板証 ☀ F	WG-1706 ウォールナット 板証
				
WG-695 オーク 板証 ☀ F	WG-1704 ウォールナット 証目	WG-1836 ウォールナット 証目	WG-1390 ゼブラウッド 証目 ☀	WG-1386 ウエンジュ 証目 ☀

A

B

C

D

E

F

G

H









































Wood Grain
Wood Grain Gloss

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 リピートピッチ・もくりについては冊子「木目柄リピートピッチ・もくり表」をご覧ください。☀ 約3~5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。
 📌 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48~50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

Wood Grain ウッドグレイン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm × L50m	¥6,200/m ²

Wood Grain

A					
	WG-1371 ウォールナット 板証 ☀	WG-2019 ウォールナット 板証 ☀	WG-2033 ウォールナット 板証 ☀	WG-1064 ヒッコリー 板証 📷 ☀	WG-7029 エボニー/コクタン 板証 📷 ☀
B					
	WG-2048 オーク 証目 ☀	WG-1350 アッシュ 証目 ☀	WG-1146 マホガニー 証目 ☀	WG-1816 マホガニー 証目 ☀	WG-7023 チーク 証目 📷 ☀
C					
	WG-7024 カリン 板目 📷 ☀ 📌	WG-693 プリマベラ 証目 ☀	WG-2304 ローズウッド 板目 ☀	WG-663 プビンガ 板目 ☀	WG-1147 カリン 証目 ☀
D					
	WG-159 ローズウッド 板証 ☀	WG-1338 ティネオ 証目 📷 ☀	WG-1373 ウォールナット 板証 ☀	WG-1818 タガヤサン 証目 ☀	WG-1066 プラム 板証 ☀
E					
	WG-156 タモ 板証 ☀	WG-664 エボニー/コクタン 証目 ☀	WG-408 プリマベラ 証目 ☀	WG-1063 ヒッコリー 板証 📷 ☀	WG-1364 チェリー 証目 ☀
F					
	WG-1374 ウォールナット 板証 ☀	WG-1044 エルム 板証 📷 ☀ 📌	WG-1376 チーク 板証 ☀	WG-1387 ウエンジュ 証目 ☀	WG-1391 ゼブラウッド 証目 ☀
G					
	WG-1351 アッシュ 証目 ☀	WG-1052 カヤ 証目 ☀	WG-1070 エボニー/コクタン 証目 📷 ☀	WG-1835 オーク 板目 ☀	WG-1388 ウエンジュ 証目 ☀
H					
	WG-2707 ゼブラウッド 証目 📷 ☀	WG-2047 オーク 証目 ☀	WG-2041 ウォールナット 板証 ☀	WG-1050 オーク 証目 ☀	WG-428 デザインウッド 証目 📷 ☀



Innovation that makes
your vision a reality

Industrial Texture
Oxidized Metal


1

2

Industrial Texture インダストリアルテクスチュア

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²

Industrial Texture
Oxidized Metal



Textured Metal テクスチュアドメタル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AM	W1,220mm x L50m	¥11,400/m ²
ME	W1,220mm x L50m	¥7,900/m ²
TE	W1,220mm x L50m	¥9,500/m ²
VM	W1,220mm x L25m	¥11,400/m ²



■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 ☀️ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) ☀️ 約3～5年の耐候性がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。
 ⓘ 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。📷 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

Oxidized Metal オキシダイズドメタル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME	W1,220mm × L50m	¥7,900/m ²
VM	W1,220mm × L25m	¥11,400/m ²
FA	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²
RT	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²




ME-2024 NEW 📷



ME-2022 NEW 📷



VM-2037 ⓘ NEW 📷



VM-2039 ⓘ NEW 📷



ME-1961 NEW




FA-592 ☀️



ME-2023 NEW 📷



VM-2038 ⓘ NEW 📷



ME-2020 NEW




FA-1530 📷 F



FA-1531 📷 ☀️



RT-1827 📷



ME-2026 NEW



ME-1468



ME-2025 NEW



ME-1469 ☀️



RT-1112 ☀️



ME-2027 NEW



RT-1111 ☀️



ME-2024 NEW / VM-2037 NEW / ME-2022 NEW / ME-2020 NEW / VM-2038 NEW / ME-2023 NEW

A

B

C

D

E

F

G









































H

Industrial Texture
Oxidized Metal

Hairline Metal ヘアラインメタル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME	W1,220mm x L50m	¥7,900/m ²
VM	W1,220mm x L25m	¥11,400/m ²
CH	W1,220mm x L50m	¥7,900/m ²

Metal / Effect

A	 ME-1716	 ME-1466	 ME-377	 ME-904	 ME-1435
B	 ME-1434	 ME-396	 ME-1223	 ME-1997	 ME-486
C	 VM-306	 VM-305	 ME-1225	 ME-1224	 ME-380
D	 ME-1781	 ME-1174	 ME-379	 ME-1684	 ME-1685
E	 CH-1627	 CH-1677	 CH-1676	 CH-2117	 ME-1175
F	 CH-1628	 CH-1629	 VM-1695	 CH-2120	 CH-2116
G	 CH-1630	 VM-1487	 VM-1694	 VM-2121	 VM-2122
H	 VM-1488	 VM-1489	 CH-1631	 CH-2118	 CH-2119

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 ☀ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) ☀ 約3～5年の耐候性がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。 ① 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。
 F 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

Metal メタル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME	W1,220mm × L50m	¥7,900/m ²
PA	W1,220mm × L50m	¥6,500/m ²
VM	W1,220mm × L25m	¥11,400/m ²



A

B

C

D

E

F

Metal / Effect

Effect エフェクト

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ET	W1,220mm × L25m	¥13,000/m ²



G

H

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 ※約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) ☀️約3～5年の耐候性がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。📷表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。
 ⓘ三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

Haku / Washi 箔 / 和紙

品番	ロールサイズ	材料設計価格
VM	W1,220mm × L25m	¥11,400/m ²
FE	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²
FA	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²

A



VM-2035 ⓘ NEW




VM-1692 ゴールド 📷 ⓘ



VM-1691 プラチナ 📷 ⓘ



VM-1693 カッパー 📷 ⓘ



FE-1733

B



VM-2090 ⓘ NEW



VM-2036 ⓘ NEW

C



VM-452 ⓘ



VM-2034 ⓘ NEW




FE-1727

D



FE-1966 NEW



FE-1967 NEW

E



FE-1729



FE-1730



FA-1167



FE-1731



FE-1732

F



FE-1964 NEW 📷



FA-1521



FA-690 ☀️




FA-1164 ☀️

H



FA-1166 ☀️




FA-688 ☀️



FA-1163 ☀️

Haku / Washi



Advance your designs with
the ever-expanding collection

Textile

Textile テキスタイル

A



FE-804



FE-805



FE-813



FE-801



NU-1794



B



NU-2012

NEW



NU-1793



NU-1792



NU-1791



C



NU-2013

NEW



NU-2014

NEW



NU-2015

NEW



NU-2016

NEW



NU-2017

NEW

D



NU-1237



NU-1239



NU-1238



NU-1240



NU-1241



E



NU-1798



NU-1601



NU-1602



NU-1799



NU-1603



F



NU-1784



NU-1786



NU-1790



NU-1795



NU-1797

G



NU-1785



NU-1786



NU-1789




NU-1796

H



NU-1788



NU-1787



NU-1789



NU-1796

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 ☀約3～5年の耐候性がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。📷表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。①三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。
 📄同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FE	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²
NU	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²
SI	W1,220mm × L50m	¥7,900/m ²
FA	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²



NU-2006

NEW



NU-2007

NEW



NU-2010

NEW



NU-2008

NEW



NU-2003

NEW



NU-2011

NEW



SI-1234



NU-2004

NEW



NU-2009

NEW



SI-1689




SI-1686



NU-2005

NEW 📷



SI-1232



SI-1233



SI-1611



NU-2002

NEW 📷



NU-2001

NEW 📷



SI-1688



FA-1156


☀




SI-1612



SI-1687



SI-1235



SI-1613

A

B

C

D

E

F

G

H

Textile

Concrete コンクリート

品番	ロールサイズ	材料設計価格
CN	W1,220mm x L50m	¥7,200/m ²

A



CN-1958

NEW



CN-1622



CN-1621



CN-1623 コンクリートウッド

B

C

Ceramic / Tile セラミック / タイル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
AE	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²

Concrete Mortar / Stone

D



FA-1678



FA-1679



FA-1962

NEW

E

F



FA-1527



FA-1680




FA-1526



FA-1528

G


H



AE-1632



AE-1633



AE-1634



AE-1635



AE-1636


■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 ☀️ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) 📷 表紙裏の冊子に柄画像を掲載しています。📌 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

Mortar / Stucco モルタル / スタッコ

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²




AE-1638




AE-1637



AE-1642 ☀️



AE-1640



AE-1639




AE-1641




AE-1717 📷



AE-1718



AE-1719



AE-1645 📷 ☀️



AE-1646 📷 ☀️

A

B

C

D

E

Concrete
Mortar / Stone

Stone ストーン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ST	W1,220mm × L50m	¥7,200/m ²



ST-1831 マーブル 📷




ST-1828 石化木



ST-1829 石化木



ST-1586 グリジオカルニコ 📷



ST-1587 グリジオカルニコ 📷



ST-1588 アラベスカート 📷



ST-736 マーブル



ST-737 マーブル



ST-442 グラニット ☀️



ST-1830 エメラルドパール

F

G

H


Sand サンド

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PC	W1,220mm x L50m	¥7,200/m ²



Abstract 抽象

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LZ	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
PG	W1,220mm x L50m	¥7,200/m ²
PT	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
SE	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²



■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 ☀️約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) ☀️約3～5年の耐候性がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。⚠️三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。
 📌同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

Leather レザー

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LE	W1,220mm × L50m	¥6,800/m ²



LE-1553



LE-2741




LE-2782




LE-1171




LE-2742




LE-1555



LE-1551



LE-1105



LE-1552



LE-137



LE-517



LE-1551




LE-018




LE-2128



LE-1108 メタリックレザー



LE-783



LE-703



LE-2367




LE-1109 メタリックレザー



LE-1108 メタリックレザー



LE-1106




LE-1104




LE-1226



LE-1228



LE-1231



LE-1226

A

B

C

D

E

F

G

H


Sand / Abstract
Leather

Abstract 抽象


品番	ロールサイズ	材料設計価格
TE	W1,220mm x L50m	¥9,500/m ²
HS	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
FA	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²

品番	ロールサイズ	材料設計価格
RS	W1,220mm x L50m	¥7,500/m ²
LW	W1,220mm x L50m	¥7,200/m ²
BW	W1,220mm x L50m	¥6,800/m ²


A




TE-1713




TE-1715



HS-1655




TE-1714




HS-1656


B




FA-1095




FA-1150




FA-1094



FA-1153




FA-1098




FA-1098


C




FA-1963



RS-1190




LW-1081




LW-1084


D




FA-1963



RS-1189




LW-1085




LW-1083


E




BW-1310



BW-1315




BW-1312




FA-1161


F




BW-1311



BW-1314



BW-1316



BW-1313

G

BW-1310

BW-1311

BW-1314

BW-1313

H

Abstract / Carbon High Gloss

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。
 ☀ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) ☀ 約3～5年の耐候性がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。 ① 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。
 ※ 施工上、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP27-30「シリーズ別 選定・施工にあたってのご注意」を参照ください。

Carbon カーボン


品番	ロールサイズ	材料設計価格
CA	W1,220mm x L50m	¥9,500/m ²
TE	W1,220mm x L50m	¥9,500/m ²
VM	W1,220mm x L25m	¥11,400/m ²




CA-419



CA-418



CA-420




CA-1170



CA-422



CA-421




TE-1653




TE-1650



TE-1651



TE-1652



VM-1486



A


B

C

D

High Gloss ハイグロス


品番	ロールサイズ	材料設計価格
HG	W1,220mm x L50m	¥9,500/m ²



HG-1205



HG-1996



HG-1994



HG-1511



HG-1995



HG-1201



HG-1996 NEW

E















F

G

H

Abstract / Carbon
High Gloss

Solid Color ソリッドカラー

A	 PS-1904MT ⓘ NEW	 PS-1187 ⓘ	 PS-1188 ⓘ	 PS-959 ⓘ F	 PS-503 ⓘ	 PS-1989MT ⓘ NEW
B	 PS-1864MT ⓘ NEW	 PS-998 ⓘ	 PS-976 ⓘ F	 PS-975 ⓘ	 PS-957 ⓘ F	 PS-955 ⓘ F
C	 PS-090 ⓘ	 PS-1186 ⓘ	 PS-983 ⓘ	 PS-1185 ⓘ	 PS-1865MT ⓘ NEW	 PS-954 ⓘ F
D	 PS-048 ⓘ	 PS-073 ⓘ	 PS-1184 ⓘ	 PS-1437 ⓘ	 PS-2091MT ⓘ NEW	 PS-952 ⓘ
E	 PS-075 ⓘ	 PS-091 ⓘ	 PS-1438 ⓘ	 PS-971 ⓘ	 PS-1866MT ⓘ NEW	 PS-2092MT ⓘ NEW
F	 PS-093 ⓘ	 PS-1863MT ⓘ NEW	 PS-2095MT ⓘ NEW	 PS-2099MT ⓘ NEW	 PS-950 ⓘ	 PS-2093MT ⓘ NEW
G	 PS-027 ⓘ	 PS-2098MT ⓘ NEW	 PS-2096MT ⓘ NEW	 PS-949 ⓘ	 PS-2100MT ⓘ NEW	 PS-1869MT ⓘ NEW
H	 PS-022 ⓘ	 PS-074 ⓘ	 PS-1867MT ⓘ NEW	 PS-1439 ⓘ	 PS-992 ⓘ	 PS-885 ⓘ
I	 PS-034 ⓘ	 PS-292 ⓘ	 PS-1005 ⓘ	 PS-2101MT ⓘ NEW	 PS-948 ⓘ	 PS-504 ⓘ
J	 PS-110 ⓘ	 PS-293 ⓘ	 PS-2094MT ⓘ NEW	 PS-999 ⓘ	 PS-1183*1 ⓘ (旧品番:PS-1183MT)	 PS-1870MT ⓘ NEW
K	 PS-294 ⓘ	 PS-2097MT ⓘ NEW	 PS-1440 ⓘ	<p>3M™ ダイノック™ フィルム 品番末尾に MT が付いている製品 (品番白抜き記載) は、マットシリーズです。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現することが可能となりました。 ※「※」が表記されている品番については、施工上、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP27-30「シリーズ別選定・施工にあたってのご注意」を参照ください。</p>		

Solid Color

■不燃番号と対象となる下地については表紙裏の冊子またはWebを必ずご覧ください。ご採用に際しては冊子「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業」・「選定・施工にあたってのご注意」を必ずご覧ください。


☀ 約3～5年の屋外耐候性を有します。(垂直面) ① 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。 ② 同柄、近似色の機能製品がある品番です。機能製品の詳細説明はP48～50、及び裏表紙に添付されている付属冊子を参照ください。

☼ 施工上、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP27-30「シリーズ別 選定・施工にあたってのご注意」を参照ください。


※1 PS-1183は、艶消しの風合いを出すために、表面に特殊樹脂を使用しています。そのため、他の製品に比べて耐汚染性が劣ります。頻繁に人の手が触れる用途のご採用はお控えください。

また、施工後のフィルムへの光の照射具合によって、表面に筋状のムラが見える場合があります。


品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS	W1,220mm × L50m	¥4,300/m ²
PS-MT	W1,220mm × L50m	¥7,500/m ²




PS-042 ☀ PS-031 ☀ PS-1441 ☀ PS-1436 ☀ PS-982 ☀ F



PS-096 ☀ F PS-719 ☀ PS-1448 ☀ PS-1452 ☀ PS-112 ☀



PS-1442 ☀ PS-116 ☀ PS-713 ☀ PS-281 ☀ PS-1820



PS-1443 ☀ PS-1446 ☀ PS-1450 ☀ PS-1454 ☀ PS-1459 ☀



PS-912 ☀ PS-1010 ☀ PS-920 ☀ PS-121 ☀ PS-910 ☀



PS-1444 ☀ PS-135 ☀ PS-506 ☀ PS-1455 ☀ PS-900 ☀



PS-134 ☀ PS-914 ☀ PS-140 ☀ PS-2060 NEW PS-1008 ☀



PS-141 ☀ PS-665 ☀ PS-668 ☀ PS-1823 PS-1009 ☀



PS-1821 PS-139 ☀ PS-1825 PS-1457 PS-151 ☀



PS-1822 PS-1447 ☀ PS-1826 PS-1824 PS-107 ☀

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Solid Color

Functional Products 機能製品

3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ

キズ防止フィルム



付属冊子

擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、
美しさが長持ちするフィルム。
台車や爪、靴などが触れる
キズつきやすい部分に適しています。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-AR	W1,220mm x L25m	¥6,600/m ²
FW-AR, WG-AR, ME-AR, PA-AR, CH-AR, ST-AR, FA-AR, SE-AR, AE-AR, PT-AR	W1,220mm x L25m	¥9,800/m ²

下記以外にも特注生産が可能です。

※特殊接合品です。

A	 FW-1138AR NEW	 FW-1293AR NEW	 FW-236AR NEW (廃番AR-1119と同柄・近似色)	 FW-1280AR NEW	 FW-233AR NEW	 WG-7024AR NEW	 FW-330AR NEW
B	 FW-7017AR NEW (廃番AR-1664と同柄・近似色)	 FW-1122AR NEW	 FW-7011AR NEW	 FW-1022AR NEW	 WG-1372AR NEW	 FW-338AR NEW	 FW-627AR NEW
C	 FW-1129AR NEW	 FW-1130HAR NEW	 FW-337AR NEW	 FW-1294AR NEW	 FW-1121HAR NEW	 FW-625AR NEW (廃番AR-1120と同柄・近似色)	 FW-1751AR NEW
D	 ME-1467AR NEW	 ME-433AR NEW	 ME-432AR NEW	 PA-183AR (旧品番:AR-1246)	 PA-181AR (旧品番:AR-1663)	 PA-389AR (旧品番:AR-1118)	 ME-431AR NEW
E	 PA-045AR (旧品番:AR-1117)	 PA-187AR NEW	 PA-683AR NEW	 CH-1628AR NEW	 CH-1629AR (旧品番:AR-1723)	 ME-009AR (旧品番:AR-1724)	 CH-1630AR NEW
F	 ME-1466AR (旧品番:AR-1725)	 ME-904AR NEW	 ME-396AR NEW	 ME-1781AR (旧品番:AR-1726)	 ME-1684AR NEW	 ME-1685AR NEW	 CH-1631AR NEW
G	 ST-011AR (旧品番:AR-1247)	 FA-1678AR NEW	 FA-1527AR NEW	 ST-736AR (旧品番:AR-1116)	 SE-567AR (旧品番:AR-1248)	 SE-010AR (旧品番:AR-1251)	 FA-1530AR NEW
H	 AE-1632AR NEW	 PS-004AR (旧品番:AR-1661)	 FA-1526AR NEW	 PT-345AR (旧品番:AR-1250)	 SE-568AR (旧品番:AR-1249)	 AE-1633AR NEW	 AE-1636AR NEW
I	 PS-002AR NEW	 PS-001AR NEW	 PS-003AR (旧品番:AR-1115)	 PS-005AR NEW	 PS-006AR NEW	 PS-007AR (旧品番:AR-1662)	 PS-008AR NEW

■ PS-006AR、PS-007AR、PS-008ARは、ブラックボード用途として黒板のようにチョークで書き消することも可能です。

※チョークを消す際は、マイクロファイバークロスで丁寧に水拭きをしてください。
※チョークの書き消し専用です。マーカー(ペン)での書き消しはできません。

3M™ ダイノック™ フィルム EXシリーズ

屋外耐候性フィルム

付属冊子

約10年*の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。
 ビルの外装、ルーバー、看板、扉やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。

*耐候性は使用環境等の影響を受けます。10年間の耐候性を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX, ME-EX	W1,220mm x L50m	¥9,200/m ²
AE-EX, ST-EX, FA-EX	W1,220mm x L50m	¥8,600/m ²
WG-EX, PA-EX, LE-EX	W1,220mm x L50m	¥7,400/m ²

下記以外にも特注生産が可能です。

*特殊掛率品です。



3M™ ダイノック™ フィルム ホワイトボードシリーズ

付属冊子

平滑面に貼るだけで会議室などの壁をホワイトボードに変えることのできるフィルムです。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WH-200	W1,220mm x L30m	¥10,000/m ²
WH-111	W1,250mm x L30m	¥10,000/m ²
PWF-500	W1,220mm x L30m	¥10,500/m ²

※WH-111は平坦な銅板専用です。
 2次曲面、3次曲面には施工できません。
 ※特殊掛率品です。

書く	書く + 映す
WH-200 ホワイトボード機能 (2次曲面へ施工可)	WH-111 ホワイトボード機能 (平坦な銅板専用)
	PWF-500 スクリーン+ホワイトボード機能

3M™ ダイノック™ フィルム


SRシリーズ 汚れ防止フィルム 付属冊子

PS-SRシリーズは、汚れ防止機能のあるフッ素樹脂加工フィルムです。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-SR	W1,220mm x L50m	¥4,900/m ²

PS-096SR / PS-954SR / PS-955SR / PS-957SR /
PS-959SR / PS-976SR / PS-982SR

※PS-SRシリーズは、抗菌仕様ではありません。



PS-976SR

3M™ ダイノック™ フィルム

ILシリーズ 明るさ向上フィルム 付属冊子

室内を明るくすることができる光拡散フィルムです。
プロジェクターの画像をくっきりと投影することもできるので、
スクリーン用途としても最適です。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
IL-1852	W1,220mm x L50m	¥4,900/m ²

IL-1852

※照度上昇の説明は付属冊子を参照下さい。
※施工環境や個人によって感じ方に違いがあります。

3M™ ダイノック™ フィルム

DPFシリーズ プロテクトフィルム 付属冊子

傷つけたくないところに貼るだけで3M™ ダイノック™ フィルムを
衝撃から守る表面保護フィルム。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
DPF-100	W1,220mm x L25m	¥7,500/m ²

※特殊掛率品です。

DPF-100

※通常の3M™ ダイノック™ フィルムとは施工性が異なります。
※プロテクトフィルムを上から貼ると不燃認定の範囲外になりますのでご注意ください。

ダイノック プロテクトフィルム Q

3M™ ダイノック™ フィルム

NEOシリーズ 水廻り用フィルム 付属冊子

抗菌・防カビ加工されており、ユニットバスやタイル壁面にも施工
できる浴室・水廻り用フィルムです。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
壁・天井用 平滑な下地 (NEO)	W1,220mm x L30m	¥4,800~8,000/m ²
壁・天井用 タイル下地 (TIL)	W1,220mm x L30m	¥9,500~11,000/m ²
床用 平滑な下地 (FLE、FLO)	W1,220mm x L25m	¥12,600~15,000/m ²
床用 タイル下地 (FLS)	W1,820mm x L3.7m	オープン価格

※特殊掛率品です。



NEO-R221H

3M™ ダイノック™ フィルム

DRシリーズ 玄関ドア用フィルム 付属冊子

玄関ドアが1日の施工で美しくよみがえります。
フッ素加工で日焼けやキズ、汚れに強く美しさが長持ちします。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
DR (単色)	W1,000mm x L30m	¥9,000/m ²
DR (抽象・レザー)	W1,000mm x L30m	¥10,000/m ²
DR (木目)	W1,000mm x L30m	¥11,000/m ²

※特殊掛率品です。


機能製品の品番変更

ARシリーズの品番を変更しました。
具体的な品番は各製品紹介項目を参照してください。(AR:P48)

機能製品 掲載チップの見方

FW-1138AR

シリーズ名 番号 副番 (機能製品シリーズ名、補足情報等)



FW-1138AR

NEW



FW-1138 ホウノキ 楳目

シリーズ名と番号が同じものは
同柄・近似色となっております。
例:FW-1138ARは
FW-1138と同柄・近似色

付属冊子


表紙裏に添付されている付属冊子に詳細な製品説明が記載されています。
掲載内容例: 製品仕様、施工事例写真、技術情報、施工方法、等

3M™ ダイノック™ フィルム

DGシリーズ デザインガラスフィルム

高い意匠性を誇る3M™ ダイノック™ フィルムの柄面をガラスに貼り付ける事で、ガラスを通して多彩なデザインを表現するガラス用化粧塩ビシートです。詳しくはWebをご覧ください。

ガラス ダイノック



※当社からはフィルムだけの販売となります。ガラス貼付作業は専門の施工店で承ります。



DG-1528

3M™ ファサラ™ ガラスフィルム

ガラスにデザイン性と目隠し性をプラスするフィルムです。100種類以上の柄からお選びいただくことができ、ガラスの素材感を活かした空間づくりに自由な発想で意匠を加えることができます。詳しくはWebをご覧ください。

ファサラ



Illumina Silky W

3M™ スコッチティント™ ウィンドウフィルム

ガラスに快適性と安全性をプラスするフィルムです。日射に含まれる赤外線や紫外線をカットすることで室内環境を快適にし、またガラス破り侵入への対策やガラス破損時の飛散防止などガラスの安全面も向上できます。詳しくはWebをご覧ください。

スコッチティント



Index

品番一覧表

この見本帳に表示している価格は、
全て「材料設計価格」です。
施工費および消費税は含まれておりません。

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
AE		
AE-1632	40 1-G	¥7,500
AE-1633	40 2-G	
AE-1634	40 3-G	
AE-1635	40 5-F	
AE-1636	40 5-H	
AE-1637	41 3-A	
AE-1638	41 1-A	
AE-1639	41 3-B	
AE-1640	41 5-A	
AE-1641	41 4-B	
AE-1642	41 4-A	
AE-1643	32 4-B	
AE-1644	32 4-A	
AE-1645	41 5-C	
AE-1646	41 5-D	
AE-1717	41 1-C	
AE-1718	41 2-C	
AE-1719	41 3-C	
AE-1880MT	12 2-D	¥9,500
AE-1913MT	12 2-A	
AE-1917MT	12 1-A	
AE-1921MT	12 3-A	
AE-1926MT	12 2-F	
AE-1928MT	12 1-F	
AE-1929MT	12 1-G	
AE-1930MT	12 2-E	
AE-1931MT	12 3-D	
AE-1932MT	12 3-E	
AE-1933MT	12 3-G	
AE-1944MT	12 4-F	
AE-1951	32 5-A	¥7,500
AE-1952	32 5-B	
AE-1953	32 1-A	
AE-1954	32 1-C	
AE-1955	32 2-A	
AE-1956	32 2-B	
AE-1957	32 3-A	
AE-1959MT	12 1-D	¥9,500
AE-1960MT	12 4-D	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
AM		
AM-1696	32 2-G	¥11,400
AM-1697	32 1-F	
AM-1698	32 5-F	
AM-1699	32 2-H	
AM-1700	32 3-H	
AM-1701	32 3-G	
AM-1702	32 2-E	
AM-1720	32 5-E	
AM-1721	32 1-E	
AM-1722	32 1-G	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
AR キズ防止フィルム		
AE-1632AR	48 1-H	¥9,800
AE-1633AR	48 6-H	
AE-1636AR	48 7-H	
CH-1628AR	48 4-E	¥9,800
CH-1629AR	48 5-E	
CH-1630AR	48 7-E	
CH-1631AR	48 7-F	
FA-1526AR	48 3-H	¥9,800
FA-1527AR	48 3-G	
FA-1530AR	48 7-G	
FA-1678AR	48 2-G	
FW-233AR	48 5-A	¥9,800
FW-236AR	48 3-A	
FW-330AR	48 7-A	
FW-337AR	48 3-C	
FW-338AR	48 6-B	
FW-625AR	48 6-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FW-627AR	48 7-B	¥9,800
FW-1022AR	48 4-B	
FW-1121HAR	48 5-C	
FW-1122AR	48 2-B	
FW-1129AR	48 1-C	
FW-1130HAR	48 2-C	
FW-1138AR	48 1-A	
FW-1280AR	48 4-A	
FW-1293AR	48 2-A	
FW-1294AR	48 4-C	
FW-1751AR	48 7-C	
FW-7011AR	18 3-F	
	48 3-B	
FW-7017AR	48 1-B	
ME-009AR	48 6-E	¥9,800
ME-396AR	48 3-F	
ME-431AR	48 7-D	
ME-432AR	48 3-D	
ME-433AR	48 2-D	
ME-904AR	48 2-F	
ME-1466AR	48 1-F	
ME-1467AR	48 1-D	
ME-1684AR	48 5-F	
ME-1685AR	48 6-F	
ME-1781AR	48 4-F	
PA-045AR	48 1-E	¥9,800
PA-181AR	48 5-D	
PA-183AR	48 4-D	
PA-187AR	48 2-E	
PA-389AR	48 6-D	
PA-683AR	48 3-E	
PS-001AR	48 2-I	¥6,600
PS-002AR	48 1-I	
PS-003AR	48 3-I	
PS-004AR	48 2-H	
PS-005AR	48 4-I	
PS-006AR	48 5-I	
PS-007AR	48 6-I	
PS-008AR	48 7-I	
PT-345AR	48 4-H	¥9,800
SE-010AR	48 6-G	¥9,800
SE-567AR	48 5-G	
SE-568AR	48 5-H	
ST-011AR	48 1-G	¥9,800
ST-736AR	48 4-G	
WG-1372AR	48 5-B	¥9,800
WG-7024AR	48 6-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
BW		
BW-1310	44 1-G	¥6,800
BW-1311	44 2-H	
BW-1312	44 3-G	
BW-1313	44 5-H	
BW-1314	44 3-H	
BW-1315	44 2-G	
BW-1316	44 5-G	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
CA		
CA-418	45 3-A	¥9,500
CA-419	45 1-A	
CA-420	45 4-A	
CA-421	45 4-B	
CA-422	45 3-B	
CA-1170	45 5-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
CH		
CH-1627	34 1-E	¥7,900
CH-1628	34 1-F	
CH-1629	34 2-F	
CH-1630	34 1-G	
CH-1631	34 3-H	
CH-1676	34 3-E	
CH-1677	34 2-E	
CH-2116	34 5-F	
CH-2117	34 4-E	
CH-2118	34 4-H	
CH-2119	34 5-H	
CH-2120	34 4-F	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
CN		
CN-1621	40 3-A	¥7,200
CN-1622	40 2-A	
CN-1623	40 4-A	
CN-1958	40 1-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
DW		
DW-1871MT	9 1-F	¥9,500
DW-1872MT	8 4-A	
DW-1873MT	8 3-F	
DW-1874MT	9 2-A	
DW-1875MT	8 2-D	
DW-1876MT	8 4-E	
DW-1877MT	8 1-G	
DW-1878MT	8 2-G	
DW-1879MT	9 4-E	
DW-1881MT	9 4-A	
DW-1882MT	9 3-C	
DW-1883MT	8 2-E	
DW-1884MT	9 3-A	
DW-1885MT	9 2-E	
DW-1886MT	9 1-C	
DW-1887MT	9 2-G	
DW-1888MT	8 3-B	
DW-1889MT	8 1-F	
DW-1890MT	9 4-B	
DW-1891MT	9 3-B	
DW-1892MT	8 1-E	
DW-1893MT	8 3-A	
DW-1894MT	8 1-C	
DW-1895MT	9 1-E	
DW-1896MT	9 4-F	
DW-1897MT	8 3-E	
DW-1898MT	9 1-A	
DW-1899MT	9 2-C	
DW-1900HMT	9 2-D	
DW-1901MT	8 4-C	
DW-1902MT	8 2-C	
DW-1903MT	8 1-A	
DW-1992MT	9 3-G	
DW-1993MT	8 3-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
ET		
ET-1772	35 4-G	¥13,000
ET-1773	35 1-G	
ET-1774	35 2-G	
ET-1775	35 5-G	
ET-1776	35 5-H	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
EX 屋外耐候性フィルム		
AE-1632EX	49 1-H	¥8,600
AE-1634EX	49 2-H	
AE-1635EX	49 4-H	
FA-1530EX	49 7-G	¥8,600
FW-233EX	49 6-A	¥9,200
FW-236EX	49 1-C	
FW-324EX	49 4-E	
FW-330EX	49 5-E	
FW-522EX	49 1-E	
FW-609HEX	49 4-D	
FW-618EX	49 7-E	
FW-625EX	49 6-C	
FW-627EX	49 6-E	
FW-640EX	49 3-E	
FW-643EX	49 6-D	
FW-650EX	49 5-C	
FW-651EX	49 7-D	
FW-887EX	49 7-C	
FW-1022EX	49 3-C	
FW-1023EX	49 4-A	
FW-1113EX	49 3-D	
FW-1122EX	49 4-B	
FW-1123EX	49 5-A	
FW-1124EX	49 7-A	
FW-1129EX	49 1-B	
FW-1214EX	49 2-B	
FW-1801EX	49 5-D	
FW-1805EX	49 1-D	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FW-7006EX	49 6-B	¥9,200
FW-7008EX	49 4-C	
FW-7011EX	49 5-B	
LE-703EX	49 6-H	¥7,400
ME-001EX	49 2-G	¥9,200
ME-002EX	49 6-G	
ME-003EX	49 6-F	
ME-004EX	49 1-G	
ME-006EX	49 1-F	
ME-006EX	49 2-F	
ME-007EX	49 7-H	
PA-038EX	49 3-F	¥7,400
PA-039EX	49 3-G	
PA-181EX	49 5-G	
PA-187EX	49 5-F	
PA-389EX	49 7-F	
PA-390EX	49 4-G	
PA-1854EX	49 4-F	
ST-442EX	49 5-H	¥8,600
ST-736EX	49 3-H	
WG-657EX	49 1-A	¥7,400
WG-695EX	49 2-D	
WG-960EX	49 2-A	
WG-1044EX	49 2-E	
WG-1140EX	49 2-C	
WG-1143EX	49 3-B	
WG-1144EX	49 3-A	
WG-7024EX	49 7-B	

*特殊排布品です。

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FA		
FA-592	33 2-C	¥7,500
FA-688	36 4-H	
FA-690	36 4-G	
FA-1094	44 2-D	
FA-1095	44 1-C	
FA-1098	44 5-D	
FA-1099	44 5-C	
FA-1150	44 2-C	
FA-1153	44 3-C	
FA-1156	39 4-G	
FA-1161	44 4-G	
FA-1163	36 5-H	
FA-1164	36 5-G	
FA-1166	36 3-H	
FA-1167	36 3-F	
FA-1521	36 3-G	
FA-1526	40 3-E	
FA-1527	40 1-F	
FA-1528	40 4-F	
FA-1530	33 2-D	
FA-1531	33 3-D	
FA-1678	40 1-D	
FA-1679	40 3-D	
FA-1680	40 2-F	
FA-1962	40 4-D	
FA-1963	44 1-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FE		
FE-801	38 4-A	¥7,500
FE-804	38 1-A	
FE-805	38 2-A	
FE-813	38 3-A	
FE-1727	36 5-D	
FE-1728	36 5-E	
FE-1729	36 1-F	
FE-1730	36 2-F	
FE-1731	36 4-E	
FE-1732	36 5-F	
FE-1733	36 5-A	
FE-1964	36 1-G	
FE-1966	36 1-D	
FE-1967	36 3-D	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FW		
FW-231	19 2-C	¥8,000
FW-232	21 1-F	
FW-233	19 3-G	
FW-234	19 1-B	
FW-236	18 4-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FW-237	19 3-D	¥8,000
FW-240	21 1-E	
FW-324	23 3-C	
FW-327	19 1-A	
FW-330	22 4-D	
FW-332	21 4-C	
FW-334	22 2-F	
FW-336	15 3-G	
FW-337	17 4-D	
FW-338	22 1-C	
FW-501	19 2-D	
FW-502	19 1-E	
FW-510	21 3-D	
FW-521	20 4-G	
FW-522	22 3-F	
FW-606H	22 2-A	
FW-607H	22 4-C	
FW-608H	19 3-B	
FW-609H	21 4-B	
FW-612	19 4-D	
FW-613	20 2-E	
FW-614	21 2-D	
FW-616	18 3-A	
FW-618	22 4-F	
FW-619	21 2-G	
FW-625	22 3-A	
FW-627	22 2-G	
FW-640	23 4-B	
FW-641	23 2-E	
FW-643	22 2-D	
FW-648	22 3-B	
FW-649	21 4-F	
FW-650	21 4-A	
FW-651	22 1-B	
FW-653	22 1-D	
FW-655	19 4-F	
FW-656	20 4-F	
FW-677	21 3-C	
FW-788	15 4-B	
FW-789	16 4-A	
FW-791	18 1-D	
FW-795	19 3-C	
FW-886	21 1-D	
FW-887	21 3-G	
FW-888	19 4-E	
FW-889	19 4-G	
FW-1020	21 2-G	
FW-1021	20 4-E	
FW-1022	20 3-D	
FW-1023	18 2-B	
FW-1036	22 3-E	
FW-1037	22 4-B	
FW-1039H	21 2-C	
FW-1040H	21 4-E	
FW-1113	21 3-A	
FW-1121H	20 4-D	
FW-1122	18 1-B	
FW-1123	19 2-B	
FW-1124	21 1-C	
FW-1125	19 2-F	
FW-1126	22 1-G	
FW-1127	23 3-D	
FW-1129	16 2-C	
FW-1130H	16 3-C	
FW-1133	22 3-C	
FW-1134	22 1-A	
FW-1135	22 1-E	
FW-1136H	22 2-E	
FW-1137	21 3-E	
FW-1138	15 3-B	
FW-1139H	15 2-B	
FW-1207	15 2-E	
FW-1208	15 3-C	
FW-1209	15 2-C	
FW-1210	15 2-F	
FW-1211	16 3-B	
FW-1212	18 2-A	
FW-1213	17 2-D	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FW-1257	18 3-C	¥8,000
FW-1258	16 1-C	
FW-1259	17 1-F	
FW-1261	15 1-G	
FW-1262	16 1-G	
FW-1265	18 1-A	
FW-1266	17 2-E	
FW-1268	15 1-E	
FW-1269	16 2-G	
FW-1270	21 2-E	
FW-1271	15 3-D	
FW-1272	16 4-G	
FW-1273	20 4-A	
FW-1274	15 1-D	
FW-1275	23 2-B	
FW-1276	19 2-E	
FW-1277	20 4-C	
FW-1278	19 1-G	
FW-1279	16 3-F	
FW-1280	19 3-A	
FW-1281	19 2-G	
FW-1282	22 2-B	
FW-1283	19 2-A	
FW-1285	16 4-D	
FW-1286	18 3-B	
FW-1287	17 3-D	
FW-1288	22 3-G	
FW-1289	16 1-E	
FW-1290	23 4-A	
FW-1291	16 4-B	
FW-1292	17 2-F	
FW-1293	16 2-F	
FW-1294	17 4-E	
FW-1296	18 2-C	
FW-1297	20 2-D	
FW-1300	17 3-C	
FW-1301	23 3-B	
FW-1302	17 2-C	
FW-1304	17 1-C	
FW-1306	18 1-E	
FW-1307	17 4-A	
FW-1331	19 4-C	
FW-1681	16 1-F	
FW-1682	16 3-A	
FW-1683	15 3-A	
FW-1734H	18 3-D	
FW-1735H	18 1-F	
FW-1736H	23 1-A	
FW-1737	19 1-C	
FW-1738	19 3-E	
FW-1740	23 3-G	
FW-1743	19 4-A	
FW-1744	21 2-A	
FW-1745	16 2-A	
FW-1746	22 1-F	
FW-1747	15 1-F	
FW-1748	16 3-D	
FW-1749	20 4-B	
FW-1750	16 3-E	
FW-1751	23 1-E	
FW-1752H	22 4-E	
FW-1753H	23 1-D	
FW-1754	17 3-A	
FW-1755	18 2-D	
FW-1756	17 4-C	
FW-1757	23 4-G	
FW-1758	15 2-A	
FW-1759	23 4-C	
FW-1760	20 1-F	
FW-1761	15 1-A	
FW-1762	23 4-D	
FW-1763	20 1-D	
FW-1764	20 3-F	
FW-1765	15 4-A	
FW-1766	16 4-C	
FW-1767	17 4-B	
FW-1768	21 1-A	
FW-1769	20 2-G	
FW-1770	17 4-F	
FW-1771H	18 4-B	
FW-1801	21 4-D	
FW-1805	18 2-E	
FW-1810	16 3-G	
FW-1811	15 4-D	
FW-1970	23 1-F	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
FW-1971	17 2-G	¥8,000
FW-1972	16 4-E	
FW-1974	17 1-A	
FW-1975	23 2-C	
FW-1976	17 3-B	
FW-1977	17 1-D	
FW-1978	17 2-A	
FW-1979	23 4-E	
FW-1980	15 3-E	
FW-1981	16 1-A	
FW-1982	17 3-E	
FW-1983	17 3-F	
FW-1984	23 3-E	
FW-1985	23 3-F	
FW-1986	23 1-B	
FW-1987	17 1-B	
FW-1988	16 2-D	
FW-7001	15 4-C	
FW-7006	21 1-G	
FW-7007	23 3-A	
FW-7008	20 2-F	
FW-7009	22 2-C	
FW-7011	18 2-F	
FW-7013	21 4-G	
FW-7014	22 3-D	
FW-7015	22 4-A	
FW-7016	21 3-F	
FW-7017	15 1-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
HG		
HG-1201	45 2-H	¥9,500
HG-1205	45 1-E	
HG-1511	45 2-G	
HG-1994	45 1-F	
HG-1995	45 1-H	
HG-1996	45 2-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
HS		
HS-1655	44 3-A	¥7,500
HS-1656	44 4-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
LE		
LE-018	43 1-D	¥6,800
LE-137	43 3-C	
LE-517	43 4-C	
LE-703	43 5-D	
LE-783	43 4-D	
LE-1104	43 5-E	
LE-1105	43 1-C	
LE-1106	43 4-E	
LE-1108	43 3-D	
LE-1109	43 2-E	
LE-1171	43 5-A	
LE-1226	43 1-F	
LE-1228	43 2-F	
LE-1229	43 1-H	
LE-1231	43 2-G	
LE-1551	43 5-B	
LE-1552	43 2-C	
LE-1553	43 1-A	
LE-1555	43 4-B	
LE-2128	43 2-D	
LE-2367	43 1-E	
LE-2741	43 3-A	
LE-2742	43 3-B	
LE-2782	43 4-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
LW		
LW-1081	44 4-E	¥7,200
LW-1083	44 5-F	
LW-1084	44 5-E	
LW-1085	44 4-F	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
LZ		
LZ-461	42 1-E	¥7,500

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
LZ-462	42 3-F	¥7,500
LZ-587	42 4-F	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
ME		
ME-147	32 5-G	¥7,900
ME-377	34 3-A	
ME-379	34 3-D	
ME-380	34 5-C	
ME-388	32 3-E	
ME-391	32 4-E	
ME-396	34 2-B	
ME-431	35 5-E	
ME-432	35 3-A	
ME-433	35 2-A	
ME-486	34 5-B	
ME-904	34 4-A	
ME-1174	34 2-D	
ME-1175	34 5-E	
ME-1176	35 4-E	
ME-1223	34 3-B	
ME-1224	34 4-C	
ME-1225	34 3-C	
ME-1434	34 1-B	
ME-1435	34 5-A	
ME-1466	34 2-A	
ME-1467	35 1-A	
ME-1468	33 2-E	
ME-1469	33 2-F	
ME-1684	34 4-D	
ME-1685	34 5-D	
ME-1716	34 1-A	
ME-1778	32 5-H	
ME-1781	34 1-D	
ME-1961	33 1-C	
ME-1997	34 4-B	
ME-2020	33 5-C	
ME-2022	33 3-A	
ME-2023	33 3-B	
ME-2024	33 1-A	
ME-2025	33 1-F	
ME-2026	33 1-E	
ME-2027	33 1-H	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
MW		
MW-776	24 1-G	¥9,500
MW-777	24 2-F	
MW-1177	24 3-E	
MW-1242	24 2-A	
MW-1243	24 3-A	
MW-1244	24 4-A	
MW-1416	24 1-A	
MW-1417	24 4-D	
MW-1418	24 4-B	
MW-1419	24 3-D	
MW-1420	24 1-F	
MW-1782	24 1-D	
MW-1783	24 2-D	
MW-1832	24 3-B	
MW-1833	24 1-B	
MW-1834	24 4-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
NU		
NU-1237	38 1-D	¥7,500
NU-1238	38 3-D	
NU-1239	38 2-D	
NU-1240	38 4-D	
NU-1241	38 5-D	
NU-1601	38 2-E	
NU-1602	38 3-E	
NU-1603	38 5-E	
NU-1784	38 1-F	
NU-1785	38 1-G	
NU-1786	38 2-F	
NU-1787	38 2-H	
NU-1788	38 1-H	
NU-1789	38 3-G	
NU-1790	38 3-F	
NU-1791	38 5-B	
NU-1792	38 4-B	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)	
NU-1793	38 3-B	¥7,500	
NU-1794	38 5-A		
NU-1795	38 4-F		
NU-1796	38 4-G		
NU-1797	38 5-F		
NU-1798	38 1-E		
NU-1799	38 4-E		
NU-1934MT	13 1-E		¥9,500
NU-1935MT	13 1-G		
NU-1936MT	13 4-F		
NU-1937MT	13 4-G		
NU-1938MT	13 2-E		
NU-1939MT	13 3-G		
NU-1940MT	13 2-F		
NU-1941MT	13 3-F		
NU-1942MT	13 3-E		
NU-1943MT	13 4-E		
NU-2001	39 2-G	¥7,500	
NU-2002	39 1-G		
NU-2003	39 3-B		
NU-2004	39 4-C		
NU-2005	39 4-E		
NU-2006	39 1-A		
NU-2007	39 3-A		
NU-2008	39 1-C		
NU-2009	39 5-D		
NU-2010	39 4-A		
NU-2011	39 5-C		
NU-2012	38 1-B		
NU-2013	38 1-C		
NU-2014	38 2-B		
NU-2015	38 3-C		
NU-2016	38 4-C		
NU-2017	38 5-C		

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PA		
PA-036	35 5-D	¥6,500
PA-038	35 4-C	
PA-039	35 1-C	
PA-045	35 5-A	
PA-046	35 2-B	
PA-175	35 5-B	
PA-177	35 4-D	
PA-178	35 3-D	
PA-179	35 5-C	
PA-180	35 1-B	
PA-181	35 1-E	
PA-183	35 2-D	
PA-184	35 4-A	
PA-185	35 2-E	
PA-187	35 1-D	
PA-320	35 3-C	
PA-389	35 3-E	
PA-390	35 2-C	
PA-683	35 3-B	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PC		
PC-491	42 2-B	¥7,200
PC-672	42 1-A	
PC-758	42 1-C	
PC-760	42 2-C	
PC-1178	42 3-B	
PC-1179	42 3-A	
PC-1181	42 2-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PG		
PG-189	42 5-G	¥7,200
PG-190	42 4-H	
PG-193	42 1-H	
PG-194	42 2-H	
PG-195	42 3-H	
PG-197	42 1-G	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PS		
PS-022	46 1-H	¥4,300
PS-027	46 1-G	
PS-031	47 2-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PS-034	46 1-I	¥4,300
PS-042	47 1-A	
PS-048	46 1-D	
PS-073	46 2-D	
PS-074	46 2-H	
PS-075	46 1-E	
PS-090	46 1-C	
PS-091	46 2-E	
PS-093	46 1-F	
PS-096	47 1-B	
PS-107	47 5-K	
PS-110	46 1-J	
PS-112	47 5-B	
PS-116	47 2-C	
PS-121	47 4-F	
PS-134	47 1-H	
PS-135	47 2-G	
PS-139	47 2-J	
PS-140	47 3-H	
PS-141	47 1-I	
PS-151	47 5-J	
PS-281	47 4-C	
PS-292	46 2-I	
PS-293	46 2-J	
PS-294	46 1-K	
PS-503	46 5-A	
PS-504	46 6-I	
PS-506	47 3-G	
PS-665	47 2-I	
PS-668	47 3-I	
PS-713	47 3-C	
PS-719	47 2-B	
PS-885	46 6-H	
PS-900	47 5-G	
PS-910	47 5-F	
PS-912	47 1-F	
PS-914	47 2-H	
PS-920	47 3-F	
PS-948	46 5-I	
PS-949	46 4-G	
PS-950	46 5-F	
PS-952	46 6-D	
PS-954	46 6-C	
PS-955	46 6-B	
PS-957	46 5-B	
PS-959	46 4-A	
PS-971	46 4-E	
PS-975	46 4-B	
PS-976	46 3-B	
PS-982	47 5-A	
PS-983	46 3-C	
PS-992	46 5-H	
PS-998	46 2-B	
PS-999	46 4-J	
PS-1005	46 3-I	
PS-1008	47 5-H	
PS-1009	47 5-I	
PS-1010	47 2-F	
PS-1183	46 5-J	
PS-1184	46 3-D	
PS-1185	46 4-C	
PS-1186	46 2-C	
PS-1187	46 2-A	
PS-1188	46 3-A	
PS-1436	47 4-A	
PS-1437	46 4-D	
PS-1438	46 3-E	
PS-1439	46 4-H	
PS-1440	46 3-K	
PS-1441	47 3-A	
PS-1442	47 1-C	
PS-1443	47 1-E	
PS-1444	47 1-G	
PS-1446	47 2-E	
PS-1447	47 2-K	
PS-1448	47 3-B	
PS-1450	47 3-E	
PS-1452	47 4-B	
PS-1454	47 4-E	
PS-1455	47 4-G	
PS-1457	47 4-J	
PS-1459	47 5-E	
PS-1820	47 5-C	
PS-1821	47 1-J	
PS-1822	47 1-K	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PS-1823	47 4-I	¥4,300
PS-1824	47 4-K	
PS-1825	47 3-J	
PS-1826	47 3-K	
PS-1863MT	11 3-F	¥7,500
	46 2-F	
PS-1864MT	11 2-G	
	46 1-B	
PS-1865MT	11 1-E	
	46 5-C	
PS-1866MT	11 2-E	
	46 5-E	
PS-1867MT	11 5-F	
	46 3-H	
PS-1869MT	11 4-D	
	46 6-G	
PS-1870MT	11 5-D	
	46 6-J	
PS-1904MT	11 1-F	
	46 1-A	
PS-1989MT	11 1-D	
	46 6-A	
PS-2060	47 4-H	¥4,300
PS-2091MT	11 2-D	¥7,500
	46 5-D	
PS-2092MT	11 3-D	
	46 6-E	
PS-2093MT	11 3-E	
	46 6-F	
PS-2094MT	11 4-E	
	46 3-J	
PS-2095MT	11 3-G	
	46 3-F	
PS-2096MT	11 4-F	
	46 3-G	
PS-2097MT	11 5-G	
	46 2-K	
PS-2098MT	11 1-H	
	46 2-G	
PS-2099MT	11 2-H	
	46 4-F	
PS-2100MT	11 4-G	
	46 5-G	
PS-2101MT	11 5-H	
	46 4-I	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PT		
PT-345	42 5-F	¥7,500
PT-346	42 4-E	
PT-347	42 5-E	
PT-735	42 3-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
PWF ホワイトボードシリーズ		
PWF-500	49 7-I	¥10,500

*特殊採率品です。

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
RS		
RS-1189	44 3-F	¥7,500
RS-1190	44 3-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
RT		
RT-1111	33 2-H	¥7,500
RT-1112	33 2-G	
RT-1827	33 4-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
SE		
SE-567	42 3-G	¥7,500
SE-568	42 4-G	
SE-570	42 2-G	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
SI		
SI-1232	39 3-F	¥7,900
SI-1233	39 4-F	
SI-1234	39 3-D	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
SI-1235	39 4-H	¥7,900
SI-1611	39 5-F	
SI-1612	39 5-G	
SI-1613	39 5-H	
SI-1686	39 3-E	
SI-1687	39 3-H	
SI-1688	39 3-G	
SI-1689	39 1-E	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
ST		
ST-442	41 4-H	¥7,200
ST-736	41 2-H	
ST-737	41 3-H	
ST-1195	41 3-G	
ST-1586	41 5-F	
ST-1587	41 5-G	
ST-1588	41 1-H	
ST-1828	41 3-F	
ST-1829	41 4-F	
ST-1830	41 5-H	
ST-1831	41 1-F	
ST-1911MT	13 3-A	¥9,500
ST-1912MT	13 2-C	
ST-1914MT	13 1-A	
ST-1915MT	13 3-B	
ST-1916MT	13 4-A	
ST-1918MT	13 1-C	
ST-1919MT	13 2-A	
ST-1920MT	13 4-B	
ST-1927MT	13 3-C	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
TE		
TE-1650	45 1-C	¥9,500
TE-1651	45 2-C	
TE-1652	45 3-C	
TE-1653	45 5-B	
TE-1690	32 3-F	
TE-1713	44 1-A	
TE-1714	44 3-B	
TE-1715	44 2-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
VM		
VM-168	35 4-B	¥11,400
VM-305	34 2-C	
VM-306	34 1-C	
VM-381	32 4-G	
VM-383	32 4-F	
VM-452	36 1-C	
VM-800	32 4-H	
VM-1486	45 4-C	
VM-1487	34 2-G	
VM-1488	34 1-H	
VM-1489	34 2-H	
VM-1691	36 3-A	
VM-1692	36 2-A	
VM-1693	36 4-A	
VM-1694	34 3-G	
VM-1695	34 3-F	
VM-1855MT	11 1-A	¥13,000
VM-1856MT	11 2-A	
VM-1858MT	11 4-B	
VM-1859MT	11 3-A	
VM-1860MT	11 4-A	
VM-1861MT	11 5-A	
VM-1862MT	11 5-B	
VM-1990MT	11 1-B	
VM-1991MT	11 2-B	
VM-2034	36 4-C	¥11,400
VM-2035	36 1-A	
VM-2036	36 5-B	
VM-2037	33 4-A	
VM-2038	33 4-B	
VM-2039	33 5-A	
VM-2090	36 2-B	
VM-2121	34 4-G	
VM-2122	34 5-G	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
WG		
WG-156	30 1-E	¥6,200
WG-157	29 2-G	
WG-159	30 1-D	
WG-166	25 1-G	
WG-242	27 3-F	
WG-243	27 4-A	
WG-247	25 2-C	
WG-248	26 2-C	
WG-250	26 3-F	
WG-256	26 2-F	
WG-364	28 4-C	
WG-364GN	28 2-H	
WG-376	25 2-E	
WG-408	30 3-E	
WG-410	28 3-D	
WG-416	27 3-D	
WG-417	28 5-D	
WG-428	30 5-H	
WG-430	29 3-G	
WG-453	26 4-E	
WG-467	25 5-D	
WG-478	26 1-C	
WG-624	28 4-A	
WG-629	27 2-F	
WG-657	25 1-A	
WG-658	26 3-B	
WG-659	25 5-C	
WG-662	25 3-F	
WG-663	30 4-C	
WG-664	30 2-E	
WG-693	30 2-C	
WG-694	27 5-H	
WG-695	29 1-H	
WG-696	29 1-A	
WG-697	29 5-E	
WG-699	27 4-D	
WG-709	27 1-F	
WG-763	27 4-H	
WG-763GN	28 2-F	
WG-765	27 4-E	
WG-765GN	28 2-G	
WG-767	27 1-A	
WG-831	27 5-E	
WG-832	26 1-E	
WG-833	26 2-D	
WG-835	26 2-E	
WG-836	28 1-B	
WG-837	26 1-F	
WG-841	27 5-F	
WG-845	27 3-C	
WG-846	27 5-B	
WG-854	27 3-G	
WG-855	28 1-A	
WG-856	27 5-A	
WG-857	27 2-E	
WG-863	27 3-B	
WG-865	28 2-B	
WG-877	27 2-C	
WG-878	27 1-G	
WG-879	28 1-C	
WG-940	28 2-D	
WG-941	27 5-G	
WG-943	27 3-H	
WG-946	26 3-C	
WG-947	29 2-A	
WG-960	25 4-E	
WG-962	28 3-A	
WG-964	25 2-G	
WG-1044	30 2-F	
WG-1046	25 1-C	
WG-1050	30 4-H	
WG-1052	30 2-G	
WG-1057	29 1-F	
WG-1058	27 2-G	
WG-1063	30 4-E	
WG-1064	30 4-A	
WG-1066	30 5-D	
WG-1067	25 4-A	
WG-1069	25 3-B	
WG-1070	30 3-G	
WG-1071	25 3-A	
WG-1140	29 1-E	
WG-1141	26 5-B	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
WG-1142	27 2-H	¥6,200
WG-1143	26 3-H	
WG-1144	25 3-G	
WG-1145H	26 4-H	
WG-1146	30 3-B	
WG-1147	30 5-C	
WG-1196	29 4-D	
WG-1219	26 5-C	
WG-1220	25 3-E	
WG-1221	26 3-D	
WG-1336	29 3-A	
WG-1337	26 5-H	
WG-1338	30 2-D	
WG-1339	25 4-B	
WG-1340	26 2-B	
WG-1341	26 4-C	
WG-1342	29 3-B	
WG-1343	26 3-A	
WG-1344	26 1-B	
WG-1345	25 2-H	
WG-1346	27 4-C	
WG-1347	27 5-C	
WG-1348	29 3-E	
WG-1349	29 4-F	
WG-1350	30 2-B	
WG-1351	30 1-G	
WG-1353	29 5-A	
WG-1354	25 5-H	
WG-1355	25 2-F	
WG-1356	26 4-B	
WG-1357	25 1-H	
WG-1358	27 3-E	
WG-1359	27 4-G	
WG-1360	27 1-H	
WG-1361	28 2-A	
WG-1362	28 3-C	
WG-1363	28 5-B	
WG-1364	30 5-E	
WG-1365	25 2-A	
WG-1366	25 2-D	
WG-1367	26 3-G	
WG-1368	29 1-D	
WG-1369	29 2-E	
WG-1370	29 2-F	
WG-1371	30 1-A	
WG-1372	29 4-G	
WG-1373	30 3-D	
WG-1374	30 1-F	
WG-1375	28 2-C	
WG-1376	30 3-F	
WG-1377	25 3-D	
WG-1378	25 1-F	
WG-1380	27 3-A	
WG-1381	27 1-D	
WG-1382	27 4-F	
WG-1383	28 5-A	
WG-1384	28 4-B	
WG-1386	29 5-H	
WG-1387	30 4-F	
WG-1388	30 5-G	
WG-1389	29 1-G	
WG-1390	29 4-H	
WG-1391	30 5-F	
WG-1392H	25 5-G	
WG-1703	29 4-A	
WG-1704	29 2-H	
WG-1705	26 4-A	
WG-1706	29 5-G	
WG-1707	26 5-A	
WG-1708	29 5-D	
WG-1709	26 1-A	
WG-1710	25 4-H	
WG-1711GN	28 1-F	
WG-1712GN	28 1-H	
WG-1812	26 3-E	
WG-1814	27 1-C	
WG-1815	26 4-G	
WG-1816	30 4-B	
WG-1818	30 4-D	
WG-1835	30 4-G	
WG-1836	29 3-H	
WG-1837	26 5-F	
WG-1838	26 4-D	
WG-1839	25 3-C	
WG-1840	26 5-G	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
WG-1841	29 5-F	¥6,200
WG-1845	27 2-A	
WG-1846	25 2-B	
WG-1847	25 1-B	
WG-1848	29 2-D	
WG-2019	30 2-A	
WG-2033	30 3-A	
WG-2041	30 3-H	
WG-2042	29 4-E	
WG-2047	30 2-H	
WG-2048	30 1-B	
WG-2049	26 2-A	
WG-2056	27 5-D	
WG-2070	25 4-F	
WG-2071	26 1-G	
WG-2072	29 1-B	
WG-2073	25 5-E	
WG-2074	29 4-B	
WG-2075	29 3-C	
WG-2076	25 4-C	
WG-2077	29 5-C	
WG-2078	25 5-A	
WG-2079	29 2-C	
WG-2080H	29 3-D	
WG-2081H	26 2-G	
WG-2082H	29 5-B	
WG-2083H	25 1-D	
WG-2084H	29 3-F	
WG-2085	26 5-D	
WG-2086	29 2-B	
WG-2087	29 4-C	
WG-2088	29 1-E	
WG-2115	27 1-E	
WG-2244	27 2-D	
WG-2246	26 1-D	
WG-2304	30 3-C	
WG-2705	25 4-G	
WG-2707	30 1-H	
WG-2839	27 4-B	
WG-2860	25 3-H	
WG-2862	28 5-C	
WG-2944	26 4-F	
WG-7022	28 1-D	
WG-7023	30 5-B	
WG-7024	30 1-C	
WG-7029	30 5-A	

品番	頁・列・段	価格(円/m ²)
WH ホワイトボードシリーズ		
WH-111	49 6-I	¥10,000
WH-200	49 5-I	

*特殊採率品です。

品番一覧表に記載のない機能製品(SR, DR, IL, NEO, DPFの各シリーズ)はP50に
記載。

カットサンプルのご請求は、WEB・FAXまたはアプリで。

WEB

<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/>

16時までのご依頼分は、当日出荷します。

FAX

0120-282-369

13時までのご依頼分は、当日出荷します。

APP

3M™ダイノック™フィルム /
ビジュアライザー for iPhone®

無償アプリです。ダウンロードはこちら ▶
Apple、iPhoneは、米国およびその他の国で登録された
Apple Inc.の商標です。



- ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
 - 仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
 - 本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
 - 使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。
 - 売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。
 - 本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。
- 3M、DI-NOC、ダイノック、ファサラ、スコッチテント、スコッチ、スコッチマウントは、3M社の商標です。
2019年12月発行

3M

3M Japan Limited

スリーエム ジャパン株式会社

グラフィックス&アーキテクチュラルマーケット事業部


<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc/>

Ver.4

© 3M 2019. All Rights Reserved.
DIN-300-E (121913) IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)