

3M™ドライガイドコートを使うと、ひずみやへこみを目で確認できる。



- ドライガイドコートを塗布したパテ/プライマーサフェーサーを研磨すると、低い部分は削られずに黒く残り、表面の凹凸を可視化することができる。
- 面調整の確認が安易になる。
- 空とぎにも水とぎにも使える。

発注品番	製品名	番手	サイズ	1箱の数量	最低発注量
31366 AAD B	3M™キュービトロン™II クリーンサンディングディスク	80番相当	125mm 径	50枚	4箱
31367 AAD B		120番相当			
31369 AAD B		180番相当			
31471 AAD B		220番相当			
31472 AAD B		240番相当			
31473 AAD B		320番相当			
H/CSD5 80 BLU	3M™フックイット™ブルー クリーンサンディングディスク	80番相当	127mm 径	100枚	4箱
H/CSD5 120 BLU		120番相当			
H/CSD5 180 BLU		180番相当			
H/CSD5 240 BLU		240番相当			
H/CSD5 320 BLU		320番相当			
H/CSD5 400 BLU		400番相当			
5599	3M™ワンタッチ 中間ソフトパッド	—	125/127mm 径用	1枚	10枚
シートロール					
発注品番	製品名	番手	サイズ	1箱の数量	最低発注量
H/CSRL 80 75 CBT	3M™キュービトロン™II クリーンサンディング シートロール	80番相当	75mm × 10M	1ロール	2箱
H/CSRL 120 75 CBT		120番相当			
H/CSRL 180 75 CBT		180番相当			
H/CSRL 220 75 CBT		220番相当			
H/CSRL 240 75 CBT		240番相当			
H/CSRL 320 75 CBT		320番相当			
H/CSRL 80 75 BLU	3M™フックイット™ブルー クリーンサンディングシートロール	80番相当	75mm × 10M	1ロール	2箱
H/CSRL 120 75 BLU		120番相当			
H/CSRL 180 75 BLU		180番相当			
H/CSRL 240 75 BLU		240番相当			
H/CSRL 320 75 BLU		320番相当			
H/CSRL 400 75 BLU		400番相当			
H/CSRL 600 75 BLU	600番相当				
ハンドファイル					
発注品番	製品名	番手	サイズ	1箱の数量	最低発注量
5218 AAD	3M™ クリーンサンディングファイル	—	72mm × 175mm × 50mm	1個	2箱
5218S AAD	3M™ クリーンサンディングファイル Sサイズ	—	72mm × 120mm × 50mm	1個	2箱
5218 PAD	3M™ 逆アールパッド 5218 R	—	72mm × 120mm × 15mm	1個	2箱
5218 SHT	3M™ 逆アールパッド 5218R専用 貼り換え用シート	—	72mm × 120mm	5枚	10箱
ハンドパッド					
発注品番	製品名	番手	サイズ	1箱の数量	最低発注量
CSRL SHT PAD	3M™ クリーンサンディングハンドパッド	—	58mm × 73mm	2枚	10枚
発注品番	製品名	仕様	仕様	1箱の数量	最低発注量
5566	3M™ 吸じんファイル用簡易集じん機 (5561,5562 付き)	5561 5562 各1個ずつ集じん機に同梱		1個	1個
5561	3M™ 吸じんファイル用ダストホース	口径22mmΦ 長さ2M		5本	5本
5562	3M™ 吸じんファイル用ダストバッグ	—		20枚	20枚
9560	3M™ ドライガイドコートカートリッジ	50g		—	10個
9561	3M™ ドライガイドコートバックアップパッド	—		—	5個
保護めがね					
発注品番	製品名	仕様	仕様	1箱の数量	最低発注量
SF401AF	3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリアレンズ SF401AF	曇り止めコーティング		1個	1個
耳栓					
発注品番	製品名	仕様	仕様	1箱の数量	最低発注量
318-4001	3M™ E-A-R™ プッシュインズ™ 耳栓 (ひも付き)	ひも付き		—	200組
防じんマスク					
発注品番	製品名	仕様	仕様	1箱の数量	最低発注量
9913JV DS2	3M™ 使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2	有機臭防止機能付き		10枚	10箱
グローブ					
発注品番	製品名	仕様	仕様	1箱の数量	最低発注量
GLOVE M	3M™ コンフォートグリップグローブ Mサイズ	全長21.5cm, 中指長さ7.0cm(腕部色: 黄)		—	100双
GLOVE L	3M™ コンフォートグリップグローブ Lサイズ	全長22.5cm, 中指長さ7.5cm(腕部色: 赤)			
GLOVE XL	3M™ コンフォートグリップグローブ XLサイズ	全長22.5cm, 中指長さ8.0cm(腕部色: 青)			

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、スコッチブライト、キュービトロン、ロック、オートミックス、BX、EAR、プッシュインズ、スピードグラスは、3M社の商標です。
Appleは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

3M
スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
http://www.mmm.co.jp/aad/

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
AAD-293-F(0320)




カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-211
8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)

3M Science.
Applied to Life.™

吸塵ソリューションイラストマニュアル


Clean and Simple,
Productivity and Safety

吸じんでからみを減らし切れを向上。
ペーパーの種類を減らして
在庫を大幅に削減。




3M製品のハンドブックがアプリになりました! App Store/Google Playから **3M ハンドブック**

A 吸じん作業を行うことで、研磨材の持続性、切れ感が向上。



- 多数の細かい吸じん穴で研磨カスを吸い込むことにより、研磨材がからみにくくなり、切れ感が向上する。


サフェーサーの研磨量比較 (P320)



研磨量が向上!

※弊社社内試験による比較

B 使いやすいファイルで手とぎの吸じん作業を効率化。



- ファイルのホース取り付け部が可動式のため、研磨作業時に邪魔になりにくい。
- ファイル及び集じん器の調節弁で、吸じん力の調節ができる。
- 低クッション性の底面設計により、正確な面出しがしやすい。

C 吸じん作業により、後工程の時間を短縮できる。




- 研磨カスの付着による車両、作業場の清掃時間の削減、塗装時のブツの削減が可能。

D 研磨カスを吸い込みにくくなり、健康被害のリスクを減らすことができる。




健康な肺

じん肺



- 研磨カスを吸い込み続けると肺機能が損なわれる恐れがある。

クリーンサンディングディスク



3M独自の多穴形状で位置合わせが不要な高い吸じん性能の研磨材製品。

クリーンサンディングロール




3M™ キュービットロン™ II クリーンサンディングシートロール



3M™ クリーンサンディングファイル



3M™ フックイット™ ブルー クリーンサンディングシートロール



3M™ クリーンサンディングロール用ハンドパッド

下地作業効率化製品

3M™ ドライガードコート カートリッジ



バックアップパッド



吸じんファイル用簡易集じん機 5566 (ダストバッグ、ホース付き)



※5566には、クリーンサンディングファイルは含まれておりません。

3M™ 逆アールパッド 5218 R



3M™ クリーンサンディングファイルに取り付けて使用します。

※5218Rには、クリーンサンディングファイルは含まれておりません。

安全衛生製品


3M™ 使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリアレンズ SF401AF




A どんな穴形状でも位置合わせ不要で吸じん効率も高い。



- 細かい吸じん穴を多数配置しているため、研磨カスの吸じん効率が高く、からみにくい。
- 特殊な穴配置により、バックアップパッドとの穴位置合わせが不要。


パテ研磨時の吸じん効率 (P180)



20%吸じん効率が向上!

※弊社社内試験による比較

B ロールに切込みが入っており、手で好きな長さに切れるのでシート・ロール在庫を最大3分の1*に削減可能。




- 特殊な穴配置で多くの穴配置に対応している。
- ロールは幅55mm、長さ60mm。ピッチにカットできるよう、切り込みを設定しているため、お手持ちの多くのファイルにセットできる。
- ロールの残量が分かるよう、箱にのぞき穴を設けた。

※仮に現行各番手ごとに3種類ずつの形状の研磨材を持っていると仮定したとき。

C 専用のハンドパッドで細かいところの作業を効率化。



黒い面がフック面になります。



- 専用ハンドパッドで細かいところの作業を楽にできる。
- 研磨材を折ってもすじが出にくく、研磨面表面に傷につけにくい。

D 吸塵可能な曲面研磨パッドで、曲面の下地処理を効率化。



- いろいろな曲面を持つ、曲面専用研磨パッド。
- 曲面処理に適切な表面硬さ。
- 吸塵可能な曲面研磨パッド。

