

3M™ コンフォートグリップグローブ 耐切創シリーズ

RoHS対応

特殊繊維で作業中の危険から あなたの手を守る。



フィット感と耐切創性能、
価格のバランスに優れた
耐切創スタンダードモデル

CE規格 EN388*
耐切創レベル 3B

*裏面の「耐切創レベルについて」参照



高レベルの耐切創性能安心の
耐切創ハイエンドモデル

CE規格 EN388*
耐切創レベル 4D

*裏面の「耐切創レベルについて」参照



優れたフィット性!

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより
高いフィット性と作業性を確保。

手にフィットし細かい作業に最適!

薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業
にもストレス感じずスムーズに行えます。



繰り返し使用可能!

洗ってくりかえしお使いいただけます。洗濯をする場合は、
手洗い・陰干しをしてください。
洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。

仕様

- 素 材 : (本体) HPPE繊維 (高強度ポリエチレン繊維)
(掌部) ポリウレタン
- 耐切創性能: 耐切創レベル3B (ヨーロッパCE規格 EN388)

エルゴノミックデザイン



透湿性




高い耐切創性能!

超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み
強度をアップ

ムレにくく長時間の作業でも快適!

極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムを
コーティングし、通気性に優れています。(ナイロン
メッシュにNBR*1のマイクロポラスフォーム*2を掌部
にコーティング。)



◀ コンフォートグリップグローブ

◀ 掌部

*1: NBRは、ニトリルブタジエンラバーの略。

*2: マイクロポラスフォームは溶剤を全く使わない水系で製造する多孔性の合成樹脂です。
アレルギーの心配も軽減できます。

繰り返し使用可能!

洗ってくりかえしお使いいただけます。洗濯をする場合は、
手洗い・陰干しをしてください。
洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。

仕様

- 素 材 : (本体) 超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン
(掌部) 発泡ニトリルゴム
- 耐切創性能: 耐切創レベル4D (ヨーロッパCE規格 EN388)

エルゴノミックデザイン



透湿性



通気性




耐油性



*掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。

用途例

3M™ 耐切創手袋は、様々な用途でご使用いただけます。下記は、一例です。



注意：本製品は、電気絶縁性がありませんので、通電作業には使用しないでください。
ご使用条件によっては、突き刺し強度や切創強度が確保できない場合がありますので、事前に安全性をご確認の上ご使用ください。

耐切創レベルについて

手袋の安全性の基準とされる、ヨーロッパCE規格 EN388による試験を行いレベル表記しています。

ヨーロッパ規格 EN388 規定試験項目	摩耗強さ Level 1-4	切創抵抗 (クープテスト) Level 1-5	引裂強さ Level 1-4	突刺抵抗 Level 1-4	切創抵抗 (TDM) Level A-F
耐切創 ハイエンド レベル 4D 	4 最高レベル ★★★★	4 ★★★★☆	4 最高レベル ★★★★	4 最高レベル ★★★★	D ★★★★☆
耐切創 スタンダード レベル 3B 	4 最高レベル ★★★★	3 ★★★★☆	4 最高レベル ★★★★	2 ★★☆☆	B ★★☆☆☆
マルチタイプ コンフォート グリップグローブ 	3 ★★☆☆	1 ★☆☆☆☆	2 ★★☆☆	2 ★★☆☆	A ★☆☆☆☆

製品一覧


レベル3B

品番	サイズ	全長	手のひら 周り	中指長さ	厚み	腕ゴム※1 部分の色
GLOVE-CUT3B-S	S	22.5 cm	20.0 cm	7.5 cm	1.3mm ~ 1.5mm	橙
GLOVE-CUT3B-M	M	23.0 cm	21.0 cm	8.0 cm		白
GLOVE-CUT3B-L	L	24.5 cm	21.5 cm	8.5 cm		黄
GLOVE-CUT3B-XL	XL	25.0 cm	23.0 cm	9.0 cm		黒

レベル4D

品番	サイズ	全長	手のひら 周り	中指長さ	厚み	腕ゴム※1 部分の色
GLOVE-CUT4D-S	S	22.5 cm	20.0 cm	7.0 cm	1.5mm ~ 1.8mm	赤
GLOVE-CUT4D-M	M	23.0 cm	21.0 cm	8.0 cm		黄
GLOVE-CUT4D-L	L	24.5 cm	21.5 cm	8.5 cm		茶
GLOVE-CUT4D-XL	XL	25.0 cm	23.0 cm	9.0 cm		黒

※厚みは手のひら部分で測定（コーティング部分含む） ※手のひら周りは、はめた状態で測定
※1 サイズ毎に、腕のゴム部分の色が違うので見分けやすくなっています。



詳しい製品のご紹介はこちら



関連製品

豊富なカラーバリエーションの
3M™ コンフォートグリップグローブ マルチタイプ



起毛素材で暖かく寒冷時の作業も快適に
3M™ コンフォートグリップグローブ ウォーム



各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載している事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
電力マーケット事業部

<http://www.mmm.co.jp/electro/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2020. All Rights Reserved.
ELE-191-L

メールでの
お問い合わせは ▶
こちら



カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-321

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)