

## DESCRIÇÃO:

O capuz de solda 3M 169100:

- É aplicável para a maioria das operações de solda
- É confeccionado em tecido 100% algodão com tratamento anti-chama
- Tamanho único (Circunferência da cabeça = 45 cm)
- Cor cinza escura
- Produto sem manutenção



## APLICAÇÕES:

Capuz para proteção da cabeça e pescoço contra fagulhas provenientes de atividades de soldagem, tais como solda a gás, MIG, eletrodo, micro plasma, oxi-acetileno, corte de plasma.

## APROVAÇÕES:

Este produto atende os requisitos da norma: ISO 11611:2007.



- **Classe 1** - proteção contra técnicas e situações de soldagem menos perigosas, tais como: soldagem a gás, soldagem MIG, soldagem micro plasma, solda elétrica.
- **Classe 2** - proteção contra técnicas e situações de soldagem mais perigosas, tais como: solda elétrica, oxi-acetileno, corte de plasma, etc.

No Brasil, o Capuz de Solda 3M 169100 é aprovado pelo Ministério do Trabalho através do Certificado de Aprovação (CA) nº 35112.

## ADVERTÊNCIAS


- Assegure-se sempre que o produto escolhido:
  - É adequado para a aplicação;
  - Ajusta-se corretamente ao usuário;
  - É utilizado durante todo o período de exposição;
  - É substituído sempre que necessário. A vida útil do produto depende das condições de uso e do ambiente. Produto sem manutenção.
- O treinamento e uso adequado são essenciais para que este produto ajude a proteger o usuário.
- Siga todas as instruções deste manual. Em caso de dúvida, entre em contato com um profissional de segurança do trabalho ou com o Disque Segurança da 3M: 0800-0550705.
- Nunca altere, modifique ou repare este produto.
- Verifique se o produto não possui qualquer dano antes da sua utilização.

- Descarte e substitua o capuz se este estiver danificado (perfurado ou rasgado) ou de acordo com as práticas internas de trabalho.
- Este produto é fabricado com materiais os quais não se espera causarem efeitos adversos à saúde.
- Este produto não demonstra ser incompatível com o uso de qualquer outro EPI, desde que seja vestido e posicionado adequadamente para o fim projetado.
- Este produto tem tratamento anti-chama, mas não deve ser posicionado diretamente contra qualquer tipo de chama durante o uso.

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Armazene em local seco e sem incidência direta de luz solar;
- Validade: 5 anos da data de fabricação
- Antes da primeira utilização, verifique sempre se o produto está dentro do prazo de validade. Quando transportar, use a embalagem original.

## TAMANHO



## INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Para melhor conservação do produto, lave-o apenas com água e sabão neutro e siga as recomendações abaixo:

- Temperatura máxima de lavagem: 60°C
- Não usar alvejante
- Não secar em secador rotativo
- Passar a ferro quente (temperatura máxima 110°C)
- Não limpar a seco

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Segurança e Proteção à Saúde 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o Fale com a 3M pelo 0800-0550705.