

スコッチ・ブライト™ 不織布表面処理材 TS METACON


100mm電動サンダー用に
ワンタッチ脱着の不織布ディスク登場！
TSパッドと組み合わせて作業性UP！



- 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。
- スコッチ・ブライト™ メタコンディスクのワンタッチ脱着仕様で、取り付け取り外しが簡単。
- 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。
- 3M™ キュービトロン™ II TS ディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。



TS ディスクでのビード除去



TS METACON での目消し

用途

目消し研磨／仕上げ研磨／溶接焼け除去／サビ取り

発注番号	グレード	仕上がり相当	色	出荷単位	JANコード
TS MCDISC LGB HD 4	LGB Heavy Duty	#80	紫	100枚 (中箱25枚)	4549395268306
TS MCDISC AC 4IN	A-C	#120	茶		4549395268313
TS MCDISC AM 4IN	A-M	#180	赤		4549395268320
TS MCDISC AVF 4IN	A-VF	#320	青		4549395268337
TS MCDISC SSF 4IN	S-SF	#400	灰		4549395268344

初回購入にお求めやすい5個入りパッケージ

発注番号	グレード	仕上がり相当	色	出荷単位	JANコード
TS MCDISC LGB HD 5	LGB Heavy Duty	#80	紫	5個	4549395379507
TS MCDISC AC 5	A-C	#120	茶		4549395379514
TS MCDISC AM 5	A-M	#180	赤		4549395379521
TS MCDISC AVF 5	A-VF	#320	青		4549395379538
TS MCDISC SSF 5	S-SF	#400	灰		4549395379545

関連アクセサリ

製品名	パッド外径	出荷単位	発注番号
28790 TSパッド EH (エクストラハード)	95mm	1個	PN28790



安全にご使用いただくために

- 警告** このカタログの製品は正しく使用されない場合、破壊・飛散して失明・ケガなどをすることがあります。使用前に取り付け方の説明をよくお読みになり、正しく使用してください。
1. 製品に使用された最高使用回転数以下でご使用ください。
 2. エアーツールでは使用しないでください。
 3. 目、身体の保護のため、使用時には安全眼鏡、安全帽、皮手袋、長袖服などを着用してください。
 4. 製品の交換時には、ツールのスイッチを切り、さらに電源プラグを抜いてください。
 5. 研磨により火花が発生することがありますので、燃えやすいものは避けて作業してください。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、スコッチ・ブライト、キュービトロンは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
研磨材製品事業部
<http://www.mmm.co.jp>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2016. All Rights Reserved.

SCB-104-C(1016)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-211

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます