



3Mから新しい嫌気性接着剤の誕生です。  
確かな性能をお求めやすい価格で。

# Thread Locker



## Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤シリーズ



仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。


### お取り扱い販売店

3M、Scotch-Weld、スコッチ・ウェルトは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
テープ・接着剤製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2015. All rights reserved  
ACS-328-C (041501)PN

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
 **0570-011-511**  
ナビダイヤル、市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

# コストダウンに!

3M™ Scotch-Weld™ ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤は、お求めやすい価格を実現しました!

お求め  
やすい

最大 **40~30%** のコストダウン!

(2010年10月当社調べ 他社メーカー希望小売価格との比較)

※お見積りをご希望の方は、特約店までお気軽にお問い合わせください。

使  
やすい

振動部位でもゆるみません。優れたシール性を発揮し、高トルクでの締め付け不要です。  
容量サイズは各種 10ml、50ml、250ml。

分  
かり  
やすい

強度別カラーリング対応。  
基本を押さえた製品ラインナップです。

- 用途 ● ねじのゆるみ止めに。  
● シャフトへのギアやプロペラ等の固定に。  
● ベアリング等のはめ合いに。




## 3M™ スコッチ・ウェルド™ 嫌気性接着剤シリーズ製品ラインナップ

タイプ	強度	粘度	型番
ねじゆるみ止め用 塗布してから締め付けるタイプ	低強度	中粘度	TL22J
	中強度	中粘度	TL42J
		高粘度	TL43J
	高強度(永久固定)	低粘度	TL71J
		中粘度	TL62J
	高強度(高耐熱)	高粘度	TL77J
高強度(高耐熱)	高粘度	TL72J	
締め付け後に塗布するタイプ	中強度	超低粘度	TL90J
はめ合い用 塗布してからはめ込むタイプ	高強度	低粘度	RT01J
		中粘度	RT80J
		高粘度	RT38J


※製品名およびラインナップは変更する場合がございます。

### ■ 嫌気性接着剤とは

金属イオン存在下で酸素を遮断すると重合が行われる、液状アクリル系接着剤です。(プラスチックには適しません。)



### ■ 各種接着データ



### ■ 老化試験データ

