

## Product Bulletin

### 製品説明書

### 3M™ アプリケーションテープ HA-1L、HA-2L

#### 1 定義

3M™ アプリケーションテープ HA-1L、HA-2L は、透明タイプのアプリケーションテープです。

#### 2 特徴

- 剥離紙付き透明アプリケーションテープです。
- 3M™ スコッチカル™ フィルムおよび 3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム等の切り文字の作成時や、印刷加工の表面保護用としての使用に適しています。
- 屋外看板、ウィンドウディスプレイ、フリートマーキングなどの貼り付け用途に適しています。
- HA-1L は、強粘着ですので 3M™ スコッチカル™ フィルム (1125-324、1125F シリーズ) や表面がエンボス処理されたようなフィルムでも十分な接着力を示します。

#### 3 製品特性

---

サイズ	HA-1L 1000 mm X 20m HA-2L 500 mm X 20m、1000 mm X 20m
コア	3 インチコア (内径 77 mm)
外観	無色透明プラスチックタイプ
厚さ	HA-1L 代表値 0.09 mm (粘着剤含む) HA-2L 代表値 0.08 mm (粘着剤含む)
粘着剤	感圧型再剥離タイプ
貼り付け温度	7~38°C (平滑面)
接着力	HA-1L 10N/25mm 幅 (3M™ スコッチカル™ フィルム クリスタルアート 1125-314 上) HA-2L 2N/25mm 幅 (3M™ スコッチカル™ フィルム上)

---

##### 試験方法

フィルム厚：JIS K 7130 に準ずる。

接着力：JIS Z 0237 に準ずる。

特性における数値は、原則として温度20°C・湿度65%での試験結果を基にしています。

#### 4 保管

- 直射日光の当たらない乾燥した場所に 38°C以下で保管してください。1年間の保管が可能です。

## 5 備考

- 剥離紙から切り文字を剥がす際には、アプリケーションテープを下側にし、剥離紙をゆっくり引き剥がすようにしてください。
- 切り文字等に貼り付けた後は乾燥した室内に保管し、出来るだけ早くお使い下さい。湿度の高い場所に放置しますとアプリケーションテープが吸湿し、伸びて浮きやシワの原因となることがあります。
- 廃材は産業廃棄物として処理してください。

## 6 免責事項

- ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。
- この説明書もしくは本件フィルムの使用・使用不能もしくは誤使用によって生じるあらゆる損失・損害に対し、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この説明書の著作権は当社に属します。よって、無断複製、引用等を禁じます。  
その他不明な点につきましては、当社担当販売員にお問い合わせください。

ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、スコッチカルは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

© 3M 2023. All rights reserved  
PC-0225-02  
2023/06/06

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)