

3M™ ルミナステープ 6900

点灯できない非常時や
消灯後の暗闇でも、
ライトグリーンの光が
非常口まで誘導します。



ルミナスフィルム(蓄光フィルム)にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。

※ルミナスフィルム(蓄光フィルム)とは光に暴露されることにより、エネルギーを蓄積し、その後に暗い環境下に放置された時に光を発するフィルムです。


特長

1. アルミ、FRP、コンクリート、塗板など多くの被着体に接着可能
2. 耐薬品性に優れております
3. 重金属、放射性物質は使用しておりません

用途

- 非常口の表示、非常口への誘導表示
- その他の表示

構造



仕様

(JIS-Z-0237準拠)

製品番号	色	テープ厚	粘着力(対メラミン塗装板)	標準サイズ※1	入れ目
6900	ライトグリーン	0.20mm	10N/cm	50.8mm×9.1m	3巻/ケース

データは測定値であり、規格値ではありません。 ※1 標準サイズは予告なく変更されることがあります。

ご使用上の注意

- 直射日光の当たらない、15～27℃、相対湿度40～50%の雰囲気での保管をお勧めします。
- 表面に汚れ、水滴が付着しない、雰囲気温度10～38℃でのご使用をお勧めします。
- 複雑な曲面に貼り付ける際は事前にテストしてください。
- 剥がす際には粘着剤が残る可能性があります。粘着剤が残ってしまった場合には市販のシールリムーバーをご使用ください。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
ITD-085-D (0619)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)