



スコッチ。超強力接着剤とは？

接着のむずかしいプラスチックやシリコンゴムにも使える、「超強力接着剤」です。
木・金属・塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンによく接着できます。


つきにくいプラスチックにもよくつく高性能、
スコッチ® 超強力接着剤 プレミアゴールドスーパー多用途2！

- 特長**
- 木・金属・塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンにも！
 - シリコンゴムにも！ ●屋外も水まわりにもOK！ ●衝撃にも強いです！




調査


どんな素材に接着剤を使用していますか？



プラスチックの素材は何？



素材の接着しやすさ



用途

- 各種工作・模型製作に
 - 装飾・ホビー系の接着に
 - PP・透明アクリル製品の接着に
 - バッグ・靴・小物
 - 家具
 - 家電のクッション部などの接着・補修に
- ※ポリエチレンフィルム（シート）は、つきにくい場合があります。

接着できるもの

金属、プラスチック（ポリプロピレン、ポリエチレンを含む）、軟質塩化ビニール、合成ゴム（EPDM、シリコンゴムを含む）、木、皮革、陶磁器、タイルなどの接着

※硬化後はゴム状で粘性が残ります。

接着できないもの

貴金属、食器、高価格品、フッ素系の素材

	金属	石材 コンクリート	陶器 セラミック	ガラス	硬質 プラスチック	軟質塩化 ビニール	ポリカー ボネート	ポリエステル	発泡 スチロール	発泡 ウレタン	皮	布	紙・ボール紙	ゴム シリコンゴム 含む	ポリエチレン ポリプロピレン
紙・ボール紙	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
布	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
皮	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
発泡 ウレタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
発泡 スチロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ポリエステル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ポリカーボネート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
軟質塩化 ビニール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
硬質 プラスチック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ガラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
陶器 セラミック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
石材 コンクリート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
金属	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ポリエチレン ポリプロピレン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ゴム シリコンゴム 含む	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

接着しにくい
「プラスチック」「シリコンゴム」
にも接着できる！



スコッチ® 超強力接着剤

プレミアムゴールド スーパー多用途 2 透明

透明素材にこれ一本で！

硬化後の使用温度範囲 -20～80℃



品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ® 超強力接着剤 プレミアムゴールド スーパー多用途 2 透明 20g	9078 オープン価格	変成シリコーン等 (95%) 無機物 (5%)	20g	20本	個装：185×84×23 [30] 中箱： — 梱 ：214×105×251 [766]	 4 549395 356010 ITF:54549395356015 (梱に表示)
スコッチ® 超強力接着剤 プレミアムゴールド スーパー多用途 2 透明 100g	9079 オープン価格	変成シリコーン等 (95%) 無機物 (5%)	100g	10本	個装：43×175×43 [140] 中箱： — 梱 ：185×95×225 [1,480]	 4 549395 509669 ITF:54549395509664 (梱に表示)

プレミアムゴールド スーパー多用途 2 ブラック

濃色素材の接着にこれ一本で！

硬化後の使用温度範囲 -20～80℃



品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ® 超強力接着剤 プレミアムゴールド スーパー多用途 2 ブラック 20g	9006 オープン価格	変成シリコーン等 (70%) 無機物 (30%)	20g	20本	個装：185×84×23 [30] 中箱： — 梱 ：214×105×251 [766]	 4 549395 356041 ITF:54549395356046 (梱に表示)

プレミアムゴールド スーパー多用途 2 ホワイト

これ一本でいろんな素材に！

硬化後の使用温度範囲 -20～80℃



品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ® 超強力接着剤 プレミアムゴールド スーパー多用途 2 ホワイト 20g	9002 オープン価格	変成シリコーン等 (65%) 無機物 (35%)	20g	20本	個装：185×84×23 [30] 中箱： — 梱 ：214×105×251 [766]	 4 549395 356034 ITF:54549395356039 (梱に表示)



スコッチ® 強力接着剤〔多用途〕／〔皮革用〕

■軟質塩じも含め、幅広く使える
「多用途」タイプ

■革、木、合成ゴムなどの補修に便利な
「皮革用」



特長

すっきり！ わかりやすいパッケージ！

- 一目瞭然！
用途別にはっきりと色分けしました。
- 選びやすい！
お客様が最初に知りたい目的用途をはっきり表示。
- イメージしやすい！
代表的な使用例を写真でも紹介。

スコッチ® 強力接着剤



多用途

軟質塩じも含め、幅広く使える多用途タイプ！
接着できるもの：金属、皮革、木、陶器、タイル、軟質塩化ビニール、硬質プラスチックなど

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ® 強力接着剤 [多用途]	6004M オープン価格	ウレタン樹脂	30ml	12本	個装：170×80×25 [40] 中箱： — 梱 ：87×171×176 [625]	 4 549395 849123 ITF:54549395849128 (梱に表示)



皮革用

乾燥後はクリーム色で柔軟性がある！
接着できるもの：皮革製品

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ® 強力接着剤 [皮革用]	6025M オープン価格	ニトリルゴム系	30ml	12本	個装：170×80×25 [40] 中箱： — 梱 ：94×159×181 [625]	 4 549395 849130 ITF:54549395849135 (梱に表示)



スコッチ® 強力瞬間接着剤



液状多用途 プロ・ホビー用

多用途タイプの瞬間接着剤！ 一滴でスピード接着が可能です。

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ。 強力瞬間接着剤 [液状多用途] プロ・ホビー用	7054 オープン価格	シアノアクリレート (90%) アクリル樹脂 (10%)	5g	10本 × 2箱	個装：185×84×23 [32] 中箱：188×112×125 [385] 梱：220×145×250 [915]	 4 549395 163670 ITF:54549395163675 (梱に表示)



ジェル多用途 プロ・ホビー用

ジェルタイプの瞬間接着剤！ 垂直面にも塗りやすい接着剤です。

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ。 強力瞬間接着剤 [ジェル多用途] プロ・ホビー用	7055 オープン価格	シアノアクリレート (90%) アクリル樹脂 (10%)	5g	10本 × 2箱	個装：185×84×23 [32] 中箱：188×112×125 [385] 梱：220×145×250 [915]	 4 549395 163687 ITF:54549395163682 (梱に表示)




耐衝撃 プロ・ホビー用

耐衝撃タイプの瞬間接着剤！ 衝撃に強く、ぶつかってもとれにくい接着剤です。

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ。 強力瞬間接着剤 [耐衝撃] プロ・ホビー用	7056 オープン価格	シアノアクリレート (90%) 合成ゴム (10%)	5g	10本 × 2箱	個装：185×84×23 [32] 中箱：188×112×125 [385] 梱：220×145×250 [915]	 4 549395 377596 ITF:54549395377591 (梱に表示)

特長



ここが違います！

- 開封しやすいキャップ
キャップの上部を六角形にして、指がひっかかり回しやすく楽に開封ができます。
- 液だれしにくいノズル構造
液だれが少ないので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。
- ソフトラバーの採用
握りやすく、押しやすい容器で細かい所に接着できます。
- 密閉性の高いキャップ構造
独自のキャップ構造で瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
- 液出しが楽なソフトラバー
チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが簡単です。





液状多用途

多用途タイプの瞬間接着剤！ 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます。

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ。 強力瞬間接着剤 [液状多用途]	7004 オープン価格	シアノアクリレート (90%) アクリル樹脂 (10%)	2g	10本 × 2箱	個装：185×84×20 [25] 中箱：188×112×96 [300] 梱：135×204×252 [645]	 4 519001 907820 ITF:54519001907825 (梱に表示)



ジェル多用途

ジェルタイプの瞬間接着剤！ ジェル状なのでタレる心配がなく垂直面にも使えます。

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ。 強力瞬間接着剤 [ジェル多用途]	7005 オープン価格	シアノアクリレート (90%) アクリル樹脂 (10%)	3g	10本 × 2箱	個装：185×84×20 [26] 中箱：188×112×96 [310] 梱：135×204×252 [665]	 4 547452 302932 ITF:54547452302937 (梱に表示)



耐衝撃

液状タイプの強力瞬間接着剤！ 衝撃に強く、ぶつかってもとれにくい接着剤です。

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ。 強力瞬間接着剤 [耐衝撃]	7006 オープン価格	シアノアクリレート (90%) 合成ゴム (10%)	2g	10本 × 2箱	個装：185×84×20 [25] 中箱：188×112×96 [300] 梱：135×204×252 [645]	 4 548623 275376 ITF:54548623275371 (梱に表示)



多用途Pro

プロ、ヘビーユーザー向けの強力瞬間接着剤！ 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
スコッチ。 強力瞬間接着剤 [液状多用途Pro]	7070 オープン価格	シアノアクリレート (90%) アクリル樹脂 (10%)	23g	10本 × 2箱	個装：190×85×21 [55] 中箱：193×123×113 [619] 梱：135×204×252 [1,285]	 4 547452 670802 ITF:54547452670807 (梱に表示)

特長



金属、プラスチックはもちろん、木材、皮、紙など浸透性の素材にも広く使えます！

使いやすさを考えた流線形フォルム！

- 開封後も固まりにくい！
液もれしにくく、固まりにくい、キャップインキャップ構造。開封後も先端がつまりにくく、長く使えます。
- ピン不要の簡単オープン！
ピンを使わず、ねじって開ける安全設計キャップです。
- 液出し調節しやすい！
金属チューブとワンサイドプッシュボディの採用で指先で液量の調節がしやすくしています。

3MTM スプレーのり



3MTM スプレーのりとは？

エアゾールタイプの使いやすい接着剤の「スプレーのり」です。
貼ってはがせるタイプから強力タイプまで揃っています。



3MTM スプレーのり 55

仮止め再接着用！ 貼ってはがせるタイプ
接着できるもの：紙、写真、布、金属箔など

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
3M TM スプレーのり 55	S/N 55 オープン価格	アクリルゴム	430ml	20 缶	個装：66 (直径) × 207 (高さ) [407] 中箱： — 梱 ： 220 × 283 × 345 [8,700]	 ITF:54901690000282 (梱に表示)

●図面、書類の切り貼り、デザインワーク (カンパ版下制作)。●ちらし、ポスター、掲示物の一時貼り。



3MTM スプレーのり 77

色々な素材を素早く接着！ 軽量物接着タイプ (早い接着)
接着できるもの：紙、カラーコピー紙、写真、布、金属箔、発泡スチロール、ガラス繊維、ウレタンフォームなど

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
3M TM スプレーのり 77	S/N 77 オープン価格	ステレンブタジエンゴム	430ml	20 缶	個装：66 (直径) × 207 (高さ) [415] 中箱： — 梱 ： 245 × 283 × 345 [8,900]	 ITF:54901690000299 (梱に表示)

●カラーコピーの原稿貼り。●プレゼンボードの作成。●図面の貼り込み。●模型の作成。●ラベル貼り。●ポスター、POPの貼り付け。



3MTM スプレーのり 99

粗面や厚物の接着に！ 耐水・耐湿性接着タイプ (強力接着)
接着できるもの：ダンボール、布、ガラス繊維、合板、木、金属箔、金属板、プラスチックなど

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
3M TM スプレーのり 99	S/N 99 オープン価格	ステレンブタジエンゴム	430ml	20 缶	個装：66 (直径) × 207 (高さ) [416] 中箱： — 梱 ： 220 × 283 × 345 [8,900]	 ITF:54901690000305 (梱に表示)

●断熱材、吸収材、緩衝材の貼り付け。●ポスター、プラスチック板の接着。●パッケージの試作。



3MTM スプレーのり 111

強力高耐熱用！ 耐水・耐湿性接着タイプ (強力・高耐熱)
接着できるもの：金属、木、ゴム、ダンボール、プラスチック、コンクリート、木下地へのプライマーなど

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
3M TM スプレーのり 111	S/N 111 オープン価格	クロロブレンゴム	430ml	20 缶	個装：66 (直径) × 207 (高さ) [443] 中箱： — 梱 ： 220 × 283 × 345 [9,250]	 ITF:54547452455268 (梱に表示)

●表面の硬いものとゴムの貼り合わせ。●金属、木、ゴム、ダンボール、プラスチックなどの接着。●建築基準法F☆☆☆☆取得済みです。

3MTM クリーナー

3MTM クリーナーとは？

テープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とす「クリーナー」です。



3MTM クリーナー 20

材料を傷めず汚れを落とす！
静電気防止効果があります。発泡スチロール、アクリルを溶かしません。

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
3M TM クリーナー 20	CLEANER20 オープン価格	イソプロピルアルコール	330ml	20 缶	個装：60 (直径) × 202 (高さ) [345] 中箱： — 梱 ： 218 × 260 × 325 [7,500]	 ITF:54901690000312 (梱に表示)

●3MTM スプレーのり55、77の汚れ落とし。●版下、フィルム、デザイン用具の汚れ落とし、ゴミの付着防止。



3MTM クリーナー 30

のり、油などのしつこい汚れを落とす！
すぐれた浸透力で、汚れを落とします。洗浄後は簡単に水洗いできます。

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
3M TM クリーナー 30	CLEANER30 オープン価格	D-リモネン	330ml	20 缶	個装：60 (直径) × 202 (高さ) [355] 中箱： — 梱 ： 218 × 260 × 325 [7,700]	 ITF:54901690017440 (梱に表示)

●3MTM スプレーのり99の汚れ落とし。●テープはがし、のり残り落としに。●機械油で汚れた機械・工具の洗浄や、余分なグリースのふきとり。
※プラスチック (スチロール系樹脂) など材質によっては溶解・変質する場合があります。



3MTM のり取りクリーナー

のり残りや、はがし残りをきれいに落とす！
家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。
油性インキやクレヨン、台所の油污れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。

品名	品番 本体価格＋税	主成分	容量	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード／ITFコード
3M TM のり取りクリーナー	NT-220 オープン価格	天然オレンジオイル	220ml	12 缶	個装：53 (直径) × 174 (高さ) [240] 中箱： — 梱 ： 190 × 180 × 228 [3,150]	 ITF:54901690521244 (梱に表示)

※プラスチック (スチロール系樹脂) など材質によっては溶解・変質する場合があります。