



3M™ サンドブラスター™ 研磨材とは？

ちょっとした家具を作ったり棚や椅子を塗り直してリメイクしたり...
そんな作業に欠かせない3M™ サンドブラスター™ 研磨材です。

約3倍※ 丈夫で長持ち！

※3M社製従来品研磨スポンジ（海外のみ発売）の同等番手と比較して約3倍丈夫で長持ちします。

- 特長**
- 砥粒を静電コーティング、鋭い切っ先が優れた研磨性を発揮します。
 - 曲面・凸凹面になじみ、複雑な部分の研磨性に優れます。
 - 目詰まりしにくく、水洗いができます。

3M™ サンドブラスター™ 研磨スポンジ



塗料やニスをはがす。

品名	品番 本体価格+税	粒度・番手	材質	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ サンドブラスター™ 研磨スポンジ	SAB-SS036 オープン価格	荒目 36	ポリウレタンフォーム、 シリコンカーバイド	10個	個装：150×104×27 [28] 中箱：— 梱：212×120×140 [352]	 4 547452 743674 ITF:54547452743679 (梱に表示)
3M™ サンドブラスター™ 研磨スポンジ	SAB-SS060 オープン価格	荒目 60	ポリウレタンフォーム、 シリコンカーバイド	10個	個装：150×104×27 [28] 中箱：— 梱：212×120×140 [352]	 4 547452 743681 ITF:54547452743686 (梱に表示)

木のザラつきを整える。

品名	品番 本体価格+税	粒度・番手	材質	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ サンドブラスター™ 研磨スポンジ	SAB-SS080 オープン価格	中目 80	ポリウレタンフォーム、 セラミック研磨材	10個	個装：150×104×27 [28] 中箱：— 梱：212×120×140 [352]	 4 547452 743698 ITF:54547452743693 (梱に表示)
3M™ サンドブラスター™ 研磨スポンジ	SAB-SS100 オープン価格	中目 100	ポリウレタンフォーム、 セラミック研磨材	10個	個装：150×104×27 [28] 中箱：— 梱：212×120×140 [352]	 4 547452 743704 ITF:54547452743709 (梱に表示)
3M™ サンドブラスター™ 研磨スポンジ	SAB-SS150 オープン価格	中目 150	ポリウレタンフォーム、 セラミック研磨材	10個	個装：150×104×27 [28] 中箱：— 梱：212×120×140 [352]	 4 547452 743711 ITF:54547452743716 (梱に表示)

下塗りのムラをならす。

品名	品番 本体価格+税	粒度・番手	材質	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ サンドブラスター™ 研磨スポンジ	SAB-SS180 オープン価格	細目 180	ポリウレタンフォーム、 酸化アルミニウム	10個	個装：150×104×27 [28] 中箱：— 梱：212×120×140 [352]	 4 547452 743728 ITF:54547452743723 (梱に表示)
3M™ サンドブラスター™ 研磨スポンジ	SAB-SS320 オープン価格	細目 320	ポリウレタンフォーム、 酸化アルミニウム	10個	個装：150×104×27 [28] 中箱：— 梱：212×120×140 [352]	 4 547452 743735 ITF:54547452743730 (梱に表示)

スコッチ・ブライツ™ 不織布研磨材

スコッチ・ブライツ™ 不織布研磨材とは？

表面仕上げに威力を発揮！ ナイロン不織布に研磨砥粒を均一に塗布・接着した3次元構造の「研磨材」です。



塗装はがし用

塗料はがし・ケレン サビとり

品名	品番 本体価格+税	仕上り 番手	仕上り目	材質	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ・ブライツ™ 不織布研磨材 7440 DIY 荒目 180	7440 DIY オープン価格	#180相当	荒目	ナイロン不織布、 酸化アルミニウム	40枚 (10枚 ×中箱4 箱)	個装：230×150×9 [60] 中箱：90×155×235 梱：200×250×330 [3,000]	 4 548623 032986 ITF:54548623032981 (梱に表示)

多用途

サビとり 汚れ落とし

品名	品番 本体価格+税	仕上り 番手	仕上り目	材質	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ・ブライツ™ 不織布研磨材 7447 DIY 中目 320	7447 DIY オープン価格	#320相当	中目	ナイロン不織布、 酸化アルミニウム	40枚 (10枚 ×中箱4 箱)	個装：230×150×9 [25] 中箱：90×155×235 梱：200×250×330 [1,600]	 4 548623 032993 ITF:54548623032998 (梱に表示)

下地処理用

塗装前の下地処理 (足付け) 表面の汚れとり

品名	品番 本体価格+税	仕上り 番手	仕上り目	材質	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ・ブライツ™ 不織布研磨材 8448 DIY 細目 400	8448 DIY オープン価格	#400相当	細目	ナイロン不織布、 シリコンカーバイド	40枚 (10枚 ×中箱4 箱)	個装：230×150×9 [25] 中箱：90×155×235 梱：200×250×330 [1,600]	 4 548623 033006 ITF:54548623033001 (梱に表示)

仕上げみがき用

仕上げみがき 衛生陶器の汚れ落とし

品名	品番 本体価格+税	仕上り 番手	仕上り目	材質	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ・ブライツ™ 不織布研磨材 7448 DIY 極細目 800	7448 DIY オープン価格	#800相当	極細目	ナイロン不織布、 シリコンカーバイド	40枚 (10枚 ×中箱4 箱)	個装：230×150×9 [20] 中箱：90×155×235 梱：200×250×330 [1,400]	 4 548623 033013 ITF:54548623033018 (梱に表示)

特長

- 金属・木工等幅広くご利用いただけます。
- クッション性があるので、凸凹面や狭所にもよくなじみます。
- 被研磨物の表面形状を変えずに、表面の塗膜、サビ、バリ、汚れのみを研磨できます。
- 不織布構造で破れにくく、耐久性に優れます。
- 目詰まりしにくいオープン構造です。
- 水、切削油や洗剤が併用できます。
- 使いやすいサイズにカットして使えます。

用途に合わせてお選びください。

品名	7440	7447	8448	7448
塗料はがし用	塗料はがし用	多用途	下地処理用	仕上げみがき用
仕上り番手	#180相当	#320相当	#400相当	#800相当
仕上り目	荒目	中目	細目	極細目
主な用途	塗装はがし・ケレン	サビとり	塗装前の下地処理 (足付け)	仕上げみがき
	サビとり	汚れ落とし	表面の汚れとり	衛生陶器の汚れ落とし

スコッチ・ブライツ™ サビ落とし・ペンキ落とし

目詰まりしない！

サビ落とし・ペンキ落とし

サビとり 塗装前の下地処理



品名	品番 本体価格+税	仕上り 番手	仕上り目	材質	梱入数	梱包サイズ (mm) ・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ・ブライツ™ サビ落とし・ペンキ落とし	H-240 オープン価格	#240～ #320相当	中目	ナイロン、 ポリエステル、 酸化アルミニウム	120個	個装：105×115×25 [31] 中箱：— 梱：290×350×377 [3,800]	 4 901690 000744 ITF:54901690000749 (梱に表示)