



スコッチ® 両面テープとは？  
**プロに認められた高品質。**  
**信頼のスコッチ® ブランド製品です。**

あんな場所こんな場所に、  
 いろんな使用シーンで大活躍！




- 特長**
- 適度な柔軟性を持つ強靱なフォーム基材に、
  - 素材の変形にもよくなじみ高い接着力を発揮します！
  - アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです！
  - 様々な素材に適応する、3M自信の技術です！

**品質** スコッチ® 超強力両面テープシリーズは、「超強力」の指標である JIS 規格 Z1541 「超強力両面粘着テープ」の 1 種レベルの接着力を有します。

スコッチ® 超強力両面テープは、性能・品質を重視する工業用としても世界中で認められ広く使用されています。自信を持っておすすめできる高性能・高品質製品です。

● JIS 規格 Z1541 (超強力両面粘着テープ) の試験項目にもとづく性能の例 被着体 (貼り付け対象) : ステンレス



※各種レベルの性能は、常態接着力、耐熱性、長期信頼性の試験項目にもとづき、分類されます。  
 1種「構造用接合部」は、90度引きがし、引張せん断、耐熱性等の性能がきわめて優れています。

● JIS 規格 Z1541 (超強力両面粘着テープ) の分類

種類	主な用途
1種	構造用接合部
2種	一般用
3種	室内用

**秘密** スコッチ® 超強力両面テープの強さの秘密！

スコッチ® 超強力両面テープは、柔軟で、強靱なアクリルフォーム基材が強力な接着力を発揮します。(一部製品を除く)  
 このアクリルフォーム基材の採用により、外からの力を分散させる効果があり、振動を吸収し、またシール性にも優れています。  
 ビス・ボルト・溶接などの工法にかわる構造用接合テープを開発した、3Mの高い接合テクノロジーが活かされた両面テープです。屋内や屋外の様々なシーンでの接着・固定に適しています。

## スコッチ® 超強力両面テープ (再はく離タイプ)

これ1本でいろんな素材に！ 付属のツールで取りはずせる！ のびるテープできれいにはがせる！

あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド

使用温度範囲 -20～80°C 貼りつけ時の温度 10°C以上

※軟質塩化ビニール、シリコーン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JAN コード / ITF コード
スコッチ® 超強力 なのにあとからはがせる両面テープ プレミアゴールド	KRG-15 オープン価格	基材：高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤：アクリル系	1mm×15mm×1m	20巻	個装：170×82×28 [25] 中袋：— 梱：100×190×362 [700]	4 549395 369874 ITF:54549395369879 (梱に表示)
スコッチ® 超強力 なのにあとからはがせる両面テープ プレミアゴールド	SRG-15 オープン価格	基材：高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤：アクリル系	1mm×15mm×3m	10巻	個装：170×140×15 [40] 中袋：— 梱：155×155×170 [600]	4 549395 369881 ITF:54549395369886 (梱に表示)
スコッチ® 超強力 なのにあとからはがせる両面テープ プレミアゴールド	KRG-50 オープン価格	基材：高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤：アクリル系	1mm×15mm×50mm	20パック	個装：170×85×10 [7] 中袋：— 梱：150×90×180 [250]	4 549395 369898 ITF:54549395369893 (梱に表示)

- 特長**
- 厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、様々な素材に強力に接着する両面テープです。
  - 付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。
  - 残ったテープは、貼った面と並行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。



あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド粗面用

使用温度範囲 -20～80°C 貼りつけ時の温度 10°C以上

※軟質塩化ビニール、シリコーン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JAN コード / ITF コード
スコッチ® 超強力 なのにあとからはがせる両面テープ プレミアゴールド粗面用	KRR-15 オープン価格	基材：高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤：アクリル系	1mm×15mm×1m	20巻	個装：170×82×28 [29] 中袋：— 梱：100×190×362 [780]	4 549395 522828 ITF:54549395522823 (梱に表示)
スコッチ® 超強力 なのにあとからはがせる両面テープ プレミアゴールド粗面用	SRR-15 オープン価格	基材：高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤：アクリル系	1mm×15mm×3m	10巻	個装：170×140×15 [51] 中袋：— 梱：155×155×170 [710]	4 549395 522835 ITF:54549395522830 (梱に表示)

## スコッチ® 超強力/強力両面テープ

これ1本でいろんな素材に！ 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着！

プレミアムゴールド スーパー多用途

使用温度範囲 -20～80°C 貼りつけ時の温度 10°C以上

※シリコーン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JAN コード / ITF コード
スコッチ® 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途	KPS-12 オープン価格	基材：アクリルフォーム 粘着剤：特殊アクリル系	1.1mm×12mm×1.5m	20巻	個装：170×82×15 [29] 中袋：— 梱：100×182×190 [760]	4 548623 157252 ITF:54548623157257 (梱に表示)
	KPS-19 オープン価格	基材：アクリルフォーム 粘着剤：特殊アクリル系	1.1mm×19mm×1.5m	20巻	個装：170×82×22 [42] 中袋：— 梱：100×190×274 [1,060]	4 548623 157269 ITF:54548623157264 (梱に表示)
	KPS-25 オープン価格	基材：アクリルフォーム 粘着剤：特殊アクリル系	1.1mm×25mm×1m	20巻	個装：170×82×28 [37] 中袋：— 梱：100×190×362 [990]	4 548623 157276 ITF:54548623157271 (梱に表示)
	KPS-100 オープン価格	基材：アクリルフォーム 粘着剤：特殊アクリル系	1.1mm×100mm×100mm	20枚	個装：170×112×4 [18] 中袋：— 梱：80×130×190 [432]	4 548623 157283 ITF:54548623157288 (梱に表示)
スコッチ® 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途	SPS-12 オープン価格	基材：アクリルフォーム 粘着剤：特殊アクリル系	1.1mm×12mm×4m	20巻	個装：170×140×13 [62] 中袋：— 梱：150×145×295 [1,490]	4 548623 157290 ITF:54548623157295 (梱に表示)
	SPS-19 オープン価格	基材：アクリルフォーム 粘着剤：特殊アクリル系	1.1mm×19mm×4m	10巻	個装：170×150×20 [96] 中袋：— 梱：120×145×315 [1,210]	4 548623 157306 ITF:54548623157301 (梱に表示)
	SPS-25 オープン価格	基材：アクリルフォーム 粘着剤：特殊アクリル系	1.1mm×25mm×3m	10巻	個装：170×150×26 [95] 中袋：— 梱：146×145×315 [1,200]	4 548623 157313 ITF:54548623157318 (梱に表示)
スコッチ® 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途	PPS-10 オープン価格	基材：アクリルフォーム 粘着剤：特殊アクリル系	1.1mm×10mm×10m	10巻	個装：195×165×20 [143] 中箱：— 梱：118×208×345 [1,680]	4 548623 157320 ITF:54548623157325 (梱に表示)
	PPS-15 オープン価格	基材：アクリルフォーム 粘着剤：特殊アクリル系	1.1mm×15mm×10m	10巻	個装：195×165×25 [196] 中箱：— 梱：142×208×345 [2,210]	4 548623 160351 ITF:54548623160356 (梱に表示)



プレミアゴールド スーパー多用途 薄手

貼り合わせた段差が気になる所に!

使用温度範囲 -20~80°C 貼りつけ時の温度 10°C以上



※シリコン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手	KPU-12 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	0.6mm×12mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×15 [21] 中袋：— 梱：100×182×190 [600]	4 548623 939766 ITF:54548623939761 (梱に表示)
	KPU-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	0.6mm×19mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×22 [28] 中袋：— 梱：100×190×274 [780]	4 548623 939773 ITF:54548623939778 (梱に表示)
	KPU-25 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	0.6mm×25mm ×1m	20巻	個装：170×82×28 [25] 中袋：— 梱：100×190×362 [750]	4 548623 939780 ITF:54548623939785 (梱に表示)
スコッチ。 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手	SPU-12 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	0.6mm×12mm ×4m	20巻	個装：170×140×13 [38] 中袋：— 梱：150×145×295 [1,010]	4 548623 939797 ITF:54548623939792 (梱に表示)
	SPU-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	0.6mm×19mm ×4m	10巻	個装：170×150×20 [58] 中袋：— 梱：120×145×315 [830]	4 548623 939803 ITF:54548623939808 (梱に表示)
	SPU-25 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	0.6mm×25mm ×3m	10巻	個装：170×150×26 [57] 中袋：— 梱：146×145×315 [620]	4 548623 939810 ITF:54548623939815 (梱に表示)



プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!  
多用途に使える粗面用!

使用温度範囲 -20~80°C 貼りつけ時の温度 10°C以上



※シリコン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用	KPR-12 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×12mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×15 [29] 中袋：— 梱：100×182×190 [760]	4 548623 270272 ITF:54548623270277 (梱に表示)
	KPR-19 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×19mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×22 [42] 中袋：— 梱：100×190×274 [1,060]	4 548623 270289 ITF:54548623270284 (梱に表示)
	KPR-25 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×25mm ×1m	20巻	個装：170×82×28 [37] 中袋：— 梱：100×190×362 [990]	4 548623 270319 ITF:54548623270314 (梱に表示)
スコッチ。 超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用	SPR-12 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×12mm ×4m	20巻	個装：170×140×13 [62] 中袋：— 梱：150×145×295 [1,490]	4 548623 270296 ITF:54548623270291 (梱に表示)
	SPR-19 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×19mm ×4m	10巻	個装：170×150×20 [96] 中袋：— 梱：120×145×315 [1,210]	4 548623 270302 ITF:54548623270307 (梱に表示)



プレミアゴールド 多用途

金属・木・プラスチックなどの接着に!  
多用途に使える!

使用温度範囲 -20~90°C 貼りつけ時の温度 10°C以上



※軟質塩化ビニール、シリコン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ プレミアゴールド 多用途	KPG-12 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×12mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×15 [29] 中袋：— 梱：100×182×190 [760]	4 547452 827060 ITF:54547452827065 (梱に表示)
	KPG-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×19mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×22 [42] 中袋：— 梱：100×190×274 [1,060]	4 547452 827077 ITF:54547452827072 (梱に表示)
スコッチ。 超強力両面テープ プレミアゴールド 多用途	SPG-12 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×12mm ×4m	20巻	個装：170×140×13 [62] 中袋：— 梱：150×145×295 [1,490]	4 547452 877096 ITF:54547452877091 (梱に表示)
	SPG-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×19mm ×4m	10巻	個装：170×150×20 [96] 中袋：— 梱：120×145×315 [1,210]	4 547452 877102 ITF:54547452877107 (梱に表示)



金属・一般材料用

アルミ・ステンレスなどの金属の接着に!

使用温度範囲 -20~150°C 貼りつけ時の温度 5°C以上



※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ 金属・一般材料用	KKD-12 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	0.6mm×12mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×15 [21] 中袋：— 梱：190×190×276 [1,510]	4 547452 877119 ITF:54547452877114 (梱に表示)
	KKD-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	0.6mm×19mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×22 [28] 中袋：ポリエチレン 梱：190×274×276 [1,930]	4 547452 877126 ITF:54547452877121 (梱に表示)
スコッチ。 超強力両面テープ 金属・一般材料用	SKD-12 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	0.6mm×12mm ×4m	20巻	個装：165×125×13 [38] 中袋：— 梱：150×135×265 [1,010]	4 547452 877133 ITF:54547452877138 (梱に表示)
	SKD-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	0.6mm×19mm ×4m	10巻	個装：165×128×20 [58] 中袋：— 梱：120×135×285 [830]	4 547452 877140 ITF:54547452877145 (梱に表示)
スコッチ。 超強力両面テープ 金属・一般材料用	PVG-12 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	0.6mm×12mm ×10m	10巻	個装：165×135×17 [97] 中箱：— 梱：95×145×280 [1,220]	4 519001 996978 ITF:54519001996973 (梱に表示)
	PVG-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	0.6mm×19mm ×10m	10巻	個装：165×135×24 [137] 中箱：— 梱：130×145×280 [1,620]	4 519001 996985 ITF:54519001996980 (梱に表示)





耐熱用



優れた耐熱特性を有しているため、使用温度範囲 -20～180°C 貼りつけ時の温度 10°C以上 台所などの高温となる場所に使える！

※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ 耐熱用	KHR-12 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×12mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×15 [27] 中袋：ポリエチレン 梱：190×190×276 [1,870]	4 547452 877157 ITF:54547452877152 (梱に表示)
	KHR-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×19mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×22 [35] 中袋：ポリエチレン 梱：190×274×276 [2,350]	4 547452 877164 ITF:54547452877169 (梱に表示)
スコッチ。 超強力両面テープ 耐熱用	SHR-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×19mm ×4m	10巻	個装：170×138×20 [64] 中袋：— 梱：120×135×295 [890]	4 547452 877188 ITF:54547452877183 (梱に表示)



透明素材用



テープが透明なので、貼ったところが目立たない！ 使用温度範囲 -20～150°C 貼りつけ時の温度 10°C以上

※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ 透明素材用	KTD-12 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	1mm×12mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×15 [31] 中袋：ポリエチレン 梱：190×190×276 [2,110]	4 547452 877270 ITF:54547452877275 (梱に表示)
	KTD-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	1mm×19mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×22 [46] 中袋：ポリエチレン 梱：190×274×276 [3,010]	4 547452 877287 ITF:54547452877282 (梱に表示)
スコッチ。 超強力両面テープ 透明素材用	STD-12 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	1mm×12mm ×4m	20巻	個装：165×130×13 [70] 中袋：— 梱：150×135×275 [1,650]	4 547452 877294 ITF:54547452877299 (梱に表示)
	STD-19 オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	1mm×19mm ×4m	10巻	個装：170×140×20 [111] 中袋：— 梱：120×135×295 [1,360]	4 547452 877300 ITF:54547452877305 (梱に表示)



粗面素材用 [薄手タイプ]



ザラザラした合板・木などの粗面の接着に！ 使用温度範囲 -20～90°C 貼りつけ時の温度 5°C以上

※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ 粗面素材用	PRO-19 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	1.2mm×19mm ×10m	10巻	個装：195×165×28 [235] 中箱：— 梱：150×170×340 [2,600]	4 547452 877379 ITF:54547452877374 (梱に表示)



木材・ベニヤ用



ガラガラ面や多孔質部分によくなじむ！ 使用温度範囲 -20～90°C 貼りつけ時の温度 10°C以上

※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用	KMZ-12 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×12mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×17 [23] 中袋：ポリエチレン 梱：279×189×179 [1,479]	4 549395 875146 ITF:54549395875141
	KMZ-19 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×19mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×22 [33] 中袋：ポリエチレン 梱：279×189×274 [2,066]	4 549395 875153 ITF:54549395875158
スコッチ。 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用	SMZ-12 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×12mm ×4m	20巻	個装：175×140×13 [49] 中袋：— 梱：289×124×119 [1,029]	4 549395 875160 ITF:54549395875165
	SMZ-19 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×19mm ×4m	10巻	個装：180×150×20 [73] 中袋：— 梱：314×144×145 [762]	4 549395 875177 ITF:54549395875172



プラスチック・塩ビ用



これ1個で幅広い種類のプラスチックどうしをしっかりと接着！ 使用温度範囲 -20～80°C 貼りつけ時の温度 10°C以上

※シリコン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用	KPL-12 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×12mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×17 [25] 中袋：ポリエチレン 梱：279×189×179 [1,601]	4 549395 875184 ITF:54549395875189
	KPL-19 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×19mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×22 [35] 中袋：ポリエチレン 梱：279×189×274 [2,219]	4 549395 875191 ITF:54549395875196
スコッチ。 超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用	SPL-12 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×12mm ×4m	20巻	個装：170×140×13 [53] 中袋：— 梱：294×144×149 [1,114]	4 549395 875207 ITF:54549395875202
	SPL-19 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×19mm ×4m	10巻	個装：180×150×20 [79] 中袋：— 梱：314×144×145 [830]	4 549395 875214 ITF:54549395875219



タイル表面用



柔軟性が高く、タイル目地にも柔軟に追従する！ 使用温度範囲 -20～80°C 貼りつけ時の温度 10°C以上

※シリコン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ タイル表面用	KST-12 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×12mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×17 [25] 中袋：ポリエチレン 梱：279×189×179 [1,601]	4 549395 875221 ITF:54549395875226
	KST-19 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×19mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×22 [35] 中袋：ポリエチレン 梱：279×189×274 [2,219]	4 549395 875238 ITF:54549395875233
スコッチ。 超強力両面テープ タイル表面用	SST-12 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×12mm ×4m	20巻	個装：170×140×13 [53] 中袋：— 梱：294×144×149 [1,114]	4 549395 875245 ITF:54549395875240
	SST-19 オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： 特殊アクリル系	1.1mm×19mm ×4m	10巻	個装：180×150×20 [79] 中袋：— 梱：314×144×145 [830]	4 549395 875252 ITF:54549395875257



## プレミアゴールド 自動車内装用



車内の小物の固定に！  
 ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使えます。  
 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。

使用温度範囲 -20～90℃ 貼りつけ時の温度 10℃以上

※シリコン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車内装用	<b>KCR-15</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	1.1mm×15mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×22 [35] 中袋：— 梱：100×190×274 [905]	 4 548623 270333 ITF:54548623270338 (梱に表示)
スコッチ。 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車内装用	<b>SCR-15</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	1.1mm×15mm ×4m	10巻	個装：170×140×15 [80] 中袋：— 梱：155×155×170 [1,005]	 4 548623 270340 ITF:54548623270345 (梱に表示)



## 自動車用 [内装]



車内の小物、アクセサリの固定に！  
 ポリプロピレン製のダッシュボードに使えます。

使用温度範囲 -20～90℃ 貼りつけ時の温度 10℃以上

※軟質塩化ビニール、シリコン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 強力両面テープ 自動車用 [内装]	<b>KCP-15</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	1.1mm×15mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×22 [35] 中袋：— 梱：100×190×274 [905]	 4 547452 827084 ITF:54547452827089 (梱に表示)
スコッチ。 強力両面テープ 自動車用 [内装]	<b>SCP-15</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	1.1mm×15mm ×4m	10巻	個装：170×140×15 [80] 中袋：— 梱：155×155×170 [1,005]	 4 547452 827978 ITF:54547452827973 (梱に表示)



## ダッシュボード用 [塩ビ]



塩化ビニール製品の接着に！  
 塩化ビニール製のダッシュボードに使えます。

使用温度範囲 -20～90℃ 貼りつけ時の温度 10℃以上

※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 強力両面テープ ダッシュボード用 [塩ビ]	<b>KCV-15</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	1mm×15mm ×1m	20巻	個装：170×82×22 [20] 中袋：— 梱：100×190×274 [605]	 4 547452 827114 ITF:54547452827119 (梱に表示)
スコッチ。 強力両面テープ ダッシュボード用 [塩ビ]	<b>SCV-15</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	1mm×15mm ×3m	10巻	個装：170×140×15 [65] 中袋：— 梱：155×155×170 [855]	 4 547452 827121 ITF:54547452827126 (梱に表示)



## フロントガラス用 [内装]



自動車内装のフロントガラスと車載アクセサリをしっかりと接着。  
 柔軟性の高い基材で振動による脱落を防止。  
 漆黒色で接着部や気泡が目立ちにくい。

使用温度範囲 -20～90℃ 貼りつけ時の温度 10℃以上

※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面、ガラスの傷つき防止フィルムには使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 強力両面テープ フロントガラス用	<b>KCW-12</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	1mm×12mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×17 [25] 中袋：— 梱：189×181×99 [523]	 4 549395 872312 ITF:54549395872317
	<b>KCW-25</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	1mm×25mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×30 [43] 中袋：— 梱：351×189×99 [911]	 4 549395 872305 ITF:54549395872300



## 自動車用 [外装]



軽量のエンブレムなどの接着に！  
 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です。

使用温度範囲 -20～90℃ 貼りつけ時の温度 10℃以上

※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 強力両面テープ 自動車用 [外装]	<b>KCA-15</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×15mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×22 [27] 中袋：— 梱：100×190×274 [745]	 4 547452 827091 ITF:54547452827096 (梱に表示)
スコッチ。 強力両面テープ 自動車用 [外装]	<b>SCA-15</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×15mm ×4m	10巻	個装：170×140×15 [70] 中袋：— 梱：155×155×170 [905]	 4 547452 827107 ITF:54547452827102 (梱に表示)



**凸凹面用**

凸凹面にも接着できる！  
使用温度範囲 -20～90℃ 貼りつけ時の温度5℃以上  
タイルやベニヤ板等の凸凹面にも接着できる用途の広いテープです。

※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 強力両面シート 凸凹面用	<b>SH-70</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	1.2mm×70mm ×140mm	20枚	個装：170×82×4 [19] 中袋：— 梱：90×85×180 [436]	4 547452 398409 ITF:54547452398404 (梱に表示)
スコッチ。 強力両面テープ 凸凹面用	<b>KH-12</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	1.2mm×12mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×15 [28] 中袋：ポリエチレン 梱：190×190×276 [1,886]	4 519001 014382 ITF:5454745287381 (梱に表示)
	<b>KH-19</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	1.2mm×19mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×22 [40] 中袋：ポリエチレン 梱：190×274×276 [2,606]	4 519001 014399 ITF:5454745287398 (梱に表示)
スコッチ。 強力両面テープ 凸凹面用	<b>SKH-19</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	1.2mm×19mm ×4m	10巻	個装：170×150×20 [88] 中袋：— 梱：120×145×315 [1,230]	4 519001 872845 ITF:54519001872840 (梱に表示)

**外壁面用**

コンクリート、ブロック、ベニヤ板などの接着に！  
使用温度範囲 -20～60℃ 貼りつけ時の温度5℃以上  
シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。

※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 強力両面シート 外壁面用	<b>SB-70</b> オープン価格	基材：アクリルフォーム (不織布補強) 粘着剤： アクリル系	1mm×70mm ×140mm	20枚	個装：170×82×4 [20] 中袋：— 梱：90×85×180 [456]	4 547452 398416 ITF:54547452398411 (梱に表示)
スコッチ。 強力両面テープ 外壁面用	<b>KB-10</b> オープン価格	基材：アクリルフォーム (不織布補強) 粘着剤： アクリル系	1mm×10mm ×1.5m	60巻	個装：170×82×15 [32] 中袋：ポリエチレン 梱：190×190×276 [2,126]	4 519001 014412 ITF:5454745287404 (梱に表示)
スコッチ。 強力両面テープ 外壁面用	<b>SKB-20</b> オープン価格	基材：アクリルフォーム (不織布補強) 粘着剤： アクリル系	1mm×20mm ×4m	10巻	個装：180×155×21 [98] 中袋：— 梱：120×145×328 [1,330]	4 519001 872852 ITF:54519001872857 (梱に表示)

**一般材料用**

金属・木などの接着に！  
使用温度範囲 -20～90℃ 貼りつけ時の温度5℃以上  
低温でも優れた接着力を発揮します。

※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 強力両面テープ 一般材料用	<b>PKH-10</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×10mm ×10m	10巻	個装：176×145×15 [97] 中箱：— 梱：85×186×315 [1,220]	4 519001 997029 ITF:54519001997024 (梱に表示)
	<b>PKH-15</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×15mm ×10m	10巻	個装：176×145×20 [137] 中箱：— 梱：110×186×315 [1,620]	4 519001 997036 TF:54519001997031 (梱に表示)
	<b>PKH-20</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×20mm ×10m	10巻	個装：176×145×25 [174] 中箱：— 梱：135×186×315 [1,990]	4 519001 997043 ITF:54519001997048 (梱に表示)

**防水用**

人工芝の接着に！  
使用温度範囲 -20～60℃ 貼りつけ時の温度5℃以上  
水のかかるところの接着に使用できます。

※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン、フッ素樹脂加工表面には使用できません。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 強力両面テープ 防水用	<b>KWP-15</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	1mm×15mm ×1.5m	20巻	個装：170×82×22 [36] 中袋：— 梱：100×190×274 [925]	4 548623 275116 ITF:54548623275111 (梱に表示)
スコッチ。 強力両面テープ 防水用	<b>SWP-15</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム 粘着剤： アクリル系	1mm×15mm ×3m	10巻	個装：170×140×15 [62] 中袋：— 梱：155×155×170 [825]	4 548623 275123 ITF:54548623275128 (梱に表示)

**スコッチ® 業務用両面テープ**
**強力両面テープ**

合板・ベニヤ板の凸凹面の接着に！  
使用温度範囲 -20～90℃ 貼りつけ時の温度5℃以上  
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 強力両面テープ 多用途	<b>PSD-10</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×10mm ×10m	40巻	個装：160×175×12 [82] 中袋：— 梱：140×360×350 [3,680]	4 547452 879458 ITF:54547452879453 (梱に表示)
	<b>PSD-15</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×15mm ×10m	40巻	個装：160×175×17 [115] 中袋：— 梱：190×360×350 [5,000]	4 547452 879465 ITF:54547452879460 (梱に表示)
	<b>PSD-20</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×20mm ×10m	40巻	個装：160×175×22 [150] 中袋：— 梱：240×360×350 [6,400]	4 547452 879472 ITF:54547452879477 (梱に表示)
	<b>PSD-30</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×30mm ×10m	20巻	個装：160×175×32 [220] 中袋：— 梱：180×360×350 [4,800]	4 547452 879489 ITF:54547452879484 (梱に表示)
	<b>PSD-40</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×40mm ×10m	20巻	個装：160×175×42 [300] 中袋：— 梱：230×360×350 [6,400]	4 547452 879496 ITF:54547452879491 (梱に表示)
	<b>PSD-50</b> オープン価格	基材： アクリルハイソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×50mm ×10m	20巻	個装：160×175×52 [380] 中袋：— 梱：280×360×350 [8,000]	4 547452 879502 ITF:54547452879507 (梱に表示)

**厚手両面テープ**

ポスターなどの貼りつけや、ベニヤ板などの仮固定に！  
使用温度範囲 -20～90℃ 貼りつけ時の温度10℃以上  
凸凹面・サラサラ面にもなじみやすい厚手タイプです。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 厚手両面テープ	<b>PAD-25</b> オープン価格	基材： スフ布 粘着剤： ゴム系	0.5mm×25mm ×15m	36巻	個装：160×175×26 [335] 中袋：— 梱：165×340×500 [12,560]	4 547452 879397 ITF:54547452879392 (梱に表示)
	<b>PAD-30</b> オープン価格	基材： スフ布 粘着剤： ゴム系	0.5mm×30mm ×15m	30巻	個装：160×175×31 [395] 中袋：— 梱：165×340×500 [12,350]	4 547452 879403 ITF:54547452879408 (梱に表示)
	<b>PAD-50</b> オープン価格	基材： スフ布 粘着剤： ゴム系	0.5mm×50mm ×15m	18巻	個装：160×175×51 [650] 中袋：— 梱：165×340×500 [12,200]	4 547452 879410 ITF:54547452879415 (梱に表示)

**カーペット用両面テープ**

カーペットやマットを床にしっかり固定！  
使用温度範囲 -20～90℃ 貼りつけ時の温度10℃以上

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 カーペット用 両面テープ	<b>PCD-25</b> オープン価格	基材： 布 粘着剤： ゴム系	0.4mm×25mm ×15m	36巻	個装：160×175×26 [320] 中袋：— 梱：165×330×490 [12,020]	4 547452 879427 ITF:54547452879422 (梱に表示)
	<b>PCD-30</b> オープン価格	基材： 布 粘着剤： ゴム系	0.4mm×30mm ×15m	30巻	個装：160×175×31 [327] 中袋：— 梱：165×330×490 [10,310]	4 547452 879434 ITF:54547452879439 (梱に表示)
	<b>PCD-50</b> オープン価格	基材： 布 粘着剤： ゴム系	0.4mm×50mm ×15m	18巻	個装：160×175×51 [540] 中袋：— 梱：165×330×490 [10,220]	4 547452 879441 ITF:54547452879446 (梱に表示)



車両用両面テープ



自動車現場のプロも使用している！  
 基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。  
 使用温度範囲 -30～80°C 貼りつけ時の温度 10°C以上



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 車両用両面テープ	<b>PCA-05</b> オープン価格	基材： アクリルハインソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×5mm ×10m	20巻	個装：150×150×7 [39] 中袋：— 梱：150×170×170 [880]	4 547452 657421 ITF:54547452657426 (梱に表示)
	<b>PCA-10</b> オープン価格	基材： アクリルハインソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×10mm ×10m	10巻	個装：150×150×12 [86] 中袋：— 梱：140×170×170 [960]	4 547452 657438 ITF:54547452657433 (梱に表示)
	<b>PCA-15</b> オープン価格	基材： アクリルハインソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×15mm ×10m	10巻	個装：150×150×17 [117] 中袋：— 梱：190×170×170 [1,270]	4 547452 657445 ITF:54547452657440 (梱に表示)
	<b>PCA-20</b> オープン価格	基材： アクリルハインソフトフォーム 粘着剤： アクリル系	0.8mm×20mm ×10m	10巻	個装：150×150×22 [152] 中袋：— 梱：240×170×170 [1,620]	4 547452 657452 ITF:54547452657457 (梱に表示)



建築用厚手強力両面テープ



ブロックや木材にも接着可能！  
 屋外の寒い所でもベタベタくっつきません。プチルテープに代わるシール材としても使えます。  
 貼りつけ時の温度 5°C以上



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 建築用厚手 強力両面テープ	<b>PBA-10</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム (不織布補強) 粘着剤： アクリル系	1.0mm×10mm ×10m	10巻	個装：160×160×12 [118] 中袋：— 梱：140×180×180 [1,280]	4 547452 657469 ITF:54547452657464 (梱に表示)
	<b>PBA-20</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム (不織布補強) 粘着剤： アクリル系	1.0mm×20mm ×10m	10巻	個装：160×160×22 [223] 中袋：— 梱：240×180×180 [2,330]	4 547452 657476 ITF:54547452657471 (梱に表示)
	<b>PBA-30</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム (不織布補強) 粘着剤： アクリル系	1.0mm×30mm ×10m	10巻	個装：160×160×32 [320] 中袋：— 梱：150×180×340 [3,300]	4 547452 657483 ITF:54547452657488 (梱に表示)



建築内装用薄手強力両面テープ



巾木、腰壁の接着、内装ボードの仮固定に！  
 薄手なので仕上がりがきれいで、ベタベタくっつきません。  
 厚さ0.5mmと薄手なので、貼り合わせの段差が出にくいテープです。  
 貼りつけ時の温度 5°C以上



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 建築内装用薄手 強力両面テープ	<b>PBT-10</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム (不織布補強) 粘着剤： アクリル系	0.5mm×10mm ×10m	10巻	個装：150×150×12 [74] 中袋：— 梱：130×170×170 [840]	4 547452 657490 ITF:54547452657495 (梱に表示)
	<b>PBT-20</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム (不織布補強) 粘着剤： アクリル系	0.5mm×20mm ×10m	10巻	個装：150×150×22 [140] 中袋：— 梱：240×170×170 [1,500]	4 547452 657506 ITF:54547452657501 (梱に表示)



建築内装用超薄手強力両面テープ



巾木、腰壁の接着、内装ボードの仮固定に！  
 薄手なので仕上がりがきれいで、ベタベタくっつきません。  
 厚さ0.3mmと超薄手なので、貼り合わせの段差が出にくいテープです。  
 貼りつけ時の温度 5°C以上



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 建築内装用超薄手 強力両面テープ	<b>PBW-10</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム (不織布補強) 粘着剤： アクリル系	0.3mm×10mm ×10m	10巻	個装：145×145×12 [60] 中袋：— 梱：130×165×165 [700]	4 547452 657513 ITF:54547452657518 (梱に表示)
	<b>PBW-20</b> オープン価格	基材： アクリルフォーム (不織布補強) 粘着剤： アクリル系	0.3mm×20mm ×10m	10巻	個装：145×145×22 [120] 中袋：— 梱：240×165×165 [1,300]	4 547452 657520 ITF:54547452657525 (梱に表示)

スコッチ。業務用片面テープ



強力防水補修テープ [白] [黒]



屋根などの防水補修に！  
 屋外で使用可能です。プチルテープに代わる防水テープです。  
 水に強く、熱にも強いです。手が汚れません。  
 使用温度範囲 -30～80°C 貼りつけ時の温度 5°C以上



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。 強力防水補修テープ [白]	<b>WBT-50</b> オープン価格	基材： ポリオレフィン 粘着剤： アクリル系	2.0mm×50mm ×3m	10巻	個装：160×160×52[317] 中袋：— 梱：270×190×370[3,420]	4 547452 657568 ITF:54547452657563 (梱に表示)
スコッチ。 強力防水補修テープ [黒]	<b>BBT-50</b> オープン価格	基材： ポリオレフィン 粘着剤： アクリル系	0.5mm×50mm ×5m	10巻	個装：160×160×52[279] 中袋：— 梱：270×190×370[3,040]	4 547452 657575 ITF:54547452657570 (梱に表示)

スコッチ® 両面テープ



カーペット固定用両面テープ

張り替え時にのり残りが少なく、床材も傷めにくい!  
 カーペット側(ベージュ色の面)に強い粘着剤を、床側に弱い粘着剤を  
 採用しています。

使用温度範囲 0~60°C 貼りつけ時の温度10°C以上



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行[重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® カーペットテープ 2~3畳用	CP40-10 オープン価格	基材: スフ布 粘着剤: ゴム系	0.38mm×40mm ×10m	20巻	個装:120×160×42[315] 中箱:— 梱:225×280×280[7,200]	4 547452 176533 ITF:54547452176538 (梱に表示)
スコッチ® カーペットテープ 6~8畳用	CP40-15 オープン価格	基材: スフ布 粘着剤: ゴム系	0.38mm×40mm ×15m	20巻	個装:133×173×42[476] 中箱:— 梱:225×290×290[8,600]	4 901690 003677 ITF:54901690003672 (梱に表示)

人工芝用両面テープ

コンクリートなどの凸凹面にもよくなじむ!

使用温度範囲 -20~60°C 貼りつけ時の温度10°C以上



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行[重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® 人工芝用 両面粘着テープ	AT-30 オープン価格	基材: アクリルフォーム 粘着剤: アクリル系	1.0mm×30mm ×10m	5巻 × 4袋	個装:160×160×32[320] 中袋:ポリエチレン 梱:330×330×170[7,000]	4 519001 758460 ITF:54519001758465 (梱に表示)



スコッチ® 一般用両面テープ

紙・プラスチック・金属への接着に!  
 軽量物の接着に適しています。

使用温度範囲 0~50°C  
 貼りつけ時の温度10°C以上



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行[重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® 一般用両面テープ	PGD-05 オープン価格	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系	0.12mm×5mm ×20m	180巻	個装:140×148×7[30] 中袋:— 梱:190×260×390[6,305]	4 548623 121062 ITF:54548623121067 (梱に表示)
スコッチ® 一般用両面テープ	PGD-10 オープン価格	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系	0.12mm×10mm ×20m	180巻	個装:140×148×12[58] 中袋:— 梱:345×260×390[11,725]	4 548623 121079 ITF:54548623121074 (梱に表示)
スコッチ® 一般用両面テープ	PGD-15 オープン価格	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系	0.12mm×15mm ×20m	120巻	個装:140×148×17[86] 中袋:— 梱:340×260×390[11,600]	4 548623 121086 ITF:54548623121081 (梱に表示)
スコッチ® 一般用両面テープ	PGD-20 オープン価格	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系	0.12mm×20mm ×20m	90巻	個装:140×148×22[114] 中袋:— 梱:340×260×390[11,540]	4 548623 121093 ITF:54548623121098 (梱に表示)
スコッチ® 一般用両面テープ	PGD-25 オープン価格	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系	0.12mm×25mm ×20m	72巻	個装:140×148×27[142] 中袋:— 梱:340×260×390[11,500]	4 548623 121109 ITF:54548623121104 (梱に表示)
スコッチ® 一般用両面テープ	PGD-30 オープン価格	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系	0.12mm×30mm ×20m	60巻	個装:140×148×32[170] 中袋:— 梱:340×260×390[11,480]	4 548623 121116 ITF:54548623121111 (梱に表示)
スコッチ® 一般用両面テープ	PGD-40 オープン価格	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系	0.12mm×40mm ×20m	42巻	個装:140×148×42[226] 中袋:— 梱:320×260×390[10,710]	4 548623 121123 ITF:54548623121128 (梱に表示)
スコッチ® 一般用両面テープ	PGD-50 オープン価格	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系	0.12mm×50mm ×20m	36巻	個装:115(直径)×50(高さ)[282] 中袋:— 梱:250×365×365[12,000]	4 548623 121130 ITF:54548623121135 (梱に表示)
スコッチ® 一般用両面テープ	PGD-75 オープン価格	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系	0.12mm×75mm ×20m	24巻	個装:115(直径)×75(高さ)[422] 中袋:— 梱:190×365×480[11,755]	4 548623 121147 ITF:54548623121142 (梱に表示)
スコッチ® 一般用両面テープ	PGD-100 オープン価格	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系	0.12mm×100mm ×20m	18巻	個装:115(直径)×100(高さ)[562] 中袋:— 梱:240×365×365[11,510]	4 548623 121154 ITF:54548623121159 (梱に表示)

スコッチ®  
一般用両面テープ

スコッチ® はがせる両面テープ

ポスターやカレンダーの掲示に/ 作業時の仮固定に/ コーナーガードなどの貼りつけに/ 断熱シート (気泡緩衝材タイプ) の固定に!



強力薄手

強力接着 しっかり貼れて、きれいにはがせます。



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® はがせる両面テープ 強力薄手	KRE-12 オープン価格	基材: 高強度不織布 粘着剤: アクリル系	0.15mm×12mm ×8m	20巻	個装: 170×82×15 [40] 中袋: — 梱 : 100×182×190 [980]	4 548623 939841 ITF:54548623939846 (梱に表示)
	KRE-19 オープン価格	基材: 高強度不織布 粘着剤: アクリル系	0.15mm×19mm ×8m	20巻	個装: 170×82×22 [60] 中袋: — 梱 : 100×190×274 [1,420]	4 548623 939858 ITF:54548623939853 (梱に表示)
スコッチ® はがせる両面テープ 強力薄手	SRE-12 オープン価格	基材: 高強度不織布 粘着剤: アクリル系	0.15mm×12mm ×15m	20巻	個装: 170×140×13 [75] 中袋: — 梱 : 150×145×295 [1,750]	4 548623 939865 ITF:54548623939860 (梱に表示)
	SRE-19 オープン価格	基材: 高強度不織布 粘着剤: アクリル系	0.15mm×19mm ×15m	10巻	個装: 170×150×20 [120] 中袋: — 梱 : 120×145×315 [1,450]	4 548623 939872 ITF:54548623939877 (梱に表示)



超透明・厚手

ポスター・カレンダー貼りやメモどめに!  
ザラザラした面にもしっかり貼れて、きれいにはがせます。



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® はがせる両面テープ 超透明・厚手	KRT-15 オープン価格	基材: アクリルフォーム 粘着剤: アクリル系	0.5mm×15mm ×1.5m	20巻	個装: 170×82×22 [28] 中袋: — 梱 : 100×190×274 [639]	4 547452 982974 ITF:54547452982979 (梱に表示)
スコッチ® はがせる両面テープ 超透明・厚手	SRT-15 オープン価格	基材: アクリルフォーム 粘着剤: アクリル系	0.5mm×15mm ×4m	10巻	個装: 165×125×15 [54] 中袋: — 梱 : 155×155×170 [646]	4 547452 982981 ITF:54547452982986 (梱に表示)



超透明・薄手

ガラス面へのポスター・メモなどの貼りつけに!  
目立たず貼れて、変色しにくく、きれいにはがせます。



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® はがせる両面テープ 超透明・薄手	KRS-15 オープン価格	基材: アクリルフォーム 粘着剤: アクリル系	0.25mm×15mm ×1.5m	20巻	個装: 170×82×22[21] 中袋: — 梱 : 100×190×274[499]	4 547452 982950 ITF:54547452982955 (梱に表示)
スコッチ® はがせる両面テープ 超透明・薄手	SRS-15 オープン価格	基材: アクリルフォーム 粘着剤: アクリル系	0.25mm×15mm ×4m	10巻	個装: 165×125×15[35] 中袋: — 梱 : 155×155×170[458]	4 547452 982967 ITF:54547452982962 (梱に表示)



スコッチ® 片面テープ

アルミテープ

水、油、熱、サビに強い!  
柔軟で肉厚なアルミ箔採用の粘着剤つき肉厚テープです。  
耐久性に優れ、シール効果に優れています。



使用温度範囲 -50~120°C

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® アルミテープ	NA-50 オープン価格	基材: アルミ箔 粘着剤: アクリル系	0.12mm×50mm ×1.5m	10巻	個装: 83×83×55 [40] 中箱: — 梱 : 90×180×185 [500]	4 901690 000027 ITF:54901690000022 (梱に表示)



アルミテープ [耐熱・耐寒用]

水、油に強い!  
アルミ箔基材のテープです。  
耐候・耐熱で、水、油に強く導電に優れています。



使用温度範囲 -50~150°C

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® アルミテープ [耐熱・耐寒用]	KAL-25 オープン価格	基材: アルミ箔 粘着剤: アクリル系	0.1mm×25mm ×5m	5巻 × 2袋	個装: 165×130×26 [52] 中袋: ポリエチレン 梱 : 140×135×240 [650]	4 901690 006678 ITF:54901690006673 (梱に表示)
	KAL-50 オープン価格	基材: アルミ箔 粘着剤: アクリル系	0.1mm×50mm ×5m	5巻 × 2袋	個装: 160×145×51 [102] 中袋: ポリエチレン 梱 : 265×150×205 [1,200]	4 901690 006685 ITF:54901690006680 (梱に表示)



アルミテープ [屋内・屋外煙突・温風ダクト用]

石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクト等の補修、補強に!  
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。



使用温度範囲 -54~316°C

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® 屋内・屋外煙突・ 温風ダクト用 耐熱アルミテープ	EN-05 オープン価格	基材: アルミ箔 粘着剤: シリコーン系	0.09mm×38mm ×4.5m	5巻 × 2箱	個装: 165×130×40 [57] 中箱: 195×95×97 [330] 梱 : 210×105×200 [760]	4 901690 515781 ITF:54901690515786 (梱に表示)



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® 耐熱アルミテープ	ALT-38 オープン価格	基材: アルミ箔 粘着剤: シリコーン系	0.09mm×38mm ×9m	10巻	個装: 93 (直径) × 41 (高さ) [87] 中箱: — 梱 : 62×188×455 [1,000]	4 901690 515705 ITF:54901690515700 (梱に表示)
	ALT-50 オープン価格	基材: アルミ箔 粘着剤: シリコーン系	0.09mm×50mm ×9m	10巻	個装: 93 (直径) × 53 (高さ) [112] 中箱: — 梱 : 62×188×455 [1,300]	4 901690 515729 ITF:54901690515724 (梱に表示)





超強力多用途補修テープ [のり残りの少ないタイプ]



屋外でものり残りが少ない強力粘着テープです。ブロック、ベニヤ板等の多孔質にも良くつきます。



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。超強力多用途補修テープのり残りの少ないタイプ	<b>DUCT-NR18</b> オープン価格	基材： ポリエチレン (ポリエステルメッシュ入り) 粘着剤： ゴム系	0.33mm×48mm×18m	24巻	個装：122 (直径)×48 (高さ) [317] 中箱：— 梱：206×242×363 [8,000]	 4 548623 074078 ITF:54548623074073 (梱に表示)

超強力多用途補修テープ [透明タイプ]



透明タイプなので目立たない強力粘着テープです。補修した跡が目立ちにくいです。



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。超強力多用途補修テープ透明タイプ	<b>DUCT-TP18</b> オープン価格	基材： ポリエチレン (ポリエステルメッシュ入り) 粘着剤： ゴム系	0.23mm×48mm×18m	24巻	個装：108 (直径)×48 (高さ) [198] 中箱：— 梱：206×220×328 [5,100]	 4 548623 074061 ITF:54548623074066 (梱に表示)

強力多用途補修テープ



金属、プラスチック、木材、ガラス、その他さまざまな素材に強力に接着！丈夫なポリエステルメッシュ入りの強力粘着テープです。水に強く、手で切れるので作業性にも優れています。補修、梱包、結束等多くの用途に利用できます。



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。ダクトシールテープ	<b>DUCT-09</b> オープン価格	基材： ポリエチレンフィルム (ポリエステルメッシュ入り) 粘着剤： ゴム系	0.17mm×48mm×9m	24巻	個装：95 (直径)×48 (高さ) [125] 中箱：— 梱：194×210×290 [3,400]	 4 519001 013668 ITF:54519001013663 (梱に表示)
	<b>DUCT-27</b> オープン価格	基材： ポリエチレンフィルム (ポリエステルメッシュ入り) 粘着剤： ゴム系	0.17mm×48mm×27m	24巻	個装：114 (直径)×48 (高さ) [265] 中箱：— 梱：240×360×210 [6,610]	 4 547452 657544 ITF:54547452657549 (梱に表示)
	<b>DUCT-54</b> オープン価格	基材： ポリエチレンフィルム (ポリエステルメッシュ入り) 粘着剤： ゴム系	0.17mm×48mm×54m	24巻	個装：138 (直径)×48 (高さ) [540] 中箱：— 梱：300×210×450 [13,560]	 4 519001 013675 ITF:54519001013670 (梱に表示)

ビニール補修用テープ



洗濯機のホース、ゴム靴の補修に！水や湿気に強い透明度の高いテープです。-20℃まで柔軟性が損なわれません。

使用温度範囲 -20～70℃



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。ビニール補修用テープ	<b>PA-25</b> オープン価格	基材： ポリエチレン 粘着剤： アクリル系	0.13mm×25.4mm×5.08m	10巻×2袋	個装：170×80×27 [29] 中袋：ポリエチレン 梱：100×190×280 [650]	 4 901690 001925 ITF:54547452680219 (梱に表示)

電気絶縁テープ



曲面や凸凹面にもよくなじむ！米国UL510規格合格。プロが使用する高品質テープです。

使用温度範囲 -10～100℃



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。電気絶縁テープ	<b>EL-12</b> オープン価格	基材： ポリ塩化ビニール 粘着剤： ゴム系	0.18mm×12.7mm×5.08m	10巻×2袋	個装：170×80×17 [25] 中袋：ポリエチレン 梱：100×190×274 [570]	 4 901690 001949 ITF:54547452680202 (梱に表示)

融着テープ



電気絶縁、一時的な水漏れ防止などに！テープ同士が自己融着することによってくっつく、粘着剤のないテープです。

使用温度範囲 -20～90℃



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ。融着テープ	<b>UT-19</b> オープン価格	基材： エチレンプロピレンゴム 粘着剤： なし	0.76mm×19mm×1m	10巻×2袋	個装：170×80×20 [30] 中袋：ポリエチレン 梱：100×190×274 [800]	 4 901690 000065 ITF:54901690000060 (梱に表示)

スコッチ® 梱包用テープ  
テープの重ね貼りもできる!



軽量物用



使用温度範囲 室温



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® 透明梱包用テープ	<b>309SN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: アクリル系	0.05mm×48mm ×50m	50巻	個装:105(直径)×49(高さ)[175] 中箱:— 梱:260×220×530[9,150]	4 548623 628127 ITF:54548623628122 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ [テープカッター 付き]	<b>309DSN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤:アクリル系 ディスペンサー: ポリスチレン	0.05mm×48mm ×50m	50巻	個装:110×150×58[195] 中箱:— 梱:340×560×250[10,150]	4 548623 628615 ITF:54548623628610 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ [3巻パック]	<b>309-3PN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: アクリル系	0.05mm×48mm ×50m	12 パック	個装:105(直径)×144(高さ)[525] 中箱:— 梱:402×303×157[6,700]	4 548623 628622 ITF:54548623628627 (梱に表示)



中・軽量物用



使用温度範囲 室温



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® 透明梱包用テープ	<b>313 1PN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: アクリル系	0.065mm×48mm ×50m	50巻	個装:105(直径)×49(高さ)[190] 中箱:— 梱:260×220×530[9,900]	4 548623 628639 ITF:54548623628634 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ [カッター付き]	<b>313D 1PN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤:アクリル系 ディスペンサー: ポリスチレン	0.065mm×48mm ×50m	50巻	個装:110×150×58[210] 中箱:— 梱:340×250×560[10,900]	4 548623 628646 ITF:54548623628641 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ 2巻パック [カッター付き]	<b>313 2PN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤:アクリル系 ディスペンサー: ポリスチレン	0.065mm×48mm ×50m	25 パック	個装:105×225×60[410] 中箱:— 梱:330×230×550[11,150]	4 548623 628653 ITF:54548623628658 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ [3巻パック]	<b>313 3PN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: アクリル系	0.065mm×48mm ×50m	12 パック	個装:105(直径)×144(高さ)[570] 中箱:— 梱:300×220×325[7,240]	4 548623 630076 ITF:54548623630071 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ [6巻パック]	<b>313 6PN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: アクリル系	0.065mm×48mm ×50m	6 パック	個装:50×210×315[1,140] 中箱:— 梱:300×220×325[7,240]	4 548623 628660 ITF:54548623628665 (梱に表示)



重量物用



使用温度範囲 室温



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® 透明梱包用テープ	<b>315SN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: アクリル系	0.09mm×48mm ×50m	50巻	個装:113(直径)×49(高さ)[240] 中箱:— 梱:585×243×255[12,400]	4 548623 628677 ITF:54548623628672 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ [カッター付き]	<b>315DSN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤:アクリル系 ディスペンサー: ポリスチレン	0.09mm×48mm ×50m	50巻	個装:152×113×58[275] 中箱:— 梱:595×260×330[14,150]	4 548623 628684 ITF:54548623628689 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ [3巻パック]	<b>315-3P</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: アクリル系	0.09mm×48mm ×50m	12 パック	個装:113(直径)×144(高さ)[720] 中箱:— 梱:350×240×305[9,050]	4 548623 521299 ITF:54548623521294 (梱に表示)



プロ仕様



使用温度範囲 室温



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® 透明梱包用テープ [強粘着高強度タイ プ]	<b>375SN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: ゴム系	0.077mm×48mm ×50m	50巻	個装:110(直径)×48(高さ)[230] 中箱:— 梱:270×250×590[11,900]	4 548623 628691 ITF:54548623628696 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ [強粘着高強度タイ プカッター付き]	<b>375DSN</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: ゴム系 ディスペンサー: ポリスチレン	0.077mm×48mm ×50m	50巻	個装:110×150×58[250] 中箱:— 梱:680×290×310[12,900]	4 548623 628707 ITF:54548623628702 (梱に表示)



手でまっすぐ切れる



使用温度範囲 室温

テープカッターが不要な安全設計!  
手で簡単に切ることができます。  
切り口がまっすぐなので梱包の仕上がりがきれいです。



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® 透明梱包用テープ 手でまっすぐ切れる	<b>3842K</b> オープン価格	基材: 特殊ポリプロピレンフィルム 粘着剤: ゴム系	0.06mm×48mm ×35m	36巻	個装:98(直径)×49(高さ)[130] 中箱:— 梱:300×200×310[5,080]	4 549395 458608 ITF:54549395458603 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ	<b>3852K</b> オープン価格	基材: 特殊ポリプロピレンフィルム 粘着剤: ゴム系	0.06mm×48mm ×35m	36巻	個装:98(直径)×49(高さ)[130] 中箱:— 梱:300×200×310[5,080]	4 549395 868681 ITF:54549395868686 (梱に表示)



音が静か/軽く引き出せる



使用温度範囲 室温

周囲を気にせず作業ができる!  
テープを引き出す時の音が低減できます。  
軽い力でスムーズにテープを引き出せます。



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® 透明梱包用テープ 音が静か/ 軽く引き出せる	<b>3450</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: ゴム系	0.065mm×48mm ×49m	12巻	個装:104(直径)×49(高さ)[170] 中箱:— 梱:160×220×220[2,240]	0 051141 944258 ITF:50051141944253 (梱に表示)
スコッチ® 透明梱包用テープ 音が静か/ 軽く引き出せる [カッター付き]	<b>3450S-RD</b> オープン価格	基材: ポリプロピレンフィルム 粘着剤: ゴム系 ディスペンサー: ポリスチレン	0.065mm×48mm ×34m	6巻 × 6箱	個装:145×104×58[160] 中箱:105×185×245[1,060] 梱:210×370×490[6,760]	0 051141 944241 ITF:50051141944246 (梱に表示)



かるく引き出せるテープ (小巻)

軽い力でスムーズに引き出せる！  
テープを引き出す時の音が低減できます。  
片手におさまるコンパクト設計です。

使用温度範囲 室温



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ。 かるく引き出せる テープ (小巻)	<b>145DN</b> ¥420+税	基材： ポリプロピレンフィルム 粘着剤： ゴム系	0.065mm×48mm ×20.3m	6巻 × 6箱	個装：100×58×65 [80] 中箱：193×160×70 [600] 梱：215×180×390 [4,000]	 ITF:50051135815415 (梱に表示)
スコッチ。 かるく引き出せる テープ (小巻) [詰め替え用]	<b>145RN</b> ¥360+税	基材： ポリプロピレンフィルム 粘着剤： ゴム系	0.065mm×48mm ×20.3m	10巻	個装：100×80×60 [90] 中袋：— 梱：344×172×114 [1,200]	 ITF:54547452914178 (梱に表示)



布梱包用テープ 軽量物用

強い粘着力で、しっかりと梱包できる！

使用温度範囲 室温



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ。 布梱包用テープ	<b>509BEN</b> オープン価格	基材： スフ (ポリエチレンラミネート) 粘着剤： ゴム系	0.2mm×50mm ×25m	30巻	個装：165×200×51 [320] 中箱：— 梱：380×255×274 [9,900]	 ITF:54548623628726 (梱に表示)



布梱包用テープ 重量物用

強い粘着力で、しっかりと梱包できる！

使用温度範囲 室温



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ。 布梱包用テープ	<b>515BEN</b> オープン価格	基材： スフ (ポリエチレンラミネート) 粘着剤： ゴム系	0.3mm×50mm ×25m	30巻	個装：185×210×51 [430] 中箱：— 梱：410×275×274 [13,200]	 ITF:54548623628719 (梱に表示)



クラフト梱包用テープ

強い粘着力で、しっかりと梱包できる！  
手で切れて、手軽に使える！

使用温度範囲 室温




品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ。 クラフト梱包用テープ	<b>505BEN</b> オープン価格	基材： クラフト紙 (ポリエチレンラミネート) 粘着剤： ゴム系	0.14mm×50mm ×50m	50巻	個装：175×205×51 [320] 中箱：— 梱：640×265×274 [16,300]	 ITF:54548623632136 (梱に表示)



スコッチ® 着脱自在両面シート

キノコ状システム (突起) をかみ合わせることで着脱できる  
オス・メスのないシート状ファスナー！



強力で固定、  
簡単に取り外し！

固定用

普段は固定し時々を外したいものの固定に適しています。

使用温度範囲 -20~115°C



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ。 着脱自在両面シート [固定用]	<b>DK-94</b> オープン価格	シート： ポリオレフィン 粘着剤： アクリル系	3.5mm×20mm ×75mm 2枚入り	10パック × 2袋	個装：170×80×5 [12] 中袋：ポリエチレン 梱：98×113×182 [370]	 ITF:54901690431260 (梱に表示)

着脱用

頻繁に固定したり外したいものの固定に適しています。


使用温度範囲 -20~115°C



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ。 着脱自在両面シート [着脱用]	<b>DC-94</b> オープン価格	シート： ポリオレフィン 粘着剤： アクリル系	3.5mm×20mm ×75mm 2枚入り	10パック × 2袋	個装：170×80×5 [12] 中袋：ポリエチレン 梱：98×113×182 [370]	 ITF:54901690431277 (梱に表示)

3M™ ワンタッチベルト

巻くだけでピタッ！ 着脱もワンタッチ！  
パソコンや家電製品のコードをすっきり結束！  
ソフトでしなやかなので巻きついている物を傷つけません。  
巻きつける物に合わせて、好きな長さにカットできます。



品名	品番 本体価格+税	基材	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
3M™ ワンタッチベルト [ブラック]	<b>NC-2232R3</b> オープン価格	ポリプロピレン/ ポリエステル	12.7mm×3m	20巻	個装：130×95×13 [16] 中箱：— 梱：140×190×115 [440]	 ITF:54547452335850 (梱に表示)
3M™ ワンタッチベルト [ホワイト]	<b>NC-2272R3</b> オープン価格	ポリプロピレン/ ポリエステル	12.7mm×3m	20巻	個装：130×95×13 [16] 中箱：— 梱：140×190×115 [440]	 ITF:54547452335867 (梱に表示)



スコッチ® シーリング・マス킹テープとは?

シーリング防水作業時の、プライマーの塗布、シーリング材の充てん、および、ヘラ仕上げの際に、目地周辺の汚れを防止し、美しい仕上がりが得られる「シーリング・マス킹テープ」です。

**用途別マス킹テープ対応表** ガラス・サッシ用、超粗面サイディングボード用、コンクリート・タイル用、建築材料に合わせてお選びください。

用途 (推奨被着体)	製品名	ガラス・サッシ用 2479H・S79	超粗面サイディングボード用 2480S・S80	コンクリート・タイル用 2499BB・S99
ガラス・サッシ		●	—	—
金属パネル		▲	—	●
平面な石・タイル		—	—	●
粗面な石・タイル		—	●	—
塗装鋼板		—	—	●
コンクリート		—	—	●
押出成形セメント板		—	—	●※
ALCパネル		—	●	—
サイディングボード		—	●	—
砂吹きサイディングボード・リシン面		—	●	—
内装材 (化粧板・塗装板・クロス)		●	—	—

●印は適合 ▲印は使用可 (2液シーラー用プライマーを使用する場合は、はがす時切れる可能性があります。)

※押出成形セメント板に貼り置きすると、テープ跡が残りやすくなります。

**スコッチ® シーリング・マス킹テープ**

型板ガラスにもしっかり貼れる!



**ガラス・サッシ用**

テープの巻出し (引き出し) が軽く、のり残りがほとんどありません。型板ガラスや湿気面などにもしっかり貼れます。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® シーリング・ マス킹テープ [ガラス・サッシ用]	<b>2479H-15</b> オープン価格	基材: 紙 (青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	15mm×18m 8巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:54 (直径)×120 (高さ) [200] 中箱:130×295×120 [2,100] 梱 :280×630×305 [21,700]	4 547452 535507 ITF:54547452535502 (梱に表示)
	<b>2479H-18</b> オープン価格	基材: 紙 (青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	18mm×18m 7巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:54 (直径)×126 (高さ) [210] 中箱:130×295×120 [2,200] 梱 :280×630×305 [22,700]	4 547452 535514 ITF:54547452535519 (梱に表示)
	<b>2479H-21</b> オープン価格	基材: 紙 (青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	21mm×18m 6巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:54 (直径)×126 (高さ) [210] 中箱:130×295×120 [2,200] 梱 :280×630×305 [22,700]	4 547452 535521 ITF:54547452535526 (梱に表示)
	<b>2479H-24</b> オープン価格	基材: 紙 (青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	24mm×18m 5巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:54 (直径)×120 (高さ) [200] 中箱:130×295×120 [2,100] 梱 :280×630×305 [21,700]	4 547452 535538 ITF:54547452535533 (梱に表示)

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® シーリング・ マス킹テープ [ガラス・サッシ用]	<b>S79-15</b> オープン価格	基材: 紙 (青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	15mm×18m 1巻入り/パック	160巻	個装:54 (直径)×15 (高さ) [26] 中箱:— 梱 :295×240×155 [4,460]	4 548623 010922 ITF:54548623010927 (梱に表示)
	<b>S79-18</b> オープン価格	基材: 紙 (青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	18mm×18m 1巻入り/パック	140巻	個装:54 (直径)×18 (高さ) [32] 中箱:— 梱 :295×240×155 [4,980]	4 548623 010939 ITF:54548623010934 (梱に表示)
	<b>S79-21</b> オープン価格	基材: 紙 (青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	21mm×18m 1巻入り/パック	120巻	個装:54 (直径)×21 (高さ) [37] 中箱:— 梱 :295×240×155 [4,980]	4 548623 739700 ITF:54548623739705 (梱に表示)
	<b>S79-24</b> オープン価格	基材: 紙 (青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	24mm×18m 1巻入り/パック	100巻	個装:54 (直径)×24 (高さ) [43] 中箱:— 梱 :295×240×155 [4,800]	4 548623 739717 ITF:54548623739712 (梱に表示)



**超粗面サイディングボード用**

凸凹面にもしっかり貼れる!  
テープの巻出し (引き出し) が軽く、のり残りがほとんどありません。  
接着しにくい、凸凹のある粗面や湿気面などにもしっかり貼れます。



スコッチ®  
シーリング・  
マス킹テープ  
[超粗面  
サイディング  
ボード用]

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® シーリング・ マス킹テープ [超粗面 サイディング ボード用]	<b>2480S-15</b> オープン価格	基材: 紙 (緑色平面紙) 粘着剤: アクリル系	15mm×18m 8巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:57 (直径)×120 (高さ) [220] 中箱:130×310×125 [2,300] 梱 :280×630×318 [23,700]	4 547452 535545 ITF:54547452535540 (梱に表示)
	<b>2480S-18</b> オープン価格	基材: 紙 (緑色平面紙) 粘着剤: アクリル系	18mm×18m 7巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:57 (直径)×126 (高さ) [230] 中箱:130×310×125 [2,400] 梱 :280×630×318 [24,700]	4 547452 535552 ITF:54547452535557 (梱に表示)
	<b>2480S-21</b> オープン価格	基材: 紙 (緑色平面紙) 粘着剤: アクリル系	21mm×18m 6巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:57 (直径)×126 (高さ) [230] 中箱:130×310×125 [2,400] 梱 :280×630×318 [24,700]	4 547452 535569 ITF:54547452535564 (梱に表示)
	<b>2480S-24</b> オープン価格	基材: 紙 (緑色平面紙) 粘着剤: アクリル系	24mm×18m 5巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:57 (直径)×120 (高さ) [220] 中箱:130×310×125 [2,300] 梱 :280×630×318 [23,700]	4 547452 535576 ITF:54547452535571 (梱に表示)

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® シーリング・ マス킹テープ [超粗面 サイディング ボード用]	<b>S80-15</b> オープン価格	基材: 紙 (緑色平面紙) 粘着剤: アクリル系	15mm×18m 1巻入り/パック	160巻	個装:57 (直径)×15 (高さ) [27] 中箱:— 梱 :305×245×155 [4,820]	4 548623 741499 ITF:54548623741494 (梱に表示)
	<b>S80-18</b> オープン価格	基材: 紙 (緑色平面紙) 粘着剤: アクリル系	18mm×18m 1巻入り/パック	140巻	個装:57 (直径)×18 (高さ) [32] 中箱:— 梱 :305×245×155 [4,980]	4 548623 010946 ITF:54548623010941 (梱に表示)
	<b>S80-21</b> オープン価格	基材: 紙 (緑色平面紙) 粘着剤: アクリル系	21mm×18m 1巻入り/パック	120巻	個装:57 (直径)×21 (高さ) [37] 中箱:— 梱 :305×245×155 [4,940]	4 548623 010953 ITF:54548623010958 (梱に表示)
	<b>S80-24</b> オープン価格	基材: 紙 (緑色平面紙) 粘着剤: アクリル系	24mm×18m 1巻入り/パック	100巻	個装:57 (直径)×24 (高さ) [43] 中箱:— 梱 :305×245×155 [4,800]	4 548623 739748 ITF:54548623739743 (梱に表示)



スコッチ®  
シーリング・  
マス킹テープ  
[超粗面  
サイディング  
ボード用]



コンクリート・タイル用

貼り置きでも、のり残りしにくい!  
テープの巻出し(引き出し)が軽く、のり残りがほとんどありません。  
はがす際にテープ切れしにくく、作業性に優れます。



スコッチ®  
シーリング・  
マス킹テープ  
[コンクリート・  
タイル用]

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® シーリング・ マス킹テープ [コンクリート・ タイル用]	2499BB-15 オープン価格	基材: 紙(青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	15mm×18m 8巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:55(直径)×120(高さ)[200] 中箱:130×295×120[2,100] 梱:280×630×305[21,700]	4 548623 130552 ITF:54548623130557 (梱に表示)
	2499BB-18 オープン価格	基材: 紙(青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	18mm×18m 7巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:55(直径)×126(高さ)[210] 中箱:130×295×120[2,200] 梱:280×630×305[22,700]	4 548623 130569 ITF:54548623130564 (梱に表示)
	2499BB-21 オープン価格	基材: 紙(青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	21mm×18m 6巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:55(直径)×126(高さ)[210] 中箱:130×295×120[2,200] 梱:280×630×305[22,700]	4 548623 130576 ITF:54548623130571 (梱に表示)
	2499BB-24 オープン価格	基材: 紙(青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	24mm×18m 5巻入り/パック	10パック ×10箱	個装:55(直径)×120(高さ)[200] 中箱:130×295×120[2,100] 梱:280×630×305[21,700]	4 548623 130583 ITF:54548623130588 (梱に表示)



スコッチ®  
シーリング・  
マス킹テープ  
[コンクリート・  
タイル用]

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® シーリング・ マス킹テープ [コンクリート・ タイル用]	S99-15 オープン価格	基材: 紙(青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	15mm×18m 1巻入り/パック	160巻	個装:55(直径)×15(高さ)[25] 中箱:— 梱:295×240×155[4,500]	4 548623 739755 ITF:54548623739750 (梱に表示)
	S99-18 オープン価格	基材: 紙(青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	18mm×18m 1巻入り/パック	140巻	個装:55(直径)×18(高さ)[30] 中箱:— 梱:295×240×155[4,700]	4 548623 130590 ITF:54548623130595 (梱に表示)
	S99-21 オープン価格	基材: 紙(青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	21mm×18m 1巻入り/パック	120巻	個装:55(直径)×21(高さ)[35] 中箱:— 梱:295×240×155[4,700]	4 548623 130606 ITF:54548623130601 (梱に表示)
	S99-24 オープン価格	基材: 紙(青色平面紙) 粘着剤: アクリル系	24mm×18m 1巻入り/パック	100巻	個装:55(直径)×24(高さ)[40] 中箱:— 梱:295×240×155[4,500]	4 548623 130613 ITF:54548623130618 (梱に表示)

スコッチ® マス킹テープ

トータルバランスに優れたマス킹テープのスタンダード製品!

スコッチ® マス킹テープ (塗装用)

曲線部に沿ってきれいに貼ることができます。  
はがした際にのり残りがほとんどありません。  
120°C 1時間の乾燥に耐えます。\*

使用時の作業環境気温 5°C以上

\*当社標準試験によるものです。事前に使用可否をご確認の上ご使用ください。



スコッチ®  
マス킹テープ  
243J

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
スコッチ® マス킹テープ 243J	243JDIY-12 オープン価格	基材: 紙(黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	12mm×18m 10巻入り/パック	10パック × 10箱	個装:53(直径)×123(高さ)[186] 中箱:137×283×117[1,960] 梱:295×610×295[20,275]	4 547452 956104 ITF:54547452956109 (梱に表示)
	243JDIY-15 オープン価格	基材: 紙(黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	15mm×18m 8巻入り/パック	10パック × 10箱	個装:53(直径)×123(高さ)[186] 中箱:137×283×117[1,960] 梱:295×610×295[20,275]	4 519001 560841 ITF:54519001560846 (梱に表示)
	243JDIY-18 オープン価格	基材: 紙(黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	18mm×18m 7巻入り/パック	10パック × 10箱	個装:53(直径)×128(高さ)[200] 中箱:137×283×117[2,100] 梱:295×610×295[21,675]	4 519001 560858 ITF:54519001560853 (梱に表示)
	243JDIY-20 オープン価格	基材: 紙(黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	20mm×18m 6巻入り/パック	10パック × 10箱	個装:53(直径)×123(高さ)[186] 中箱:137×283×117[1,960] 梱:295×610×295[20,275]	4 519001 560865 ITF:54519001560860 (梱に表示)
	243JDIY-24 オープン価格	基材: 紙(黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	24mm×18m 5巻入り/パック	10パック × 10箱	個装:53(直径)×123(高さ)[186] 中箱:137×283×117[1,960] 梱:295×610×295[20,275]	4 519001 560872 ITF:54519001560877 (梱に表示)
	243JDIY-30 オープン価格	基材: 紙(黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	30mm×18m 4巻入り/パック	10パック × 10箱	個装:53(直径)×123(高さ)[186] 中箱:137×283×117[1,960] 梱:295×610×295[20,275]	4 547452 956111 ITF:54547452956116 (梱に表示)
	243JDIY-50 オープン価格	基材: 紙(黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	50mm×18m 2巻入り/パック	10パック × 10箱	個装:53(直径)×103(高さ)[156] 中箱:137×283×117[1,660] 梱:295×610×295[17,275]	4 547452 956128 ITF:54547452956123 (梱に表示)

3M™ マス킹テープ

3M™ マス킹テープ (塗装用)

はがした際にのり残りがほとんどありません。  
120°C 1時間の乾燥に耐えます。\*

使用時の作業環境気温 5°C以上

\*当社標準試験によるものです。事前に使用可否をご確認の上ご使用ください。



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード/ITFコード
3M™ マス킹テープ 243J	243J-18-3 オープン価格	基材: 紙(黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	18mm×50m 1巻入り/パック	48巻	個装:130×130×20[90] 中箱:— 梱:250×280×280[4,850]	4 548623 130620 ITF:54548623130625 (梱に表示)
	243J-24-3 オープン価格	基材: 紙(黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	24mm×50m 1巻入り/パック	36巻	個装:140×140×20[125] 中箱:— 梱:250×280×280[5,000]	4 548623 130637 ITF:54548623130632 (梱に表示)

スコッチ® 塗装用マスキングテープ

スコッチ® 塗装用マスキングテープ

曲線部に沿ってきれいに貼ることができます。  
はがした際にのり残りがほとんどありません。  
120°C 1時間の乾燥に耐えます。\*

使用時の作業環境気温 5°C以上

\*当社標準試験によるものです。事前に使用可否をご確認の上ご使用ください。

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® 塗装用 マスキングテープ	M40J-12 オープン価格	基材: 紙 (黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	12mm × 18m 1巻入り/パック	200巻	個装: 53 (直径) × 12 (高さ) [19] 中箱: — 梱 : 285 × 230 × 155 [4,300]	4 548623 739793 ITF:54548623739798 (梱に表示)
	M40J-15 オープン価格	基材: 紙 (黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	15mm × 18m 1巻入り/パック	160巻	個装: 53 (直径) × 15 (高さ) [24] 中箱: — 梱 : 285 × 230 × 155 [4,090]	4 547452 887200 ITF:54547452887205 (梱に表示)
	M40J-18 オープン価格	基材: 紙 (黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	18mm × 18m 1巻入り/パック	140巻	個装: 53 (直径) × 18 (高さ) [28] 中箱: — 梱 : 285 × 230 × 155 [4,170]	4 547452 887217 ITF:54547452887212 (梱に表示)
	M40J-20 オープン価格	基材: 紙 (黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	20mm × 18m 1巻入り/パック	120巻	個装: 53 (直径) × 20 (高さ) [31] 中箱: — 梱 : 285 × 230 × 155 [4,220]	4 548623 739823 ITF:54548623739828 (梱に表示)
	M40J-24 オープン価格	基材: 紙 (黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	24mm × 18m 1巻入り/パック	100巻	個装: 53 (直径) × 24 (高さ) [38] 中箱: — 梱 : 285 × 230 × 155 [4,050]	4 547452 887224 ITF:54547452887229 (梱に表示)
	M40J-30 オープン価格	基材: 紙 (黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	30mm × 18m 1巻入り/パック	80巻	個装: 53 (直径) × 30 (高さ) [46] 中箱: — 梱 : 285 × 230 × 155 [3,930]	4 547452 887231 ITF:54547452887236 (梱に表示)
	M40J-50 オープン価格	基材: 紙 (黄色平面紙) 粘着剤: アクリル系	50mm × 18m 1巻入り/パック	40巻	個装: 53 (直径) × 50 (高さ) [79] 中箱: — 梱 : 285 × 230 × 155 [3,660]	4 548623 739854 ITF:54548623739859 (梱に表示)



スコッチ® しっかりついて切れずにはがせる建築塗装用マスキングテープ

特殊基材の採用で伸びがよく、テープをはがす時に切れにくい。  
塗料密着性が高く、テープはがし作業時に塗料の飛び散りがない。  
テープやマスキングテープを重ね貼りをしてもはがれにくい特殊素材。

使用時の作業環境気温 5°C以上



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® しっかりついて 切れずにはがせる 建築塗装用 マスキングテープ	EXPP DIY-12 オープン価格	基材: 紙 (紫色平面紙) 粘着剤: アクリル系	12mm × 20m 10巻入り/パック	10パック × 10箱	個装: 55 (直径) × 123 (高さ) [214] 中箱: 137 × 295 × 120 [2,243] 梱 : 300 × 640 × 315 [23,214]	4 549395 646487 ITF:54549395646482 (梱に表示)
	EXPP DIY-15 オープン価格	基材: 紙 (紫色平面紙) 粘着剤: アクリル系	15mm × 20m 8巻入り/パック	10パック × 10箱	個装: 55 (直径) × 123 (高さ) [214] 中箱: 137 × 295 × 120 [2,243] 梱 : 300 × 640 × 315 [23,214]	4 549395 646494 ITF:54549395646499 (梱に表示)
	EXPP DIY-18 オープン価格	基材: 紙 (紫色平面紙) 粘着剤: アクリル系	18mm × 20m 7巻入り/パック	10パック × 10箱	個装: 55 (直径) × 128 (高さ) [224] 中箱: 137 × 295 × 120 [2,345] 梱 : 300 × 640 × 315 [24,234]	4 549395 646500 ITF:54549395646505 (梱に表示)
	EXPP DIY-20 オープン価格	基材: 紙 (紫色平面紙) 粘着剤: アクリル系	20mm × 20m 6巻入り/パック	10パック × 10箱	個装: 55 (直径) × 123 (高さ) [214] 中箱: 137 × 295 × 120 [2,243] 梱 : 300 × 640 × 315 [23,214]	4 549395 646517 ITF:54549395646512 (梱に表示)
	EXPP DIY-24 オープン価格	基材: 紙 (紫色平面紙) 粘着剤: アクリル系	24mm × 20m 5巻入り/パック	10パック × 10箱	個装: 55 (直径) × 123 (高さ) [214] 中箱: 137 × 295 × 120 [2,243] 梱 : 300 × 640 × 315 [23,214]	4 549395 646524 ITF:54549395646529 (梱に表示)
	EXPP DIY-30 オープン価格	基材: 紙 (紫色平面紙) 粘着剤: アクリル系	30mm × 20m 4巻入り/パック	10パック × 10箱	個装: 55 (直径) × 123 (高さ) [214] 中箱: 137 × 295 × 120 [2,243] 梱 : 300 × 640 × 315 [23,214]	4 549395 646531 ITF:54549395646536 (梱に表示)
	EXPP DIY-50 オープン価格	基材: 紙 (紫色平面紙) 粘着剤: アクリル系	50mm × 20m 2巻入り/パック	10パック × 10箱	個装: 55 (直径) × 103 (高さ) [178] 中箱: 137 × 295 × 120 [1,883] 梱 : 300 × 640 × 315 [19,614]	4 549395 646548 ITF:54549395646543 (梱に表示)