

省エネルギー製品

スコッチ® 室内戸あたりテープ
スコッチ® 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

スコッチ® 室内戸あたりテープ

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼って、すき間風をストップ、音を静かにする「室内戸あたりテープ」です。

空調の効きをよくし、省エネ効果高めるとともに、防音効果を発揮!

室内ドア用 EPDMフォームの素材を採用し、耐候性に優れています。粘着剤付きなので、簡単にすぐ貼れます。

使用温度範囲
-5~40°C 



品名	品番 本体価格+税	色	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® 室内ドア用 戸あたり P型テープ	EN-51BR オープン価格	茶	基材: EPDMフォーム 粘着剤: アクリル系	6.0mm×9.0mm ×5.0m	12巻	個装: 185×165×18 [95] 中袋: — 梱 : 247×172×200 [1,310]	4 548623 517674 ITF:54548623517679 (梱に表示)
	EN-52 オープン価格	黒	基材: EPDMフォーム 粘着剤: アクリル系	6.0mm×9.0mm ×5.0m	12巻	個装: 185×165×18 [85] 中袋: — 梱 : 247×172×200 [1,190]	4 901690 762796 ITF:54901690762791 (梱に表示)

室内ドア・浴室用

使用温度範囲
-5~40°C 



スコッチ® 室内ドア・ 浴室用 戸あたり V型テープ	EN-54BR オープン価格	茶	基材: EPDMフォーム 粘着剤: アクリル系	6.2mm×8.6mm ×5.0m	12巻	個装: 185×165×18 [100] 中袋: — 梱 : 247×172×200 [1,370]	4 548623 517681 ITF:54548623517686 (梱に表示)
	EN-55 オープン価格	黒	基材: EPDMフォーム 粘着剤: アクリル系	6.2mm×8.6mm ×5.0m	12巻	個装: 185×165×18 [80] 中袋: — 梱 : 247×172×200 [1,130]	4 901690 762826 ITF:54901690762821 (梱に表示)

玄関ドア用

使用温度範囲
-5~40°C 



スコッチ® 玄関ドア用 戸あたり 波型テープ	EN-57BR オープン価格	茶	基材: EPDMフォーム 粘着剤: アクリル系	3.5mm×8.5mm ×5.0m	12巻	個装: 185×165×18 [85] 中袋: — 梱 : 247×172×200 [1,190]	4 548623 517698 ITF:54548623517693 (梱に表示)
	EN-58 オープン価格	黒	基材: EPDMフォーム 粘着剤: アクリル系	3.5mm×8.5mm ×5.0m	12巻	個装: 185×165×18 [70] 中袋: — 梱 : 247×172×200 [1,010]	4 901690 762857 ITF:54901690762852 (梱に表示)

スコッチ® 屋外用すき間ふさぎ防水テープ

すき間風をシャットアウトできる「すき間ふさぎ防水テープ」です。

雪や雨、水、湿気に強い!

クロロプレンフォーム素材を採用し、耐候性に優れています。粘着剤付きなので、簡単にすぐ貼れます。重ね貼りも可能です。

使用温度範囲
-30~60°C  



品名	品番 本体価格+税	色	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
スコッチ® 屋外用 すき間ふさぎ 防水テープ	EN-76 オープン価格	黒	基材: クロロプレンフォーム 粘着剤: アクリル系	5.0mm×10.0mm ×2.0m	40巻	個装: 180×140×6 [21] 中袋: ポリエチレン 梱 : 225×192×292 [1,240]	4 519001 403445 ITF:54519001403440 (梱に表示)
	EN-77 オープン価格	黒	基材: クロロプレンフォーム 粘着剤: アクリル系	7.0mm×10.0mm ×2.0m	40巻	個装: 180×140×7 [30] 中袋: ポリエチレン 梱 : 225×192×292 [1,600]	4 519001 403452 ITF:54519001403457 (梱に表示)
	EN-78 オープン価格	黒	基材: クロロプレンフォーム 粘着剤: アクリル系	9.0mm×15.0mm ×2.0m	40巻	個装: 210×180×16 [57] 中袋: ポリエチレン 梱 : 328×221×371 [2,780]	4 519001 403469 ITF:54519001403464 (梱に表示)
	EN-79 オープン価格	黒	基材: クロロプレンフォーム 粘着剤: アクリル系	9.0mm×25.0mm ×2.0m	40巻	個装: 210×180×26 [95] 中袋: ポリエチレン 梱 : 277×375×440 [4,300]	4 519001 403476 ITF:54519001403471 (梱に表示)

安全製品



3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープとは?

すべりを防止したい場所に貼るだけで、
屋外や水場でのスリップ事故を防げる「すべり止めテープ」製品です。

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止します。
ご家庭内の他にも、学校、オフィス、施設、病院などでご利用いただけます。


3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ (薄手ソフトタイプ)

素足にやさしい薄手のソフトタイプ!



屋内用

透明タイプなので目立ちにくく、屋内階段などに適します。

使用温度範囲 -20~60°C 施工温度 10°C以上 



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ [屋内用]透明	SWT-25 オープン価格	基材: 塩化ビニール樹脂 粘着剤: アクリル系	0.7mm×25mm ×4.5m	10巻 × 2袋	個装: 170×115×28 [117] 中袋: ポリエチレン 梱 : 190×280×280 [2,690]	4 519001 648914 ITF:54519001648919 (梱に表示)
	SWT-50 オープン価格	基材: 塩化ビニール樹脂 粘着剤: アクリル系	0.7mm×50mm ×4.5m	10巻 × 2袋	個装: 170×115×53 [214] 中袋: ポリエチレン 梱 : 330×280×280 [4,680]	4 519001 588289 ITF:54519001588284 (梱に表示)


3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ (厚手ソフトタイプ)

素足でも使える厚手のソフトタイプ!



屋内用

水や油がかかってもすべり止め効果を発揮します。
クッション性があり、屋内の階段に適します。

使用温度範囲 -20~60°C 施工温度 10°C以上 



品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ [屋内用] グレー	SWG-25 オープン価格	基材: プラスチック、 ポリエステル 粘着剤: ゴム系	1.1mm×25mm ×4.5m	10巻 × 2袋	個装: 180×125×28 [143] 中袋: ポリエチレン 梱 : 190×280×280 [3,210]	4 519001 648921 ITF:54519001648926 (梱に表示)
	SWG-50 オープン価格	基材: プラスチック、 ポリエステル 粘着剤: ゴム系	1.1mm×50mm ×4.5m	10巻 × 2袋	個装: 180×125×53 [256] 中袋: ポリエチレン 梱 : 330×280×280 [5,520]	4 519001 588296 ITF:54519001588291 (梱に表示)

切り売り用

使用温度範囲 加工温度
-20~60°C 10°C以上 

品名	品番 本体価格+税	基材/粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ [屋内用] グレー 切り売り用	SWG-2518 オープン価格	基材: プラスチック、 ポリエステル 粘着剤: ゴム系	1.1mm×25mm ×18m	18m × 4巻	個装: (直径) 200×26 [410] 中袋: — 梱 : 110×210×210 [1,940]	4 547452 708994 ITF:54547452708999 (梱に表示)
	SWG-5018 オープン価格	基材: プラスチック、 ポリエステル 粘着剤: ゴム系	1.1mm×50mm ×18m	18m × 2巻	個装: (直径) 200×52 [880] 中袋: — 梱 : 110×210×210 [2,060]	4 547452 709007 ITF:54547452709002 (梱に表示)
	SWG-0018 オープン価格	基材: プラスチック、 ポリエステル 粘着剤: ゴム系	1.1mm×100mm ×18m	18m × 1巻	個装: (直径) 200×103 [1,680] 中袋: — 梱 : 110×210×210 [1,980]	4 547452 709014 ITF:54547452709019 (梱に表示)

切り売り用各製品の JAN コードは、m 販売用のバーコードです。

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ (ハードタイプ)

砥粒が入ったハードタイプ!



屋外用

雨がかかってもすべり止め効果を発揮します。
はがれにくく耐候性、耐久性に優れています。

使用温度範囲 -20~60℃ 施工温度 10℃以上



品名	品番 本体価格+税	基材/すべり止め粒子/ 粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ [屋外用] 黒	SWB-25 オープン価格	基材: プラスチック 表面砥粒: 鉱物粒子 粘着剤: ゴム系	0.8mm × 25mm × 4.5m	10巻 × 2袋	個装: 170 × 115 × 28 [129] 中袋: ポリエチレン 梱 : 190 × 280 × 280 [2,930]	4 519001 648938 ITF:54519001648933 (梱に表示)
	SWB-50 オープン価格	基材: プラスチック 表面砥粒: 鉱物粒子 粘着剤: ゴム系	0.8mm × 50mm × 4.5m	10巻 × 2袋	個装: 170 × 115 × 53 [239] 中袋: ポリエチレン 梱 : 330 × 280 × 280 [5,180]	4 519001 588302 ITF:54519001588307 (梱に表示)

使用温度範囲 加工温度
-20~60℃ 10℃以上



切り売り用

品名	品番 本体価格+税	基材/すべり止め粒子/ 粘着剤	サイズ 厚み×幅×長さ	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ [屋外用] 黒 切り売り用	SWB-2518 オープン価格	基材: プラスチック 表面砥粒: 鉱物粒子 粘着剤: ゴム系	0.8mm × 25mm × 18m	18m × 4巻	個装: (直径) 163 × 26 [392] 中袋: — 梱 : 110 × 175 × 175 [1,868]	4 547452 709038 ITF:54547452709033 (梱に表示)
	SWB-5018 オープン価格	基材: プラスチック 表面砥粒: 鉱物粒子 粘着剤: ゴム系	0.8mm × 50mm × 18m	18m × 2巻	個装: (直径) 163 × 52 [783] 中袋: — 梱 : 110 × 175 × 175 [1,866]	4 547452 709045 ITF:54547452709040 (梱に表示)
	SWB-0018 オープン価格	基材: プラスチック 表面砥粒: 鉱物粒子 粘着剤: ゴム系	0.8mm × 100mm × 18m	18m × 1巻	個装: (直径) 163 × 103 [1,610] 中袋: — 梱 : 110 × 175 × 175 [1,910]	4 547452 709052 ITF:54547452709057 (梱に表示)

切り売り用各製品の JANコードは、m販売用のバーコードです。



3M™ 反射シート/反射テープとは?

道路標識でおなじみの3Mが開発した「反射シート」です。
カバンやヘルメット、フェンスや門扉に貼った反射シートや反射テープが、
ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。
粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。

3M™ 反射シート/反射テープ

反射シート 高輝度

スタンダードタイプの6倍の反射性能がある!
街灯のない夜間もライトを反射してピカッと光ります。



品名	品番 本体価格+税	色/素材	サイズ 縦×横	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 反射シート [プリズム高輝度]	RP45 YEL オープン価格	色: 黄 素材: プリズムレンズ型反射シート	45mm × 75mm 2枚入り	10個 × 2袋	個装: 170 × 80 × 5 [13] 中袋: ポリエチレン 梱 : 86 × 106 × 180 [760]	4 548623 148960 ITF:54548623148965 (梱に表示)
	RP45 RED オープン価格	色: 赤 素材: プリズムレンズ型反射シート	45mm × 75mm 2枚入り	10個 × 2袋	個装: 170 × 80 × 5 [13] 中袋: ポリエチレン 梱 : 86 × 106 × 180 [760]	4 548623 148953 ITF:54548623148958 (梱に表示)
	RP45 WHI オープン価格	色: 白 素材: プリズムレンズ型反射シート	45mm × 75mm 2枚入り	10個 × 2袋	個装: 170 × 80 × 5 [13] 中袋: ポリエチレン 梱 : 86 × 106 × 180 [760]	4 548623 148977 ITF:54548623148972 (梱に表示)

反射テープ スタンダード

街灯のない夜間もライトを反射してピカッと光ります。



品名	品番 本体価格+税	色/素材	サイズ 縦×横	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 反射テープ [スタンダード]	R25 LEM オープン価格	色: レモン 素材: 封入レンズ型反射シート	25mm × 1m	10個 × 2箱	個装: 170 × 80 × 23 [25] 中箱: 173 × 105 × 113 [350] 梱 : 177 × 216 × 117 [1,000]	4 901690 918339 ITF:54901690918334 (梱に表示)
	R25 RED オープン価格	色: 赤 素材: 封入レンズ型反射シート	25mm × 1m	10個 × 2箱	個装: 170 × 80 × 23 [25] 中箱: 173 × 105 × 113 [350] 梱 : 177 × 216 × 117 [1,000]	4 901690 918346 ITF:54901690918341 (梱に表示)
	R25 WHI オープン価格	色: 白 素材: 封入レンズ型反射シート	25mm × 1m	10個 × 2箱	個装: 170 × 80 × 23 [25] 中箱: 173 × 105 × 113 [350] 梱 : 177 × 216 × 117 [1,000]	4 901690 918322 ITF:54901690918327 (梱に表示)

用途 通学用のカバンや靴、ヘルメットの側面や後ろ、フェンスや門扉などに…

再帰性反射とは?

夜間でもドライバーの目に道路標識が明るく見えるのはなぜかご存知ですか? それは道路標識には反射シートが使われているからです。車のヘッドライトの光が標識にあたり、ドライバーの目に戻ってきます。このような反射の仕方を再帰性反射といい、反射シート

を使用することにより夜や薄暮時でも標識が明るくはっきりと見えるのです。日ごろ見慣れている道路標識のほとんどに3M™ 反射シートが採用されています。その他、車用の反射シートや工事看板などにも広く採用されています。

