



コマンド™ タブ／フックとは？
 キレイにはがせる両面粘着テープを活かした「粘着タブ・フック」製品です。
 しっかり貼れて、キレイにはがせます。
 必要なときにはタブを引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、キレイにはがすことができます。タブ・フックともに豊富な種類を揃えておりますので、用途に合わせているんな場所でお使いいただけます。

コマンド™ タブ／コマンド™ フック

得意領域
 生活空間の問題解決に **スッキリ、キレイをお手伝い!**

コマンド™ フックは、お部屋に散らかったものを気軽に整理・整頓できる、快適生活応援ツール。
 クギやネジを使うことなくしっかり固定できて、取りたい時にキレイにはがせるから、用途に合わせて、いろんな場所にお使いいただけます。



使い方 ● **取りつけかた**



● **取りはずしかた**



注意 ※粘着力が低下しますので、粘着面にさわったり、はり直したりしないでください。
 ※取り外す時にタブを引きのぼすため、引きのぼす方向に空間があることを確認してはってください。
 ※気温が10℃以下では接着しにくくなります。ドライヤーなどで粘着タブとはる場所をあたためてからご使用ください。

特長 コマンド™ フック
 ● しっかり貼れる。
 ● 簡単にはがせる。
 ● 壁面を傷めない。
 ● 多くの材質面にも対応。



コマンド™ タブ
 ● しっかり貼れる。
 ● タブを引き伸ばせば簡単にはがせる。
 ● 壁面を傷めない。
 ● いろいろな用途に使える。



場所 ● **取りつけられるところ** (凸凹のない平滑な面)
 板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチック。

● **取りつけられないところ** (十分な接着力を発揮できません。また、相手をいためることがあります。)
 ・ 壁紙(塩ビ製、布製、紙製)、土壁、砂壁
 ・ 凸凹面、ざらざら面、曲面
 ・ レンジまわりなど40℃以上の高温になるところ
 ・ ワックス、フッ素、防カビ加工のしてあるところ
 ・ 直射日光のあたるガラス
 ・ 浴室内や屋外など、雨や水のかかる場所
 (浴室にはコマンド™ 耐水タブ・コマンド™ 浴室用フックをお使いください。)



コマンド™ タブ



ポスター・カレンダーなどの掲示に!
コマンド™ タブ

使用温度範囲
 -10 ~ 40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	タブ1枚のサイズ 幅×縦	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行[重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ タブ [SSサイズ]	CM3PSS オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	12mm×30mm 粘着面: 12mm×16mm	100g	タブ(SS) 24枚	60パック (10パック×6袋)	個装: 170×78×7 [12] 中袋: — 箱: 245×165×195 [945]	4 519001 423924

● 写真、カード、小型ポスター等に。



コマンド™ タブ [Sサイズ]	CM3PS オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×46mm 粘着面: 16mm×27mm	400g	タブ(S) 16枚	60パック (10パック×6袋)	個装: 170×78×7 [12] 中袋: — 箱: 245×165×195 [945]	4 519001 423931
--------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	------	--------------	---------------------	--	-----------------

● ポスター、スケジュール表等に。



コマンド™ タブ [Mサイズ]	CM3PM オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×70mm 粘着面: 16mm×50mm	1kg	タブ(M) 12枚	60パック (10パック×6袋)	個装: 170×78×7 [12] 中袋: — 箱: 245×165×195 [945]	4 519001 423948
--------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----	--------------	---------------------	--	-----------------

● カレンダー、大型ポスター等に。



コマンド™ タブ [Lサイズ]	CM3PL オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	19mm×93mm 粘着面: 19mm×74mm	2kg	タブ(L) 8枚	60パック (10パック×6袋)	個装: 170×78×7 [12] 中袋: — 箱: 245×165×195 [945]	4 519001 423955
--------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----	-------------	---------------------	--	-----------------

● パネル、ステンボード等に。





コマンド™ タブ

粘着タブ お買い得パック はりかえ用



お得な！ コマンド™ タブ

お買い得パック

使用温度範囲
-10～40℃（接着時は10℃以上）

品名	品番 本体価格+税	材質	タブ1枚のサイズ 幅×縦	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
●写真、カード、小型ポスター等に。								
コマンド™ タブ お買い得パック [SSサイズ]	CM3PSS-120 オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	12mm×30mm 粘着面： 12mm×16mm	100g	タブ(SS) 120枚	20パック (10パック×2袋)	個装：180×105×5 [17] 中袋：— 梱：95×200×230 [540]	4 519001 531247 ITF:54519001531242 (梱に表示)
●ポスター、スケジュール表等に。								
コマンド™ タブ お買い得パック [Sサイズ]	CM3PS-80 オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×46mm 粘着面： 16mm×27mm	400g	タブ(S) 80枚	20パック (10パック×2袋)	個装：180×105×5 [17] 中袋：— 梱：120×200×230 [540]	4 519001 531254 ITF:54519001531259 (梱に表示)
●カレンダー、大型ポスター等に。								
コマンド™ タブ お買い得パック [Mサイズ]	CM3PM-60 オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×70mm 粘着面： 16mm×50mm	1kg	タブ(M) 60枚	20パック (10パック×2袋)	個装：180×105×5 [25] 中袋：— 梱：120×200×230 [700]	4 519001 531261 ITF:54519001531266 (梱に表示)
●パネル、ステレンボード等に。								
コマンド™ タブ お買い得パック [Lサイズ]	CM3PL-40 オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	19mm×93mm 粘着面： 19mm×74mm	2kg	タブ(L) 40枚	20パック (10パック×2袋)	個装：180×105×10 [21] 中袋：— 梱：120×200×320 [620]	4 519001 531278 ITF:54519001531273 (梱に表示)



粘着タブ / 粘着フック 製品

粘着テープ / シート

省エネルギー 製品

空気清浄 フィルター

安全製品

研磨材・ カッティング 製品

保護具

保護剤

業務用 クリーナー

製品 一覧表



便利な！ コマンド™ タブ

はりかえ用

使用温度範囲
-10～40℃（接着時は10℃以上）

品名	品番 本体価格+税	材質	タブ1枚のサイズ 幅×縦	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
対象フック：S (CM99R)、カレンダー用 (CM17-CIR / CM17-CBRR)、コード用S (CM3CN)、コードクリップ(S)、スイングフック (CM20)、小物用オーバルミニ (CM31-KI / CM31-KB)、ワイヤーフック (CMW-1)								
コマンド™ タブ はりかえ用 [Sサイズ]	CM3TN オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×46mm 粘着面： 16mm×27mm	※	タブ(S) 8枚	20パック (10パック×2袋)	個装：180×65×3 [5] 中袋：— 梱：130×195×85 [360]	4 547452 200542 ITF:54547452200547 (梱に表示)
対象フック：M (CM1MR)、カーテンふさかけ (CM19-CIN / CM19-CBRN)、コードクリップ (M)、コードハンガー (CMG-4H)、ワイヤーフック (CMW-2)								
コマンド™ タブ はりかえ用 [Mサイズ]	CM1TN オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×70mm 粘着面： 16mm×50mm	※	タブ(M) 6枚	20パック (10パック×2袋)	個装：180×65×3 [5] 中袋：— 梱：130×195×85 [360]	4 547452 200528 ITF:54547452200523 (梱に表示)
対象フック：ジャンボ (CM12N)、L (CM2LR)								
コマンド™ タブ はりかえ用 [Lサイズ]	CM2TN オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	19mm×93mm 粘着面： 19mm×74mm	※	タブ(L) 4枚	20パック (10パック×2袋)	個装：180×65×3 [5] 中袋：— 梱：130×195×85 [360]	4 547452 200535 ITF:54547452200530 (梱に表示)

※耐荷重は使用するフックの耐荷重に準じます。



コマンド™ フック

粘着フック 汎用



しっかり貼れて、キレイにはがせる！ コマンド™ フック

使い方もいろいろ！

汎用

使用温度範囲
-10～40℃（接着時は10℃以上）

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
●目立たなくて使いやすいちょっと小さめのフックです。								
コマンド™ フック [Sサイズ]	CM99R オープン価格	フック本体： ABS樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 60mm×21mm×18mm (縦×横×奥行き) 引っかけ部分： 6mm(直径)	500g	フック(S) 2コ タブ(S) 6枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×78×23 [16] 中袋：— 梱：170×190×200 [500]	4 547452 636907 ITF:54547452636902 (梱に表示)
●いろいろ使える標準タイプです。								
コマンド™ フック [Mサイズ]	CM1MR オープン価格	フック本体： ABS樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 76mm×23mm×30mm (縦×横×奥行き) 引っかけ部分： 6mm(直径)	1.3kg	フック(M) 2コ タブ(M) 6枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×78×31 [23] 中袋：— 梱：170×190×200 [600]	4 547452 636914 ITF:54547452636919 (梱に表示)
●重い物をしっかり下げたい場合に。								
コマンド™ フック [Lサイズ]	CM2LR オープン価格	フック本体： ABS樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 99mm×31mm×35mm (縦×横×奥行き) 引っかけ部分： 12mm×6.5mm (幅×太さ)	2.4kg	フック(L) 1コ タブ(L) 4枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×78×35 [26] 中袋：— 梱：170×190×200 [660]	4 547452 636921 ITF:54547452636926 (梱に表示)
●バッグや上着などをそのまま掛けられる大型フックです。								
コマンド™ フック [ジャンボ]	CM12N オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 108mm×51mm×35mm (縦×横×奥行き) 引っかけ部分： 28mm×7mm (幅×太さ)	3.5kg	フック (ジャンボ) 1コ タブ(L) 6枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×90×45 [38] 中袋：— 梱：110×210×415 [950]	4 547452 200566 ITF:54547452200561 (梱に表示)



粘着タブ / 粘着フック 製品

粘着テープ / シート

省エネルギー 製品

空気清浄 フィルター

安全製品

研磨材・ カッティング 製品

保護具

保護剤

業務用 クリーナー

製品 一覧表



コマンド™ フック

粘着フック カレンダー用 / 小物用オーバルミニ



インテリアなじみやすい!

カレンダー用



使用温度範囲 -10 ~ 40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ フック [カレンダー用 アイボリー]	CM17-CIR オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 30mm×22mm×10mm (縦×横×奥行き) 引っ掛け部分： 4mm (直径)	500g	フック 4コ タブ(S) 10枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×78×14 [17] 中袋： — 梱：170×190×200 [520]	4 547452 636938 ITF:54547452636933 (梱に表示)
コマンド™ フック [カレンダー用 ブラウン]	CM17-CBRR オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 30mm×22mm×10mm (縦×横×奥行き) 引っ掛け部分： 4mm (直径)	500g	フック 4コ タブ(S) 10枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×78×14 [17] 中袋： — 梱：170×190×200 [520]	4 547452 636945 ITF:54547452636940 (梱に表示)



コマンド™ フック

粘着フック ワイヤーフック



フックがスリム!
コマンド™ フック
ワイヤーフック



使用温度範囲 -10 ~ 40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ フック スイングフック	CM20 オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 ステンレス鋼線 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 30mm×22mm×26~15mm (縦×横×奥行き)	220g	スイング フック 3コ タブ(S) 8枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×80×28 [20] 中袋： — 梱：95×210×315 [570]	4 547452 122226 ITF:54547452122221 (梱に表示)
コマンド™ フック ワイヤーフック [Sサイズ]	CMW-1 オープン価格	フック本体： ABS樹脂 スチール タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 60mm×25mm×29mm (縦×横×奥行き) 引っ掛け部分： 4mm (直径)	500g	フック(S) 2コ タブ(S) 6枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×80×31 [22] 中袋： — 梱：90×170×370 [610]	4 547452 983018 ITF:54547452983013 (梱に表示)
コマンド™ フック ワイヤーフック [Mサイズ]	CMW-2 オープン価格	フック本体： ABS樹脂 スチール タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 80mm×30mm×35mm (縦×横×奥行き) 引っ掛け部分： 4mm (直径)	1.3kg	フック(M) 2コ タブ(M) 6枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×90×37 [32] 中袋： — 梱：105×210×420 [850]	4 547452 932337 ITF:54547452932332 (梱に表示)



粘着タブ / 粘着フック 製品

接着剤

粘着テープ / シート

省エネルギー 製品

空気清浄 フィルター

安全製品

研磨材・ カッティング 製品

保護具

保護剤

業務用 クリーナー

製品 一覧表

粘着タブ / 粘着フック 製品

接着剤

粘着テープ / シート

省エネルギー 製品

空気清浄 フィルター

安全製品

研磨材・ カッティング 製品

保護具

保護剤

業務用 クリーナー

製品 一覧表



コマンド™ フック

粘着フック
カーテンふさかけ





カーテンのふさかけに！

カーテンふさかけ

使用温度範囲
-10～40℃（接着時は10℃以上）

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行〔重量〕	JANコード／ITFコード
コマンド™ フック カーテンふさかけ 〔アイボリー〕	CM19-CIN オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 74.5mm×21mm×23mm （縦×横×奥行き）	1.3kg	フック 2コ タブ(M) 6枚	20パック （10パック× 2袋）	個装：180×80×27〔23〕 中袋：— 梱：170×190×200〔600〕	4 547452 200627 ITF:54547452200622（梱に表示）
コマンド™ フック カーテンふさかけ 〔ブラウン〕	CM19-CBRN オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 74.5mm×21mm×23mm （縦×横×奥行き）	1.3kg	フック 2コ タブ(M) 6枚	20パック （10パック× 2袋）	個装：180×80×27〔23〕 中袋：— 梱：170×190×200〔600〕	4 547452 200634 ITF:54547452200639（梱に表示）



粘着タブ/
粘着フック
製品

接着剤

粘着テープ/
シート

省エネルギー
製品

空気清浄
フィルター

安全製品

研磨材・
カッティング
製品

保護具

保護剤

業務用
クリーナー

製品
一覧表



コマンド™ フック

粘着フック
コード用



コードの配線固定に！
コマンド™ フック

コード用

使用温度範囲
-10～40℃（接着時は10℃以上）

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行〔重量〕	JANコード／ITFコード
コマンド™ フック コード用 〔Sサイズ〕	CM3CN オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 15mm×27mm×8mm （縦×横×奥行き） 対応コード径： 5.5mm（直径）以内	—	フック （コード） 4コ タブ(S) 4枚	20パック （10パック× 2袋）	個装：180×78×10〔14〕 中袋：— 梱：100×140×205〔460〕	4 547452 200573 ITF:54547452200578（梱に表示）
コマンド™ フック コード用 〔SSサイズ〕	CM14N オープン価格	フック本体： ポリカーボネート タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 18mm×13.5mm×5mm （縦×横×奥行き） 対応コード径： 3mm（直径）以内	—	フック （SS） 20コ タブ(SS) 24枚	20パック （10パック× 2袋）	個装：180×100×7〔22〕 中袋：— 梱：170×190×200〔620〕	4 547452 200580 ITF:54547452200585（梱に表示）
コマンド™ フック コードクリップ 〔ミニ〕	CMG-1H オープン価格	フック本体： ポリプロピレン樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 16mm×15mm×22mm （縦×横×奥行き） 対応コード径： 5mm（直径）以内	—	コード クリップ （ミニ） 8コ タブ(SS) 12枚	20パック （10パック× 2袋）	個装：180×90×28〔17〕 中袋：— 梱：110×210×415〔520〕	4 519001 935540 ITF:54519001935545（梱に表示）
コマンド™ フック コードクリップ 〔Sサイズ〕	CMG-2H オープン価格	フック本体： ポリプロピレン樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 20mm×19mm×34mm （縦×横×奥行き） 対応コード径： 10mm（直径）以内	—	コード クリップ （S） 4コ タブ(S) 5枚	20パック （10パック× 2袋）	個装：180×80×24〔16〕 中袋：— 梱：195×165×255〔470〕	4 519001 935557 ITF:54519001935562（梱に表示）
コマンド™ フック コードクリップ 〔Mサイズ〕	CMG-3H オープン価格	フック本体： ポリプロピレン樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 20mm×24mm×55mm （縦×横×奥行き） 対応コード径： 12mm（直径）以内	—	コード クリップ （M） 2コ タブ(M) 3枚	20パック （10パック× 2袋）	個装：180×90×28〔16〕 中袋：— 梱：110×210×415〔500〕	4 519001 935564 ITF:54519001935569（梱に表示）
コマンド™ フック 〔コードハンガー〕	CMG-4H オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 合成ゴム タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 92mm×26mm×29mm （縦×横×奥行き）	1kg	コード ハンガー 1コ タブ(M) 2枚	20パック （10パック× 2袋）	個装：180×80×24〔17〕 中袋：— 梱：170×190×200〔480〕	4 519001 935571 ITF:54519001935576（梱に表示）



粘着タブ/
粘着フック
製品

接着剤

粘着テープ/
シート

省エネルギー
製品

空気清浄
フィルター

安全製品

研磨材・
カッティング
製品

保護具

保護剤

業務用
クリーナー

製品
一覧表



コマンド™ コードクリップ

粘着フックコードクリップ



インテリアにピッタリな配線固定用クリップ! コマンド™ コードクリップ

チョウ

使用温度範囲
-10~40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ コードクリップ チョウ [ピンク]	CMG-BP オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 26mm×32mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [23] 中袋: — 梱: 110×170×160 [310]	4 548623 749075 ITF:54548623749070 (梱に表示)
コマンド™ コードクリップ チョウ [バイオレット]	CMG-BV オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 26mm×32mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [23] 中袋: — 梱: 110×170×160 [310]	4 548623 749082 ITF:54548623749087 (梱に表示)
コマンド™ コードクリップ チョウ [ブラック]	CMG-BK オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 26mm×32mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [23] 中袋: — 梱: 110×170×160 [310]	4 548623 751429 ITF:54548623751424 (梱に表示)

粘着タブ/
粘着フック
製品

接着剤



粘着テープ/
シート

省エネルギー
製品

空気清浄
フィルター

安全製品

研磨材・
カッティング
製品

保護具

保護剤

業務用
クリーナー

製品
一覧表

11

リーフ

使用温度範囲
-10~40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ コードクリップ リーフ [オレンジ]	CMG-LO オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 41mm×22mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [23] 中袋: — 梱: 110×170×160 [310]	4 548623 751443 ITF:54548623751448 (梱に表示)
コマンド™ コードクリップ リーフ [イエロー]	CMG-LY オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 41mm×22mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [23] 中袋: — 梱: 110×170×160 [310]	4 548623 751450 ITF:54548623751455 (梱に表示)
コマンド™ コードクリップ リーフ [ライトグリーン]	CMG-LL オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 41mm×22mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [23] 中袋: — 梱: 110×170×160 [310]	4 548623 751467 ITF:54548623751462 (梱に表示)



コマンド™ コードクリップ

粘着フックコードクリップ



肉球

使用温度範囲
-10~40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ コードクリップ 肉球 [ピンク]	CMG-PP オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 31mm×33mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [25] 中袋: — 梱: 110×170×160 [330]	4 548623 751481 ITF:54548623751486 (梱に表示)
コマンド™ コードクリップ 肉球 [サクラピンク]	CMG-PS オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 31mm×33mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [25] 中袋: — 梱: 110×170×160 [330]	4 548623 751498 ITF:54548623751493 (梱に表示)
コマンド™ コードクリップ 肉球 [ミント]	CMG-PM オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 31mm×33mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [25] 中袋: — 梱: 110×170×160 [330]	4 548623 751511 ITF:54548623751516 (梱に表示)

粘着タブ/
粘着フック
製品

接着剤



粘着テープ/
シート

省エネルギー
製品

空気清浄
フィルター

安全製品

研磨材・
カッティング
製品

保護具

保護剤

業務用
クリーナー

製品
一覧表

12

サークル

使用温度範囲
-10~40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ コードクリップ サークル [ピンク]	CMG-CP オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 30mm×30mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [24] 中袋: — 梱: 110×170×160 [320]	4 548623 751528 ITF:54548623751523 (梱に表示)
コマンド™ コードクリップ サークル [ホワイト]	CMG-CW オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 30mm×30mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [24] 中袋: — 梱: 110×170×160 [320]	4 548623 751535 ITF:54548623751530 (梱に表示)
コマンド™ コードクリップ サークル [ライトブルー]	CMG-CB オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 30mm×30mm×14mm (縦×横×奥行) 対応コード径: 6mm×8mm以内	—	クリップ 4コ タブ(SS) 12枚	10パック	個装: 165×97×15 [24] 中袋: — 梱: 110×170×160 [320]	4 548623 751559 ITF:54548623751554 (梱に表示)



コマンド™ フック

粘着フック お買得パック



お得な！ コマンド™ フック

お買得パック

使用温度範囲
屋内用 -10～40℃(接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行[重量]	JANコード/ITFコード
----	--------------	----	-----	-----	----	-----	-------------------------------	---------------

●目立たなくて使いやすいちょっと小さめのフックです。

コマンド™ フック お買得パック [Sサイズ]	CM99-10HN オープン価格	フック本体： ABS樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 60mm×21mm×18mm (縦×横×奥行) 引っ掛け部分： 6mm(直径)	500g	フック(S) 10コ タブ(S) 10枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×140×25[50] 中袋：— 梱：90×270×310[1,350]	4 547452 200672 ITF:54547452200677 (梱に表示)
-------------------------------	---------------------	--	--	------	-------------------------------	-------------------------	--	--

●いろいろ使える標準タイプです。

コマンド™ フック お買得パック [Mサイズ]	CM1M-8HN オープン価格	フック本体： ABS樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 76mm×23mm×30mm (縦×横×奥行) 引っ掛け部分： 6mm(直径)	1.3kg	フック(M) 8コ タブ(M) 8枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×140×30[80] 中袋：— 梱：120×270×330[1,900]	4 547452 200658 ITF:54547452200653 (梱に表示)
-------------------------------	--------------------	--	--	-------	-----------------------------	-------------------------	---	--

●重いものをしっかり下げたい場合に。

コマンド™ フック お買得パック [Lサイズ]	CM2L-6HN オープン価格	フック本体： ABS樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 99mm×31mm×35mm (縦×横×奥行) 引っ掛け部分： 12mm×6.5mm (幅×太さ)	2.4kg	フック(L) 6コ タブ(L) 6枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：200×140×50[110] 中袋：— 梱：130×270×330[2,500]	4 547452 200665 ITF:54547452200660 (梱に表示)
-------------------------------	--------------------	--	---	-------	-----------------------------	-------------------------	--	--

●インテリアになじみやすいスタンダードカラー。小物などにも最適です。

コマンド™ フック お買得パック [カレンダー用]	CM17-CH15HN オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 30mm×22mm×10mm (縦×横×奥行) 引っ掛け部分： 4mm(直径)	500g	フック 15コ タブ(S) 16枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×105×15[28] 中袋：— 梱：170×200×230[1,500]	4 547452 200696 ITF:54547452200691 (梱に表示)
---------------------------------	-----------------------	--	--	------	----------------------------	-------------------------	---	--

●インテリアになじみやすいスタンダードカラー。小物などにも最適です。

コマンド™ フック お買得パック [小物用アイボリー]	CM31-KI15 オープン価格	フック本体： ABS樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 39mm×22mm×14mm (縦×横×奥行) 引っ掛け部分： 4mm(直径)	500g	フック 15コ タブ(S) 32枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×105×20[44] 中袋：— 梱：190×200×230[1,060]	4 547452 983032 ITF:54547452983037 (梱に表示)
-----------------------------------	---------------------	--	--	------	----------------------------	-------------------------	---	--

●フック部分が動かせるスイングフックです。吊り下げても使えます。

コマンド™ フック お買得パック [スイングフック]	CM20-10HN オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 ステンレス鋼線 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 30mm×22mm×25～15mm (縦×横×奥行) 引っ掛け部分： 4mm(直径)	220g	スイング フック 10コ タブ(S) 22枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×105×35[37] 中袋：— 梱：170×190×200[920]	4 548623 145891 ITF:54548623145896 (梱に表示)
----------------------------------	---------------------	---	---	------	------------------------------------	-------------------------	---	--

●家庭でもオフィスでも便利です。電気コード配線用に。

コマンド™ フック お買得パック [コード・Sサイズ]	CM3C-20HN オープン価格	フック本体： スチロール樹脂 タブ： ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体： 15mm×27mm×8mm (縦×横×奥行) 対応コード径： 5.5mm(直径)以内	—	フック (コードS) 20コ タブ(S) 20枚	20パック (10パック× 2袋)	個装：180×105×15[26] 中袋：— 梱：170×200×230[1,500]	4 547452 200689 ITF:54547452200684 (梱に表示)
-----------------------------------	---------------------	--	---	---	--------------------------------------	-------------------------	---	--



コマンド™ ファスナー

粘着ファスナー カチッとホルダー



小物類をカチッと固定し、とりはずしもワンタッチ!

コマンド™ ファスナー

カチッとホルダー

使用温度範囲
屋内用 -10～40℃(接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行[重量]	JANコード/ITFコード
----	--------------	----	-----	-----	----	-----	-------------------------------	---------------

●コマンド™ タブにファスナーをあわせました。

コマンド™ファスナー カチッとホルダー [Sサイズ]	CMF-1H オープン価格	ファスナー： ポリプロピレン タブ： ポリエチレン基材 シリコン樹脂系 粘着剤	フック本体： 55mm×16mm (縦×横)	1セット あたり 400g	ファスナー (S) 4セット (8枚)	20パック (10パック× 2袋)	個装：170×80×6[7] 中袋：— 梱：180×140×95[220]	4 547452 114085 ITF:54547452114080 (梱に表示)
----------------------------------	------------------	--	------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------	---	--

コマンド™ファスナー カチッとホルダー [Mサイズ]	CMF-2H オープン価格	ファスナー： ポリプロピレン タブ： ポリエチレン基材 シリコン樹脂系 粘着剤	フック本体： 70mm×19mm (縦×横)	1セット あたり 1kg	ファスナー (M) 3セット (6枚)	20パック (10パック× 2袋)	個装：170×80×6[7] 中袋：— 梱：180×140×95[220]	4 547452 113293 ITF:54547452113298 (梱に表示)
----------------------------------	------------------	--	------------------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------	---	--



粘着タブ/
粘着フック
製品

接着剤

粘着テープ/
シート

省エネルギー
製品

空気清浄
フィルター

安全製品

研磨材・
カッティング
製品

保護具

保護剤

業務用
クリーナー

製品
一覧表



コマンド™ タブ / コマンド™ フック



可愛いカメレオンのパッケージ!

コマンド™ タブ

ファンシリーズ

使用温度範囲
-10~40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	タブ1枚のサイズ 幅×縦 (mm)	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ タブ [Sサイズ] ファン	CMC2N オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×46mm 粘着面: 16mm×27mm	400g	タブ(S) 12枚	20パック (10パック× 2袋)	個装: 165×65×3 [6] 中袋: — 梱: 70×155×180 [370]	4 547452 200429

●ポスター、スケジュール表等に。

コマンド™ タブ [Mサイズ] ファン	CMC3N オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×70mm 粘着面: 16mm×50mm	1kg	タブ(M) 9枚	20パック (10パック× 2袋)	個装: 165×65×3 [6] 中袋: — 梱: 70×155×180 [370]	4 547452 200436
---------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----	-------------	-------------------------	--	-----------------

●パネル、スチレンボード等に。

コマンド™ タブ [Lサイズ] ファン	CMC4N オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	19mm×93mm 粘着面: 19mm×74mm	2kg	タブ(L) 6枚	20パック (10パック× 2袋)	個装: 165×65×3 [6] 中袋: — 梱: 70×155×180 [370]	4 547452 200443
---------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----	-------------	-------------------------	--	-----------------



粘着タブ / 粘着フック 製品

可愛いカメレオンのパッケージ!

コマンド™ フック

ファンシリーズ

使用温度範囲
-10~40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ フック [Lサイズ] ファン	CMC5N オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 99mm×31mm×35mm (縦×横×奥行き) 引っ掛け部分: 12mm×6.5mm (幅×太さ)	2.4kg	フック(L) 1コ タブ(L) 1枚	20パック (10パック× 2袋)	個装: 165×80×35 [20] 中袋: — 梱: 200×180×180 [700]	4 547452 200450

●いろいろな使える標準タイプです。

コマンド™ フック [Mサイズ] ファン	CMC6N オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 76mm×23mm×30mm (縦×横×奥行き) 引っ掛け部分: 6mm (直径)	1.3kg	フック(M) 2コ タブ(M) 2枚	20パック (10パック× 2袋)	個装: 165×80×31 [20] 中袋: — 梱: 175×180×180 [700]	4 547452 200467
----------------------------	-----------------	--	--	-------	-----------------------------	-------------------------	---	-----------------

●目立たなくて使いやすいちょっと小さめフックです。

コマンド™ フック [Sサイズ] ファン	CMC7N オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 60mm×21mm×18mm (縦×横×奥行き) 引っ掛け部分: 6mm (直径)	500g	フック(S) 2コ タブ(S) 2枚	20パック (10パック× 2袋)	個装: 165×80×23 [17] 中袋: — 梱: 130×180×180 [640]	4 547452 200474
----------------------------	-----------------	--	--	------	-----------------------------	-------------------------	---	-----------------



業務用 クリーナー

製品 一覧表



コマンド™ タブ / コマンド™ フック



浴室などの水がかかる場所でも使える!

コマンド™ タブ

浴室用

使用温度範囲
-10~50℃ (接着時は-10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	タブ1枚のサイズ 幅×縦	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ タブ 浴室用 [Mサイズ]	CMB-01 オープン価格	ポリエチレン基材 シリコーン樹脂系 粘着剤	16mm×70mm 粘着面: 16mm×50mm	1kg	耐水粘着 タブ(M) 3枚	20パック (10パック× 2袋)	個装: 170×65×3 [3] 中袋: — 梱: 190×160×75 [160]	4 547452 210541

●水のかかる場所での掲示物やポスター等に。



対象フック: 浴室用 (CMB-11)

粘着タブ / 浴室用 / 粘着フック / 浴室用

粘着タブ / 粘着フック 製品

接着剤

粘着テープ / シート

省エネルギー 製品

空気清浄 フィルター

安全製品

研磨材・ カッティング 製品

保護具

保護剤

業務用 クリーナー

製品 一覧表



浴室などの水まわりでしっかり貼れて、キレイにはがせる!

コマンド™ フック

浴室用

使用温度範囲
-10~50℃ (接着時は-10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
コマンド™ フック 浴室用 [Mサイズ] ホワイト	CMB-11 オープン価格	フック本体: ABS樹脂 タブ: ポリエチレン基材 シリコーン樹脂系 粘着剤	フック本体: 80mm×30mm×30mm (縦×横×奥行き)	1kg	フック 2コ 耐水粘着 タブ(M) 2枚	20パック (10パック× 2袋)	個装: 180×90×35 [25] 中袋: — 梱: 425×210×115 [730]	4 547452 210565

●浴室のいろいろな小物に。

16

15



景観を損ねない透明タイプ!
コマンド™ タブ クリア

使用温度範囲
-10 ~ 40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	タブ枚のサイズ 幅×縦	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
----	--------------	----	----------------	-----	----	-----	--------------------------------	-----------------

●ポスターやスケジュール表などの掲示用途に。



コマンド™ タブ クリア [Sサイズ]	CM3PS-CL オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×46mm 粘着面: 16mm×27mm	400g	タブ (S) 16枚	60パック (10パック×6袋)	個装: 170×80×7 [10] 中袋: — 梱 : 195×165×255 [790]	4 549395 123834
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	------	---------------	---------------------	---	-----------------

ITF:54549395123839 (梱に表示)

●カレンダーや大型ポスターなどの掲示用途に。



コマンド™ タブ クリア [Mサイズ]	CM3PM-CL オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×70mm 粘着面: 16mm×50mm	900g	タブ (M) 12枚	60パック (10パック×6袋)	個装: 170×80×7 [11] 中袋: — 梱 : 195×165×255 [850]	4 549395 123841
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	------	---------------	---------------------	---	-----------------

ITF:54549395123846 (梱に表示)

●ポスターやスケジュール表などの掲示用途に、お得なお買い得パック。



コマンド™ タブ クリア お買い得パック [Sサイズ]	CM3PS-CL80 オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×46mm 粘着面: 16mm×27mm	400g	タブ (S) 80枚	20パック (10パック×2袋)	個装: 180×105×5 [17] 中袋: — 梱 : 120×200×230 [480]	4 549395 123858
--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------	------	---------------	---------------------	--	-----------------

ITF:54549395123853 (梱に表示)

●カレンダーや大型ポスターなどの掲示用途に、お得なお買い得パック。



コマンド™ タブ クリア お買い得パック [Mサイズ]	CM3PM-CL60 オープン価格	ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	16mm×70mm 粘着面: 16mm×50mm	900g	タブ (M) 60枚	20パック (10パック×2袋)	個装: 180×105×5 [22] 中袋: — 梱 : 120×200×230 [580]	4 549395 123865
--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------	------	---------------	---------------------	--	-----------------

ITF:54549395123860 (梱に表示)



強く接着、キレイにはがせて、さらに見ためもスツクリ。
透明タイプのコマンド™ 製品です。

強く接着
しっかり固定
キレイにはがせる!



景観を損ねないシンプルな透明タイプ!
コマンド™ フック クリア

使用温度範囲
-10 ~ 40℃ (接着時は10℃以上)

品名	品番 本体価格+税	材質	サイズ	耐荷重	内容	梱入数	梱包サイズ(mm)・重量(g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
----	--------------	----	-----	-----	----	-----	--------------------------------	-----------------

●フック部分が動かせるスイングフックです。吊り下げても使えます。



コマンド™ フック クリア スイングフック	CM20-CL オープン価格	フック本体: ポリカーボネート ステンレス鋼線 タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 30mm×22mm× 25~15mm (縦×横×奥行き)	220g	フック 3コ タブ (S) 8枚	20パック (10パック×2袋)	個装: 180×80×23 [19] 中袋: — 梱 : 100×210×310 [550]	4 549395 123872
-----------------------------	-------------------	--	--	------	---------------------------	---------------------	--	-----------------

ITF:54549395123877 (梱に表示)

●キーホルダー、アクセサリ等の小物に最適です。



コマンド™ フック クリア ミニ	CM88-CL オープン価格	フック本体: ポリカーボネート タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 28mm×22mm×11mm (縦×横×奥行き)	200g	フック 6コ タブ (S) 12枚	20パック (10パック×2袋)	個装: 180×80×14 [18] 中袋: — 梱 : 100×175×235 [485]	4 549395 123889
------------------------	-------------------	---	---------------------------------------	------	----------------------------	---------------------	--	-----------------

ITF:54549395123884 (梱に表示)

●使いやすいちょっと小さめのフックです。



コマンド™ フック クリア [Sサイズ]	CMS-CL オープン価格	フック本体: ポリカーボネート タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 41mm×21mm×16mm (縦×横×奥行き)	400g	フック 2コ タブ (S) 6枚	20パック (10パック×2袋)	個装: 180×80×17 [13] 中袋: — 梱 : 190×135×170 [380]	4 549395 123896
----------------------------	------------------	---	---------------------------------------	------	---------------------------	---------------------	--	-----------------

ITF:54549395123891 (梱に表示)

●いろいろ使える標準タイプです。



コマンド™ フック クリア [Mサイズ]	CMM-CL オープン価格	フック本体: ポリカーボネート タブ: ポリエチレン基材 ゴム系粘着剤	フック本体: 62mm×22mm×22mm (縦×横×奥行き)	900g	フック 2コ タブ (M) 6枚	20パック (10パック×2袋)	個装: 180×80×25 [18] 中袋: — 梱 : 190×160×170 [490]	4 549395 123902
----------------------------	------------------	---	---------------------------------------	------	---------------------------	---------------------	--	-----------------

ITF:54549395123907 (梱に表示)