



3M™ 保護メガネとは？

飛来物の危険から目を守り安心をお届けする眼の安全保護具です。



UV カット



防じん



ANSI 規格



アジア人向け



角度調整



長さ調整



耐すり傷



フレックスパッド

3M™ 保護メガネ

スタンダード



最軽量で基本機能を備えたタイプ。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ ST326	ST326 オープン価格	ポリカーボネート	1個/ バック	10 バック	個装：310×85×67 [46] 中箱：— 梱：570×330×100 [960]	4 987580 206465 ITF:54987580206460 (梱に表示)



メガネをしたままかけられるオーバーグラス仕様。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ ST166	ST166 オープン価格	ポリカーボネート、 ポリ塩化ビニール、 ナイロン	1個/ バック	10 バック	個装：310×85×67 [68] 中箱：— 梱：570×330×100 [1,080]	4 987580 206472 ITF:54987580206477 (梱に表示)

しっかりと顔に密着し、飛来物を侵入させないゴーグルタイプ。

ムレにくい通気機構付き。メガネとの併用も可能。



品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ ST334	ST334 オープン価格	ポリカーボネート、 塩化ビニール樹脂	1個/ バック	10 バック	個装：310×125×67 [108] 中箱：— 梱：310×270×300 [1,580]	4 987580 206496 ITF:54987580206491 (梱に表示)



ツルの長さ・角度及びノーズパッドの角度が調整可能。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ ST471	ST471 オープン価格	ポリカーボネート、 ポリ塩化ビニール、 ナイロン	1個/ バック	10 バック	個装：310×85×69 [51] 中箱：— 梱：570×330×100 [1,010]	4 987580 206625 ITF:54987580206620 (梱に表示)

パフォーマンス



軽量なモデル。日本人の顔にフィットする形状とスタイリッシュなデザインを採用。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ PF538	PF538 オープン価格	ポリカーボネート、 ゴム	1個/ バック	10 バック	個装：223×94×71 [68] 中箱：— 梱：390×345×100 [1,080]	4 549395 194308 ITF:54549395194303 (梱に表示)



サイドガードが側面からの飛来物の侵入を軽減。
ツル部分の角度と長さを調節が可能。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ PF125	PF125 オープン価格	ポリカーボネート、 ゴム、 ナイロン	1個/ バック	10 バック	個装：223×94×71 [70] 中箱：— 梱：390×345×100 [1,200]	4 549395 194285 ITF:54549395194280 (梱に表示)



鼻にあたる部分のノーズパッドの角度やあたりを調整可能。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ PF583	PF583 オープン価格	ポリカーボネート、 ゴム	1個/ バック	10 バック	個装：223×94×71 [70] 中箱：— 梱：390×345×100 [1,200]	4 549395 194315 ITF:54549395194310 (梱に表示)



レンズ面の周りのクッションパッドが密着し、隙間からの飛来物の侵入を軽減。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ PF404	PF404 オープン価格	ポリカーボネート、 ゴム	1個/ バック	10 バック	個装：223×94×71 [91] 中箱：— 梱：390×345×100 [1,410]	4 549395 194292 ITF:54549395194297 (梱に表示)

プレミアム



日本人の顔の形状にフィットするフレームを採用。
ツルの角度及びノーズパッドの角度が調整可能で抜群のかけ心地。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ PR333	PR333 オープン価格	ポリカーボネート、 ゴム、 ナイロン	1個/ バック	10 バック	個装：223×94×71 [74] 中箱：— 梱：390×345×100 [1,240]	4 549395 194261 ITF:54549395194266 (梱に表示)



日本人の顔の形状にフィットするフレームを採用。
流線形でスタイリッシュなデザイン。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ PR278	PR278 オープン価格	ポリカーボネート、 ゴム、 ナイロン	1個/ バック	10 バック	個装：223×94×71 [70] 中箱：— 梱：390×345×100 [1,200]	4 549395 194254 ITF:54549395194259 (梱に表示)



耐屈曲性フレームを採用し、曲げなどの変形に強い。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ PR320	PR320 オープン価格	ポリカーボネート、 ゴム、 ポリウレタン	1個/ バック	10 バック	個装：223×94×71 [74] 中箱：— 梱：390×345×100 [1,240]	4 549395 194278 ITF:54549395194273 (梱に表示)



日本人の顔の形状にフィットするフレームを採用。
レンズ面の周りのクッションパッドが密着し、隙間からの飛来物の侵入を軽減。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 保護メガネ PR319	PR319 オープン価格	ポリカーボネート、 ゴム、 ナイロン	1個/ バック	10 バック	個装：223×94×71 [74] 中箱：— 梱：390×345×100 [1,240]	4 549395 194247 ITF:54549395194242 (梱に表示)

3M™ 防じんマスク

3M™ 防じんマスクとは？

厚生労働省の検定試験に合格した「防じんマスク」です。

使い捨て式防じんマスク DS1シリーズ (少量パック)

国家検定 DS1 合格品

最軽量防じんマスク (当社比)。DIYや臨時作業、パトロールに。災害備蓄用途にも。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8000J 3枚入り	8000J DIY オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布	3枚/袋	20袋	個装：170×180×70 [26] 中箱：— 梱：396×291×133 [863]	4 987580 128071 ITF:54987580128076 (梱に表示)

カップ型防じんマスクのスタンダード。研磨、ハツリ、原料投入、混合などの一般的な粉じん作業に。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8710-DS1 3枚入り	8710-HI-3 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布	3枚/袋	20袋	個装：170×180×70 [32] 中箱：— 梱：549×301×131 [1,080]	4 548623 736785 ITF:54548623736780 (梱に表示)

呼吸しやすい排気弁付き。研磨、ハツリ、原料投入、混合などの一般的な粉じん作業に。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8812J-DS1 (排気弁付き) 3枚入り	8812J -HI-3 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布+ 排気弁付き	3枚/袋	20袋	個装：180×180×80 [45] 中箱：— 梱：549×301×131 [1,334]	4 548623 736792 ITF:54548623736797 (梱に表示)

全面に配した活性炭フィルターが、有機臭、オイル臭、腐敗臭等の悪臭を効果的に吸着します。
[防毒マスクとしては使用できませんので、ご注意ください。]

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 9913-DS1 (脱臭機能付き) 3枚入り	9913-HI-3 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布+ 活性炭	3枚/袋	20袋	個装：170×180×70 [51] 中箱：— 梱：491×306×138 [1,472]	4 548623 736808 ITF:54548623736803 (梱に表示)

使い捨て式防じんマスク DS1シリーズ (徳用パック)

国家検定 DS1 合格品

最軽量防じんマスク (当社比)。DIYや臨時作業、パトロールに。災害備蓄用途にも。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8000J 15枚パック	8000J-HI-15 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布	15枚/箱	6箱	個装：190×130×130 [149] 中箱：— 梱：413×278×203 [1,268]	4 987580 190542 ITF:54987580190547 (梱に表示)

カップ型防じんマスクのスタンダード。研磨、ハツリ、原料投入、混合などの一般的な粉じん作業に。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8710-DS1 10枚パック	8710-HI-10 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布	10枚/箱	6箱	個装：190×130×130 [141] 中箱：— 梱：413×278×203 [1,217]	4 987580 190559 ITF:54987580190554 (梱に表示)

呼吸しやすい排気弁付き。研磨、ハツリ、原料投入、混合などの一般的な粉じん作業に。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8812J-DS1 (排気弁付き) 10枚パック	8812J-HI-10 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布+ 排気弁付き	10枚/箱	6箱	個装：190×130×130 [172] 中箱：— 梱：413×278×203 [1,403]	4 987580 190566 ITF:54987580190561 (梱に表示)

全面に配した活性炭フィルターが、有機臭、オイル臭、腐敗臭等の悪臭を効果的に吸着します。
[防毒マスクとしては使用できませんので、ご注意ください。]

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 9913-DS1 (脱臭機能付き) 10枚パック	9913-HI-10 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布+ 活性炭	10枚/箱	6箱	個装：190×130×130 [201] 中箱：— 梱：413×278×203 [1,577]	4 548623 736884 ITF:54548623736889 (梱に表示)

3M™ 防音保護具

3M™ 防音保護具とは？

騒音を低減し健康被害のリスクを下げる耳の安全保護具です。

防音保護具 スタンダード

遮音性能が高い、使い捨てタイプ。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防音保護具 ST050	ST050 オープン価格	ポリウレタン	4組/ パック	10パック	個装：139×100×19 [14] 中箱：— 梱：123×270×152 [331]	4 549395 194384 ITF:54549395194389 (梱に表示)

遮音性能が高い、使い捨てタイプ徳用。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防音保護具 ST059	ST059 オープン価格	ポリウレタン	80組/ パック	6パック	個装：211×120×43 [101] 中箱：— 梱：325×137×219 [891]	4 549395 194391 ITF:54549395194396 (梱に表示)

防音保護具 パフォーマンス

3重ひだデザインによりつけ心地抜群。ひも付きでつけはずしが楽。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防音保護具 PF586	PF586 オープン価格	ポリウレタン、 ポリ塩化ビニール	1組/ パック	10パック	個装：139×100×25 [20] 中箱：— 梱：123×270×152 [392]	4 549395 194377 ITF:54549395194372 (梱に表示)

つけはずしが楽なバンドスタイル。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防音保護具 PF537	PF537 オープン価格	ポリウレタン、 ポリ塩化ビニール	1個/袋	6袋	個装：225×154×20 [29] 中箱：— 梱：227×180×204 [442]	4 549395 194353 ITF:54549395194358 (梱に表示)

防音保護具 プレミアム

2重カップ式で高遮音率を実現。調整機能付きバンドでつけ心地抜群。

品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防音保護具 PR565	PR565 オープン価格	ステンレス、 ポリ塩化ビニール、 ABS	1個/箱	4箱	個装：215×140×100 [435] 中箱：— 梱：200×160×440 [2,020]	4 549395 923199 ITF:5454939523194 (梱に表示)

使い捨て式防じんマスク DS2シリーズ (少量パック)

国家検定 DS2 合格品

装着が容易で漏れ率が少ない、高性能カップ型防じんマスクのスタンダード。溶接、金属切断など金属すずが発生するような作業現場に最適。



品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8205-DS2 3枚入り	8205-HI-3 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布	3枚/袋	20袋	個装：170×180×70 [34] 中箱：— 梱：491×306×138 [1,120]	4 548623 736822 ITF:54548623736827 (梱に表示)

シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています。溶接や鑄造など金属すずが発生するような作業環境に最適。長時間作業用。



品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8210J-DS2 3枚入り	8210J-HI-3 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布	3枚/袋	20袋	個装：170×180×70 [40] 中箱：— 梱：491×306×138 [1,235]	4 549395 440375 ITF:54549395440370 (梱に表示)

排気弁付きのため呼吸がこもりやすく夏場・冬場の作業環境に適します。溶接、鑄造など金属すずが発生する環境下で、気温や湿度などさらに厳しい条件の作業現場に適します。



品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8805-DS2 (排気弁付き) 3枚入り	8805-HI-3 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布+ 排気弁付き	3枚/袋	20袋	個装：180×180×80 [46] 中箱：— 梱：549×301×131 [1,362]	4 548623 736839 ITF:54548623736834 (梱に表示)

使い捨てマスクの最上位モデル。排気弁付きのため呼吸がこもりやすく夏場・冬場の作業環境に適しています。全面に配した活性炭フィルターが、有機臭、オイル臭、腐敗臭等の悪臭を効果的に吸着します。[防毒マスクとしては使用できませんので、ご注意ください。]



品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 9913JV-DS2 (排気弁・脱臭機能付き) 2枚入り	9913JV-HI-2 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布+ 活性炭+排気弁付き	2枚/袋	20袋	個装：170×180×70 [47] 中箱：— 梱：413×278×203 [1,375]	4 549395 440382 ITF:54549395440387 (梱に表示)

使い捨て式防じんマスク DS2シリーズ (徳用パック)

国家検定 DS2 合格品

装着が容易で漏れ率が少ない、高性能カップ型防じんマスクのスタンダード。溶接、金属切断など金属すずが発生するような作業現場に最適。



品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8205-DS2 10枚パック	8205-HI-10 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布	10枚/箱	6箱	個装：190×130×130 [141] 中箱：— 梱：413×278×203 [1,217]	4 548623 736860 ITF:54548623736865 (梱に表示)

シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています。溶接や鑄造など金属すずが発生するような作業環境に最適。長時間作業用。



品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8210J-DS2 10枚パック	8210J-HI-10 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布	10枚/箱	6箱	個装：190×130×130 [119] 中箱：— 梱：413×278×203 [1,087]	4 549395 440399 ITF:54549395440394 (梱に表示)

排気弁付きのため呼吸がこもりやすく夏場・冬場の作業環境に適します。溶接、鑄造など金属すずが発生する環境下で、気温や湿度などさらに厳しい条件の作業現場に適します。



品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 防じんマスク 8805-DS2 (排気弁付き) 10枚パック	8805-HI-10 オープン価格	ポリエステル、 ポリプロピレン不織布+ 排気弁付き	10枚/箱	6箱	個装：190×130×130 [187] 中箱：— 梱：413×278×203 [1,493]	4 548623 736877 ITF:54548623736872 (梱に表示)

取替え式防じんマスクRL3

国家検定 RL3 合格品

粒子捕集効率99.99%の取替え式防じんマスク。



品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 取替え式 防じんマスク 6000/2091-RL3	6000RL3-DIY オープン価格	面体： ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、 ポリイソブレン、シリコンフォーム、 シリコンゴム、ポリエチレン、 ポリエステル ろ過材： ポリプロピレン、 ポリエステル、 ポリエチレン不織布	1個/箱	6箱	個装：150×210×122 [189] 中箱：— 梱：427×374×155 [1,605]	4 987580 1139107 ITF:54987580139102 (梱に表示)



品名	品番 本体価格+税	素材	内容	梱入数	梱包サイズ (mm)・重量 (g) 縦×横×奥行 [重量]	JANコード / ITFコード
3M™ 取替え式 防じんマスク 6000用 交換ろ過材 2091	2091-HI オープン価格	ポリプロピレン、ポリエステル、 ポリエチレン不織布	2枚/袋	10袋	個装：175×148×36 [20] 中箱：— 梱：413×278×203 [364]	4 548623 736914 ITF:54548623736919 (梱に表示)

取替え式

RL3
国家検定区分3合格品

捕集効率
99.9%以上

6000/2091-RL3
粒子捕集効率99.99%の
取替え式防じんマスク。

使い捨て式

DS2
国家検定区分2合格品

捕集効率
95.0%以上

8210J-DS2
使用限度時間
13時間
区分2の作業に対応した
長時間作業用

8805-DS2
使用限度時間
11時間
排気弁付き

9913JV-DS2
使用限度時間
9時間
活性炭フィルター、
排気弁付き

用途

DS1
国家検定区分1合格品

捕集効率
80.0%以上

8000J
使用限度時間
3時間
カップ型マスク中、最軽量
短時間の軽作業向き

8710J-DS1
使用限度時間
14時間
使用限度時間が
長いので長時間・
連日作業向き

9913-DS1
使用限度時間
11時間
活性炭フィルター付きで
脱臭性あり。においが
気になる作業環境に

8812J-DS1
使用限度時間
12時間
排気弁付きで呼吸が楽。
蒸れないので夏場・冬場の
作業環境が厳しい季節に

用途

付加価値

64