



# 3M™ Scotchcal™ Film series



3M™ スコッチカル™ フィルムシリーズは  
豊富なカラーバリエーションと  
抜群の耐久性を持ち、  
看板や壁面など幅広いニーズに対応する  
マーキングフィルムです。

## 主な製品

### XL シリーズ

耐候性・耐汚染性を飛躍的に高める  
表面処理層により、長期に渡り初期の  
美しさを保つ3Mで最も実績のあるフ  
ィルムです。看板、フリーターキング  
など多様な用途に適した不透過タイ  
プと、内照サインやウインドウディス  
プレイ用の透過タイプをご用意してい  
ます。  
●フッ素特殊コーティングにより約8年の耐候性  
●標準フィルムサイズ：1000mm×50M  
※TL5015XL TL5016XL 1220mm×50M



### J シリーズ

XLシリーズと同等のフィルム構造なが  
らリーズナブルにお使いいただける一  
般長期屋外用マーキングフィルムです。  
●Jシリーズ 不透過タイプ(151色)は、従来品よ  
り大幅にカットニング特性が向上したので、切り  
文字用途と屋外長期用途に2種類のカットニング  
フィルムを在庫する必要がなくなりました。  
●ノンコート製品 約5年の耐候性  
●標準フィルムサイズ：1000mm×20M  
※SC001 / SC501 / SC0001 912mm×50M



### セルフクリーニングシリーズ

従来のフィルムでは清掃しないと落と  
せなかった汚れ(特に油分)を降雨によ  
り自然に洗い流す機能をもったフィ  
ルムです。  
サインの美観を保ち、メンテナンス・コ  
ストを削減できます。



### 反射シートシリーズ

シートに内蔵した微小なガラス粒子に  
より、入射光を光源方向に反射する再  
帰性反射機能を持たせています。  
夜間の安全確保やコミュニケーション  
に活躍します。




### 機能性フィルム

剥がした際に粘着剤がほとんど残らな  
い再剥離用フィルム。既設の看板面に  
貼った際に下地の色柄を見えにくくす  
る高隠ぺいフィルム。内照サインの表  
情を昼夜で変えられるブロックアウト  
フィルム、メタリックフィルム、デュアル  
カラーフィルムなど。これ以外にも多  
彩な機能をラインナップしています。



### コントロールタック™ コンプライ™ フィルム

粘着剤層表面の微小なガラス  
ビーズがフィルムの貼り付きを  
防ぐので大面積でも位置決め  
が簡単にできます。さらに微細  
なエア抜き溝にそって気泡を  
排出できるので、広い面積や複  
雑な面への施工がすばやく簡  
単に行えます。



スリーエム ジャパン株式会社  
コマーシャルグラフィックス事業部

コマーシャルグラフィックス

検索

<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2014. All rights reserved  
DEC-001-B (091300)

### カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-012-123**

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

資料のご請求は

FAX ☎ 0120-282-369