



3M™ コマーシャルグラフィックス製品

Floor Graphics Product Lineup

フロアグラフィックス製品のラインナップ



3M が Scotchprint® システムで床面用途を開拓して以来、
広告や装飾、導線管理の為の表示など様々な用途でフロアグラフィックスが活用されています。
床用フィルムは、耐スリップ性、耐摩耗性などの機能が求められる製品です。
靴で踏む場合、車のタイヤが通る場合、それぞれに要求性能が異なります。
3M はそうした利用場面をひとつひとつ想定し、
最適な性能を持つフロアフィルムのラインアップをご提供しております。



3M Commercial Graphics 2015
<http://www.mmm.co.jp/cg>





3M™ コマーシャルグラフィックス製品

Floor Graphics Product Lineup

フロアグラフィックス製品のラインナップ



3M Commercial Graphics 2015
http://www.mmm.co.jp/cg

3M が Scotchprint® システムで床面用途を開拓して以来、
広告や装飾、導線管理の為の表示など様々な用途でフロアグラフィックスが活用されています。
床用フィルムは、耐スリップ性、耐摩耗性などの機能が求められる製品です。
靴で踏む場合、車のタイヤが通る場合、それぞれに要求性能が異なります。
3M はそうした利用場面をひとつひとつ想定し、
最適な性能を持つフロアフィルムのラインアップをご提供しております。

Neo-CAPS ネオ キャップス



3M™ ステイマーク™ 路面標示用貼付式 グラフィックサイン DPS

屋外路面用途。
路面への追従性が高い専用の合成ゴム系シートを基材とし、
その上に様々なデザインを表現できる路面標示用の貼付式グラフィックサインです。

Sidewalk サイドウォーク



3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ5352+IJ4178

屋内外の駅・歩道向けフロアグラフィックス用途。
表面が滑りにくく、耐摩耗性に優れています。
アスファルトやコンクリート等の粗面にも施工可能です。

Hybrid Sidewalk ハイブリット サイドウォーク



3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ5352+PF390

主に駅向けのサイン用途に開発された新製品。特殊コーティングにより表面性能が
強化され、従来製品に比べて耐摩耗性を向上しました。
防滑性能は湿潤時 BPN 40 以上を実現しています。

Commercial Parking Graphics コマーシャル パーキング グラフィックス



3M™ Scotchcal™ Paint Film CPG PF330+PF300

駐車場向けフロアマーキング用途。約3ヶ月の耐久性があります。
自動車のタイヤが通過しても破れにくい強靱さと防滑性能があります。
タイヤでの据え切りには対応しておりません。

Floor Graphics フロアー グラフィックス



3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ162-10+SP4855

屋内フロア用途
貼付時に位置合わせ可能なコントロールタック™粘着剤（再剥離タイプ）です。

Glossy Film フロアー グラフィックス ハイグロス



3M™ Scotchcal™ Graphic Film IJ5341F+IJ4180

屋内フロア用途
レジ前の足元表示、
短期の商品プロモーションに最適です。


Floor Graphics Product Channel		Neo-CAPS	Sidewalk	Hybrid Sidewalk	Commercial Parking Graphics	Floor Graphics	Glossy Film	
製品種類		DPS	IJ5352 / IJ4178	IJ5352 / PF390	CPG-RA	IJ162-10 / SP4855	IJ5341F / IJ4180	
ベースフィルム		加工品のみ販売 最大 1200mm × 5000mm	IJ5352	IJ5352	PF330	IJ162-10	IJ5341F	
サイズ			1250X20	1250X20	1270X30	1220X45.7	1371X50 1371X30	
オーバーラミネートフィルム			IJ4178	PF390	PF300	SP4855	IJ4180	
サイズ			1250X20	1250X20	1230X25	1245X45.7	1370X50	
素材		PVC フィルム / 合成系シート	PVC フィルム	PVC フィルム	アクリルフィルム / 特殊金属層	PVC フィルム	ポリエステル / PVC フィルム	
粘着剤		ゴム	ゴム	ゴム	アクリル	アクリル	アクリル	
厚み		1.3 ～ 1.7mm	0.7 ～ 0.8mm	0.6 ～ 0.7mm	0.2 ～ 0.3mm	0.3 ～ 0.4mm	0.2 ～ 0.25mm	
耐久性 (保証値ではない) 施工される場所での推定される	歩道	歩道全般	プライマー (P-48) あり 2 年	3 カ月	3 カ月	-	-	-
	駅	屋根のない場所 (屋外・日があたる)		3 カ月	3 カ月	-	-	-
	駅	屋根のある場所 (屋内・日があたらない)		3 カ月 (2 年) ※1	プライマー (P-48) あり 1 年	-	-	-
	駐車場	車が通る可能性が ある場所	-	-	-	3 ～ 6 ヶ月 (条件付き)	-	-
	屋内	平滑で水分の影響がない 歩行者用通路	-	-	-	-	1 年以内 (軽歩行の場合)	3 ヶ月以内 (軽歩行の場合)
防滑性	CSR		0.55	0.54	0.53	0.43	0.37 (湿潤時)	0.69 (乾燥時)
	BPN		40 以上	35 ～ 45	40 以上	30 ～ 40	109(乾燥時)	100 (乾燥時)
販売方法	加工品販売		○	○	○	○	○	○
	マテリアル販売		×	○	○	○	○	○

※ 1：駅でのSidewalkの使用については実績値ベースで耐久性2年として使用されているケースあり。 ※ 上記全ての数値は保証値ではありません。



3M Commercial Graphics 2015

<http://www.mmm.co.jp/cg>



3M、スコッチカル、ステイマーク、コントロールタックは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルグラフィックス事業部

コマーシャルグラフィックス

<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan
© 2015 3M. All Rights Reserved.
DEC-110-C(150330)ND

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間／8:45～17:15月～金(土・日・祝・年末年始は除く)

資料のご請求は

FAX  **0120-282-369**