

## 製品概要

### 3M™ 使い捨て式防じんマスク 8577-DL2

#### 性能

	平均実測値	性能
粒子捕集効率	99.6%	95.0%以上
吸気抵抗	55Pa	70Pa以下
排気抵抗	29Pa	70Pa以下
重量	20.5g	23g以下
使用限度時間	—	23時間

#### 製品概要

メーカー希望小売価格	¥8,650 / 箱 + 消費税
箱サイズ (mm)	125 × 160 × 240
ケースサイズ (mm)	340 × 660 × 260
入れ目	10枚 / 箱 10箱 / ケース

### 3M™ 取替え式防じんマスク 6500QL/2071-RL2

#### 性能


	平均実測値			性能
	スモール	ミディアム	ラージ	
粒子捕集効率	99.9%	99.9%	99.9%	95.0%以上
吸気抵抗	53 Pa	53 Pa	49 Pa	80 Pa以下
排気抵抗	35 Pa	34 Pa	40 Pa	70 Pa以下
重量	121 g	125 g	129 g	—

#### 製品概要

メーカー希望小売価格	¥3,920 / 個 + 消費税
箱サイズ (mm)	440 × 390 × 170
ケースサイズ (mm)	—
入れ目	1個 / 袋

## 正しいマスクのサイズを確認しましょう

#### サイズ選択の目安



#### サイズチェッカー

独自設計のサイズチェッカー。顔の幅や唇の幅、鼻の付け根（鼻根）からアゴの先端（おとがい）までの長さを測定しましょう。取替え式防じんマスクを選定する際には、このサイズチェッカーを使用してご自分のサイズをご確認ください。

## 素敵グッズがもらえる ヘルス・イズ・オール倶楽部

ポイントを集めてご応募ください。素敵グッズをプレゼントいたします。

#### 手続きカンタン、入会金・会費無料

ヘルス・イズ・オール倶楽部は、3M™ 安全衛生製品をご使用いただいている皆様のご愛顧に感謝して、素敵グッズプレゼントなど、皆様との相互コミュニケーションをご提供・ご提案できるように生まれた倶楽部です。

#### 入会登録はこちら

<http://www.mmm.co.jp/hiac/>

ヘルス・イズ・オール倶楽部のホームページよりオンラインで入会が可能です。

倶楽部についてのお問い合わせは事務局またはカスタマーコールセンターまで E-mail:3mhiac@gmail.com

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任を負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
安全衛生製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/ohesd>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2017. All Rights Reserved.

OHS-487-B(0217)

#### カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45～17:15 / 月～金（土日祝年末年始は除く）  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

販売店

**3M** Science.  
Applied to Life.™

## 3M™ 使い捨て式防じんマスク 8577-DL2

## 3M™ 取替え式防じんマスク 6500QL/2071-RL2

オイルミスト対応フィルターが  
作業の安心・安全を実現します。

# オイルミストはマスク、フィルターの性能を低下させることがあります。

事業場内の環境によっては、空気中の粒子状物質には、粉じん等の固体粒子だけでなく、切削油の飛散・拡散によるオイルミストが存在していることがあります。

オイルミスト対応のフィルターは、オイルミストの存在する環境でも高い捕集効率を誇るので安心してお使いいただけます。

## オイルミスト対応

3M独自のオイルミスト対応のBMFフィルターを使用しているため、オイルミスト環境下でも高い性能を発揮します。




## ぴったりフィット

顔を優しく包み込み型くずれしにくい構造でマスクのフィット性を保ちます。



## 快適性


のれん型排気弁付きなので、熱気や湿気による苦しさや不快感を軽減します。



## オイルミストはマスクの天敵!

オイルミストとは、鋳物油や切削作業などで使用する切削油、冷却油、圧延油などが微細分化されて空气中を漂う油剤粒子や加工時に発生する加工熱によって発生する油煙などの液体粒子です。オイルミスト対応の使い捨て式防じんマスク、取替え式防じんマスクを使用しない場合、粒子捕集効率の低下が促進され、その結果として粉じんの吸入などのリスクが高まります。

## オイルミストはこんな作業で浮遊します。



切削などの機械的な剪断

熱による油の蒸発・分解

## オイルミストの影響は?

### セルフチェックシート

- 作業現場の様々な備品などの表面が油っぽい
- 空気が質が悪い気がする／少しモヤがかかった感じがする
- 手や顔の皮膚がかゆい
- 喉がいがらっぽい
- 変なおい気がする／変な味がある
- 作業後に頭痛がする
- くしゃみが出る
- 胃腸の不調

毎日清潔なマスクに取り替えたい方はこれ

## 3M™ 使い捨て式防じんマスク 8577-DL2

国家検定  
区分2  
合格品

**ノーズクリップ**  
軽く鼻に押し付けるだけで鼻の形に調整できるので、鼻周辺からの漏れ込みを軽減します。

**活性炭フィルター**  
活性炭フィルターが有機臭など不快な臭いを除去します。



カット写真

**のれん型排気弁**  
わずかな呼気のみで熱気やムレ・湿気を下方へ排出するので、保護めがねが曇りにくく安心して快適な作業が行えます。



**ドッグイヤー**  
ドッグイヤー（マスクのまわりのふち）をつけることでフィルターが顔を優しく包み込みフィット性を向上させます。

※3M™ 使い捨て式防じんマスク 8577-DL2は、労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。局排措置をおこない、許容濃度以下の環境でご使用ください。

様々な環境下での作業が必要な方にはこれ

## 3M™ 取替え式防じんマスク 6500QL/2071-RL2

国家検定  
区分2  
合格品

**のれん型排気弁**  
わずかな呼気のみで熱気やムレ・湿気を下方へ排出します。

**クイックラッチ**  
ヘルメットなどを装着したままワンタッチでマスクを顔から着脱できるので、バックルを取外す手間がらず、会話や水分補給時に便利です。

**軽量デザイン**（シリコン製面体）  
面体重量がわずか113g（Mサイズ）という軽さと顔へのあたりが柔らかいので、長時間装着時の負担を軽減します。

**防毒マスク兼用面体**  
吸収缶を装着し「防毒マスク」としてもご使用いただけます。



※[重要] 作業場内など汚染物質が存在する環境ではこの機能はご使用にならないでください。



3M™ 吸収缶 6000 シリーズ