

様々なイベントを盛り上げる 再剥離フィルム。

3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム

IJ1220-10 / IJ1220F-10 / IJ1220C-10

価格と機能のトータルバランスが優れた製品です。
3Mの高品質なインクジェットメディアを、気軽にお使いいただけます。

外壁に!

ガラス面に!



仮囲いに!

内装に!

(特定の下地材に貼って
不燃材料大臣認定品)

再剥離タイプの粘着剤を使用しているため、短期のイベントやプローションにお使いいただけます。
さらに特定の下地材に貼って不燃材料となるラインアップもあり、内装装飾の用途に使用しても安心です。

製品特性

	IJ1220-10	IJ1220F-10 (不燃タイプ)	IJ1220C-10 (エア抜けタイプ)
サイズ	1370mm×50m		
コア	3インチコア (内径77mm)		
材質	ポリ塩化ビニル		
フィルム色	白色 (不透明)		
光沢	光沢		
剥離紙	両面ポリエチレンコート紙シリコン処理ライナー		
厚さ (代表値)	0.13 mm (粘着剤含む)	0.10 mm (粘着剤含む)	0.13 mm (粘着剤含む)
重量 (代表値)	175g/㎡ (剥離紙含まない)	138g/㎡ (剥離紙含まない)	174g/㎡ (剥離紙含まない)
粘着剤	アクリル系、グレー着色あり		
貼り付け温度	10~38℃ (平滑面)		
使用可能温度	-30~80℃ (連続使用の場合は65℃)		
接着力 (代表値)	アルミニウム板 約24N (25mm幅) (貼付後24時間放置) ステンレス板 約13N (25mm幅) (貼付後24時間放置)		アルミニウム板 約24N (25mm幅) (貼付後24時間放置) ステンレス板 約14N (25mm幅) (貼付後24時間放置)

【試験方法】フィルム厚: JIS K 7130:1999に準ずる。特性における数値は、原則として温度20℃・湿度65%での試験結果を基にしています。

耐候性・不燃

	IJ1220-10	IJ1220F-10 (不燃タイプ)	IJ1220C-10 (エア抜けタイプ)
推奨オーバーラミネート	IJ4131 (光沢) / IJ4132 (艶消) / 4156 (光沢) / 4157 (艶消)		
耐候性 ^{*1}	約3年		
認定番号 ^{*2} 下地材 ^{*3}	金属板但し アルミ板を除く	—	NM-2400 EC1368NT またはプライマーなし
	アルミ板	—	NM-2415 EC1368NT またはプライマーなし
	金属板除く	—	NM-2398 DP900N3 EC1368NT またはプライマーなし

※1 日本国内の標準的な環境下で屋外垂直サインに施工した場合に、上記の耐候性を有しています。耐候性の年数は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。

・インク自体に耐候性を有する場合に限ります。
・施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

※2 3M パフォーマンスギャランティーインクジェットプリンタ対応表で適合となっている以下のインクが対象となります。(UV インクは対象ではありません。)
白インク及びメタリックインク除く

◆溶剤系インク
◆ラテックスインク

※3 不燃認定の下地材は平成12年5月30日建設省告示第1400号不燃材料を定める件に記載されている建築材料に限ります。

※製品の仕様やデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。※掲載している製品のラインアップは予告なく変更する場合があります。※製品ラインアップの詳細については弊社までお問い合わせください。

- 本パンフレットに記載している事柄、技術上の資料、推奨事項などは、全て弊社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。事前にお客様の責任において製品が目的・用途に適合するかどうかをご判断ください。
- 弊社は別途定める場合を除き、製品が不良であることが証明された場合には代わりの製品を出荷させていただきますが、それ以外の責任は負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本パンフレットに記載されていない事柄、技術上の資料、推奨事項などは、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り弊社は責任を負いません。

3M、スコッチカルは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルソリューション事業部

WEB 3M グラフィック Q

http://www.mmm.co.jp/cg

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
DEC-122-C(210601)KY

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)