

3M™ 強力自己融着シリコンテープHDT

引っ張って巻きつけるとテープ同士が融着、一体化することで強い締め付け力が生まれ、水漏れ等様々な補修が可能です。

絶縁処理	防食・保護	漏水補修
結束・固定	エア漏れ補修	滑り止め



特長

- 形状追従性に優れたテープです。
- ½重ね巻きを容易にするために、テープ中央に青色のガイドラインがあります。
- 基材がシリコンのため、高温 (180℃) での使用が可能です。
- 本製品を浸漬した溶液は次の水道水(飲料水)に関する検査を実施済みです。
一厚生労働省告示第261号

特性

材質	シリコンラバーテープ
色	ライトグレー
連続使用温度範囲	-20~+180℃
絶縁耐力	23kV/mm
伸び率	300%以上
引張強度	7Mpa (70kgf/cm ²)

ご使用方法

1. 汚れを拭き取ります。

2. テープを引っ張って伸ばしながら巻きつけます。

- テープ中央の青いガイドラインを目安に半分重ねて巻いてください。
- 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください。
- 段差が大きい場合は、パテ(3M™ ガスシーラー JR-100)などで段差を埋めてから巻いてください。

3M™ アーマーキャスト 管路補修・補強テープ4560

本製品は鋭利なもので容易に切れますので、巻きつけ後は、劣化・破損を防ぐためにも3M™ アーマーキャスト 管路補修・補強テープ4560で保護することをお勧めいたします。

3M™ 強力自己融着シリコンテープHDT

オーダーリングガイド

型番	サイズ
HDT-150	幅25mm×長さ1.5m
HDT-900	幅25mm×長さ9.0m

関連製品

3M™ アーマーキャスト管路補修・補強テープ4560

包帯状の多目的補強・補修材です。水に反応して約20分で硬化します。

型番	サイズ
4560-1.5	100mm×1.5m
4560-3	100mm×3.0m
4560-4.5	100mm×4.5m

3M™ ガスシーラー JR-100

接着性に優れたテープ状のパテです。管路継ぎ手など、大きな段差を埋める作業に適しています。

型番	サイズ
JR-100	20mm×1.0m

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
通信・電力ソリューション事業部
<http://www.mmm.co.jp/electro/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

ELE-199-B(0117)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

カタログ等各種資料の請求はFAXで
0120-282-369

24時間受付 / 年中無休