




Reparación de 2 Paneles



Ideal para áreas que requieren 13.5 oz líq. de material o menos.




Juego de Tamaño Midi PPS™ de 3M™, PN 16112, 13.5 oz líq. (400 ml), diámetro completo, filtro de 200 micrones.

Juego de Tamaño Midi PPS™ de 3M™, PN 16312, 13.5 oz líq. (400 ml), diámetro completo, filtros de 125 micrones.



Reparación de 3 Paneles



Ideal para áreas grandes que requieren 22 onzas líquidas de material o menos.




Juego de Tamaño Estándar PPS™ de 3M™, PN 16000, 22 oz líq. (650 ml), filtro de 200 micrones

Juego de Tamaño Estándar PPS™ de 3M™, PN 16301, 22 oz líq. (650 ml), diámetro completo, filtros de 125 micrones



Reparación de 4 Paneles



Ideal para trabajos grandes que requieren 28 oz líq. de material o menos



Juego de Tamaño Grande PPS™ de 3M™, PN 16024, 28 oz líq. (850 ml), filtro de 200 micrones

Juego de Tamaño Grande PPS™ de 3M™, PN 16325, 28 oz líq. (850 ml), diámetro completo, filtros de 125 micrones

