

### Proceso de Acabado sin Compuesto Pulidor

1		<p><b>Remoción Inicial de Defectos</b> Lije con con máquina de doble acción el área de reparación con un Disco Púrpura para Acabado con Película Hookit™ de 3M™ P1500/P2000 de 3 pulgadas, o un disco abrasivo para capa transparente P1500 Trizact™ de 3M™, húmedo. Limpie bien el panel. Cuando use abrasivos Trizact™, ponga un rocío ligero de agua mientras lije para evitar que el disco se obstruya.</p>
2		<p><b>Refinamiento de Rayas con 3000</b> Refine los rasguños del P1500/P2000 con máquina de doble acción y un Disco de Espuma Trizact™ Hookit™ de 3M™ 3000 de 3 pulgadas, húmedo, con un inter-respaldo suave. Limpie bien el panel.</p>
3		<p><b>Lustre en Doble Acción con 5000</b> Elimine pulimento al refinar los rasguños del 3000 con máquina de doble acción y un Disco de Espuma Trizact™ Hookit™ de 3M™ de grano 5000, húmedo, con un inter-respaldo suave. Para eliminar completamente los rasguños anteriores pase sobre cada área cinco veces. Limpie bien el panel.</p>
4		<p><b>Material de acabado</b> Acabe toda el área de reparación con una pulidora de alta velocidad ajustada entre 1200 a 2000 RPM. Para resultados más rápidos, utilice una borla de espuma para acabados de 6 pulgadas y Material de Acabado Perfect-It™ 1 de 3M™ para remover rasguños del 5000 y hacer resaltar el lustre. Para asegurarse de que todos los rasguños del lijado se han quitado, examine el área de reparación rociándola con el Rociado de Inspección de 3M™ y limpie bien con un paño amarillo de microfibra.</p>
5		<p><b>Lustrador para Máquina Ultrafino (opcional)</b> Aplique el Lustrador Ultrafino al área de reparación usando una pulidora rotatoria de alta velocidad. Utilice una borla pulidora de espuma azul de 6 pulgadas y pulidor de máquina ultrafino. Deje una película ligera de lustre en la superficie y limpie bien el panel con una tela azul de microfibra.</p>
6		<p><b>Detallado Final</b> Limpie el producto lanzado en paneles adyacentes y áreas del marco de puerta. Haciendo esto inmediatamente después de la reparación mejorará enormemente la facilidad de este paso. Examine la superficie usando la Lámpara SUN GUN™ II de 3M™.</p>

Visite [www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es) para más Procedimientos y vídeos

### Lista de Productos

Disco Púrpura para Acabado con Película Hookit™ de 3M™, 3", P1500, PN 30367; P2000, PN 30366

Disco Abrasivo para Capa Transparente Trizact™ Hookit™ de 3M™, 3", P1500, PN 02094

3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc, 3 in., 3000, PN 02087; 5000, PN 30362

Inter-Respaldo Suave de Disco Hookit™ de 3M™, 3", PN 05771

Material de Acabado Perfect-It™ 1 de 3M™, 1 cuarto de galón (946mL), PN 36064

Borla de Acabado Perfect-It™ 1 de 3M™, Doble cara, Conexión Rápida, 6", PN 33292

Rociado de Inspección de 3M™, 1 galón, PN 06082

Lustrador para Máquina Ultrafino Perfect-It™ EX de 3M™, 1/4 de galón (946mL), PN 06068

Borla Lustradora de Espuma Ultrafina Perfect-It™ de 3M™, 6", Doble cara, Conexión Rápida, PN 33286

Adaptador de Rápida Conexión de 3M™, rosca de 5/8", PN 05752

Tela para Detallado Perfect-It™ de 3M™, PN 06016

Juego de Lámpara SUN GUN™ II de 3M™, PN 16550

Limpio y Brilloso Perfect-It™ de 3M™, botella de 16 onzas líquidas, PN 06084

### Piense en Su Salud

Tapones de Oído E-A-R™ Skull Screws™ de 3M™, PN P1300

Respirador para Partículas de 3M™ N95, PN07185

Lentes Protectores Lexa™ de 3M™, PN 15200



## Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en [www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es)

Para las Hojas de Datos de Seguridad del Material asociados con el producto, vea en [www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es)

**Información Técnica:** La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

**Uso del Producto:** Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

**Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad:** A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaquetado o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con ésta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

**Limitación de Responsabilidad:** Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.



**3M Automotive  
Aftermarket Division**  
3M Center  
Building 223-6N-01  
St. Paul, MN 55144-1000  
U.S.A.  
[www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es)

Recicle por favor. Impreso en EE.UU.  
© 3M 2014. Todos los derechos reservados.

3M, Accuspray, Body Schutz, Cubitron, E-A-R, Hookit, Lexa, Platinum, PPS, Rocker Gard, Roloc, Scotch, Scotchblok, ScotchBlue, Scotch-Brite, Skull Screws y Trizact son marcas registradas de 3M Company