

### Proceso de Acabado en Panel Completo

1



#### Remoción Inicial de Defectos Igualado de Textura

Lije con máquina de doble acción el área de reparación con un Disco Púrpura para Acabado con Película Hookit™ de 3M™ P1500/P2000 o un Disco Abrasivo para Capa Transparente Trizact™ de 3M™ P1500, húmedo. Quite todos los defectos de pintura e iguale la textura a los paneles adyacentes de OEM. Limpie bien el panel.

2



#### Refinamiento de Rayas con 3000

Refine los rasguños del P1500/P2000 con máquina de doble acción un Disco de Espuma Trizact™ Hookit™ de 3M™ 3000, húmedo, con un Inter-Respaldo Suave de Disco Hookit™ de 3M™. Limpie bien el panel.

3



#### Refinamiento de Rayas con el P5000 (opcional)

Para reducir su tiempo de pulimento, refine los rasguños del 3000 con máquina de doble acción y un Disco de Espuma Trizact™ Hookit™ de 3M™ de grano 5000, húmedo, con un Inter-Respaldo Suave de Disco Hookit™ de 3M™. Limpie bien el panel. El uso del grano 3000 se requiere antes del 5000 para obtener mejores resultados.


4



#### Pulimento

Pula el área de reparación con una pulidora de alta velocidad ajustada entre 12000,200 a 2,000 RPM. Para resultados más rápidos, utilice una borla pulidora de espuma y el compuesto pulidor apropiado. Para asegurarse de que todos los rasguños del lijado se han quitado, examine el área de reparación rociándola con Rociado de Inspección y limpie bien con un paño amarillo de microfibra.

5



#### Lustrador para Máquina

Lustre el área de reparación con una pulidora de alta velocidad ajustada entre 12000,200 a 2,000 RPM. Utilice una Borla de Espuma para Lustrar negra y el Lustrador para Máquina apropiado. Limpie bien el panel con tela amarilla de microfibra.

6



#### Lustrador para Máquina Ultrafino

Lustre el área de reparación con una pulidora de alta velocidad con ajuste de velocidad entre 1200 a 2000 RPM. Utilice una Borla de Espuma para Lustrar de color azul y el Lustrador Ultrafino para Máquina apropiado. Deje una película delgada de lustrador en el panel y limpie bien con un paño azul de microfibra.

7



#### Detallado Final

Quite cualquier material de enmascarado del área de reparación y limpie cualquier residuo del producto lanzado en paneles adyacentes y áreas en marcos de puerta. Limpiando el panel inmediatamente después de pulir y lustrar mejorará grandemente la facilidad de limpieza. Examine la superficie usando el Juego de Lámpara SUN GUN™ II de 3M™.

### Lista de Productos

Disco Púrpura para Acabado con Película Hookit™ de 3M™, 6", P1500, PN 30667; P2000, PN30666

Disco Abrasivo para Capa Transparente Trizact™ Hookit™ de 3M™, 6", P1500, PN 02088

Inter-Respaldo Suave de Disco Hookit™ de 3M™, 6", PN 05777

Disco de Espuma Trizact™ Hookit™ de 3M™, 6", 3000, PN 02085; 6", grano 5000, PN 30662

Compuesto Pulidor Perfect-It™ EX de 3M™, 1 cuarto de galón, PN 36060

Borla Pulidora de Espuma Perfect-It™ de 3M™, Doble cara, Conexión Rápida, 9", PN 05706

Borla Pulidora 100% de Lana de Poca Pelusa Perfect-It™ de 3M™, Doble cara, Conexión Rápida, PN 33279

Adaptador de Rápida Conexión de 3M™, rosca de 5/8", PN 05752

Lustrador para Máquina Perfect-It™ EX de 3M™, 1/4 galón, PN 06094

Borla Lustradora de Espuma Perfect-It™ de 3M™, Doble cara, Conexión Rápida, 9", PN 05707

Pulidora Eléctrica de Velocidad Variable de 3M™, PN 28391

Rociado de Inspección de 3M™, 1 galón, PN 06082

Lustrador Ultrafino Perfect-It™ EX de 3M™, 1/4 galón, PN 06068

Borla Lustradora de Espuma Ultrafina Perfect-It™ de 3M™, Doble cara, Conexión Rápida, 9", PN 05708

Tela para Detallado Perfect-It™ de 3M™, PN 06016; PN 06020

Juego de Lámpara SUN GUN™ II de 3M™, PN 16550

Limpio y Brilloso Perfect-It™ de 3M™, 16 oz, PN 06084

### Piense en Su Salud

Tapones de Oído E-A-R™ Skull Screws™ de 3M™, PN P1300

Respirador para Partículas de 3M™ N95, PN07185

Lentes Protectores Lexa™ de 3M™, PN 15200

Visite [www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es) para más Procedimientos y vídeos

## Instrucción Individual del Producto e Información de Seguridad

Para las instrucciones individuales del producto y las precauciones aplicables, vea las etiquetas de los productos y la literatura asociada con el producto individual en [www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es)

Para las Hojas de Datos de Seguridad del Material asociados con el producto, vea en [www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es)

**Información Técnica:** La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que 3M considera confiables, pero la exactitud o exhaustividad de dicha información no es garantizada.

**Uso del Producto:** Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es el único responsable por la evaluación del producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

**Garantía, Remedio Limitado y Descargo de Responsabilidad:** A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaquetado o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con ésta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

**Limitación de Responsabilidad:** Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.



**3M Automotive  
Aftermarket Division**  
3M Center  
Building 223-6N-01  
St. Paul, MN 55144-1000  
U.S.A.  
[www.3MCollision.com/es](http://www.3MCollision.com/es)

Recicle por favor. Impreso en EE.UU.  
© 3M 2014. Todos los derechos reservados.

3M, Accuspray, Body Schutz, Cubitron, E-A-R, Hookit, Lexa, Platinum, PPS, Rocker Gard, Roloc, Scotch, Scotchblok, ScotchBlue, Scotch-Brite, Skull Screws y Trizact son marcas registradas de 3M Company