

3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム

40C-10R/40C-114R

耐久性のある屋内外フィルム



簡単に貼れて、はがせる理想のフィルム

宣伝効果アップ!

新製品やキャンペーンの告知に

- ✓ 職人に頼まなくても簡単に貼れて、はがしやすい
- ✓ 平面やゆるやかな曲面にも対応
- ✓ 屋外で3年間、車でも1年間色あせしない
- ✓ 施工費用が不要! 従来よりコストがかからない

3M

自社資産を
活用!!

こんな事でお困りではありませんか？

「コストがかかる」「面倒なのでは…」とあきらめないでください

効果的に
伝えたい!

消費者へタイムリーにローコストでアピールしたい

複数店舗への一斉展開やプロモーションの訴求力をさらに高めます。

現状



毎回業者に頼む予算がない

理想



大判もスタッフだけで簡単に貼れる

社用車が
広告媒体に

車や店舗ウィンドウを有効活用したい

平面やゆるやかな曲面にも適した耐久性のある屋外フィルムで、洗車をしてはがれません!

現状



デッドスペースだった社用車が

理想



施工コストをかけずに自社広告媒体へ

テープ跡の
汚れなし!

手軽な紙のポスターで、店舗イメージが壊れてしまった

文具用テープのせいで見た目が悪くなったり、ノリで汚れてしまったりすることがありません。

現状



はがしたあとのテープ跡が汚い

理想



簡単にはがせて、ノリのこりなし

スリーエムが
解決!!

簡単に貼れて、はがせる
グラフィックフィルム

40C-10R/40C-114Rでプロモーションの幅が広がる!

キャンペーンに

いままで展開が難しかった屋外の窓面や屋内の床面にご活用いただけます。



店舗用 縦型告知 A2 ステッカー：H594×W420



横型ポスター告知ステッカー：H150×W1400



店舗ウィンドウを有効活用。



社用車を自社広告媒体として活用。



店舗床面を有効活用。

アイテムは多岐に

グラフィック告知で訴求力をアップ!

新製品告知

期間限定告知

サービス告知



新製品カットアウト



貼れるポスター



告知ステッカー



免税店ステッカー



店内Wi-Fiステッカー



新製品カットアウト





スリーエムが
解決!!

簡単に貼れて、はがせる グラフィックフィルム

視認率が上がることを3M™ 視線予測ソフトウェアで実証！

注目度の高い部分が暖色で表示されます。



特徴1

コントロールタック™ 粘着剤

位置調整機能で貼りやすい

よれずに貼りやすい、コシのある素材を採用。位置調整機能がついているので、複雑な形の広告も全体を軽く貼ったまま、動かすことが可能です。

なぜ!?

簡単に貼れるの?

ガラスビーズの性能で


貼り変えたい位置へ スムーズに動く

なんどでも位置の調整が可能

仮止めの状態で、位置を間違えたり斜めになっても、なんどでもよれることなく動かせます。

こんな失敗は
ありません

位置調整機能のない一般的なシールでは貼り付いてしまい、移動させようとすると破れてしまいます。



特徴2


低粘着／再剥離

貼りやすく、はがしやすい。ノリも残りづらい！

貼る

小さな気泡もキレイに抜ける

エア抜き溝を採用し、気泡がにげるのでキレイに貼れます。




スキージー

はがす

力をかけずに簡単!!自然剥離しにくい

道具を使わずに片手で簡単にはがせるので、短期間の告知にも適しています。



施工

6ステップで施工5分！
グラフィックフィルムの貼り方

複雑な形でも貼やすく、はがしやすいので、はじめてでも簡単。
誰にでも貼れるフィルムです。

はじめての
施工でも5分※で
貼れるフィルム

※ステッカーサイズA2程度の場合

このあたりかな？

1 貼る位置を決めましょう。
貼りたい場所の目安をつけます。

貼る場所がキレイだと
長持ちするんですね

2 貼る場所はキレイに。
下地(貼る場所)をぬれたタオルなどでキレイにします。

形が複雑でも大丈夫

3 裏紙を全部はがします。
貼るまえにフィルムの裏紙をはがします。

斜めになっている
位置はどう？

4 軽く全体を貼り付けます。
手で押しつけないように、軽く全体を仮止めします。

もう少し左かな？
貼っても自由に
動かせるのね

5 位置は貼ったままで調整可能。
よれたりくっついてしまうことがないので、移動できます。

こんなに簡単に
貼れるのね！

6 最後に完全に圧着します。
スキージーを使えば小さな気泡も残りません。

空気がすーっと抜ける

新製品

ウィンドウ向けの透明メディア40C-114Rが誕生！
3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム 40C-114R

透明メディアで逆像印刷ができるため、2階以上のテナントでも内貼りで使用可能になりました。



40C-10R/40C-114Rの耐候性

日本国内の標準的な屋外垂直面の環境下にて車輛(フリート)用途では、平面または緩やかな2次曲面、サインおよびフロア用途では、平面に施工した場合に、以下の耐候性を有しています。

品番	40C-10R			NEW 40C-114R	
	サイン	車輛 (フリート)	フロア	大面積 (オーバーラップ可否)	ウィンドウ
IJ4131 / IJ4132	3年	1年	—	40C-10Rとの 組み合わせでは不可	不可
IJ4136 / IJ4137	3年	1年	—		1年 (IJ4137のみ)
SP4855	—	—	屋内 1年以内	突き合わせ施工	不可
SP4856	—	—	屋内 3カ月以内		
IJ4158	1年	6ヶ月	屋内 3カ月以内	○ (フロア用途のみ突き合わせ施工)	1年

耐候性の数値は弊社試験結果に基づき予想される年数であり、保証年数ではありません。

- インク自体に耐候性を有する場合に限ります。
- 施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。
- 屋内フロア用途の耐久性は、施工環境や下地の状態、および歩行者数などにより短くなる場合があります。事前にご使用の用途においてご評価の上、耐久性の確認をお願いいたします。
- 1年以内であれば、基材に粘着剤を残すことなく剥離可能です。(基材や使用環境、剥離環境によって、より粘着剤が残る場合があります。)

簡単キレイなグラフィックフィルムの施工方法 詳しくは動画で!!

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL456BBA1F9BBF7652>



40C-10R/40C-114R

製品特性

ベースフィルム 40C-10R		NEW 40C-114R
サイズ	1371mm × 45.7M	
コア	3インチ (内径77mm)	
材質	ポリ塩化ビニル	
フィルム色	白色 (不透明)	透明 (コンプライ™ 粘着剤を有しているため完全な透明外観ではありません。)
光沢	光沢	
剥離紙	両面ポリエチレンコート紙シリコン処理ライナー	
厚さ (代表値)	0.11mm (粘着剤含む)	
重量 (代表値)	137g/m ² (剥離紙含まない)	
粘着剤	アクリル系 (感圧型再剥離タイプ グレー着色あり)	アクリル系 (感圧型再剥離タイプ 透明)
貼り付け温度	4～38℃ (平滑面)	

試験方法 フィルム厚：JIS K 7130に準ずる。特性における数値は、原則として温度20℃・湿度65％での試験結果を基にしています。

オーバーラミネートフィルム IJ4158	
サイズ	1245mm × 45.7M
コア	3インチ (内径77mm)
材質	特殊オレフィンフィルム
フィルム色	透明
光沢	光沢
剥離紙	裏面ポリエチレンコート紙シリコン処理ライナー
厚さ (代表値)	0.07mm (粘着剤含む)
重量 (代表値)	64g/m ² (剥離紙含まない)
粘着剤	アクリル系、透明感圧型
ラミネート環境温度	15～38℃
使用可能温度	-30～80℃ (連続使用の場合は65℃)

試験方法 フィルム厚：JIS K 7130-1999に準ずる。特性における数値は、原則として温度20℃・湿度65％での試験結果を基にしています。

■ 施工時の注意事項

- 貼り付け下地温度が4℃以下の場合、十分な初期接着力が得られません。貼り付け下地が貼り付け温度範囲内であることを確認し施工してください。
- 施工終了時にフィルムと貼り付け下地の間に残った空気を中央から左右に押し出すように空気を抜いてください。また、最後に施工部分の周りと端部を再度確実に圧着してください。
- 結露し易い箇所は、十分な接着力が得られないことがあります。
- オーバーラミネートをしたのち、必ず12時間以上の養生を行ってから施工して下さい。
- 本製品をフロア用途に使用される場合は、以下の事に注意して下さい。
 - ・屋内で使用し、屋外用途として使用しないで下さい。屋内であっても、水や油がかかるような箇所への施工はお勧めできません。
 - ・貼り付け下地に目地が含まれる場合、耐久性期間内でもその部分にフィルムの破れ等、損傷が発生する恐れがあります。そのため、目地箇所へはパテ等を使用して平坦にならしてからフィルムを施工するようにして下さい。

※製品の仕様やデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

※掲載している製品のラインアップは予告なく変更する場合があります。

※製品ラインアップの詳細については、弊社までお問い合わせください。

- 本パンフレットに記載している事例、技術上の資料、推奨事項などは、全て弊社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。事前にお客様の責任において製品が目的・用途に適合するかどうかをご判断ください。
- 弊社は別途定める場合を除き、製品が不良であることが証明された場合には代替りの製品を出荷させていただきますが、それ以外の責任は負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本パンフレットに記載されていない事例、技術上の資料、推奨事項などは、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り弊社は責任を負いません。

3M、スコッチカル、コントロールタックは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルグラフィックス事業部

WEB [コマーシャルグラフィックス](http://www.mmm.co.jp/cg)

<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved. DEC-130-C(180604)ND

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-012-123

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

カタログ等各種資料の請求はFAXで

 0120-282-369

24時間受付 / 年中無休
フリーダイヤルでご利用いただけます