

Boina de Lã Natural 3M™ Branca, Hookit™, 133mm diâmetro - PN81471



DESCRIÇÃO

As boinas de Lã Natural 3M, integrantes do sistema de polimento 3M.

CARACTERÍSTICAS

- Material: fios de lã de carneiro presos naturalmente ao couro do animal
- Sistema de fixação: Hookit
- Diâmetro: 5 ¼" (133mm)
- Altura de pêlos: 22mm
- Cor: Branca

SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO

- Utilizar acessório em conjunto com suporte 3M adequado ao sistema;
- Utiliza-la somente em conjunto com equipamentos adequados ao processo;
- Utilizar Politriz de rotação entre 2800 e 3200 RPM;
- Utilizar firme pressão de lustramento por 8 a 10 segundos seguido por leve pressão por mais 2 a 4 segundos, o que garantirá a total eliminação de manchas e manutenção do nível original da pintura;
- Durante o seu uso realizar pequenos movimentos circulares sobre a área lixada. Concentrar a região lixada sob a área externa da boina, região de maior velocidade linear;
- Não submete-la a trabalho contínuo por tempo muito prolongado, evitando o superaquecimento da mesma;
- Atenção na perfeita fixação e centralização das boinas ao suporte.

APLICAÇÕES

É utilizada para reparos de superfícies pintadas do mercado automobilístico. Geralmente é utilizada em conjunto com os líquidos polidores 3M para remoção de riscos de lixamento.

O tempo requerido para a total eliminação dos riscos de lixamento pode ser de 6 a 15 segundos, dependendo do tipo do verniz e das condições de instalação de equipamentos e mão de obra.

É recomendável que se utilize pressão de polimento moderada, conforme orientação, por 6 a 15 segundos seguido de mais 2 segundos de polimento com pressão leve, o que garantirá a total eliminação de manchas e manutenção do nível original da pintura.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- O produto deve ser estocado em sua embalagem original em locais com temperatura de 15°C a 25°C e umidade relativa de 35% a 50%;
- Não armazenar em locais úmidos.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Sistemas Abrasivos 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o fale com a 3M pelo 0800-0132333.

3M SISTEMAS ABRASIVOS

Fale com a 3M: 0800 0132333

www.3M.com.br

www.youtube.com/Abrasivos3M

3M Ciência.
Aplicada à vida.™