



## Suporte 3M™ Hook-it™ 76mm diâmetro, Sem furo, Rocas Externa de 5/16"-24 - PN02700

### DESCRIÇÃO

Acessório destinado ao polimento de verniz automotivo em conjunto com boinas de espuma providas com o sistema 3M Hookit.

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Espuma de Poliuretano de média dureza
- Diâmetro: 3"
- Espessura: 1/2"
- Informações adicionais: Possui rosca externa de 5/16" - 24

### SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO

- Utilizar esse acessório em conjunto com boinas de polimento 3M adequadas ao sistema;
- Utiliza-la somente em conjunto com equipamentos adequados ao processo;
- Deve-se obedecer ao limite máximo de rotação especificado no produto;
- Atenção na perfeita fixação do suporte ao eixo da máquina, verificar aperto;
- Evitar contato direto do suporte com outras superfícies, o que evitará problemas de ruptura prematura do mesmo.

### APLICAÇÕES

Utilizado como acessório do sistema de polimento de verniz automotivo 3M Finesse-it Trizact Two Steps em equipamento elétrico ou pneumático. Sua função é permitir uma perfeita fixação das boinas de espuma 3M nas politrizes de forma que se obtenha um processo de polimento rápido, seguro, e isento de hologramas.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- O produto deve ser estocado em sua embalagem original em locais com temperatura de 15°C a 25°C e umidade relativa de 35% a 50%.
- Não armazenar em locais úmidos.

**PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES** e assistência em relação aos Produtos de Sistemas Abrasivos 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o fale com a 3M pelo 0800-0132333.

**3M SISTEMAS ABRASIVOS**

Fale com a 3M: 0800 0132333

[www.3M.com.br](http://www.3M.com.br)

[www.youtube.com/Abrasivos3M](http://www.youtube.com/Abrasivos3M)

**3M** **Ciência.**  
**Aplicada à vida.™**