



## Suporte 3M™ Stikit™, 76mm diâmetro, Sem furo, Rosca Externa 6,35mm - 24 fios - PN20348

### DESCRIÇÃO

Acessório desenvolvido para lixamento de materiais ferrosos e não ferrosos com auxílio de lixadeira Orbital Dupla ação.

### CARACTERÍSTICAS

- Material: Espuma de Poliuretano de média dureza
- Diâmetro: 76mm
- Espessura: 12,7
- Inclinação da borda: 30°
- Informações adicionais: Possui rosca externa de 5/16" – 24
- RPM Máxima: 15.000
- Revestimento: Vinil azul

### SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO

- Utilizar esse acessório em conjunto com lixas stikit 3M adequadas ao sistema;
- Utiliza-la somente em conjunto com equipamentos adequados ao processo;
- Deve-se obedecer ao limite máximo de rotação especificado no produto;
- Atenção na perfeita fixação do suporte ao eixo da máquina, verificar aperto;
- Evitar contato direto do suporte com outras superfícies, o que evitará problemas de ruptura prematura do mesmo.

### APLICAÇÕES

Utilizado como acessório para lixamento de defeitos em materiais ferrosos e não ferrosos tais como cobrimentos eletrostáticos, primer, chapas, madeiras, vernizes e outros. Deve-se obedecer ao limite máximo de rotação estabelecida para o produto. Sua aplicação é mecânica através de lixadeiras orbital dupla ação.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- O produto deve ser estocado em sua embalagem original em locais com temperatura de 15°C a 25°C e umidade relativa de 35% a 50%;
- Não armazenar em locais úmidos.

**PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES** e assistência em relação aos Produtos de Sistemas Abrasivos 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o fale com a 3M pelo 0800-0132333.

### 3M SISTEMAS ABRASIVOS

Fale com a 3M: 0800 0132333

[www.3M.com.br](http://www.3M.com.br)

[www.youtube.com/Abrasivos3M](http://www.youtube.com/Abrasivos3M)

**3M** Ciência.  
Aplicada à vida.™