

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね

新発売

クリアレンズ

SF401AF

グレーレンズ

SF402AF

スタイリッシュ 超快適な装着感



▶ 3M独自の圧力分散技術
顔幅に関わらず圧迫感の少ない着け心地実現



▶ 超軽量 19g
業界トップクラスの軽量性



▶ ソフトなノーズパッド
鼻当たりがよく快適で、角度の調整可能



▶ スタイリッシュな滑り止め
グリップが良く、ズレや滑り落ちを防止



▶ 曇り止めレンズ
曇りづらく、クリアな視界を確保



▶ ANSI Z87+
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性



▶ UVカット
UVA UVB を99.9%カットし、目に優しい



GOOD DESIGN AWARD 2015

BEST 100

2015年グッドデザイン賞
BEST100 受賞




3M

製品特長



▶ 3M独自の圧力分散技術

顔幅に関わらず圧迫感の少ない着け心地実現。




大顔でもキツくない!

小顔でもズレない!



▶ 超軽量 19g

業界トップクラスの軽量性。長時間つけても疲れづらい。




▶ ソフトなノーズパッド

鼻当たりがよく快適で、角度の調整可能。



▶ スタイリッシュな滑り止め

グリップが良く、ズレや滑り落ちを防止。



▶ 曇り止めレンズ

曇りづらく、クリアな視界を確保。



▶ ANSI Z87+

厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。



▶ UVカット

UVA UVB を99.9%カットし、目に優しい。



GOOD DESIGN AWARD 2015

BEST 100

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF400シリーズは
2015年グッドデザイン賞 BEST100 を受賞しました。

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね

クリアレンズ SF401AF



あらゆる作業に適した無色のレンズ。
屋外作業でもUVカット効果に優れたレンズが有害な紫外線から目を守ります。

品番: SF401AF
メーカー希望小売価格: オープン価格

3M、セキュアフィットは、3M社の商標です。

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね

グレーレンズ SF402AF



UVカット効果にも優れたグレーレンズが眩しさを抑え目の疲労を軽減、構内信号などの確認を妨げません。屋外作業など明るい場所でも使用に効果的です。

品番: SF402AF
メーカー希望小売価格: オープン価格



スリーエム ジャパン株式会社

安全衛生製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2016. All rights reserved
OHS-020-C (0616) BS

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)