


**3M** Science.  
Applied to Life.™




# Poliestrowe taśmy 3M



Odporne na podwyższone temperatury do 205°C.  
Stosowane do maskowania powierzchni w procesie  
malowania proszkowego.

# Wydajne i niezawodne maskowanie w procesie malowania proszkowego.



## Korzyści z użytkowania taśm poliestrowych 3M:


- łatwa aplikacja
- precyzyjna linia odcięcia
- nie pozostawia resztek kleju na maskowanej powierzchni
- odporna na temperatury do 205°C
- wersja z linerem 8991L i 8992L umożliwia wykonanie wykrojów pod żądany kształt

## Przykłady zastosowań taśm poliestrowych 3M:

- maskowanie w procesie malowania proszkowego
- maskowanie w procesie wytwarzania kompozytów
- do usuwania nadmiaru wypływu żywic
- łączenie, zamykanie roli, przytrzymywanie materiałów o powierzchni niskoenergetycznej takich jak papier silikonowy, np. liner

Produkt/kolor	Podłoże/ klej	Grubość podłoża (mm)	Całkowita grubość (mm)	Przyczepność do stali (N/100mm)	Wytrzymałość na rozciąganie (N/100mm)	Wydłużenie (%)	Odporność na temperaturę (°C)	Uwagi
8991/8991L niebieski	poliester/ silikonowy	0,03	0,06	34	374	49	(od -50 do 205 °C)	<b>NOWOŚĆ!</b> Większa wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie.  Taśmy z mocniejszym klejem.
8992/8992L zielony		0,05	0,08	48	642	46		
8901 niebieski		0,02	0,05	31	455	115		
8902 niebieski		0,05	0,08	40	718	110		

Uwaga! Dane zawarte w powyższych tabelach są danymi typowymi i nie mogą być wykorzystywane jako wiążące dane techniczne.



Gwarancja, ograniczone środki zaradcze oraz wyłączenie odpowiedzialności. Na użycie i skuteczność produktu 3M w konkretnym zastosowaniu może wpływać wiele czynników pozostających poza kontrolą firmy 3M, o których wiedzę posiada i które kontroluje wyłącznie użytkownik. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę produktu 3M i ustalenie, czy jest on zgodny do określonego celu i odpowiedni do danego sposobu aplikacji. 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M spełnia odpowiednią specyfikację produktu w momencie jego dostarczenia, chyba że dodatkowa gwarancja została wyraźnie podana na opakowaniu lub w literaturze produktu. 3M NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, ZWYCZAJÓW I PRAKTYKI HANDLOWEJ. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków niniejszej gwarancji, jedynym dostępnym rozwiązaniem jest wymiana produktu 3M lub zwrot pieniędzy, wedle uznania 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności. Za wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z użycia produktu 3M, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej, w tym gwarancji, umowy, zaniedbania lub pełnej odpowiedzialności.



## Dział Taśm i Klejów Przemysłowych

al. Katowicka 117, Kajetany  
05-830 Nadarzyn

Telefon 48 22 739-60-01  
Fax 48 22 739-60-05  
Web 3m.com/tasmykleje

Prosimy poddać recyklingowi.  
Wydrukowano w Polsce.  
© 3M 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.