

アプリケーション

Scotch® 接着剤転写システム
ATG700



専用のアプリケーションです。トリガーを引いてローラー先端を被着体に押し当てて転がせば、粘着剤のみが転写されます。



専用テープも簡単に取付できます。

専用テープ

Scotch® 接着剤転写テープ 924

仮固定に!



貼り合わせの段差が
気にならない薄さ!
仮固定には924!

Scotch® 接着剤転写テープ 969

高接着!



安心のベタつきで
高接着! しっかり
固定するなら969!

基材	厚み	サイズ	在庫
なし	0.05mm	12.7mm × 32.9m	標準在庫
		19.0mm × 32.9m	標準在庫


基材	厚み	サイズ	在庫
なし	0.13mm	12.7mm × 16.4m	標準在庫
		19.0mm × 16.4m	標準在庫

性能データ

ベニヤ板のような粗面にも
しっかりなじみ、
高い接着力を発揮できます!
(※専用テープ969での測定の場合)

試験方法

テープをPET(厚み)25umで裏打ちし、
被着体に貼り合わせ2kgローラー1往復で
圧着。30分養生後、引張速度300mm/分



デモ機の貸し出しについて

ATG700を試してみたいお客様には、専用アプリケーションとテープをサンプルとしてお貸し
いたします。弊社担当営業、または下記の弊社カスタマーコールセンターまでご相談下さい。
(アプリケーションは2週間を目途にご返却をお願いいたします。)

Scotch® 接着剤転写システム ATG700
使用方法動画を配信中!

Web <http://go.3M.com/ATG700>



本製品に関する記載、技術情報およびご提案は信頼できる情報を基にしておりますが、これらがすべてにおいて正確であること、または完全であることについては保証致しかねます。お客様には、ご使用になる前に本製品を評価し、お客様が意図される用途に適合するかどうかをご判断いただき、本製品のご使用に関するあらゆる危険と責任を負っていただくこととなります。また、本製品に関して当社最新の出版物に記載されていない事項またはこれと異なるお客様からのご注文書に記載される事項は、権限のある当社役員により書面での同意を限り、何ら効力を有さないものとします。保証期間内に本製品に本保証の対象となる欠陥があるとされた場合、お客様への保証は、当社の選択により、本製品を交換または補修させていただきます。もしくは本製品のご購入代金を返還させていただきますことに限らせていただきます。法令によって禁止される場合を除き、当社は、本製品から生じる直接的、間接的、特別的、付随的、派生的な損失または損害について一切責任を負いません。3M、Scotch、スコッチは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

ISD-274-B(1018)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

Scotch® 接着剤転写システム ATG700

早い、簡単、きれい!

簡単早い接着作業を効率化

ハサミ不要!

基材のない接着テープです。

ゴミが散らからない!

専用アプリケーション内で剥離紙を巻き取ります。

剥離紙を剥がす手間いらず!

剥離紙を巻き取りながらテープが貼れます。



片手でらくらくキレイに接着!

Scotch® 接着剤転写システムATG700なら、様々な物の固定や仮止め作業を大幅に効率化できます。短納期の大量作業もこれで安心です。



特長 1 ライナーを剥がす工程が省けるため、作業時間を短縮できます。

特長 2 カッターがなくてもテープが切れるので、安全に作業できます。

特長 3 専用アプリケーター内でライナーを巻取るので、作業現場をクリーンに保てます。

特長 4 高タック、高接着の接着テープで、多少の粗面がある部材にもしっかりと接着できます。

食品パッケージに安全に使える!

食品、飲料のギミック小袋固定に




ライナーを剥がす手間がかからない!

POP、サインディスプレイの固定に




貼り合わせでも段差が目立たない薄さ!

印刷、製紙のコアスタート/エンドに




粗面にもなじみやすい!


住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に




防湿シート



キッチン引き出し




巾木




断熱材

大量・短納期でもスピード作業!

雑貨などの固定に




フォトフレーム




サンプル帳

粗面でも余計な圧着不要でテープがなじむ!

その他の様々な固定に



衣類の仮縫製



プラスチック段ボールの緩衝用スポンジ固定