



簡単な3ステップ!!


1 清掃



2 カット



3 圧着




貼る材料の表面のゴミやホコリをよく落としします。油が付着している場合はアルコール等でしっかり除去しましょう。

貼る位置と長さを決めたら、テープをカットします。ハサミがオススメです。(推奨) Scotch® チタンコートシザーズ 1467

貼り合わせたら、親指でしっかり押す程度の力をかけましょう。ゴムローラーを使った圧着もおススメです。



製品番号	幅	長さ	厚さ	テープ色	接着力	耐候性	接着後の使用温度範囲	入れ目
BR-12	12mm	10m	1.2mm	グレー	32N/cm	屋外/屋内	-30℃～200℃ (常時熱がかかる場合は80℃まで)	12巻/箱
	19mm							10巻/箱
	25mm							10巻/箱



はく離接着力

ステンレス	アルミ	ABS	PP	塩ビ
32	32	21	21	31

ポリカーボネート	モルタル	EPDMゴム	ベニア板	ガラス
31	25	9	21	18

単位：N/cm

〔試験方法〕
対ステンレス板 (SUS 304 BA)、特殊処理したアルミニウム箔 (130μm) にて裏打ち、
圧着10kgスチールローラー2往復、室温72時間養生、引張速度300mm/分。

スマホで見よう、維新の秘密

▶ <http://go.3M.com/ishin>

Web 接合維新



ご不明な点はお気軽に
カスタマーコールセンターまで！

こんな用途で使えるの？ どこで購入できるの？
実際の採用例は？ など、ご不明な点はお気軽に
下記コールセンターまでご相談ください。
専門のオペレーターがご対応いたします。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、VHB は、3M 社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
ISD-275-E(0619)

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
 **0570-011-511**
8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ BR-12

電源も、工具も、経験も不要
究極の粘着技術が
モノづくりの現場に**維新**を巻き起こす。

難接着
プラスチックも OK
素材を選ばない接合へ

錆びない接合
ゆるまない接合へ

気温・下地に
左右されない
現場作業に強い接合へ




常識を捨てよ、テープで維新。経験や職人技は、もういない。

接合維新™で、あなたの現場が今日から変わります。

各種金属の接合

溶接部の痕処理やサビ、ボルト締結部のゆるみの問題はありませんか？





異種金属同士が触れるとサビが発生したり、ボルトやビスの接合は振動や衝撃で緩むことがあります。

BR-12なら、驚くほど簡単に
錆びない、緩まない、
きれいな仕上がりの接合が
可能です！

維新

凹凸面への接合（例：コンクリートブロックへの看板設置など）

接着面はいつも平滑とは限りません。




下地の状態がさまざまな現場での接合は作業バラつきによる施工不良などの問題が数多く発生します。

BR-12なら凹凸にもしっかりとなじみ、
作業者の経験の**差が出にくい**
作業が可能になります！

維新

難接着プラスチックの接合（例：自動車の内装など）

ポリプロピレン(PP)に代表される
難接着プラスチックの接合で困っていませんか？



プラスチックの接合には要注意。一般的な両面テープなどは最初着いているように見えても、時間が経つと剥がれてくる場合があります。

BR-12なら、プライマーなどの
下地処理の手間も不要で、
驚きの接合力を発揮します！

※シリコーン、フッ素などを除く

維新

木質建具の接合（フローリングの固定など）

釘打ち機の騒音や接着剤の養生時間の問題など抱えていませんか？





建築業界において、騒音対策は重要な課題です。また、職人不足の折、素早く簡単な施工方法が求められています。

木材の接合もお任せ！
静か、早い、きれいな
仕上がりの接合なら、BR-12です。

維新

屋外耐久性の必要な箇所の接合（例：配線モールなど）

屋外での部材設置で穴を開けたくないが
従来の両面テープや接着剤だと不安ではありませんか？




紫外線や熱、雨水の影響を受ける屋外の接合箇所には高い耐久性が必要です。

高耐久のアクリルフォーム基材を
使用したBR-12、**屋外環境でも**
ほとんど劣化せずに安定した
接合力を**実現**します！

維新

軟質塩ビや各種ゴム材料の接合（パッキン・モールなど）

塩ビやゴムの接着が難しいのはなぜ？



可塑剤（モノを柔らかくする添加剤）を多く含む塩ビやゴムは粘着剤や接着剤が侵されて強度が弱くなることがあります。

BR-12は可塑剤の影響による
強度劣化が少ない、
新しい接合テープです。

維新