

3M™ 3M-Matic™ アジャスタブルケースシーラー a88



動作音が少なく、
静かな環境にも適した
パフォーマンスの高い
省コスト封緘機です。

特長

1 動作音が少ない

ギアモーター仕様。従来機に比べ動作音が少なく、静かな環境にも適しています。

2 新開発のテーピングヘッド

新開発のテーピングヘッドでテープを簡単に通すことができます。

3 サイズ調節が簡単


段ボールサイズはハンドルで簡単に調整できます。

4 移動がラク

キャスターにより作業場所を簡単に変更できます。

5 きれいに封緘

ケース横押さえローラーを標準装備し、フラップの開いた段ボールもきれいに封緘できます。




3M™ 3M-Matic™ アジャスタブルケースシーラー a88


仕様

機械寸法	長さ:1,313mm 幅:947mm 高さ:1,680mm
コンベア面の高さ	最低600mm～最高820mmまで調整可能(キャスター付き)
重量	135kg
処理能力	最大:27ケース/分(箱の長さにより変わります)
電源	単相 AC100V、50 / 60Hz、0.23kw、4.5A
エアースource	不要
テープ	3 M™ ボックスシーリング用OPPテープ
テープ幅	36mm～50mm
テープ外径	最大350mm

カートンケースの仕様	シングル:AF、BF ダブル:ABF
ケース重量	最大30kg(内容物入り)
ケースサイズ (製函後)	L / 最小:150mm、最大:制限なし W / 最小:115mm、最大:500mm H / 最小:120mm、最大:500mm
作業条件	比較的清潔な環境でほこりが少なく、濡れていないケースをご使用ください。機械を水洗いしたり、結露の生じやすい場所への設置はしないでください。



寸法図 (単位: mm)



保証期間: 機械本体の保証は1年以内です。

補修部品: 生産中止となった年から5年間は補修部品を提供します。ただし、補修部品の中でも空電器等の一般購入部品に関してはこの限りではなく、5年以下で供給不可能となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意:

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ケースシーラーは上記サイズ内のケースであればほとんどの場合可能です。上記以外の場合については、あらかじめテストされることをお勧めします。
- 性能改善のため、予告なしに仕様の一部を変更する場合があります。

ご購入者へのお知らせ:

- ここに記載されている製品及びご使用目的への保証について、売主及び製造者は下記のことしか保証致しかねますのでご了承ください。
- 売主及び製造者は3M-Matic機械が売主によって出荷された日より次に記す期間において材料及び組立作業に不良のないことを保証致します。
- 売主及び製造者は出荷後1年以内に発生した不良と認められた、消耗品を除く機械部品について修理または交換のいずれかを行う義務のみを負います。
- 売主及び製造者は3M-Matic機械のお取り扱いの不手際等からくる直接的、間接的、付随的または派生的損害については責任を負いかねます。
- 売主及び製造者の役員が署名した契約書で別の責任をお受けいたしました場合はこの限りではありません。

電気用品安全法について:

機は電気用品安全法(電安法)に対応しております。一般家庭や小規模事業所(一般用電気工作物に接続)でも使用することができます。ただし、もし電氣的な改造を施した場合は、一般家庭や小規模事業所で使用することができなくなり、大規模事業所用産業機器(事業用電気工作物に接続)としてみなされますので、ご注意ください。詳しくは、弊社営業担当にお尋ねください。

※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに動告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは動告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、3M-Maticは、3M社の商標です。

販売特約店



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

PSD-159-D(0117)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます