

3M™ テープ・接着剤製品総合カタログ



3M テープ・接着剤製品




片面テープ製品

基材（支持体）の片側に粘着剤をコーティングし、ロール状に巻いたものです。その用途はきわめて多岐にわたります。3M™ マスキングテープに代表される、テープ本来の目的を果たした後にきれいに剥がすことができ、被着面（テープが貼られた部分）にシミや変色などの影響を残さないテープ。基材のユニークな特性により、滑りを良くしたり、滑り止め効果を発揮するテープ。基材と粘着剤の組み合わせにより様々な特長を示し、そのバリエーションは増え続けています。お客様のご用途に合った片面粘着テープをお選びください。



建築用特殊製品

3Mでは現場の各シーンに着目し、製品設計あるいは施工段階において、「いま何が必要か？」を常に考え、様々なテープ・接着剤関連製品を開発してきました。住宅やマンション、ビルから土木まで、各分野での技術の進化に対応した製品を結集しています。



両面テープ・ファスナー製品

両面粘着テープは、両面に粘着剤をコーティングした、物と物を貼り付ける際に使用するテープの総称です。ハサミやカッターで必要な形状にカットした後、上から加圧するだけで貼り付けることができます。また、強靱な特殊フォームの採用により従来の粘着テープの常識を大きく越えた、3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープの導入により、さらにその活躍の場が広がっています。3Mでは数多くの両面粘着テープをご用意しています。被着体・使用温度条件・テープの厚さなどに合わせてお選びください。



包装用製品

現代のパッケージングは、製封緘の生産向上に始まり、ロジスティックに応じたトレーサビリティの確立、さらには輸送時以降の作業管理から使用者の扱いやすさやリサイクル性の実現まで、実に幅広い分野に連動しています。3Mでは、包装用粘着テープの開発メーカーとして、テープだけでなく製函機、封緘機、そして新しい梱包材料や作業管理用製品までトータルな取り組みを行い、新しいノウハウとともに世界品質での製品化を行っています。様々なビジネスシーンで発生する課題克服のために、3Mの包装用製品をお役立てください。



接着剤製品

あらゆるニーズを想定した3Mの多彩な接着剤。過酷な使用条件が要求される航空宇宙産業や建設、自動車、エレクトロニクス、印刷、デザイン、包装、縫製など、世界中の多彩な産業分野の発展に貢献しています。しかも、Easy, Fast, Clean——といった次世代型のリクエストをすべてクリアする、高いクオリティ。「簡単・速攻」を実現する作業性で、従来では考えられなかった簡潔な接着シーンを創出しています。さらに進化する最先端現場からのニーズにも、3Mの集積テクノロジーを駆使して解決の糸口をご提案します。

Contents

3M™ マスキングテープ	4	3M™ 特殊基材テープ	13
3M™ ポリエステルテープ	7	3M™ 水溶性テープ	14
3M™ PTFEテープ	8	3M™ フィラメントテープ	15
3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ	9		
3M™ 金属箔テープ	10		
3M™ クロステープ	11		
3M™ 各種フィルムテープ	12		

3M™ コンクリート給水養生用 水搬送シート	16
3M™ コンクリート保水養生テープ	16
3M™ 防水気密テープ	17
3M™ 止水機能付外壁防水シート	17

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ(一般用途)	18
3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ(機能性・特殊用途)	19
3M™ シール用テープ	20
3M™ 印刷版固定用テープ	21
3M™ ファスニングシステム	22
3M™ 薄手両面テープ 基材入りタイプ	24
3M™ 薄手両面テープ 基材無しタイプ	25

3M™ 3M-Matic™ 封緘機	26	3M™ デリバリーパック	34
3M™ 3M-Matic™ 製函機	27	3M™ ハングタブ	35
3M™ 3M-Matic™ タブシステム・オプション	28	3M™ キャリーハンドル	35
3M™ ディスペンサー	29	3M™ テープパッド	35
3M™ 包装用テープ	30	モニタリング製品	36
3M™ 軽包装用テープ	33		
3M™ バッグシール紙テープ	34		

3M™ Scotch-Weld™ 構造用接着剤	37	3M™ 瞬間接着剤	43
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム	38	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーション	44
3M™ Scotch-Weld™ 接着システム	40	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤	45
3M™ 弾性接着剤	41	3M™ エアゾール接着剤 スプレーのり製品	46
3M™ 水性接着剤	42	3M™ エアゾール接着剤	47
3M™ 工業用接着剤	42		
3M™ 嫌気性接着剤	43		

3M™ マスキングテープ

Scotch® クレープマスキングテープ/ Scotch® 平面紙マスキングテープ

紙を基材としたクレープマスキングテープ・平面紙マスキングテープは、塗装時の塗り分けやはんだマスキング、仮固定などの様々な用途にご使用いただけます。

- 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
- ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
- 柔軟な紙基材を採用しているの、鋭いカーブの周囲にも接着します。
- 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。

Scotch® クレープマスキングテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
201+	クレープ紙	ゴム系	クリーム	0.11	2.70	33.3	8	手でカットすることができ、スリパリングしにくい	中軽量物結束、固定、シーリング、マスキング
301+	クレープ紙	ゴム系	黄	0.16	3.30	38.5	12	様々な被着体に糊残りなく使用可能	塗装マスキング、結束、固定
401+	クレープ紙	ゴム系	緑	0.17	3.90	43.8	10	耐熱性120℃/30分、ASTMD-6123に認定	自動車・輸送機、工業用の塗装マスキング
217J	クレープ紙	ゴム系	黒	0.17	3.53	47	13	耐熱性120℃/1時間、耐熱性に優れる	自動車ボディ開口部シール
226	ポリエチレン+クレープ紙	ゴム系	黒	0.25	3.33	43	9	耐熱性180℃/1時間、耐熱性に優れる	ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生
247N	色付きクレープ紙	ゴム系	赤/黄/白	0.15	4.08	55	9	耐熱性90℃/1時間、色付き	バッグシール、色別
2364	クレープ紙	ゴム系	薄黄	0.16	3.00	42	10	耐熱性130℃/1時間	塗装マスキング、仮固定
2380	クレープ紙	ゴム系	薄黄	0.19	4.10	58	10	耐熱性150℃/1時間	塗装マスキング、仮固定

Scotch® 耐熱性クレープマスキングテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
214-3MNE	クレープ紙	ゴム系	黄褐色	0.17	2.59	35	9	耐熱性190℃/1時間、耐熱性良好	耐熱塗装マスキング、プリント基板ウェーブソルダーマスキング
2142	クレープ紙	アクリル系	薄黄	0.14	1.18	43	9	耐熱性良好、はんだ工程で糊残りなし	プリント基板ウェーブソルダーマスキング
2305	クレープ紙	アクリル系	薄黄	0.14	0.78	51	11	耐熱性160℃/1時間、加熱後の接着力安定	耐熱塗装マスキング、仮固定

Scotch® 平面紙マスキングテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
244	平面紙	アクリル系	黄	0.08	1.06	27	5	耐熱性150℃/30分、テープ厚が薄く見切り良好	塗装マスキング、仮固定
250	平面紙	ゴム系	薄茶	0.16	7.06	98	4	耐熱性90℃/1時間、高接着力	結束、スプライス、仮固定
250P	平面紙	ゴム系	クリーム	0.16	5.49	98	4	シリンダーへ糊残りなし	スキャナーシリンダーへのフィルム固定

使用例



見切り部分



一般塗装マスキング



仮固定

Scotch® ファインラインマスキングテープ

美観とペイントラインのはっきりした、シャープな塗り分けが必要とされる、見切り塗装のマスキングに最適です。

- 高い柔軟性とシャープなエッジによって、優れたマスキング性能を発揮します。
- 紙を基材としたマスキングテープに比べて厚みが薄いので、色を変えるときにも塗装エッジが薄くなり、それだけ塗装の盛り上がり小さくて済みます。
- 耐熱性の高い粘着剤を採用しているので、テープを剥がしても表面に糊を残しません。
- 基材は耐溶剤性が高く、幅広い用途に使用できます。

Scotch® ファインラインマスキングテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
4734	ポリエステル	ゴム系	水	0.050	2.75	47	140	見切り性良好、耐熱性150℃ /1時間以下	塗装の見切りマスキング
4733	ポリエステル	ゴム系	水	0.063	3.14	63	145	4734の厚手、耐スリパリング性良好、耐熱性150℃ /1時間以下	塗装の見切りマスキング
4736	高耐熱クロス	アクリル系	白	0.240	3.60	—	—	手で容易に切れる、ほとんど糊残りなし	塗装時のマスキング、養生
2757	ナイロン	ゴム系	白	0.075	2.55	—	—	耐熱性150℃ /1時間以下、耐フレーキング性良好	塗装の見切りマスキング
2800	ポリオレフィン	アクリル系	青	0.105	2.50	—	—	脱塩ビ基材使用、耐熱性150℃ /20分	塗装の見切りマスキング

使用例



塗装時の見切りマスキング



ボディ塗装見切りマスキング

3M™ マスキングテープ

Scotch® シーリング・マスキングテープ/ 3M™ 建築塗装用マスキングテープ

様々な素材を組み合わせる構築する建設分野では、個々の素材や表面形状になじみ、貼りやすさ・剥がしやすさなどの作業性に、特に優れた特長が求められます。

スリーエムには、部位別、素材別にシーリング・マスキング用テープがあり、目的に応じて選べます。

- テープの巻き戻し（引き出し）が軽く、スムーズに作業できます。
- 丈夫なのに、手で簡単に切れます。
- 接着力の上昇が少なく、軽い力で剥がせます。
- 粘着剤は特殊配合で、テープを剥がしても表面に糊残りや貼り跡がほとんどありません。

Scotch® シーリング・マスキングテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
99BB	平面紙	特殊粘着剤	青	0.12	1.5	34	8	コンクリート・タイル・パネル用、躯体への接着力良好	躯体シーリング用マスキング
79H	平面紙	アクリル系	水	0.09	1.2	34	7	ガラス・サッシ用、ガラス・サッシへの接着力良好	ガラスサッシのシーリング用マスキング
79S	平面紙	アクリル系	水	0.09	1.2	34	8	ガラス・サッシ用、直線性良好、ガラス・サッシへの接着力良好	ガラスサッシのシーリング用マスキング
79SX	平面紙	アクリル系	青	0.09	1.3	34	8	ガラス・サッシ用、直線性良好、低VOCでにおいが少ない	ガラス回りのシーリング施工時のマスキング
80	平面紙	アクリル系	青	0.09	1.5	34	8	サイディングボード用、粗面への接着力良好	サイディングボードのシーリング用マスキング
80N	平面紙	アクリル系	桃色	0.09	1.1	30	9	サイディングボード用、セルフクリーニングボードに対応	サイディングボードのシーリング用マスキング
80S	平面紙	アクリル系	緑	0.10	1.8	30	9	超粗面サイディングボード用、凸凹の激しい面への接着力良好	超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング
EXBB	平面紙	アクリル系	青	0.08	1.3	31	10	コンクリート・モルタル用、躯体への接着力良好	躯体回りの防水シーリング・マスキング

3M™ 建築塗装用マスキングテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
EXPP	平面紙	アクリル系	赤紫	0.09	1.2	34	10	建築塗装用、はく離時のテープ切れが起きにくい	建築塗装用マスキング
2899	平面紙	アクリル系	水	0.08	1.0	29	5	夏場でも糊残りしにくい、手切れ性良好	塗装時見切り用マスキング


使用例



超粗面サイディングボード用



コンクリート・タイル・パネル用



ガラス・サッシ用

3M™ ポリエステルテープ

3M™ ポリエステルテープ

ポリエステルフィルムはその薄さ・強度・耐熱性など、様々な特性がありますが、粘着テープの世界では粘着剤だけでなくその基材に付加価値を加えることで、マスキングテープやスプライステープなどの多様な可能性を提案します。

3M™ ポリエステルテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
850	ポリエステル	アクリル系	透明	0.050	2.74	35	70	シール性・耐薬品性良好	シール、補強、メッキマスキング
850	ポリエステル	アクリル系	銀	0.050	3.92	35	70	銀。シール性・耐薬品性良好	シール、補強、メッキマスキング
879	ポリエステル	ゴム系	透明	0.110	15.20	67	120	初期接着力良好	シール、固定、フィルム等のはく離
879 YELLOW	ポリエステル	ゴム系	黄	0.110	15.20	67	120	879の黄色	シール、固定、フィルム等のはく離
1272	ポリエステル	アクリル系	透明	0.080	2.60	120	115	初期接着力良好、再はく離性に優れる	アプリケーションテープ、塗装の見切りマスキング
8401	ポリエステル	シリコーン系	半透明	0.050	2.78	35	70	シリコーン処理面へ接着可能	シリコーン処理紙スプライス
8402	ポリエステル	シリコーン系	緑	0.050	2.74	35	70	シリコーン処理面へ接着可能	シリコーン処理紙スプライス
8403	ポリエステル	シリコーン系	緑	0.065	2.74	51	70	シリコーン処理面へ接着可能	シリコーン処理紙スプライス
8495	ポリエステル	ゴム系	透明	0.045	5.9	49.8	219	初期タック良好	LCDの偏光膜のライナーはく離
8901	ポリエステル	シリコーン系	青	0.060	3.92	51	120	耐熱性良好、シリコーン処理面へ接着可能	粉体塗装マスキング、スプライス
8902	ポリエステル	シリコーン系	青	0.090	3.92	102	150	耐熱性良好、シリコーン処理面へ接着可能	粉体塗装マスキング、スプライス
9381	ポリエステル	アクリル系	黒	0.070	3.30	55	70	アクリル系粘着剤、遮光性抜群	光学ユニットの遮光
9390	ポリエステル	アクリル系	透明	0.050	3.92	27	70	アクリル系粘着剤、糊のはみ出しなし	スプライス、シール
9391	ポリエステル	アクリル系	透明	0.022	2.16	20	20	9390の薄手タイプ	スプライス、シール
9394	ポリエステル	アクリル系	透明	0.067	3.30	55	70	アクリル系粘着剤、耐熱性、耐薬品性	樹脂レンズ成型保護


3M™ ポリエステルテープ (製版用)

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
Y-5533	ポリエステル	アクリル系	透明	0.045	2.74	27	70	貼り直しやすく、糊残りなし	写真製版時のフィルム固定

3M™ ポリエステルテープ (写真スプライス用)

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
8422B	ポリエステル	アクリル系	黒	0.065	5.10	55	40	アクリル系粘着剤、耐薬品性良好	写真フィルムスプライス、遮光

使用例



プリント基板の金メッキマスキング



DPEミニラポでのスプライス



製版用テープ



シリコーン処理紙のスプライス



粉体塗装マスキング

3M™ PTFEテープ

3M™ PTFEテープ / 3M™ PTFEガラスクロステープ

PTFEテープは表面の滑りが非常に良く、物を付着させない粘着テープです。テープ基材は耐熱性が高く、酸やアルカリにも侵されにくく、長くその特性を発揮します。

3M™ PTFEテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
5480	PTFE	シリコーン系	茶	0.090	2.23	27	100	低摩擦係数、耐薬品性良好、付着防止	ラミネートローラーの保護、付着防止
5490	PTFE	シリコーン系	茶	0.090	2.55	35	100	低摩擦係数、耐薬品性良好、付着防止	ラミネートローラーの保護、付着防止
5491	PTFE	シリコーン系	茶	0.170	2.74	71	150	低摩擦係数、耐薬品性良好、5490の厚手	ラミネートローラーの保護、付着防止
5498	PTFE	ゴム系	茶	0.090	4.05	47	230	低摩擦係数、耐薬品性良好、非シリコーン系粘着剤	オートクレープ時の離型処理ローラーの保護・付着防止

3M™ PTFEガラスクロステープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
5451	PTFEコートしたガラスクロス	シリコーン系	茶	0.150	3.92	125	—	基材強度大、耐熱性、非接着性	ヒートシーラー圧着部の保護、シューターの滑り助長
5453	PTFEコートしたガラスクロス	シリコーン系	茶	0.230	3.92	212	—	5451の厚手タイプ	ヒートシーラー圧着部の保護、シューターの滑り助長
CIP36	PTFEコートしたガラスクロス	シリコーン系	茶	0.135	3.90	136	2	耐熱性、非接着性、滑り助長	ヒートシーラー圧着部の保護、シューターの滑り助長

使用例



ヒートシーラー圧着部の保護



プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング



送りロールの滑り助長

3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ

3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ

超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑り良さが持続します。用途に応じて10種類の中からお選びいただけます。

- きわめて摩擦係数の低い材料です。
- 磨耗に強く、滑りやすさが持続します。
- 衝撃に強く、丈夫です。
- 離型性に優れています。
- 接着力やフィルムのバリエーションが豊富です。

3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ（再はく離タイプ）

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
5421	超高分子量ポリエチレン	ゴム系	白	0.18	2.63	51	400	耐磨耗性良好、 低摩擦係数、再はく離可能	滑り助長、摩擦防止
5423	超高分子量ポリエチレン	ゴム系	白	0.31	2.63	94	300	耐磨耗性良好、低摩擦係数、 5421の厚手タイプ	滑り助長、摩擦防止

3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ（強接着・帯電防止タイプ）

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
5410	超高分子量ポリエチレン	アクリル系	黒	0.28	6.66	47	300	耐磨耗性良好、低摩擦係数、 静電気発生防止、黒色	滑り助長、摩擦防止
5417	超高分子量ポリエチレン	アクリル系	黒	0.12	3.53	20	25	耐磨耗性良好、低摩擦係数、 静電気発生防止、黒色	滑り助長、摩擦防止

3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ（強接着タイプ）

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
3965	超高分子量ポリエチレン	アクリル系	白	0.28	5.88	67	330	耐磨耗性良好、低摩擦係数	滑り助長、摩擦防止
3966W	超高分子量ポリエチレン	アクリル系	白	0.40	5.88	133	340	耐磨耗性良好、低摩擦係数、3965の厚手	滑り助長、摩擦防止
5360T	超高分子量ポリエチレン	アクリル系	透明	0.05	2.30	57	97	耐磨耗性良好、低摩擦係数、薄手品	滑り助長、摩擦防止
5420	超高分子量ポリエチレン	アクリル系	白	0.09	3.33	16	180	耐磨耗性良好、低摩擦係数、薄手品	滑り助長、摩擦防止
5425	超高分子量ポリエチレン	アクリル系	白	0.12	3.65	35	100	耐磨耗性良好、低摩擦係数	滑り助長、摩擦防止
5430	超高分子量ポリエチレン	アクリル系	白	0.18	7.37	63	320	耐磨耗性良好、低摩擦係数、 5425の厚手タイプ	滑り助長、摩擦防止

使用例



三角板の滑り助長



マウスの滑り助長

3M™ 金属箔テープ

3M™ 鉛箔テープ / 3M™ アルミ箔テープ / 3M™ 耐熱アルミ箔テープ / 3M™ アルミ箔ガラスクロステープ

- 鉛箔テープは鉛の持つ特性である導電性や遮蔽性を活かして、メッキマスキングやX線の遮蔽、さらにはバランスーなどにも使われています。
- アルミ箔テープは、アルミの持つ特性をそのまま活かして、熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れていますので、メッキマスキングから熱の拡散、シール用途まで幅広い用途に使われています。

3M™ 鉛箔テープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
420	鉛箔	ゴム系	銀	0.19	3.88	35	15	耐薬品性、耐候性良好、はく離紙付き	メッキマスキング、放射線遮蔽
421	鉛箔	ゴム系	銀	0.16	3.44	26	14	耐薬品性、耐候性良好	メッキマスキング、放射線遮蔽

3M™ アルミ箔テープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
425	アルミ箔	アクリル系	銀	0.11	5.49	55	5	熱伝導性、熱輻射性良好	メッキマスキング、シール、放熱用
427	アルミ箔	アクリル系	銀	0.11	5.49	55	5	425のはく離紙付き	メッキマスキング、シール、放熱用
431	アルミ箔	アクリル系	銀	0.08	4.39	35	7	425の薄手	メッキマスキング、シール、放熱用
439	アルミ箔	アクリル系	銀	0.08	4.39	35	7	431のはく離紙付き	メッキマスキング、シール、放熱用


3M™ 耐熱アルミ箔テープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
433	アルミ箔	シリコーン系	銀	0.09	4.70	31	5	耐熱性310℃	耐熱保護、耐熱補強
433L	アルミ箔	シリコーン系	銀	0.09	4.70	31	5	433のはく離フィルム付き	耐熱保護、耐熱補強

3M™ アルミ箔ガラスクロステープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
363	ガラスクロス + アルミ箔	シリコーン系	銀	0.19	7.30	236	7	-40 ~ 316℃で使用可能、輻射熱を反射	耐熱固定

使用例



ケミカルペイント時のマスキング



ヒートパイプの固定



ダクトシール (高温部)

3M™ クロステープ

3M™ ガラスクロステープ / 3M™ ポリエチレンクロステープ / 3M™ ダクトテープ

- ガラスクロステープは引張強度・耐熱性に優れるので、結束・固定・ダクトシールの用途に使われます。
- ポリエチレンクロステープは、手切れ性に優れる基材を使用しているため、養生や仮固定などの場面での使用に適します。

3M™ ガラスクロステープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
361	ガラスクロス	シリコン系	白	0.19	4.31	251	5	耐熱性、UL510 (Flame Retardant) 承認	耐熱固定、ダクトシール
365	ガラスクロス	ゴム系	白	0.20	5.70	243	7	耐熱性、熱硬化性粘着剤	耐溶剤用途
398FR	ガラスクロス	難燃性アクリル	白	0.18	5.30	245	7	耐熱性、難燃性粘着剤	耐熱固定、ダクトシール

3M™ ポリエチレンクロステープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
386	ポリエチレンクロス	アクリル系	白・ベージュ	0.15	2.74	55	11	手切れ性良好	養生、仮固定
386H	ポリエチレンクロス	アクリル系	白	0.15	3.92	55	11	手切れ性良好、 386の高接着タイプ	養生、仮固定

3M™ ダクトテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
3939	ポリエチレンコートクロス	ゴム系	銀	0.20	5.30	47	17	防水性、柔軟性良好、 手切れ性良好	ダクトシール
8979	ポリエチレンコートクロス	ゴム系	青	0.33	6.10	64	21	防水性、耐候性良好、 手切れ性、柔軟性良好	ダクトシール、 メンテナンス、結束

使用例



カーゴルーム内のシール



ロッカーの転倒防止



ダクトシール



ダクトシール



耐熱用途の仮固定

3M™ 各種フィルムテープ

3M™ メッキ用マスキングテープ / 3M™ プラスチックフィルムテープ / 3M™ ストライプテープ / 3M™ 殖版テープ / 3M™ 保存・保護用テープ / 3M™ ポリエチレンフィルムテープ / 3M™ 耐熱性ナイロンフィルムテープ

各種プラスチックフィルムを基材とする粘着テープは、その基材の持つ特性を十分に活かすように粘着剤も設計されています。

- メッキ用マスキングテープは、電気メッキに使用される化合物に対して耐薬品性を示します。また、なじみが良く、凹凸面や曲面にしっかり接着します。
- プラスチックフィルムテープ・ストライプテープの基材は、なじみやすく、また一度伸びると元に戻りにくいので、区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
- 殖版テープは、凹凸面によくなじみます。また、剥がしたときに糊残りしません。
- 保存・保護用テープは、長期間屋外に放置しても紫外線による基材の劣化・糊の劣化を起こしません。
- ポリエチレンフィルムテープは、ポリエチレンフィルムにゴム系粘着剤を均一に塗布したものです。非常によくなじむ特質を活かし、各種シール用にお使いいただけます。
- 耐熱性ナイロンフィルムテープは、ナイロンフィルム基材に、耐熱性の優れたゴム系粘着剤を塗布したものです。

3M™ メッキ用マスキングテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
470	塩化ビニール	ゴム系	褐色	0.18	4.23	35	225	耐薬品性良好	電気メッキマスキング

3M™ プラスチックフィルムテープ / 3M™ ストライプテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
471	塩化ビニール	ゴム系	黄・白・黒・赤・青・緑・茶・紫・オレンジ・透明	0.13	3.33	27	150	耐摩擦性良好、デッドストレッチ性良好	標示、装飾、区画線用
5702	塩化ビニール	ゴム系	黒・黄・ストライプ	0.13	2.55	27	150	耐摩擦性良好、デッドストレッチ性良好	危険標示用

3M™ 殖版テープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
471P	塩化ビニール	ゴム系	黄・透明	0.13	3.33	27	150	糊残りなし	PS版の固定

3M™ 保存・保護用テープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
481	ポリエチレン	ゴム系	黒	0.25	2.55	35	600	耐候性良好	屋外での保護用

3M™ ポリエチレンフィルムテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
483	ポリエチレン	ゴム系	黄・白・黒・赤・青・透明	0.13	1.65	20	400	耐候性良好、耐薬品性良好	シール、色分け、装飾用

3M™ 耐熱性ナイロンフィルムテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
855	ナイロン	ゴム系	クリーム	0.08	3.33	43	500	耐熱性175°C /24h	耐熱マスキング

使用例



PS版の固定



区画線用途



危険標示用途



段差部への標示（なじみ性）



フタシール用途



メッキマスキング用途

3M™ 特殊基材テープ

3M™ ベンディングテープ / 3M™ 滑り止めテープ / 3M™ ロールカバリングテープ / 3M™ ルミナステープ / 3M™ 金属検知用スプライステープ / 3M™ グリップングマテリアル

- ・ベンディングテープは、不織布にアクリル系粘着剤をストライプ状に塗布したものです。通気性の必要な用途に使用できます。
- ・滑り止めテープは、ガラス繊維強化シリコーンにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
- ・ロールカバリングテープは、高い摩擦係数と表面の付着防止効果を兼ね備えた片面テープです。
- ・ルミナステープは、ルミナスフィルム（蓄光フィルム）にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
- ・金属検知用スプライステープは、被検知性（金属検知・光検知）を付加した基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
- ・グリップングマテリアルは、10cm²あたり48,000本の突起で、高いグリップ力を発揮し、水や油が付いた環境でもグリップ力が落ちにくい製品です。

3M™ ベンディングテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
3294	不織布	アクリル系	ピンク	0.14	0.82	13	18	通気性良好	断熱材発泡時の 空気抜き穴シール

3M™ 滑り止めテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
5401	シリコーンゴム + ガラスクロス	シリコーン系	黄褐色	0.24	1.30	—	—	高摩擦係数、低付着	ローラーの滑り止め

3M™ ロールカバリングテープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
5461	シリコーンゴム + ポリエステル	ゴム系	白	0.23	3.14	—	—	高摩擦係数、付着防止、 巻きやすい	ローラーの滑り止め、 シワ防止

3M™ ルミナステープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
6900	多層蓄光フィルム	アクリル系	ライトグリーン	0.20	10.00 (メラミン塗装板)	—	—	光を蓄積し暗い環境下で 発光	非常口への誘導表示

3M™ 金属検知用スプライステープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
8416AL	黒色ポリエステル + アルミ箔	アクリル系	黒	0.06	6.5	35	50	光検知・金属検知が可能	各種フィルムの スプライス部の検知

3M™ グリップングマテリアル

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	特長	用途
GM641	熱可塑性エラストマー	アクリル系	黒	0.97	水や油の環境下でもグリップ力が低下しにくい	各種グリップ、工具、グローブ、台車
GM631	熱可塑性エラストマー	アクリル系	黒	0.97	水や油の環境下でもグリップ力が低下しにくい	各種グリップ、工具、グローブ、台車
GM640	熱可塑性エラストマー	—	黒	0.99	水や油の環境下でもグリップ力が低下しにくい	各種グリップ、工具、グローブ、台車
GM630	熱可塑性エラストマー	—	黒	0.99	水や油の環境下でもグリップ力が低下しにくい	各種グリップ、工具、グローブ、台車

使用例



グリップングマテリアル



滑り止めテープ



ロールカバリングテープ



ルミナステープ

3M™ 水溶性テープ

3M™ 水溶性片面テープ/3M™ 水溶性両面テープ/ 3M™ 水溶性フライングスプライステープ

製紙工場において、絶え間なく流れる紙の生産性を左右するのが粘着テープです。中でも、テープを含んだ箇所をパルパーに投入できる水溶性テープを使うことで、それは格段に向上します。スリーエムの水溶性テープは、優れた離解性をベースに、粘着性・耐熱性・耐にじみ性などを組み合わせて、各工程に最適なテープを提案します。

3M™ 水溶性片面テープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	特長	用途
902	平面紙	水溶性	白	0.100	初期接着力良好	紙のコアスタート、端末止め
9012	平面紙	水溶性	緑	0.100	初期接着力良好、緑色粘着剤	紙のコアスタート、端末止め
9940Black	平面紙	水溶性	黒	0.072	はく離紙付き、にじみ出しなし、低温時初期接着性良好、黒色	袴止めパッチ、黒色検知
9942Black	平面紙	水溶性	黒	0.060	はく離紙付き、にじみ出しなし、低温時初期接着性良好、黒色	袴止めパッチ、黒色検知
R3127	平面紙	水溶性	白/青	0.110	様々な紙に対しての接着力良好	コアスタート、エンド止め、スプライス

3M™ 水溶性両面テープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	特長	用途
900J	薄葉紙	水溶性	青	0.065	耐熱性200℃	紙のスプライス、コアスタート
9917	薄葉紙	水溶性	濃紺	0.065	にじみ出しなし、耐熱性200℃	紙のスプライス、コアスタート
9972	薄葉紙	水溶性	緑	0.080	樹脂コアに対しての接着力良好	カッターでのスプライス
913	薄葉紙	水溶性	青	0.080	初期接着力良好	カッターでのスプライス
R3227	薄葉紙	水溶性	白/青	0.075	様々な紙に対しての接着力良好	工程用スプライス、コアスタート

3M™ 水溶性フライングスプライステープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	特長	用途
906	薄葉紙	水溶性	白	0.075	初期接着力良好	紙のオートスプライス
906JB	薄葉紙	水溶性	青	0.075	906の青色タイプ	紙のオートスプライス
9996JC	平面紙	水溶性	青	0.175	複層構造、作業性向上	紙のオートスプライス
9996JCH	平面紙	水溶性	青	0.185	9996JCの高初期接着タイプ、複層構造、作業性向上	紙のオートスプライス

使用例



レリーラーのスプライス



コーターのフライングスプライス



ワインダーのコアスタート/エンド止め

※ にじみ性は、紙の材質によって変わる場合がありますので事前のご評価をお願いします。
※ “水溶性”とは“水分散性”のことです。

3M™ フィラメントテープ

Scotch® フィラメントテープ / 3M™ Tartan™ フィラメントテープ / Scotch® レインフォースストラッピングテープ / Scotch® 仮固定用テープ

- フィラメントテープは、耐水性・耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定及び封緘など、用途に応じてご使用いただけます。
- レインフォースストラッピングテープは、耐水性・耐摩耗性に優れ、透明性の高いフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定など用途に応じてご使用いただけます。また、透明性の高い基材を使用しているため、デザインを損なうことなく封緘・固定作業が行え、バーコードの上から貼っても読み取ることができます。
- 仮固定用テープは、各種表面（被着体）に対して優れた再はく離性を示します。従来の仮固定テープに比べて、約30%以上のコストダウンが可能です。補強繊維を使用していないにもかかわらず、高い引張強度を持っています。ガラス繊維なども含まれていないので、リサイクルにも有利です。

Scotch® フィラメントテープ

テープ番号	基材	繊維	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)
880	ポリプロピレン	ポリエステル	ゴム系	透明	0.2	8.8	472	19
890	ポリエステル	ガラス	ゴム系	透明・黒	0.2	4.9	1019	3
893	ポリエステル	ガラス	ゴム系	透明	0.15	4.39	510	3
894	ポリエステル	ガラス	ゴム系	黒	0.15	4.43	510	3
896	ポリエステル	ガラス	ゴム系	白	0.13	3.84	431	3
897	ポリプロピレン	ガラス	ゴム系	透明	0.15	6.66	302	3
898	ポリプロピレン	ガラス	ゴム系	透明	0.17	6.3	665	5
899	ポリエステル	ガラス	ゴム系	赤	0.18	5.49	627	3
8915	ポリプロピレン	ガラス	ゴム系	透明	0.15	6.66	294	3
8916	ポリプロピレン	ガラス	ゴム系	透明	0.15	7.06	294	3
8919	ポリエステル	ガラス	ゴム系	透明	0.18	7.64	666	3
8959	ポリプロピレン	ガラス	ゴム系	透明	0.14	10.98	266	3
8981	ポリエステル	ガラス	ゴム系	透明	0.15	7.84	666	3

3M™ Tartan™ フィラメントテープ

テープ番号	基材	繊維	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)
8934	ポリプロピレン	ガラス	ゴム系	透明	0.11	6.66	176	3

Scotch® レインフォースストラッピングテープ

テープ番号	基材	繊維	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)
862	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ゴム系	透明・黒	0.12	5.5	211	30
863	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ゴム系	透明	0.13	6.7	274	30
864	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ゴム系	透明	0.14	7.4	337	30
865	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ゴム系	透明	0.16	8.2	431	30

Scotch® 仮固定用テープ

テープ番号	基材	繊維	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)
8899HP	特殊ポリプロピレン	—	ゴム系	白・青・アイボリー	0.122	6.0	298	30

使用例



各種材料の結束



Scotch® レインフォースストラッピングテープ



仮固定用テープ

3M™ 建築用特殊製品

3M™ コンクリート給水養生用 水搬送シート

NETIS登録番号 TH-150016-A

微細な溝を施した軽量な半透明シートです。
毛細管現象により、床面に敷設するだけで動力を用いることなく水を搬送し、均一な養生を実現でき、コンクリートの品質を向上します。

3M™ コンクリート給水養生用 水搬送シート

テープ番号	基材	テープ厚 (mm)	特長	用途
1117	特殊ポリオレフィン	0.40	高精細表面技術が簡単・確実な養生を実現	床版面養生に

使用例




コンクリート給水養生用 水搬送シート敷設現場



毛細管現象により水を搬送

給水ポイント



3M™ コンクリート保水養生テープ

NETIS登録番号 CB-110014-VE

型枠を取り外した直後のコンクリート表面に貼り付け可能で、保水効果に優れ、コンクリートの表面の緻密化が向上します。

3M™ コンクリート保水養生テープ

テープ番号	基材	粘着剤	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
2227HP	特殊ポリオレフィン	アクリル系	0.11	0.5	36	600	基材に「コンクリート養生中」と印字	コンクリートの脱型後の養生
2227HPW	特殊ポリオレフィン	アクリル系	0.11	2.5	36	600	2227HPの強粘着タイプ	コンクリートの脱型後の養生

使用例



トンネル壁面



橋梁での貼り合わせ作業



壁高欄

3M™ 防水気密テープ

防水気密テープ8067は引っ張ると縦横によく伸び、曲線部に追従しやすい作業性に優れた防水気密テープです。パイプ周りや窓台のコーナー部分、円形の窓枠などの作業しにくい部位にも追従し、高い接着力を発揮します。直線用片面テープ、両面テープと、用途に合わせてお使いいただけます。

3M™ 防水気密テープ

テープ番号	基材	粘着剤	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	特長	用途
8067	EVA	アクリル系	0.25	6	35	780	縦横によく伸び、曲面や複雑な部分に追従、初期接着力良好	パイプ周り、窓台・バルコニーのコーナーなどの防水気密
50	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.18	11	76	—	直線用片面テープ、初期接着力、手切れ性良好	サッシ周りの防水気密、透湿防水シートの固定
70	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.23	11	76	—	直線用両面テープ、初期接着力、手切れ性良好	サッシ周りの防水気密、透湿防水シートの固定

使用例



防水気密テープ 8067 施工例

3M™ 止水機能付外壁防水シート

万が一貫通孔や重ね部から水が浸入しようとした場合、吸水コーティング層が水を吸って膨張し、さらなる水の浸入を阻止する、進化した住宅外壁用防水シートです。厚みが薄く、軽量なので取り回しが楽になり、作業性が向上します。透視性があり、下地の位置を目視しながら作業できるため、より確実な施工が可能です。

3M™ 止水機能付外壁防水シート

テープ番号	基材	テープ厚 (mm)	重さ (kg)※	特長	用途
2407	高分子吸収体+ポリオレフィン基材+不織布	0.22	7.2	吸水コーティング層が水の浸入を阻止、作業性良好	住宅外壁の防水

※1300mm×50mあたりの重さです。

使用例



外壁での施工例



吸水コーティング層で止水

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ（一般用途）

- 強靱かつ柔軟なアクリルフォームの応用分散効果により、強力な接合性を発揮します。その実績はすでに20年以上。求められる接合力に応えてきた信頼の証です。
- 耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。また独立発泡のフォームにより、高いシール性を発揮します。下穴を素材に開けなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
- 柔軟性の高いアクリルフォーム材により、機械的変形や素材の収縮に追従します。また、優れた振動吸収性を持つため、きしみ音・共振音などの発生を抑えることができます。
- 材料表面の油・水・ほこりを除去し、VHB™ 製品を貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了。そのシンプルな作業性は大きな魅力です。
- 金属同士のみならず、異種材料の接着接合にも優れたソリューションを提供。多彩なラインアップで、様々なアプリケーションに対応します。

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ（ハイスpekク）

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
Y-4914	アクリルフォーム	アクリル系	白	0.25	27	平面紙	白/赤色 VHBロゴ入り	一般用、強力な接合力	補強板の接合、シール用途など
Y-4920	アクリルフォーム	アクリル系	白	0.40	40	平面紙	白/赤色 VHBロゴ入り	一般用、強力な接合力	補強板の接合、シール用途など
Y-4930	アクリルフォーム	アクリル系	白	0.64	49	平面紙	白/赤色 VHBロゴ入り	一般用、強力な接合力	補強板の接合、シール用途など
Y-4950	アクリルフォーム	アクリル系	白	1.14	67	平面紙	白/赤色 VHBロゴ入り	一般用、強力な接合力	補強板の接合、シール用途など

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ（マルチspekク）

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
Y-4180-20	アクリルフォーム	アクリル系	灰	2.00	33	平面紙	白/赤色 VHBロゴ入り	オレフィン系の素材に対しても接着性良好	補強板の接合、シール用途
Y-4180-12	アクリルフォーム	アクリル系	灰	1.20	32	平面紙	白/赤色 VHBロゴ入り	オレフィン系の素材に対しても接着性良好	補強板の接合、シール用途
Y-4180-08	アクリルフォーム	アクリル系	灰	0.80	27	平面紙	白/赤色 VHBロゴ入り	オレフィン系の素材に対しても接着性良好	補強板の接合、シール用途
Y-4180-04	アクリルフォーム	アクリル系	灰	0.40	20	平面紙	白/赤色 VHBロゴ入り	オレフィン系の素材に対しても接着性良好	補強板の接合、シール用途

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ（バリュースpekク）

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
Y-4300K-20	アクリルフォーム	アクリル系	灰	2.00	47	平面紙	白/青色 3Mロゴ入り	低温環境下でも作業性に優れ、初期粘着力を得やすい	補強板の接合、シールなど
Y-4300K-12	アクリルフォーム	アクリル系	灰	1.20	34	平面紙	白/青色 3Mロゴ入り	低温環境下でも作業性に優れ、初期粘着力を得やすい	補強板の接合、シールなど
Y-4300K-08	アクリルフォーム	アクリル系	灰	0.80	28	平面紙	白/青色 3Mロゴ入り	低温環境下でも作業性に優れ、初期粘着力を得やすい	補強板の接合、シールなど
Y-4300K-06	アクリルフォーム	アクリル系	灰	0.60	22	平面紙	白/青色 3Mロゴ入り	低温環境下でも作業性に優れ、初期粘着力を得やすい	補強板の接合、シールなど
Y-4300K-04	アクリルフォーム	アクリル系	灰	0.40	15	平面紙	白/青色 3Mロゴ入り	低温環境下でも作業性に優れ、初期粘着力を得やすい	補強板の接合、シールなど

使用例



VHB™ テープのTピール

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (機能性・特殊用途)

一般用VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープに加え、各種の機能を付加した製品をご用意しています。

- 低VOCタイプは、従来品に比べ、VOC放散量を90%以上低減しました。
- シリコンゴム接着用は、柔軟で強靱なアクリルフォームの片側にシリコン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコン系粘着剤があるので、従来接着できなかったシリコンゴム等が接着できる製品です。
- 難燃性タイプは、VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ製品の優れた接着力・耐候性をそのままに、難燃性を持たせ、かつハロゲンフリーの製品です。Y-4545シリーズはUL 94V-0グレード、Y-4981シリーズはUL 94V-2グレードを取得しています。各種工業材料の接合において、難燃性を要求される場合にお使いいただけます。

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (低VOCタイプ)

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
Y-4825P-02	アクリルフォーム	アクリル系	灰	0.20	17	平面紙	透明/緑色 VHB3M入り	一般用、耐熱保持力良好、 低VOCタイプ	補強板の接合、シール 用途など
Y-4825K-04	アクリルフォーム	アクリル系	灰	0.40	24	平面紙	白/青色 VHB3M入り	一般用、耐熱保持力良好、 低VOCタイプ	補強板の接合、シール 用途など
Y-4825K-06	アクリルフォーム	アクリル系	灰	0.60	30	平面紙	白/青色 VHB3M入り	一般用、耐熱保持力良好、 低VOCタイプ	補強板の接合、シール 用途など
Y-4825K-08	アクリルフォーム	アクリル系	灰	0.80	38	平面紙	白/青色 VHB3M入り	一般用、耐熱保持力良好、 低VOCタイプ	補強板の接合、シール 用途など
Y-4825K-12	アクリルフォーム	アクリル系	灰	1.20	52	平面紙	白/青色 VHB3M入り	一般用、耐熱保持力良好、 低VOCタイプ	補強板の接合、シール 用途など
Y-4825K-20	アクリルフォーム	アクリル系	灰	2.00	53	平面紙	白/青色 VHB3M入り	一般用、耐熱保持力良好、 低VOCタイプ	補強板の接合、シール 用途など

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (シリコンゴム接着用)

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
Y-4924	アクリルフォーム	1次面：アクリル系 2次面：シリコン系	白	0.40	1次面：18 2次面：7	ポリエステル	透明	シリコンゴム接着用、 シール良好	シリコンキースイッチの 固定、シール

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (ガラス用・高透明性)

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
Y-4905J	アクリルフォーム	アクリル系	透明	0.50	25	ポリエステル	透明緑	透明タイプ、強力な接合力	ガラス、アクリル版の 接合シール用
Y-4910J	アクリルフォーム	アクリル系	透明	1.00	40	ポリエステル	透明緑	透明タイプ、強力な接合力	ガラス、アクリル版の 接合シール用

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (再はく離性)

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
VHX-802	アクリル系/ ポリエステル	アクリル系	灰	0.25	1次面：11.0 2次面：7.4	平面紙	白/青色 3Mロゴ入り	作業性、打ち抜き加工性良好	各種銘板の固定

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (難燃性UL94-V0適合)

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
Y-4545-05	難燃性 アクリル系	アクリル系	グレー	0.50	21	平面紙	黄	難燃VHB	難燃性材料や必要箇所の 接合
Y-4545-07	難燃性 アクリル系	アクリル系	グレー	0.70	21	平面紙	黄	難燃VHB	難燃性材料や必要箇所の 接合
Y-4545-10	難燃性 アクリル系	アクリル系	グレー	1.00	41	平面紙	黄	難燃VHB	難燃性材料や必要箇所の 接合
Y-4545-13	難燃性 アクリル系	アクリル系	グレー	1.00	37	平面紙	黄	難燃VHB	難燃性材料や必要箇所の 接合

3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (難燃性UL94V-2適合)

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
Y-4981-03	難燃性 アクリル系	アクリル系	白	0.30	20	平面紙	白	難燃VHB	難燃性材料の接合

3MTM Black Elastic Tacky (BETA) テープ (ベータテープ) (両面接着タイプ) / 3MTM Semitransparent Material Rivet Tacky (SMART) シールテープ (スマートシールテープ) (片面シールタイプ)

- BETAテープは、VHBTM テクノロジーから生まれた新しいアクリル系接着/シールテープです。従来の代表的なシール材である「ブチルテープ」に比べ、初期接着力・耐熱性・耐候性が格段に向上しています。従来接着が難しかったモルタル面や木材、各種断熱材などにもプライマーなどの処理を行うことなく接着できます。住宅・建材用途・車両用途の粗面・凹凸面へのシール用途にも最適です。
- 3MTM SMARTシールテープは、簡単に信頼性の高いシール性能が得られます。例えばトラック天板接合部のシール用途では、液状シール材に比べ大幅な作業時間の短縮が可能です。また、住宅などのシール補修用途などにも使用可能です。

3MTM Black Elastic Tacky (BETA) テープ (ベータテープ) (両面接着タイプ)

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
4485	アクリル系不織布	アクリル系	黒	0.50	8.8	平面紙	白/青色 3Mロゴ入り	粗面接着性良好、 シール良好	木材の接合、 シール用途など
4481MH	アクリル系不織布	アクリル系	黒	1.00	1次面：4.9 2次面：10.8	平面紙	白/青色 3Mロゴ入り	粗面接着性良好、 シール良好	木材の接合、 シール用途など
4405	アクリル系不織布	アクリル系	黒	2.00	1次面：5.3 2次面：16.1	平面紙	黄	粗面接着性良好、 シール良好	木材の接合、 シール用途など

3MTM Semitransparent Material Rivet Tacky (SMART) シールテープ (片面シールタイプ)

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
4412N	アクリル系 アイオノマー	アクリル系	白	2.00	9.4	PET	透明	粗面接着性良好、 シール良好	シール用途など
4422W	アクリル系 アイオノマー	アクリル系	白	0.80	10.1	PET	透明	粗面接着性・シール性良好、 シール良好	シール用途など
4422G	アクリル系 アイオノマー	アクリル系	グレー	0.80	10.1	PET	透明	粗面接着性・シール性良好、 シール良好	シール用途など
4422B	アクリル系 アイオノマー	アクリル系	黒	0.80	10.1	PET	透明	粗面接着性・シール性良好、 シール良好	シール用途など
4407	アクリル系 アイオノマー	アクリル系	黒	0.50	9.3	PET	透明	粗面接着性良好、 シール良好	シール用途など

両面テープ・ファスナー製品

3M™ 印刷版固定用テープ

3M™ フレキシマウント™ 両面粘着テープ / 3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ

フレキシ印刷の精度やハーフトーン再現性などの印刷品質は、印刷版を固定するテープによってコントロールできます。また、版の着脱、再着脱など、使いやすさも作業性に大きな影響を与えます。スリーエムでは、様々な種類の基材と粘着剤から、目的の作業品質に応じたテープをお届けしています。

3M™ フレキシマウント™ 両面粘着テープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	ライナー 材質	ライナー色	特長	用途
412DL	軟質塩ビ	ゴム系	灰	0.51	PET/紙	PET/透明 紙/茶	ゴム系粘着剤・ダブルライナー	フレキシ印刷版の固定用
411DL	軟質塩ビ	ゴム系	灰	0.38	PET/紙	PET/透明 紙/茶	ゴム系粘着剤・ダブルライナー	フレキシ印刷版の固定用

3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	ライナー 材質	ライナー色	特長	用途
E1115	ポリエチレンフォーム	アクリル系	クリーム	0.43	PET	透明	気泡巻き込み防止、フォーム密度低	フレキシ印刷版の固定用、 プロセス印刷用
E1115H	ポリエチレンフォーム	アクリル系	クリーム	0.43	PET	透明	気泡巻き込み防止、 フォーム密度低、高接着力	フレキシ印刷版の固定用、 プロセス印刷用
E1120	ポリエチレンフォーム	アクリル系	クリーム	0.55	PET	透明	気泡巻き込み防止、フォーム密度低	フレキシ印刷版の固定用、 プロセス印刷用
E1120H	ポリエチレンフォーム	アクリル系	クリーム	0.55	PET	透明	気泡巻き込み防止、 フォーム密度低、高接着力	フレキシ印刷版の固定用、 プロセス印刷用
E1915	ポリエチレンフォーム	アクリル系	ピンク	0.43	PET	透明	気泡巻き込み防止、フォーム密度低中	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1915H	ポリエチレンフォーム	アクリル系	ピンク	0.43	PET	透明	気泡巻き込み防止、 フォーム密度低中、高接着力	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1920	ポリエチレンフォーム	アクリル系	ピンク	0.55	PET	透明	気泡巻き込み防止、フォーム密度低中	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1920H	ポリエチレンフォーム	アクリル系	ピンク	0.55	PET	透明	気泡巻き込み防止、 フォーム密度低中、高接着力	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1015	ポリエチレンフォーム	アクリル系	白	0.43	PET	透明	気泡巻き込み防止、フォーム密度中	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1015H	ポリエチレンフォーム	アクリル系	白	0.43	PET	透明	気泡巻き込み防止、 フォーム密度中、高接着力	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1020	ポリエチレンフォーム	アクリル系	白	0.55	PET	透明	気泡巻き込み防止、フォーム密度中	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1020H	ポリエチレンフォーム	アクリル系	白	0.55	PET	透明	気泡巻き込み防止、 フォーム密度中、高接着力	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1715	ポリエチレンフォーム	アクリル系	緑	0.43	PET	透明	気泡巻き込み防止、フォーム密度中高	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1715H	ポリエチレンフォーム	アクリル系	緑	0.43	PET	透明	気泡巻き込み防止、 フォーム密度中高、高接着力	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1720	ポリエチレンフォーム	アクリル系	緑	0.55	PET	透明	気泡巻き込み防止、フォーム密度中高	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1720H	ポリエチレンフォーム	アクリル系	緑	0.55	PET	透明	気泡巻き込み防止、 フォーム密度中高、高接着力	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1815	ポリエチレンフォーム	アクリル系	水	0.43	PET	透明	気泡巻き込み防止、フォーム密度高	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1815H	ポリエチレンフォーム	アクリル系	水	0.43	PET	透明	気泡巻き込み防止、 フォーム密度高、高接着力	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1820	ポリエチレンフォーム	アクリル系	水	0.55	PET	透明	気泡巻き込み防止、フォーム密度高	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用
E1820H	ポリエチレンフォーム	アクリル系	水	0.55	PET	透明	気泡巻き込み防止、 フォーム密度高、高接着力	フレキシ印刷版の固定用、 コンビネーション印刷用


使用例



印刷物の固定に



シリンダー部の版固定用に



シリンダー部の版固定用に

3M™ ファスニングシステム

3M™ デュアルロック™ ファスナー

デュアルロック™ ファスナーは、オレフィン系の樹脂に、きのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」及び約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせ利用できます。

- 美しい仕上がりをお約束します。従来の留め具（ネジ・ボルト・スナップ）などと異なり、孔開けなどの加工を必要とせず、ネジ頭などの留め具跡も表面には残りません。
- 作業性の向上。あらかじめ感圧型粘着テープが付いていますので、はく離フィルムを剥がし、上から加圧するだけで取り付けが可能です。また、接合する位置・方向を選ぶ必要もなく、位置決めも容易にできます。
- 優れたかみ合わせ強度。従来のナイロン製フックループタイプと比べ、数倍のかみ合わせ強度があります（当社比）。また、必要に応じて脱着も可能で、1000回の着脱後も初期の約80%の強度を維持しました（SJ-3551JとSJ-3552Jの組み合わせ）。

3M™ デュアルロック™ ファスナー

テープ番号	基材	粘着剤	色	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
SJ-3441J	ポリオレフィン系樹脂	—	黒	—	—	400ステムタイプ（粘着剤なし）	一般用 （縫い付け、ステابل、超音波融着）
SJ-3442J	ポリオレフィン系樹脂	—	黒	—	—	170ステムタイプ（粘着剤なし）	一般用 （縫い付け、ステابل、超音波融着）
SJ-3440J	ポリオレフィン系樹脂	—	黒	—	—	250ステムタイプ（粘着剤なし）	一般用 （縫い付け、ステابل、超音波融着）
SJ-3460	ポリオレフィン系樹脂	—	透明	—	—	250ステムタイプ（粘着剤なし）	一般用 （縫い付け、ステابل、超音波融着）
SJ-3541J	ポリオレフィン系樹脂	ゴム系	黒	PE	白	PEフォームテープ（ゴム系粘着剤）付き 400ステムタイプ	一般用（PPやPEにも対応）
SJ-3542J	ポリオレフィン系樹脂	ゴム系	黒	PE	白	PEフォームテープ（ゴム系粘着剤）付き 170ステムタイプ	一般用（PPやPEにも対応）
SJ-3540J	ポリオレフィン系樹脂	ゴム系	黒	PE	白	PEフォームテープ（ゴム系粘着剤）付き 250ステムタイプ	一般用（PPやPEにも対応）
SJ-3551J	ポリオレフィン系樹脂	アクリル系	黒	PE	緑	アクリルフォーム構造用接合 テープ付き400ステムタイプ	一般材料・耐久性に優れる
SJ-3552J	ポリオレフィン系樹脂	アクリル系	黒	PE	緑	アクリルフォーム構造用接合 テープ付き170ステムタイプ	一般材料・耐久性に優れる
SJ-3550J	ポリオレフィン系樹脂	アクリル系	黒	PE	緑	アクリルフォーム構造用接合 テープ付き250ステムタイプ	一般材料・耐久性に優れる
SJ-3560	ポリオレフィン系樹脂	アクリル系	透明	PE	透明/赤色 3Mロゴ入り	アクリルフォーム構造用接合 テープ付き250ステムタイプ	一般材料・耐久性に優れる

3M™ デュアルロック™ 薄手ファスナー

テープ番号	基材	粘着剤	色	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
SJ-4570	ポリプロピレン	アクリル系	透明	平面紙	茶/緑色3M 300LSEロゴ入り	嵌合で約2mmと薄く、透明で意匠性良好	一般用
SJ-4580	ポリプロピレン	アクリル系	透明	PE	赤	嵌合で約2mmと薄く、透明で意匠性良好	一般用・耐熱性に優れる

使用例



ユニットバスの点検口カバー



駐車場のパネル

3M™ デュアルロック™ ファスナー(成型タイプ) / 3M™ スコッチメイト™ ファスナー

デュアルロック™ ファスナー成型タイプは、耐熱性に優れたナイロン樹脂を使用したファスナーです。金型による成型品のため、サイズやステム形状などの精度が一段と向上し、ステムのかみ合わせ強度もより安定しています。取り付け方法も、差し込み・ネジ止めなど、様々な機械的締結方法が選択可能です。

- 汚れを取り除くのが困難な取り付け場所への設置
- テープの接着性が悪い素材（木質系・難接着プラスチック・表面の凹凸が大きい材料）への取り付け
- 圧着が十分できない作業環境
- 後で分解が必要な箇所への設置

スコッチメイト™ フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ状の繊維が付いています。このフックとループを組み合わせるにより、しっかりくっ付けたり、軽く引き剥がすことができます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。

粘着剤付きのタイプは、貼り付ける材料や耐熱性など、アプリケーションの条件に合わせて最適なファスナーを選択できます。塗布されている粘着剤には、ゴム系とアクリル系を用意しました。ゴム系粘着剤は、汎用性があり、ポリプロピレンやポリエチレンといった、一般的には接着しにくい素材におすすめします。また耐熱用としては、アクリル系粘着剤をおすすめします。なお、軟質塩ビに対しては、特殊アクリル系粘着剤タイプもご用意しています。

3M™ デュアルロック™ ファスナー（成型タイプ）

テープ番号	基材	粘着剤	色	ライナー材質	形状	特長	用途
SDL-001	ナイロン	—	黒	—		直径20.6ワッシャー型ネジ止め用	一般用・機械的締結
SDL-002	ナイロン	—	黒	—		20mm角 差し込み用	一般用・機械的締結
SDL-004	ナイロン	—	黒	—		最大直径20 差し込み用	一般用・機械的締結

3M™ スコッチメイト™ ファスナー

テープ番号	基材	粘着剤	色	ライナー材質	ライナー色	特長	用途
SJ-3526N	ナイロン	ゴム系	黒・白	PE	白/赤色 Scotchmateロゴ入り	ゴム系粘着剤付きフックファスナー	一般用（PPやPEにも対応）
SJ-3527N	ナイロン	ゴム系	黒・白	PE	白/赤色 Scotchmateロゴ入り	ゴム系粘着剤付きループファスナー	一般用（PPやPEにも対応）
SJ-3571	ナイロン	アクリル系	黒・白	PP	透明/白 3Mロゴ入り	アクリル系粘着剤付きループファスナー	耐熱用
SJ-3572	ナイロン	アクリル系	黒・白	PP	透明/白 3Mロゴ入り	アクリル系粘着剤付きフックファスナー	耐熱用

使用例



スコッチメイト™ ファスナー 使用例



着脱が必要な箇所での設置

3M™ 薄手両面テープ 基材入りタイプ

3M™ 薄手両面テープ

各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着まで様々なご用途に対応します。

3M™ 薄手両面テープ（フィルム基材）

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー 材質	ライナー色	特長	用途
ST-416P	ポリエステル	アクリル系	透明	0.125	5.5	平面紙	クリーム (緑色印刷)	ST-415より接着力が強く、 再はく離性に優れる	樹脂板・各種工業 用材料の固定
4354	ポリエステル	シリコーン系 /アクリル系	緑	0.085	シリコーン/アクリル 2.6/4.3	PET/紙	透明PET 紙/白	ディファレンシャルタイプ ダブルライナー	シリコーンゴムの固 定
4377N-50	ポリエステル	シリコーン系 /アクリル系	透明	0.05	2.5/4.0	PET/紙	透明PET 紙/茶	ディファレンシャルタイプ ダブルライナー	シリコーンゴムの固 定
4377N-85	ポリエステル	シリコーン系 /アクリル系	透明	0.085	3.0/6.6	PET/紙	透明PET 紙/茶	ディファレンシャルタイプ ダブルライナー	シリコーンゴムの固 定
4393	ポリエステル	アクリル系	透明	0.2	6.3	平面紙	白	フィルム基材の厚手テープ	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
4591HH	ポリエステル	アクリル系	透明	0.092	4.3	平面紙	クリーム	強/強接着タイプ	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
4591HM	ポリエステル	アクリル系	透明	0.082	4.3/1.9	平面紙	クリーム	強/中接着タイプ	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
4591HL	ポリエステル	アクリル系	透明	0.072	4.3/0.2	平面紙	クリーム	強/弱接着タイプ	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
4597-30	ポリエステル	アクリル系	透明	0.03	5.2	PET	透明	黄変しにくい	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
4597	ポリエステル	アクリル系	透明	0.06	6.9	平面紙	白	黄変しにくい	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
93005LE	ポリエステル	アクリル系	透明	0.05	5.3	平面紙	茶/緑色3M 300LSEロゴ入り	PP等を含み、多くの素材に対して 優れた接着力	金属、プラスチック 銘板の取り付け
93005LEB	ポリエステル	アクリル系	黒	0.05	5.3	平面紙	茶/緑色3M 300LSEロゴ入り	PP等を含み、多くの素材に対して 優れた接着力	金属、プラスチック 銘板の取り付け
93010LE	ポリエステル	アクリル系	透明	0.1	6.6	平面紙	茶/緑色3M 300LSEロゴ入り	PP等を含み、多くの素材に対して 優れた接着力	金属、プラスチック 銘板の取り付け
93015LE	ポリエステル	アクリル系	透明	0.15	7.7	平面紙	茶/緑色3M 300LSEロゴ入り	PP等を含み、多くの素材に対して 優れた接着力	金属、プラスチック 銘板の取り付け
93015LEB	ポリエステル	アクリル系	黒	0.15	7.7	平面紙	茶/緑色3M 300LSEロゴ入り	PP等を含み、多くの素材に対して 優れた接着力	金属、プラスチック 銘板の取り付け
93020LE	ポリエステル	アクリル系	透明	0.2	7.9	平面紙	茶/緑色3M 300LSEロゴ入り	PP等を含み、多くの素材に対して 優れた接着力	金属、プラスチック 銘板の取り付け
9415PC	ポリエステル	アクリル系	透明	0.06	0.13/2.93	平面紙	白	中/弱接着タイプ	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
9495MP	ポリエステル	アクリル系	透明	0.14	8.2/7.0	平面紙	茶/緑色 200MPロゴ入り	耐熱性良好	各種工業材料の 貼り合わせ、固定

3M™ 薄手両面テープ（不織布基材タイプ）

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー 材質	ライナー色	特長	用途
CT6348	不織布	アクリル系	半透明	0.09	5.0	平面紙	白	初期接着力に優れる	各種工業材料の貼り合 わせ、紙のスプライス
8576B	不織布	アクリル系	黒	0.115	6.0	平面紙	白	初期接着力に優れる	各種工業材料の貼り合 わせ、紙のスプライス
9660	不織布	アクリル系	半透明	0.16	7.6	平面紙	白 3Mロゴ入り	初期接着力に優れる	各種工業材料の貼り合 わせ、固定
DCX-1018	不織布	アクリル系	半透明	0.13	9.2	平面紙	白/緑色 3M VOCロゴ入り	従来品に比べVOCを低減	各種素材の固定、 仮止め

3M™ 薄手両面テープ（特殊用途タイプ）

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー 材質	ライナー色	特長	用途
4390	ポリイミド	シリコーン系	琥珀色	0.13	4.5	PET	透明	耐熱性に優れる、ダブルライナー	電子部品の固定
9077	特殊耐熱基材	アクリル系	半透明	0.05	7.5	平面紙	白/緑色 3Mロゴ入り	はんだリフロー対応、加工性良好、 高接着力	FPCの筐体への固定、 補強板の固定

3M™ 薄手両面テープ（低VOCタイプ）

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー 材質	ライナー色	特長	用途
1110	高強度特殊不織布	アクリル系	半透明	0.15	8.2	平面紙	白/赤色 3Mロゴ入り	厚生労働省指定の指針対象VOC物質 極少、高接着、再はく離性良好	各種工業材料の貼り合 わせ、固定
4511-30	ポリエステル	アクリル系	半透明	0.03	3.4	平面紙	白/緑色 3Mロゴ入り	厚生労働省指定の指針対象VOC物質 極少、高接着力	各種工業材料の貼り合 わせ、固定
4511-50	ポリエステル	アクリル系	半透明	0.05	3.7	平面紙	白/緑色 3Mロゴ入り	厚生労働省指定の指針対象VOC物質 極少、高接着力	各種工業材料の貼り合 わせ、固定
4511-100	ポリエステル	アクリル系	半透明	0.1	6.3	平面紙	白/緑色 3Mロゴ入り	厚生労働省指定の指針対象VOC物質 極少、高接着力	各種工業材料の貼り合 わせ、固定

3M™ 薄手両面テープ 基材無しタイプ

3M™ 接着剤転写テープ


接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。

基材がないため、薄型化が容易で、耐熱性・高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションで様々な用途、被着体に対応できます。

3M™ 接着剤転写テープ

テープ番号	基材	粘着剤	色	テープ厚 (mm)	接着力 (N/cm)	ライナー 材質	ライナー色	特長	用途
463	—	アクリル系	透明	0.05	2.6	平面紙	茶	初期タック良好	紙のスプライス
465	—	アクリル系	透明	0.05	2.9	平面紙	茶	初期タック良好、 463に比べてライナーはく離性良好	紙のスプライス
467MP	—	アクリル系	透明	0.05	5.8	平面紙	茶/緑色 3Mロゴ入り	耐熱性良好、高シェア、UL品	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
468MP	—	アクリル系	透明	0.125	8.5	平面紙	茶/緑色 3Mロゴ入り	耐熱性良好、高シェア、UL品	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
ATX-1003	—	アクリル系	透明	0.05	5.4	平面紙	白	従来品に比べVOCを低減	各種素材の固定、仮止め
924	—	アクリル系	透明	0.05	2.7	平面紙	茶	ATG用	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
927	—	アクリル系	透明	0.05	6.3	平面紙	茶	高タック	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
950	—	アクリル系	透明	0.125	8.6	平面紙	茶	高タック、UL品	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
966	—	アクリル系	透明	0.05	5.1	平面紙	白/緑色 3Mロゴ入り	アウトガス良好、UL品	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
969	—	アクリル系	透明	0.125	8.6	平面紙	茶	ATG用	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
9079	—	アクリル系	透明	0.05	4.0	平面紙	白/赤色 3Mロゴ入り	はんだリフロー工程にも耐える耐熱性 を有する	FPCの筐体への固定、 補強板固定
F9460PC	—	アクリル系	透明	0.05	5.6	平面紙	茶/緑色 3Mロゴ入り	耐熱性良好、高シェア、UL品	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
F9469PC	—	アクリル系	透明	0.125	7.3	平面紙	茶/緑色 3Mロゴ入り	耐熱性良好、高シェア、UL品	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
F9473PC	—	アクリル系	透明	0.255	8.2	平面紙	茶/緑色 3Mロゴ入り	耐熱性良好、高シェア、UL品	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
9671LE	—	アクリル系	透明	0.05	4.8	平面紙	茶/緑色3M 300LSEロゴ入り	高タック・低表面エネルギー プラスチックに接着性良好、UL品	各種工業材料の 貼り合わせ、固定
9672LE	—	アクリル系	透明	0.125	7.9	平面紙	茶/緑色3M 300LSEロゴ入り	高タック・低表面エネルギー プラスチックに接着性良好、UL品	各種工業材料の 貼り合わせ、固定

使用例



FPCの固定に



部材とのラミネート



ATGでの転写作業

3M™ 3M-Matic™ 封緘機

3M™ 3M-Matic™ 封緘機（ケースシーラー）

番号	テーブ 装填 位置	ケース 搬送方式	ケース調整 高さ/幅	ケースサイズ (mm)						処理能力 (ケース/分) ※1 送り速度 (m/分)	機械寸法 長さ×幅×高さ (mm) ※2	重量 (kg)	電気 (kw)	電圧 (V) ※4	ベッド面 高さ (mm)	電安法 対応
				長さ		幅		高さ					エアー※3			
				最小	最大	最小	最大	最小	最大	最大27 21	1313×947 ×1680	135		0.23 不要		
a88	上下	サイドベルト	手動/手動	150	∞	115	500	120	500	最大7 21	920 (1620) ×826×1635	150	0.26 70	100	600～820	B
120arv	上下	サイドベルト	手動/手動	150	500	115	500	90	500	最大27 21	1030 (1480) ×785×2000	150	0.26 不要	100	635～970	B
700a	上下	上下ベルト	手動/手動	150	∞	150	540	70※5	620	最大20 23	2135×900 ×2000	300	0.6 70	200	680～880	B
a88f	上下	サイドベルト	手動/手動	150	610	150	500	120	500	最大12	1640×785 ×2000	195	0.26 110	100	635～970	B
700r	上下	上下ベルト	自動/自動	150	∞	150	540	70※5	620	最大12 23	1160×1030 ×1550	180	0.25 100	100	650～850	B
r88	上下	サイドベルト	自動/自動	150	∞	120	600	120	600	最大6 21	2650×1410 ×2200	500	1.2 200	200	680～780	D
フルオートマチック ケースシーラー	上下	サイドベルト	自動/自動	225	670	150	430	115	355							

※1 送り速度は60Hzのとき。50Hzの場合は約20%低下。
※2 () 内寸法はコンベアエクステンションの長さを含む。(700aについてはオプション扱いとなります。)
※3 エアーは消費量を示す。(単位: R / 分 (ANR))。接続には日東工器型20PMが取り付け付けてあります。
※4 200Vは全て三相です。引掛式プラグWF6420または相当品 (20A用) が取り付け付けてあります。
※5 テープ足長さ35mmのとき。

- 保証期間: 機械本体の保証は1年かつ稼働2000時間以内です。
- 補修部品: 対象製品生産中止となった年から5年間は補修部品を提供します。ただし、補修部品の中でも空電機器などの一般購入部品に関してはこの限りでなく、5年以下で供給不可能となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 作業条件: 比較的清潔な環境にて、ほごりが少なく、濡れていないケースをご使用ください。機械を水洗いしたり、結露の生じやすい場所へは設置しないでください。
- ご使用上の注意: ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 注意: 3M™ 3M-Matic™ ケースシーラー、ケースフォーマーは上記サイズ内のケースであれば、ほとんどの場合ご使用可能です。上記以外の場合については、あらかじめテストされることをおすすめします。性能改善のため、予告なしに仕様の一部を変更する場合があります。

ご購入者へのお知らせ:ここに記されている製品及びご使用目的への保証について、売主及び製造者は次のことしか保証致しかねますのでご了承ください。売主及び製造者は3M™ 3M-Matic™ 機械が売主によって出荷された日より次に記す期間において材料及び組立作業に不良のないことを保証致します。売主及び製造者は出荷後1年以内に発生した不良と認められた機械部品について修理または交換のいずれかを行う義務のみを負います。売主及び製造者は3M™ 3M-Matic™ 機械のお取り扱いの不善などからくる直接、間接、または偶発的帰結としての損害について責任を負いかねます。売主及び製造者の役員が署名した契約書で別の責任をお受けいたしました場合はこの限りではありません。

3M™ 3M-Matic™
アジャスタブル
ケースシーラー a88



調整型サイドベルト搬送方式

3M™ 3M-Matic™
アジャスタブル
ケースシーラー 700a



調整型上下ベルト搬送方式

3M™ 3M-Matic™
オートマチック
アジャスタブル
ケースシーラー a88f



調整型サイドベルト搬送方式
上フラップ自動折り込み

3M™ 3M-Matic™
ランダム
ケースシーラー 700r



ランダム型上下ベルト搬送方式

3M™ 3M-Matic™
サイドベルトランダム
ケースシーラー r88



ランダム型サイドベルト搬送方式

3M™ 3M-Matic™
フルオートマチック
ケースシーラー



ランダム型サイドベルト搬送方式
安全カバー標準装備

3M™ 3M-Matic™ 製函機

3M™ 3M-Matic™ 製函機（ケースフォーマー）

番号	テーブ 装填 位置	ケース 搬送方式	ケース調整 高さ/幅	ケースサイズ (mm) ※1						処理能力 (ケース/分) ※2	機械寸法 長さ×幅×高さ (mm) ※3	重量 (kg)	電気 (kw)	電圧 (V) ※5	ベッド面 高さ (mm)	電安法 対応
				長さ		幅		高さ					エアー ※4			
				最小	最大	最小	最大	最小	最大	送り速度 (m/分)						
130cf	上下	サイドベルト	手動/手動	200	540	150	400	100	450	最大6 20	1660×800 ×1560	150	0.26 70	200	600～820	B
150cf	上下	サイドベルト	手動/手動	200	550	150	400	90	400	最大6 20	1550×700 ×1500	150	0.11 50-100	200	610～800	C
250cf	下	サイドベルト	手動/手動	250 A寸法：400～950	550	150 B寸法：250～800	400	90	400	最大12 —	1800×1710 ×1435	400	0.15 300	200	610～710	A
200cf	下	サイドベルト	手動/手動	200 A寸法：350～600	400	150 B寸法：300～500	300	80	300	最大15 21	1510×1250 ×1600	300	0.50 300	200	610～710	A
210cf	下	サイドベルト	手動/手動	250 A寸法：450～800	500	200 B寸法：350～600	350	90	400	最大12 21	1765×1465 ×1600	400	0.50 300	200	610～710	A
200cf-hs	下	サイドベルト	手動/手動	200 A寸法：350～600	400	150 B寸法：300～500	300	80	300	最大22 25	1510×1250 ×1600	320	1 300	200	610～710	D
210cf-hs	下	サイドベルト	手動/手動	250 A寸法：450～800	500	200 B寸法：350～600	350	90	400	最大20 25	1765×1465 ×1600	420	1 300	200	610～710	D
8010cf	下	サイドベルト	手動/手動	250 A寸法：480～900	550	200 B寸法：300～650	350	100	300	最大10 21	1800×1850 ×1680	300	0.5 300	200	650	D

※1 250cf、200cf、210cfにはL、W、H以外に、表中のA寸法、B寸法（製函前の段ボールの縦、横の長さ）も関係します。詳細につきましては弊社営業担当者にご相談ください。
※2 送り速度は60Hzのとき。50Hzの場合は約20%低下。
※3 （ ） 内寸法はコンベアエクステンションの長さを含む。
※4 エアーは消費量を示す。（単位：R / 分（ANR））。接続には日東工器型20PMが取り付けられています。
※5 200Vは全て三相です。引掛式プラグWF6420または相当品（20A用）が取り付けられています。

- 保証期間：機械本体の保証は1年かつ稼働2000時間以内です。150cfは6 ヶ月以内かつ稼働1000時間以内です。
- 補修部品：対象製品生産中止となった年から5年間は補修部品を提供します。ただし、補修部品の中でも空電機器などの一般購入部品に関してはこの限りでなく、5年以下で供給不可能となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 作業条件：比較的清潔な環境にて、ほこりが少なく、濡れていないケースをご使用ください。機械を水洗いしたり、結露の生じやすい場所へは設置しないでください。
- ご使用上の注意：ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 注意：3 M™ 3M-Matic™ ケースシーラー、ケースフォーマーは上記サイズ内のケースであれば、ほとんどの場合ご使用可能です。上記以外の場合については、あらかじめテストされることをおすすめします。性能改善のため、予告なしに仕様の一部を変更する場合があります。

ご購入者へのお知らせ：ここに記されている製品及びご使用目的への保証について、売主及び製造者は次のことしか保証致しかねますのでご了承ください。売主及び製造者は3 M™ 3M-Matic™ 機械が売主によって出荷された日より次に記す期間において材料及び組立作業に不良のないことを保証致します。売主及び製造者は出荷後1年以内(150cfは6 ヶ月以内)に発生した不良と認められた機械部品について修理または交換のいずれかを行う義務のみを負います。売主及び製造者は3 M™ 3M-Matic™ 機械のお取り扱いの不利などからくる直接、間接、または偶発的帰結としての損害について責任を負いかねます。売主及び製造者の役員が署名した契約書で別の責任をお受けいたしました場合はこの限りではありません。

3M™ 3M-Matic™
セミオートマチック
ケースフォーマー 130cf



封緘もできるコンパクト製函機

3M™ 3M-Matic™
セミオートマチック
ケースフォーマー 150cf



封緘もできるコンパクト製函機

3M™ 3M-Matic™
オートマチック
ケースフォーマー 250cf



最大12ケース/分
対応ケースサイズが広い省コストタイプ

3M™ 3M-Matic™
オートマチック
ケースフォーマー 200cf



最大15ケース/分の高速タイプ
横積みマガジン形式の省スペース型

3M™ 3M-Matic™
オートマチック
ケースフォーマー 210cf



最大12ケース/分
200cfよりも対応ケースサイズを拡大

包装用製品

3M™ 3M-Matic™ タブシステム・オプション

3M™ 3M-Matic™ フロントタブシステム

OPPテープの前後に開封用つまみを接着。開封作業を容易にします。

- 製函機、製封緘機に組み込み、OPPテープの前後に自動的にタブ（つまみ）を作ります。
- 開封作業にカッターナイフが不要になります。
- クラフトテープからOPPテープに変更することによって、大幅なコストダウンが可能です。
- タブは紙製となり、緑色が標準仕様です。その他の色、印刷についてはご相談ください。



機械寸法	長さ：556mm × 幅：148mm × 高さ：606mm
重量	10kg
電源	単相AC100Vまたは三相AC200V、50/60Hz
エアースource	0.5MPa
対応機種	3M™ 3M-Matic™ 製品
テープ	3M™ ボックスシーリング用OPPテープ
テープ幅	36 ～ 75mm
タブ	種類：カラーペーパー テープ足：50±6mm 長さ：15±5mm
ケースサイズ	長さ：250mm以上 幅/高さ：ケースシーラー、ケースフォーマー本体と同じ

3M™ 3M-Matic™ サイドタブシステム

OPPテープの片側を長手方向に折り込みつまみを形成。開封作業を容易にします。

- 製函機、製封緘機に組み込み、OPPテープを長手方向に折り返し、タブ（つまみ）を作ります。
- 開封時の作業性を高めます。




電源・エアースource	不要
対応機種	3M™ 3M-Matic™ 製品 ※他社機の場合、別途対応可能
テープ	3M™ ボックスシーリング用OPPテープ
テープ幅	36 ～ 75mm
タブ	種類：折り返し 幅：1 ～ 4mm 位置：段ボールケースに貼るテープの片側
ケースサイズ	ケースシーラー、ケースフォーマー本体と同じ

3M™ 3M-Matic™ 折り込みタブシステム

OPPテープの片端を内側に折り込み、つまみを形成。開封作業を容易にします。

- 製函機、製封緘機に組み込み、OPPテープの片端を内側に折り込み、タブ（つまみ）を作ります。
- 開封時の作業性を高めます。



電源・エアースource	不要
対応機種	3M™ 3M-Matic™ 製品
テープ	3M™ ボックスシーリング用OPPテープ
テープ幅	36 ～ 50mm
タブ	長さ：10±5mm
ケースサイズ	取り付けの機種に準拠

3M™ 3M-Matic™ オプション

3M™ コンベアエクステンション AS-30 (700a 出・入口用、700r 出口用)



入口側もしくは出口側に接続するコンベアです。
700rには標準装備。その他の機種はオプションです。

3M™ ボックスホールドダウン アタッチメント AS-6



AS-30に取り付けるアタッチメントで、下フラップの反発による段ボールの浮きを押さえます。

3M™ ケースホルダー



700aに取り付けるアタッチメントで、下フラップによる段ボールの浮きを押さえます。
内容物への接触がないため、製品にダメージを与えません。

その他、印字機、インクジェットプリンター、コンベア等のオプション類が豊富に揃っています。

3M™ ディスペンサー

3M™ ディスペンサー

3M™ サイドタブディスペンサー SD-3



テープ貼りの際に、サイドタブを自動的に形成することができるハンドディスペンサーです。

- 開封時の作業性を高めます。
- カッターナイフで中の荷物を傷つけません。

テープ	3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ 370HQ、372HQ/375HQ、 3M™ Tartan™ OPP包装用粘着テープ 3645/3664
テープ幅	48mm
タブ	幅：2～5mm（テープ長手方向の片側）

※アクリル系粘着剤OPPテープはご使用になれません。ローラーに糊が付着する、タブが剥がれるなどの不具合を生じることがあります。

3M™ 折り込みタブディスペンサー FD-50



自動的に形成した折り込みタブをテープに付けることができるハンドディスペンサーです。

- 開封時にタブをつまんで簡単に剥せます。
- カッターナイフで中の荷物を傷つけません。

テープ	3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ 370HQ、 Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ 309/311、 3M™ Tartan™ OPP包装用粘着テープ 3645
テープ幅	48mm
タブ	幅：2～15mm（テープの片側）

3M™ ハンドディスペンサー TJ-1855



段ボールの封緘を始め、各種用途に向いています。それぞれ50mm幅までかかります。

3M™ ハンドディスペンサー D-6



廉価版プラスチック製。未使用時には、小さく折りたたむことができます。50mm幅までかかります。

Scotch ハンドディスペンサー H-38



ストレッチャブルテープ専用のディスペンサーです。

3M™ ディスペンサー 卓上型 C-25、HB-900




C-25

HB-900

軽包装用テープに用います。
C-25は通常タイプ。25mm幅までかかります。
HB-900は廉価版。25mm幅までかかります。
1インチ、3インチ両方の紙管に対応でき、刃も簡単に交換できます。

3M™ メインラインディスペンサー 卓上型 P-52、P-56



P-52

P-56

幅広のテープでも、何種類もの細幅のテープでもかけることができます。P-52は幅50mm、P-56は幅150mmまで。固定用ウェイトキットもあります。

3M™ 包装用テープ

3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ No.371、373、375

高性能で高品質な国産テープです。

- 超強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
- 軽量物から重量物、手貼りから機械貼りまで、あらゆるニーズにマッチする厚みとサイズがあります。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)	粘着剤	色
No.371	0.050	4.3	39	120	ゴム系	透明、ベージュ
No.373	0.065	5.5	53	150	ゴム系	透明、ベージュ
No.375	0.080	5.9	62	150	ゴム系	透明、ベージュ

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※印刷テープも可能ですので、ご相談ください。

幅 (mm)	短尺巻 (50、100m巻)*1	長尺巻 (1000、1500m巻)*2
38	60巻/梱	6巻/梱
50	50巻/梱	5巻/梱

*1 371は100m、373、375は50mが標準。

*2 371は1500m、373、375は1000mが標準。

※上記以外のサイズについてはご相談ください。

※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください。



3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ HQシリーズ No.370HQ、372HQ、375HQ

無溶剤型ゴム系粘着剤使用、国産テープです。

- 無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、強く、使いやすく、巻き出すときの臭いの問題を解決します。
- 耐衝撃性と保持力に優れ、荷扱いが乱暴でも破断や剥がれが起きにくいテープです。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)	粘着剤	色
No.370HQ	0.048	3.8	44	140	ゴム系	透明、ベージュ
No.372HQ	0.062	4.7	58	170	ゴム系	透明、ベージュ
No.375HQ	0.077	5.6	67	190	ゴム系	透明、ベージュ

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

幅 (mm)	短尺巻 (50、100m巻)*1	長尺巻 (1000、1500m巻)*2
36	60巻/梱	8巻/梱
48	50巻/梱	6巻/梱

*1 370HQ、372HQは100m、375HQは50mが標準。

*2 370HQは1500m、372HQ、375HQは1000mが標準。

※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください。



本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には、100%再生紙を使用しており、グリーンマークを取得しております。

3M™ OPP包装用粘着テープ JQシリーズ No.3245JQ、3260JQ

テープ幅をダウンサイジングしてコストダウンを実現しました。

- 国産品質を維持しつつ、包装資材の簡素化とダウンサイジングでコストダウンを実現し、テープ1巻当たりのコストを低減しました。
- ダウンサイジングしても実用上十分なパフォーマンスを発揮します。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)	粘着剤	色
3245JQ	0.045	3.4	44	140	ゴム系	透明、ベージュ
3260JQ	0.060	4.4	58	170	ゴム系	透明、ベージュ

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

幅 (mm)	短尺巻 (100m巻)	長尺巻 (1000、1500m巻)*
34	—	8巻/梱
45	50巻/梱	6巻/梱

*3245JQは1500m、3260JQは1000mが標準。

※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください。



本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には、100%再生紙を使用しており、グリーンマークを取得しております。

3M™ Tartan™ OPP包装用粘着テープ No.3645、3664

コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。

- ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
- 耐衝撃性も優れており、テープが破断しにくい特長があります。
- 巻き戻し力が軽いので、作業への負担が少なく済みます。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)	粘着剤	色	幅 (mm)	短尺巻 (100m巻)	長尺巻 (1000、1500m巻)*
No.3645	0.045	4.2	40	147	ゴム系	透明、ベージュ	36	—	8巻/梱
No.3664	0.064	5.2	56	156	ゴム系	透明、ベージュ	48	36巻/梱	6巻/梱

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

*3645は1500m、3664は1000mが標準。
※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください。



Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ

初期粘着力に優れたアクリル系粘着剤テープです。

- 強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
- テープの厚みが、軽量物から重量物まで幅広く使える8種類から選べます。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)	粘着剤	色	幅 (mm)	短尺巻 (50、100m巻)*1	長尺巻 (1000m巻)*2
No.301	0.040	2.0	35	140	アクリル系	透明、ベージュ	36	48巻/梱	8巻/梱
No.303	0.043	2.2	35	140	アクリル系	透明、ベージュ	48	36巻/梱	6巻/梱
No.305	0.045	2.3	35	140	アクリル系	透明、ベージュ	*1 301, 303, 305, 307, 309, 311は100m、313, 315は50mが標準。 *2 307は1500m、309, 311は1000m・1500m、313は1000m、315は500mが標準。 ※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください。		
No.307	0.047	2.4	35	140	アクリル系	透明、ベージュ			
No.309	0.050	2.5	40	150	アクリル系	透明、ベージュ	*1 301, 303, 305, 307, 309, 311は100m、313, 315は50mが標準。 *2 307は1500m、309, 311は1000m・1500m、313は1000m、315は500mが標準。 ※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください。		
No.311	0.052	2.7	40	150	アクリル系	透明、ベージュ			
No.313	0.065	3.0	55	180	アクリル系	透明、ベージュ	*1 301, 303, 305, 307, 309, 311は100m、313, 315は50mが標準。 *2 307は1500m、309, 311は1000m・1500m、313は1000m、315は500mが標準。 ※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください。		
No.315	0.090	3.5	80	200	アクリル系	透明、ベージュ			


※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



専用ディスペンサー

3M™ ハンドディスペンサー
TJ-1855

※詳細はP29をご覧ください。



Scotch® OPP包装用カラー粘着テープ No.371

識別や区別に適したカラータイプのテープです。

- 内容物の識別や仕向け先の区別に活用できるテープです。
- 粘着力・保持力に優れた無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しています。
- 5色のカラーを取り揃えています。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)	粘着剤	色	幅 (mm)	短尺巻 (100m巻)	長尺巻 (1500m巻)
No.371	0.050	4.7	39	120	ゴム系	青、赤、黄、白、緑	36	—	8巻/梱
							48	36巻/梱	6巻/梱

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください。



包装用製品

Scotch® OPP包装用カラー粘着テープ No.3113C

コストパフォーマンスに優れたカラー OPPテープです。

- 内容物の識別や仕向け先の区別に活用できるテープです。
- コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。
- 7色のカラーを取り揃えています。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)	粘着剤	色	幅 (mm)	短尺巻 (100m巻)	長尺巻 (1500m巻)
No.3113C	0.052	2.5	40	135	アクリル系	青、赤、黄、白、緑、黒、橙	36	36巻/梱	6巻/梱
							48	36巻/梱	6巻/梱

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください。



3M™ 包装用テープ

Scotch® ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738

手で切れて、しかも強い。カッター不要の包装用テープです。

- 従来の布テープに代わる美しいテープです。
- 手で簡単に切れながら、段ボールを封緘する十分な保持力があります。
- 軽量物から重量物まで、幅広い用途に使えます。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)	粘着剤	色
No.YR-3738	0.150	2.7	55	11	アクリル系	ベージュ、白

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

幅 (mm)	長さ (m)	入り数 (巻/箱)
50	25	54
50	50	20

※上記以外のサイズについてはご相談ください。

※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください。



Scotch® 包装用布粘着テープ No.3760

手切れ性に優れた、スフモス基材の包装用テープです。

- スフモスを基材に接着性に優れたゴム系粘着剤を使用しています。
- 一般梱包用から輸出用まで、幅広い用途に使えます。
- 紙管原紙には、100%再生紙を使用し、グリーンマークを取得しています。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	タック (ボールNo.)	巻き戻し力 (N/cm)	粘着剤	基材	色
No.3760	0.260	3.3	51	27	2.4	ゴム系	スフモス	段ボール色

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

幅 (mm)	長さ (m)	入り数 (巻/箱)
50	25	30



本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には、100%再生紙を使用しており、グリーンマークを取得しております。

3M™ Scotchpro™ OPP包装用印刷テープ No.371KP、373KP、375KP

- 無溶剤型ゴム系粘着剤の優れた保持力で、重量梱包にも対応できます。
- 高品質な印刷は細かいデザインにも対応可能です。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)	粘着剤
No.371KP	0.050	4.3	39	120	ゴム系
No.373KP	0.065	5.5	53	150	ゴム系
No.375KP	0.080	5.9	62	150	ゴム系

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



Scotch® OPP包装用印刷テープ No.3113P

- 国産品に比べて安価で、コスト重視のお客様に最適です。
- 無溶剤型のアクリル系粘着剤を使用しています。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)	粘着剤
No.3113P	0.052	2.7	40	135	アクリル系

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には、100%再生紙を使用しており、グリーンマークを取得しております。

※OPP 包装用印刷テープ No.371KP、373KP、375KP のみ取得。No.3113P は対象外。

3M™ 軽包装用テープ

Scotch® 透明軽包装OPPテープ No.618

PP基材を採用した省コストタイプ。変色の少ない美しいテープです。

- PP基材のため耐湿性があります。
- 無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。食品や衣料の包装に安心してご使用いただけます。*
- 紙管原紙には、100%再生紙を使用し、グリーンマークを取得しています。

※食品添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）に適合しています。

品番	618
厚み (mm)	0.045
粘着力 (N/cm)	3.0
引張強度 (N/cm)	28
伸び (%)	80
粘着剤	アクリル系
基材耐湿性	変化なし
基材耐変色性	変化なし

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

サイズ	12mm × 50m	15mm × 50m	18mm × 50m	24mm × 50m
単位包装	10巻/パック	10巻/パック	10巻/パック	6巻/パック
シュリンク パック数	20パック /ケース	20パック /ケース	20パック /ケース	12パック /ケース
1梱包	200巻/ケース	200巻/ケース	200巻/ケース	72巻/ケース



本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には、100%再生紙を使用しており、グリーンマークを取得しております。

専用ディスペンサー

3M™ ディスペンサー
卓上型 HB-900



Scotch® 透明軽包装用テープ No.619S

カット性に優れた省コストタイプ。においが少ない無溶剤型ゴム系粘着剤のテープです。

- 特殊ポリオレフィン基材と最適な巻き出し力の組み合わせにより、優れたカット性を実現しました。
- 無溶剤型ゴム系粘着剤使用により、においが少なく、レシートなど感熱紙の文字を消しません。
- 食品や衣料の包装に安心してご使用いただけます。*

※食品添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）に適合しています。

品番	619S
厚み (mm)	0.045
粘着力 (N/cm)	4.0
引張強度 (N/cm)	35
伸び (%)	70
粘着剤	ゴム系
基材耐湿性	変化なし
基材耐変色性	変化なし

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

サイズ	12mm × 50m	15mm × 50m	18mm × 50m	24mm × 50m
単位包装	10巻/パック	10巻/パック	10巻/パック	6巻/パック
シュリンク パック数	20パック /ケース	20パック /ケース	20パック /ケース	12パック /ケース
1梱包	200巻/ケース	200巻/ケース	200巻/ケース	72巻/ケース



本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には、100%再生紙を使用しており、グリーンマークを取得しております。

Scotch® 軽包装用印刷テープ No.619S 印刷

高精細グラビア印刷でオリジナルデザインをプリントできます。

- おにおいが少なく、カット性、コストパフォーマンスに優れた軽包装用印刷テープです。
- オリジナルのイラストやマーク、社名ロゴ等を印刷できます。
- 食品や衣料の包装に安心してご使用いただけます。*

※食品添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）に適合しています。

品番	619S 印刷
厚み (mm)	0.045
粘着力 (N/cm)	4.0
引張強度 (N/cm)	35
伸び (%)	70
粘着剤	ゴム系
基材耐湿性	変化なし
基材耐変色性	変化なし

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

サイズ	12mm × 50m	15mm × 50m	18mm × 50m	24mm × 50m
単位包装	10巻/パック	10巻/パック	10巻/パック	6巻/パック
シュリンク パック数	20パック /ケース	20パック /ケース	20パック /ケース	12パック /ケース
1梱包	200巻/梱	200巻/梱	200巻/梱	72巻/梱
納入数量	6600巻	5200巻	4400巻	3240巻



本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には、100%再生紙を使用しており、グリーンマークを取得しております。

3M™ バッグシール紙テープ/ 3M™ デリバリーパック

3M™ バッグシール紙テープ J691

紙基材のため、開封時に簡単に手で切ることができます。カッターやハサミ不要。

- 3M™ バッグシール J691はクレープ紙基材に合成ゴム系粘着剤が塗布された粘着テープで、生鮮野菜・果物・菓子・パン等の袋詰め食品の口留めに適しています。
- 合成ゴム系粘着剤の優れた粘着特性により、確実な口留め・シール性を確保しながらも、テープは手で容易に千切ることができるという開封性の良さが最大の特長です。
- 一般消費者様が開封される際にナイフやハサミなどの刃物は不要になりますので、安全面においても商品をアピールすることができます。

品番	粘着剤	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)		引張強さ (N/cm)	伸び (%)	色	入れ目
			対ステンレス板	糊面同士				
J691	ゴム系	0.12	2.7	6.1	35	8	ベージュ	96巻/梱

※上記数値は参考値です。



3M™ デリバリーパック

送り状伝票を入れて、段ボール表面に貼る、粘着剤付きの透明封筒（袋）です。

- 優れた粘着剤と剥がしやすいライナーを使っており、作業の効率化と時間の短縮ができる製品です。

品番	NP-1	NP-2	NP-3	NP-4	NP-5	NP-6	NP-9	FED-1	NP-Z
タイプ	無地	無地	無地	無地	無地	無地	無地	無地 (ミシン目付き)	無地 (ジップタイプ)
サイズ (mm)	114 ×	114 ×	178 ×	140 ×	178 ×	241 ×	178 ×	171 ×	216 ×
	140	152	140	254	254	305	152	273	292
入れ目 (枚)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500

※上記数値は参考値です。



3M™ ハングタブ/ 3M™ キャリーハンドル/ 3M™ テープパッド

3M™ Scotchpad™ ハングタブ 1074、1075、1076

貼るだけで、吊り下げ陳列。粘着剤付き吊り下げタブです。

- 様々な商品（玩具、筆記用具、雑貨、カー用品等）の外装材に対して強い粘着力があります。
- 透明なので、商品名やデザインを隠すことなく吊り下げ陳列することができます。

品名	ミニ	デルタ	ラウンド
品番	1074	1075	1076
色	透明		
耐荷重の目安	300g	300g	300g
入れ目	10枚積層/パッド、 100パッド/箱、10箱/カートン	10枚積層/パッド、 50パッド/箱、10箱/カートン	

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



3M™ Scotchpad™ キャリーハンドル 8310、8315、8340、8350

表示どおり貼るだけで、手提げ包装。粘着剤付き手提げハンドルです。

- 両端の粘着部分を袋やパッケージ側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包装できます。
- 商品の結束、封緘にも使えます。

品番	8310	8315	8340	8350
色（取っ手部分）	白			
幅（mm）	25	35	35	35
長さ（mm）	432	584	584	584
粘着部長さ（mm）	76	152	152	152
耐荷重の目安	軽量物	軽量物	10kg	12kg
入れ目	25本積層/パッド、 110パッド/箱、2750本/箱	25本積層/パッド、80パッド/箱、2000本/箱		

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



3M™ Scotchpad™ テープパッド 822

ラベル保護等にも最適。あらかじめ切れている透明粘着テープです。

- あらかじめ切れている透明テープを積層したパッドです。
- 1枚1枚剥がして、便利に使えます。
- 外装ラベルの保護フィルムとしてお使いいただけます。

サイズ	102mm×152mm
枚数	25枚/パッド
1シートの厚み	0.08mm
色	透明
基材	0.050mm厚OPPフィルム
粘着剤	合成ゴム粘着剤
粘着力	4.3N/cm
引張強度	縦方向：61N/cm 横方向：123N/cm
入れ目	25枚積層/パッド、40パッド/ボックス、5ボックス/カートン、200パッド/カートン

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



TILTWATCH® 転倒センサー

表示どおりの正しい輸送を促します。貼った荷物が転倒すると、表示部分が赤変します。

- 正しい輸送を促すラベルです。
- 輸送中の荷物が、必要以上に傾斜したり、転倒してしまうと、銀色表示部分が赤色に変色し、表示どおりに運ばなかったことを検知します。
- 通常の範囲内の振動や道路上でのショック、飛行機の離陸角度では誤作動しません。

大きさ	動作温度	粘着剤	反応角度	入り数
74mm × 60mm × 5mm	-38 ~ 71℃	アクリル系粘着剤	80°	100枚/箱

※上記数値は参考値です。



※ティルトウォッチはショックウォッチ社の登録商標です。
※3Mは、ショックウォッチ社ティルトウォッチの販売店です。

SHOCKWATCH® 落下衝撃検知ラベル

外装梱包に貼り、取り扱い作業者に注意を促します。落下衝撃で表示部が赤変します。

- 取り扱い作業者に、取り扱い注意を促すラベルです。
- ラベルを貼った荷物が設定されている限度以上の落下衝撃を受けると、表示部が赤変します。
- 一度衝撃を受けて赤変すると、再び元の状態には戻りません。
- 特に落下衝撃に注意が必要な製品の外装梱包用に向いています。

品番		L-65	L-47	L-35	L-30
色		黄	赤	橙	緑
用途		低衝撃用	中衝撃用	高衝撃用	高衝撃用
反応落下高さの目安	段ボール容器	30 ～ 45cm	60 ～ 80cm	90 ～ 120cm	110 ～ 140cm
	硬質容器（コンテナ）	25 ～ 35cm	60 ～ 90cm	75 ～ 100cm	90 ～ 130cm
入り数		200枚/箱			

※上記数値は参考値です。



ご注意：ショックウォッチは衝撃（G値）を測定する測定器ではありません。
※ショックウォッチはショックウォッチ社の登録商標です。
※3Mは、ショックウォッチ社ショックウォッチの販売店です。


SHOCKWATCH® 落下衝撃検知クリップ / ミニクリップ

製品本体などに貼り、取り扱いに注意を促します。落下衝撃で表示部が赤変します。

- 取り扱い作業者に、取り扱い注意を促すクリップです。
- クリップを貼った荷物が、設定されている限度以上の落下衝撃を受けると、表示部が赤変します。
- 一度衝撃を受けて赤変すると、再び元の状態には戻りません。
- 特に落下衝撃に注意が必要な製品本体に貼って使います。

タイプ	クリップ			ミニクリップ		
品番	C-75	C-65	C-30	MC-65	MC-47	MC-35
色	白					
用途	極低衝撃用	低衝撃用	高衝撃用	低衝撃用	中衝撃用	高衝撃用
反応落下高さの目安	15 ~ 25cm	25 ~ 35cm	90 ~ 130cm	25 ~ 35cm	60 ~ 90cm	70 ~ 100cm
入り数	100枚/箱					

※上記数値は参考値です。



ご注意：ショックウォッチは衝撃（G値）を測定する測定器ではありません。
※ショックウォッチはショックウォッチ社の登録商標です。
※3Mは、ショックウォッチ社ショックウォッチの販売店です。


SHOCKWATCH® 落下衝撃検知チューブ

モバイル製品に内蔵し、衝撃を検知することができます。落下衝撃で表示部が赤変します。

- モバイル製品に内蔵し、衝撃が加わった可能性があることを示唆します。
- チューブを内蔵した製品が、設定されている限度以上の落下衝撃を受けると、表示部が赤変します。
- 一度衝撃を受けて赤変すると再び元の状態には戻りません。
- 2×17mmほどの大きさで、パーツの間のわずかなスペースに設置することが可能です。

品番	T-85	T-75	T-65	T-47	T-35	T-30
用途	極低衝撃用	低衝撃用	高衝撃用	低衝撃用	中衝撃用	高衝撃用
反応落下高さの目安	5 ~ 10cm	15 ~ 25cm	25 ~ 35cm	60 ~ 90cm	75 ~ 100cm	90 ~ 130cm
外径 (mm)	3.5	3.5	3.5	2	2	2
長さ (mm)	19	19	19	17	17	17

※上記数値は参考値です。



※数値は測定値であり、保証値ではありません。

ご注意：ショックウォッチは衝撃（G値）を測定する測定器ではありません。
※ショックウォッチはショックウォッチ社の登録商標です。
※3Mは、ショックウォッチ社ショックウォッチの販売店です。

3M™ Scotch-Weld™ 構造用接着剤

3M™ Scotch-Weld™ 1液エポキシ接着剤

1液エポキシ接着剤は主剤と硬化剤があらかじめ混合されていますので、計量、混合する必要がありません。

加熱することにより硬化して、高い接着強さと耐久性を発揮します。

溶接やリベットにかわる接合方法として、構造物の接着に使用できます。



製品名		SW2214	IW2190	IW2460	IW2110	IW2510
成分		エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂
特長・用途		高接着 ノンサグ	高耐熱 強靱性	高耐熱 高はく離	高耐熱	高耐熱 耐熱衝撃性
色		灰	白	黒	黒	黒
せん断接着強さ	-55°C	—	27 MPa	—	—	14 MPa
	25°C	36 MPa	32 MPa	30 MPa	28 MPa	11 MPa
	120°C	10 MPa	20 MPa	28 MPa	24 MPa	11 MPa
	150°C	1 MPa	11 MPa	25 MPa	19 MPa	11 MPa
	180°C	1 MPa	4 MPa	15 MPa	14 MPa	6 MPa
はく離接着強さ	25°C	7.6 kN/m	7.1 kN/m	9.0 kN/m	5.5 kN/m	1.5 kN/m
ガラス転移温度	°C	125°C	170°C	180°C	180°C	200°C
線膨張係数	1/°C	4.9×10 ⁻⁵	6.6×10 ⁻⁵	4.6×10 ⁻⁵	—	1.1×10 ⁻⁵
Tg (現在のカタログ値)	DMA・旧	125 MPa	155 MPa	160 MPa	180 MPa	—
Tg (測定値)	DMA・新	ND mm	176 mm	186 mm	198 mm	201 mm

* 試験片サイズ: 1.6 × 25 × 100mm (せん断), 0.8 × 25 × 150mm (はく離)

試験面積: 12.5 × 25mm (せん断), 25 × 100mm (はく離)

接着層の厚み: 0.1mm

硬化条件: 120°C × 60 分

引張強度: 5mm/分 (せん断), 50mm/分 (はく離)

表面処理: アルミニウムは FPL エッチング, その他は MEK 脱脂


使用例



自動車電装部品



高い耐久性が要求されるブレーキドラム周辺部品



高い耐久性、耐熱性が要求されるCBN砥石の固定

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム

Scotch-Weld™ EPX™ 接着システムとは、2液混合型接着剤を定量混合し、吐出するシステムです。
カートリッジ入りの主剤と硬化剤を、専用ハンドガンと専用ノズルによって定量混合し、吐出。
面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。



製品名		DP-Pure 60	DP-100 クリア	DP-100 Plus クリア	DP-105 クリア	DP-110 クリア	DP-110 グレー
特長・用途		電食を起こしにくいエポキシ接着剤。プリント基板上の部品固定に。	速硬化。優れたフロー性。	速硬化。優れたせん断強さ。	速硬化。優れたはく離強さ。硬化後の柔軟性。	程よいフロー性。	程よいフロー性。
主成分		エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂
色		淡褐色半透明	淡黄色半透明	淡黄色半透明	淡黄色半透明	黄色半透明	グレー
粘度 ^{※1} (Pa・s)	主 剤	18	12	7	2	20	20
	硬化剤	18	14	10	11	20	20
可使時間 (25℃)		60分	3分	3分	3分	10分	10分
立ち上がり強度発現時間 (25℃)		6時間	15分	20分	20分	30分	30分
標準硬化時間 (25℃)		2日	2日	2日	2日	3日	3日
引張せん断接着強さ (MPa) ^{※2}		18.6	9.8	23.5	13.7	16.7	16.7
T型はく離接着強さ (kN/m)		0.4	0.4	2.0	5.9	3.9	2.0
入れ目		50ml 12本/ケース					

製品名		DP-125 クリア	DP-125 グレー	DP-190 グレー	DP-410	DP-420	DP-460
特長・用途		中程度の可使時間。優れたはく離強さ。	中程度の可使時間。優れたせん断・はく離強さ。	長い可使時間。優れたはく離強さ。	高強度タイプ。速硬化。	高強度タイプ。中程度の可使時間。	高強度タイプ。長い可使時間。
主成分		エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂
色		褐色透明	グレー	グレー	乳白色	乳白色	乳白色
粘度 ^{※1} (Pa・s)	主 剤	4	50	100	80	80	80
	硬化剤	26	55	60	20	10	10
可使時間 (25℃)		25分	25分	90分	10分	20分	60分
立ち上がり強度発現時間 (25℃)		150分	150分	8時間	45分	120分	5時間
標準硬化時間 (25℃)		7日	7日	7日	12時間	12時間	24時間
引張せん断接着強さ (MPa) ^{※2}		16.7	29.4	16.7	34	29.4	29.4
T型はく離接着強さ (kN/m)		5.9	5.9	3.9	9.6	7.8	11.8
入れ目		50ml 12本/ケース				37.5ml 12本/ケース	

※1 ブロックフィールド粘度計 (DV-II型、ローター#7、20rpm、24℃) DP-Pure60、DP-110クリア、DP-110グレーはコーン・プレート型粘度計。
※2 被着体 : アルミニウム (JIS H4000 A2024P)。
試験片サイズ : 1.6×25×100mm (せん断)、0.8×25×150mm (はく離)。
接着面積 : 12.5×25mm (せん断)、25×100mm (はく離)。
接着層の厚み : 0.1mm。
硬化条件 : 室温24時間放置後、70℃で2時間加熱硬化後に測定。
引張速度 : 5mm/分 (せん断)、50mm/分 (はく離)。
表面処理 : アルミニウムはFPLエッチング。

製品名	高強度金属用		汎用			ポリオレフィン用	
	DP8407NS グレー	メタルグリップ	DP-810	DP-8805NS	DP-8810NS	DP-8005 クリア	DP-8010 ブルー
特長・用途	金属用接着剤。 高い耐熱性・耐湿性。	金属用接着剤。 油面接着可能。	金属用接着剤。 油面接着可能。 プラスチック接着可。	速硬化。 金属とプラスチック の接着。低臭。	可使時間が長い。 金属とプラスチック の接着。低臭。	ポリオレフィン素材 を強力に接着。 要冷蔵保管。	ポリオレフィン素材 を強力に接着。 要冷蔵保管。
主成分	変性アクリル樹脂	変性アクリル樹脂	アクリル樹脂	変性アクリル樹脂	変性アクリル樹脂	変性アクリル樹脂	変性アクリル樹脂
色	グレー	グレー	緑～褐色	白/青	白/青	白/白	白/青
粘度 ^{※1} (Pa・s)	主 剤 硬化剤	15	30	20	40 ～ 80	40 ～ 80	25
		50	30	20	20 ～ 60	20 ～ 60	49
可使時間 (25℃)	5 ～ 7分	3分	10分	5分	10分	2.5分	10分
立ち上がり強度発 現時間 (25℃)	22 ～ 26分	15分	15分	8分	15分	120分	90分
標準硬化時間 (25℃)	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	8時間	4時間
引張せん断接着強 さ (MPa) ^{※2}	30.9	15.7	25	25	23	5.1*	5.2*
T型はく離接着強さ (kN/m)	6.8	3.9	5.3	5.3	5.3	1.8	6
入れ目	45ml 12本	50ml 12本/ケース 190ml 10本/ケース	50ml 12本/ケース 2kgキット 1キット/ケース	45ml 12本/ケース 490ml 6本/ケース		45ml 12本/ケース	45ml 12本/ケース 490ml 6本/ケース

※1 ブルックフィールド粘度計 (DV-II型、ローター#7、20rpm、24℃)。メタルグリップはコーン・プレート型粘度計。
※2 被着体 : アルミニウム (JIS H4000 A2024P)。DP-8005、DP-8010はポリプロピレン。
試験片サイズ : 1.6×25×100mm (せん断)、0.8×25×150mm (はく離)。DP-8005、DP-8010は2.0×25×100mm (せん断)、0.5×25×200mm (はく離)。
接着面積 : 12.5×25mm (せん断)、25×100mm (はく離)。
接着層の厚み : 0.1mm。DP-8005、DP-8010は0.2mm。
硬化条件 : 室温24時間放置後、70℃で2時間加熱硬化後に測定。ただし、メタルグリップ、DP-8005、DP-8010は室温24時間放置後に測定。
引張速度 : 5mm/分 (せん断)、50mm/分 (はく離) DP-8005、DP-8010は、せん断・はく離とも50mm/分。
表面処理 : アルミニウムはFPLエッチング、ポリプロピレンはイソプロピルアルコール脱脂。

3M™ コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600

補修用途

- コンクリート床の欠け補修・充填
- コンクリート床のひび割れ補修
- モルタル・タイル・陶器・木材などの補修

接着用途

- 車止めの固定
- 点字タイルの固定

主成分	硬化物物性					機械的特性			接着特性 (引張せん断強さ)		
	硬化物の色	可使時間 (23℃)	タックフリー (23℃)	立ち上がり 強度 (23℃)	完全硬化 時間 (23℃)	圧縮降伏 強さ ^{※1}	引張強さ ^{※2}	硬度 (ショア D)	冷間圧延鋼板 (プラスト処理)	アルミニウム (プラスト処理)	硬質塩ビ (表面研磨)
ウレタン樹脂	グレー	70 秒	4 分	15 分	1 時間	30MPa	25MPa	70	16MPa	17MPa	3MPa

*上記の値は代表値であり規格値ではありません。
※1 JIS K 7208に準拠し、弊社内での測定に基づきます。
※2 JIS K 7113に準拠し、弊社内での測定に基づきます。

3M™ Scotch-Weld™ 接着システム

3M™ Scotch-Weld™ 湿気硬化型ホットメルト

湿気硬化型ホットメルト接着剤は、一般のホットメルト接着剤と同様に加熱塗布し、塗布後は空気中の水分により自己架橋するため、ホットメルト接着剤の高速接着性と、反応系接着剤の優れた接着性と耐久性を併せ持つ接着剤です。

- 今までのホットメルト接着剤と同じように接着工程の短縮化ができます。
- 湿気反応型ですから他の反応系接着剤のように優れた接着性、高耐熱性を発現します。
- 従来のホットメルト接着剤に比べ、低温で塗布するので、熱に弱い素材を傷めずに接着できます。
- 引火性溶剤を含みません。
- ガラス、金属、ポリスチレンにも強固に接着します。
- ハンドガンタイプとパール缶タイプをご用意しています。



★材料破壊

製品名	TE-030	TE-031	TE-100	TS-115	TE-200	TS-230
特 長	初期接着力の立ち上がりが早いので、特に木材などを高速接着したい場合に最適。	初期接着力の立ち上がりが早く、また、様々なプラスチックに対して良好な接着性を発現。	木材に対する接着性が抜群で、また、粘度は低いので薄い接着層が得られる。	ロングタックでありながら初期接着力の発現が早いので、ロールコーティングにも対応。	木材に対する優れた接着性、長い接着可能時間と低い粘度により、薄い接着層が得られる。	プラスチック、金属、ガラス、FRPなど幅広い材料に対して優れた接着性を発現。
塗布温塗布温度	120℃	120℃	120℃	120℃	120℃	120℃
粘度 ^{※1} (120℃) (mPa・s)	16000	13000	7000	16000	3000	9000
色 調	乳白色	乳白色	乳白色	乳白色	乳白色	乳白色
可使時間 ^{※2}	1分	2分	2分	10分	4分	4分
セットタイム ^{※3}	30秒	30秒	1分	1分	2分	2.5分
比重 (溶融時)	1.04	1.04	1.05	1.08	1.07	1.09
硬度 ^{※4} (ショアD)	60	50	61	47	60	45
引張弾性率 ^{※5} (MPa)	77	39	84	23	67	37
引張破断強さ ^{※5} (MPa)	26	27	29	22	28	23
破断伸び ^{※5} (%)	71	71	66	59	61	69
FRP	16	13	18	12	24	15
ABS	5*	5*	6*	5	5*	6*
PS	4	5*	1	4*	5*	4*
PVC (硬質)	6*	7*	7*	9*	6*	10*
木材 (カバ材)	10	8	11	6	13	7

※1 ブルックフィールド粘度計、スピンドル #27 使用
※2 非金属材料に3mm幅で接着剤を塗布したときの接着可能時間
※3 セン断試験片作成直後から引張接着強さ0.034MPaを発現するまでの時間
※4 厚さ2.5mmの硬化フィルムにて測定
※5 ASTM D638、厚さ0.36mmの硬化フィルムにて測定 硬化条件：25℃ 50% RH×7日

3M™ 弾性接着剤

3M™ ポリウレタン接着剤・シーラント剤 / 3M™ ハイブリッド接着剤・シーラント剤

高い耐久性と長期間の弾性を保つ、1液性湿気硬化型接着剤・シーラント剤です。
ソーセージパックによる詰め替え式なので、ゴミもかさばりません。

製品名	540	740	560	760	590
用途	特装車・鉄道車両などの重ね合わせ部のシール。 建材パネルのシール。 塗装可能。		特装車・鉄道車両などの屋根、床、内外装パネルの接合。 塗装可能。		船舶・特殊車両。 ガラスとプラスチックの 接着。
特長	シーリング		接着		ダイレクトグレージング
主成分	ウレタン	Hybrid	ウレタン	Hybrid	ウレタン
外観	ペースト状	ペースト状	ペースト状	ペースト状	ペースト状
比重	1.2	1.7	1.2	1.6	1.2
タックフリータイム	90分	40～60分	50分	10～30分	24～40分
硬化時間	24時間	24時間	24時間	24時間	9～24時間
引張強さ ^{※1} (MPa)	1.7	4.1	4.0	4.5	10
100%モジュラス (MPa)	0.6	1.0	1.0	1.0	6.0
伸び	>800%	>300%	>300%	>100%	>700%
硬度 ^{※2} (ショアA)	40～55	30	55	55	60～65

*上記の値は代表値であり、規格値ではありません。

※1 ASTM D412準拠

※2 ASTM C661準拠



建材パネルのシール



内装パネルの接合



鉄道車両などの外装パネルの接合

3M™ マニュアルアプリーケーター 600M



製品名	PU Applicator 600M
製品番号	600M
色	—
仕様	専用アプリーケーター
入れ目	1台/ケース

3M™ 水性接着剤 / 3M™ 工業用接着剤

3M™ 水性接着剤

高耐熱・高性能なスリーエムの水性接着剤。

水を溶媒にしているため有毒ガスの発生もなく、また引火性もないので、安心・安全な接着剤です。自動車、エレクトロニクス、建設、一般工業など様々な分野で、スリーエムの水性接着剤が使われています。

製品名	AC1200	SP-7533 (F☆☆☆☆認定製品)	JA-7562 (F☆☆☆☆認定製品)	FT1000NF (F☆☆☆☆認定製品)	PP1000
特長・用途	速乾型の水性クロロプレングム接着剤。 コンタクトタイプのため、貼り合わせ可能時間が長く、作業の自由度が上がる。ファブリック材、フォーム材、断熱材の接着に。	スクリーン印刷用粘着剤。 耐熱性に優れ、メンブレンスイッチ用グラフィックシートや銘板の接着に。	軽量断熱材の速乾性水性粘着剤。 片面塗布でも数10秒で貼り合わせ可能。	速乾型の水性接着剤。 貼り合わせまでの時間を大幅に短縮でき、溶剤を使っていないので、作業環境が安全。 フォーム材、ファブリック材、木質材の接着に。	水性アクリルエマルジョン型接着剤。 ポリオレフィン材料の接着に。
主成分	変性クロロプレングム	アクリル共重合体			
不揮発分	約54%	約65%	約65%	約49%	約60%
比重	1.0				
色	製 品：乳白色 乾燥後：透 明	乳白色		白、紫	製 品：乳白色 乾燥後：無 色
入れ目	18L	3kgポリ缶 (4缶/ケース)	18L缶	3.8L/19L/197L	18L

使用例



ロールコーター塗布



断熱パネルの組立

3M™ 工業用接着剤

- 優れた接着特性、耐久性、スプレー性。
- 高い信頼を得ているEC-1368の性能を受け継ぎ、安全性を追求した新配合。
- 鋼板、アルミニウム、合板、メラミン化粧板、フェルト、織物、レザーなどの接着に適します。

製品名	EC776	EC847	EC-1368NT (F☆☆☆☆認定製品)	SG4693
特長・用途	耐油・耐ガソリン性に優れた接着剤。 ゴム、金属、ガラス、プラスチックの接着。耐油コーティングにも使えます。	耐油・耐可塑剤性に優れ、ビニール、プラスチック (ポリオレフィンを除く)、ゴム、金属、皮革などの材料に使えます。	速乾コンタクト型で、スプレー性が良く、初期接着力に優れ、メラミン化粧板、合板、レザーなどと金属などの接着に最適です。	初期接着力が高く粘着保持時間が長い。 多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレンなどに優れた接着性を発揮します。
主成分	ニトリルゴム		クロロプレングム	SBR
溶剤	ケトン系		脂肪族系/ケトン系	
発揮発分	約24%	約37%	約25%	約24%
比重	0.87	0.88	0.82	0.87
色	透明琥珀色	暗褐色	黄色	薄い琥珀色
入れ目	1L缶 (6缶/ケース) 18L缶	1L缶 (6缶/ケース)	1L缶 (6缶/ケース) 18L缶	

使用例



キッチン扉の組立



カウンターパネルの組立



自動車内装材の接着



バスなどのフロア接着

3M™ 嫌気性接着剤 / 3M™ 瞬間接着剤

3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤シリーズ

金属イオン存在下で酸素を遮断すると重合が行われる、液状アクリル系接着剤です。
振動部位でもゆるみません。



	タイプ	強度	粘度	型番
ネジゆるみ止め用	塗布してから締め付けるタイプ	低強度	中粘度	TL22J
		中強度	中粘度	TL42J
			高粘度	TL43J
		高強度（永久固定）	低粘度	TL71J
			中粘度	TL62J
			高粘度	TL77J
	締め付け後に塗布するタイプ	高強度（高耐熱）	高粘度	TL72J
はめ合い用	塗布してからはめ込むタイプ	中強度	超低粘度	TL90J
			低粘度	RT01J
			中粘度	RT80J
		高強度	高粘度	RT38J

使用例



ネジのゆるみ止めに



シャフトのギアやプロペラなどの固定に



ベアリングなどのはめ合いに

3M™ Scotch-Weld™ 瞬間接着剤 IG40/IG40H

一般的な素材はもちろんのこと、今まで接着することが難しかったEPDMを強力に接着することができます。

低粘度タイプのIG40、高粘度タイプのIG40Hを取り揃え、幅広い用途に瞬間接着が可能となりました。



★材料破壊

製品名		IG40		IG40H	
特長・用途		低粘度タイプ。狭い隙間にも広く浸透します。密着性の高い物の接着に適します。		高粘度タイプ。接着剤塗布後の垂れや流れが気になる場合や、陶器・木など接着面が平滑でない物、多孔質な物の接着に適します。	
基材		シアノアクリレート			
粘度 (mPa・s)		20		400 ～ 600	
立ち上がり強度発現時間		3 ～ 20 秒		5 ～ 40 秒	
引張せん断強さ (MPa)	銅板	8.2		5.5	
	ステンレス	8.7		8.9	
	ABS	4.6*		4.6*	
	PVC (硬質)	8.5		8.5*	
	EPDM	0.5*		0.3*	

〔試験条件〕 硬化条件：20℃ 60% RH×2日間

表面処理：研磨+アセトン脱脂

測定温度：23℃

試験条件：引張速度（EPDM以外）2.5mm/分、引張速度（EPDM）50mm/分

使用例



自動車用EPDM製部品の接着



建築用EPDMパッキン材・緩衝材の接着

3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーター

3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーター

専用アプリケーターガンで接着剤を熱で溶かし、塗布するホットメルトタイプの接着システムです。高速接着、無溶剤という特長を持ち、接着作業の合理化、作業環境の改善などに効果を発揮します。
接着剤は段ボール用などの汎用タイプから、ポリオレフィンなどの難接着素材用まで幅広く取り揃えています。

ホットメルトタイプ



ローメルトタイプ



温度設定タイプ



別売ノズル



製品名		ローメルトタイプガン (120℃塗布)				ホットメルトタイプガン (200℃塗布)				5段階温度設定
		LT	TCQ-LT	PGII-LT [※]	AEII-LT	TC	TCQ	PGII ^{※1}	AEII	EC
重量		330g	500g	1kg	560g	330g	500g	1kg	560g	740g
消費電力 (w)		150	150	310	310 ^{※2}	150	150	340	420 ^{※2}	350
接着剤吐出能力 (kg/時間)		1.6	1.6	3	1.8	1.6	1.6	3	1.8	2.5
使用適性		少量塗布	少量塗布	エアによる多量塗布	中量塗布	少量塗布	少量塗布	エアによる多量塗布	中量塗布	多量塗布
適応接着剤	種類	ローメルト専用接着剤を使用				ホットメルト専用接着剤を使用				ホットメルト、ローメルト接着剤共使用可
	形状	TC	Q	PG	AE	TC	Q	PG	AE	Q

※1 使用される際には電源以外にエア源も必要です。

※2 最大消費電力

3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤

3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 (200℃塗布用接着剤)

製品名	3738	3747	3748	3762	3764	3779	3797	7375	7399	3748V0
製品形態	TC,Q AE,PG	TC,Q AE,PG	TC,Q PG	TC,Q AE,PG	TC,Q AE,PG	TC,PG	TC,PG	TC	Q	Q,PG
特長・用途	パーティクル ボード、合板 など柔らかい 木材同士、板 紙同士の接 着。その他材料の 一時固定に。	金属の仮止め に。各種プラ スチック、木材 にも。	PE・PPなどの 接着に。絶縁 特性に優れ、 電子・電気部 品の固定に。	段ボール化粧 箱の封函。緩 衝材の接着。 紙工品の製作 に最適。低粘 度で速硬化の 接着剤。	プラスチック の接着、ガラ ス（仮止め）、 オレフィンラ ミネート紙の 接着。耐衝撃 性に優れる。	耐熱性に優れ る。	耐熱性、電気 特性に優れ、 プラスチック の接着に最適。	耐熱性に優れ る。	ポリエチレン、 ポリプロピレ ンの接着に最 適。特に低温 度で高い接着 力、耐衝撃性 を有する。	難燃性に優 れ、ポリエチ レン、ポリプ ロピレンに接 着できる。電 気・電子部 品の固定に。
主成分	EVA	EVA	PP	EVA	EVA	PA	PP	PA	PP	PP
色	黄褐色	黄褐色	乳白色	黄褐色	白色半透明	茶褐色	乳白色	茶褐色	乳白色	黄白色
接着可能時間 ^{※1} (秒)	50	45	45	35	40	25	30	15	45	45
軟化点 ^{※2} (環球法)(℃)	86	104	145	94	88	163	151	170	125	155
引張せん断接着強さ (MPa)	2.5	5.2	2.4	3.7	2.6	4.8	2.5	4.2	0.8	1.5
180度はく離接着強さ (kN/m)	7.1	7.8	7.8	7.8	7.1	7.8	4.3	5.1	2.7	7.5
食品衛生法 ^{※3}	*	*	*	*	*	—	*	—	*	*
UL94	V-2	—	V-2	V-2	V-2	V-0	V-2	V-0	V-2	V-0
入れ目	PG : 10kg/TC,Q,AE : 5kg							2.27kg	PG : 10kg/Q : 5kg	

* : 「食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号) の第3のD 合成樹脂製の器具又は容器包装」に準じて試験を行い、基準の限度以下であることを確認しています。
詳細は弊社までお問い合わせください。


3M™ Scotch-Weld™ ローメルト接着剤 (低温塗布用接着剤)

製品名	3762LM	3776LM	3792LM	3798LM(ガミエグラー)
製品形態	Q,PG,AE	Q	Q,PG	TC
特長・用途	段ボールの封函などの パッケージング用途に 最適。硬質塩ビの接着 に。コストパフォーマンス に優れる。	金属に対する接着性に 富む。 金属部品の仮固定など に適している。	硬質塩ビ、高密度PE・ PPなどのプラスチック の接着に。 白色半透明の接着剤。	下地を傷めずにきれいに 剥がせる。仮固定に 最適。
主成分	EVA	EVA	EVA	合成ゴム
色	白色半透明	黄褐色	白色半透明	乳白色
接着可能時間 ^{※1} (秒)	40	40	40	30
軟化点 ^{※2} (環球法)(℃)	96	83	81	88
引張せん断接着強さ (MPa)	2.7	2.5	1.9	—
180度はく離接着強さ (kN/m)	4.7	5.5	3.5	—
食品衛生法 ^{※3}	*	—	*	*
UL94	—	—	—	—
入れ目	PG : 10kg/AE,Q : 5kg			5kg

* : 「食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号) の第3のD 合成樹脂製の器具又は容器包装」に準じて試験を行い、基準の限度以下であることを確認しています。詳細は弊社までお問い合わせください。

ローメルトシリーズ


低温塗布タイプのホットメルト接着剤です。においが少なく、120℃で塗布できるため、火傷の心配が少ない上、熱に弱い材料を傷めません。耐熱性は従来と同等です。



塗布温度の違いによる発泡スチロールへの影響

ホットメルト接着剤の製品形態

種別	TC	Q	AE	PG
直径 (mm)	15	15	12	26
長さ (mm)	51	203	305	76
体積 (cm³)	9	34	34	40
1本あたりの重さ (g)	8.5	30	30	40



- ※1 接着可能時間 : 所定の温度下で3mmのビードを300mm×100mm以上の段ボールの中央に引き、手による圧着で50mm×100mmの試験片を接着していき、接着剤が冷えて接着できなくなるまで行う。5分以上冷却した後、破壊試験で50%以上の材料破壊が得られる最大の時間を接着可能時間とする。
- ※2 軟化点 : JISK-6863:1994準拠。所定のリングに試料を充填することにより、直径15.9mm、厚さ6.1mmに成形する。この試験片を水平にグリセリン浴中に支え、試験片中央に3.5g、φ9.5mmの球を置く、浴温を毎分5℃の割合で上昇させ、試料が軟化し球が試験片を押し破るときの温度を測定する。
- ※3 食品衛生法 : 昭和34年厚生省告示第370号による器具、容器の規格試験器具及び容器包装の規格基準。

3M™ エアゾール接着剤 スプレーのり製品

3M™ エアゾール接着剤

簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。用途に合わせて使い分けできる製品が揃っています。



スプレーのり55

特 長／ソフトな接着力。貼って剥がしてまた貼れる。

被着体／紙、写真、布、金属箔など。

用 途／図面、書類の切り貼り、デザインワーク（カンブ、版下作成）、チラシ、ポスター、掲示物の一時貼り。

スプレーのり77

特 長／薄いものでもシワにならずしっかり貼れる。

被着体／紙、カラーコピー紙、写真、布、金属箔、発泡スチロール、ガラス繊維、ウレタンフォームなど。

用 途／カラーコピーの原稿貼り。プレゼンボード作成。図面の貼り込み。模型の作成。ラベル貼り。ポスター、POPの貼り付け。

スプレーのり88

特 長／乾燥後も非常に柔らかい接着層。

被着体／フォーム材、布、木、金属。

用 途／フォーム材の接着に。

スプレーのり99

特 長／強力な接着力。硬い物の接着に。

被着体／段ボール、布、ガラス繊維、金属箔、金属板、プラスチックなど。

用 途／断熱材、吸音材、ポリエチレン、緩衝材の貼り付け。ポスター、プラスチック板の接着。パッケージの試作。

スプレーのり111

特 長／強力な接着力。硬い物の接着に。

被着体／金属、木、ゴム、段ボール、プラスチックなど。

用 途／建築内装材、自動車内装材の接着。看板、ディスプレイの製作。コンクリート、木下地へのプライマー。

製品名	スプレーのり55	スプレーのり77	スプレーのり88	スプレーのり99	スプレーのり111
スプレーパターン	 円形微粒子状	 円形粒子状	 幅調整可の粗い帯状	 粗い帯状	 粗い帯状
主溶剤	イソヘキサン アセトン	イソヘキサン シクロヘキサン	ノルマルペンタン アセトン	ノルマルペンタン アセトン トルエン	イソヘキサン シクロヘキサン アセトン メチルエチルケトン
噴射剤	ジメチルエーテル	LPG、ジメチルエーテル	ジメチルエーテル	ジメチルエーテル	ジメチルエーテル
色	白	白	明るい橙色	乳白色	黄色
接着力の特長	粘着	早い接着	早い接着	強力接着	強力接着
その他の特徴	貼って剥がせる。 細かい霧状スプレー。	早い立ち上がり接着強さ。 幅広い素材に。	フォームを破断する程の 接着力。柔らかく、接着 面にくぼみができない。	幅広い素材に。	スプレーのりシリーズ中、 最高強度、最高耐熱。
接着可能時間（片面）	10秒～1日	15秒～1分	（片面塗布は おすすめしません）	30秒～1分	（片面塗布は おすすめしません）
接着可能時間（両面）	30秒～7日	30秒～10分	30秒～15分	30秒～5分	1～30分
負荷耐熱温度（℃） （荷重500g/25mm ² ）	—	61℃	48℃	83℃	150℃
180度はく離接着強さ （25℃）（kN/m）	0.080 （上質紙/上質紙）	1.8 （綿布/銅板）	2.0 （綿布/銅板）	2.2 （綿布/銅板）	3.0 （綿布/銅板）
標準塗布可能面積	約12m ²	約10m ²	約12m ² （両面塗布する場合の 接着可能面積：6m ² ）	約4m ² （両面塗布する場合の 接着可能面積：2m ² ）	約2m ² （両面塗布する場合の 接着可能面積：1m ² ）
不揮発分（%）	10	26	22	11	15
標準重ね塗り回数	1回	1～2回	1～2回	2～3回	1～3回
入れ目	430ml 20缶/ケース	430ml 20缶/ケース	430ml 20缶/ケース	430ml 20缶/ケース	430ml 20缶/ケース

3M™ エアゾール接着剤

3M™ エアゾール製品

建築用 (F☆☆☆☆)

テーププライマー EX

特長・用途	塗装マスキングテープのプライマーに。霧よけ、土間、レンガタイルもぴったり接着。
主成分	アクリルゴム
色	白色
入れ目	420ml 24缶/ケース



ニューダクトスプレー

特長・用途	保温工事、軽量断熱材の接着に。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適。
主成分	スチレンブタジエンゴム
色	白色
入れ目	420ml 24缶/ケース



透湿シートボンド

特長・用途	住宅建築で使用する透湿シートを貼る接着剤。速乾タイプ。
主成分	スチレンブタジエンゴム
色	白色
入れ目	420ml 24缶/ケース



透湿シートボンドストロング

特長・用途	住宅建築で使用する透湿シートを貼る接着剤。強力タイプ。
主成分	スチレンブタジエンゴム
色	燈色
入れ目	420ml 24缶/ケース



看板用

切文字ボンド原稿用

特長・用途	アクリル板・塩ビ・化粧板などの材料と切文字原稿の仮止めに。
主成分	アクリルゴム
色	白色
入れ目	430ml 20缶/ケース



切文字ボンドスチロール用

特長・用途	発泡スチロールの接着に、アクリル板、ガラス、金属、ベニア板、紙、クロス貼りなどに。
主成分	スチレンブタジエンゴム
色	白色
入れ目	430ml 20缶/ケース



フィルムはがし らくらく

特長・用途	看板、ウインドウ、サインなどに貼られた塩ビフィルムの除去に、ラベル剥がしに。
主成分	メチルエチルケトン
色	乳白色
入れ目	420ml 20缶/ケース



繊維用

強力アップリケボンド

特長・用途	アップリケの縫い付け作業のスピードアップに。まとめてスプレー、いつでも貼れて、糸切れの心配もありません。
主成分	アクリルゴム
色	白色
入れ目	430ml 20缶/ケース



捺染ボンド

特長・用途	捺染作業の型紙貼り付けに、生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼り剥がしができます。
主成分	アクリルゴム
色	白色
入れ目	430ml 20缶/ケース



キルトボンド 100ml缶

特長・用途	長時間にわたり仮止め効果があり、しかも貼り直すことができますので、キルトトップなどの位置決めの変更などが自由自在にできます。
主成分	アクリルゴム
色	白色
入れ目	100ml 20缶/ケース



クリーナー

クリーナー 20

特長・用途	材料を傷めず汚れを落とします。静電気防止効果があります。スプレーのり55、77の汚れ落としに。
主成分	イソプロピルアルコール
色	透明
入れ目	330ml 20缶/ケース



クリーナー 30

特長・用途	優れた浸透力で、糊、油、落書き、たばこのヤニ、油汚れを落とします。スプレーのり88、99の汚れ落としに。
主成分	リモネン
色	透明
入れ目	330ml 20缶/ケース



マルチリムーバー

特長・用途	2Wayノズルで通常とスポットスプレーがワンタッチ切り替え。油、グリース、糊残り、油性ペンなどの頑固な汚れを落とします。
主成分	リモネン
色	透明
入れ目	330ml 20缶/ケース



潤滑剤

防錆・潤滑剤 5-Way

特長・用途	潤滑・防錆・防湿・浸透・洗浄効果を兼ね備えたマルチタイプの潤滑剤。シリコンフリー。
主成分	脂肪族炭化水素
色	淡黄色
入れ目	673ml 12缶/ケース



索引

型番	製品名	ページ
0		
RT01J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 RT01J	43
SDL-001	3M™ デュアルロック™ ファスナー（成型タイプ）SDL-001	23
SDL-002	3M™ デュアルロック™ ファスナー（成型タイプ）SDL-002	23
SDL-004	3M™ デュアルロック™ ファスナー（成型タイプ）SDL-004	23
TE-030	3M™ Scotch-Weld™ 湿気硬化型ホットメルト TE-030	40
TE-031	3M™ Scotch-Weld™ 湿気硬化型ホットメルト TE-031	40
1		
FED-1	3M™ デリバリーバック FED-1	34
NP-1	3M™ デリバリーバック NP-1	34
DP-100クリア	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-100 クリア	38
TE-100	3M™ Scotch-Weld™ 湿気硬化型ホットメルト TE-100	40
DP-100Plusクリア	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-100 Plus クリア	38
DP-105クリア	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-105クリア	38
DP-110クリア	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-110クリア	38
DP-110グレー	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-110グレー	38
111	スプレーのり111	46
TS-115	3M™ Scotch-Weld™ 湿気硬化型ホットメルト TS-115	40
120arv	3M™ 3M-Matic™ アジャスタブルケースシーラー 120arv	26
DP-125クリア	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-125クリア	38
DP-125グレー	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-125グレー	38
130cf	3M™ 3M-Matic™ セミオートマチックケースフォーマー 130cf	27
150cf	3M™ 3M-Matic™ セミオートマチックケースフォーマー 150cf	27
DP-190グレー	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ EPX™ 接着システム DP-190グレー	38
FT1000NF	3M™ 水性接着剤 FT1000NF	42
MT1000	3M™ 水性接着剤 MT1000	42
PP1000	3M™ 水性接着剤 PP1000	42
ATX-1003	3M™ 接着剤転写テープ ATX-1003	25
E1015	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1015	21
E1015H	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1015H	21
DCX-1018	3M™ 薄手両面テープ（不織布基材タイプ）DCX-1018	24
E1020	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1020	21
E1020H	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1020H	21
1074	3M™ Scotchpad™ ハングタブ ミニ 1074	35
1075	3M™ Scotchpad™ ハングタブ デルタ 1075	35
1076	3M™ Scotchpad™ ハングタブ ラウンド 1076	35
1110	3M™ 薄手両面テープ（低VOCタイプ）1110	24
E1115	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1115	21
E1115H	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1115H	21
1117	3M™ コンクリート給水養生用 水搬送シート 1117	16
E1120	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1120	21
E1120H	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1120H	21
AC1200	3M™ 水性接着剤 AC1200	42
1272	3M™ ポリエステルテープ 1272	7
EC-1368NT	3M™ 工業用接着剤 EC-1368NT	42
E1715	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1715	21
E1715H	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1715H	21
E1720	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1720	21
E1720H	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1720H	21
E1815	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1815	21
E1815H	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1815H	21
E1820	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1820	21
E1820H	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1820H	21
TJ-1855	3M™ ハンドディスペンサー TJ-1855	29
E1915	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1915	21
E1915H	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1915H	21
E1920	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1920	21
E1920H	3M™ クッションマウント™ プラス 印刷版固定用両面テープ Eシリーズ E1920H	21

型番	製品名	ページ
2		
NP-2	3M™ デリバリーバック NP-2	34
20	3M™ クリーナー 20	47
TL22J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 TL22J	43
C-25	3M™ ディスペンサー卓上型 C-25	29
TE-200	3M™ Scotch-Weld™ 湿気硬化型ホットメルト TE-200	40
200cf	3M™ 3M-Matic™ オートマチックケースフォーマー 200cf	27
200cf-hs	3M™ 3M-Matic™ オートマチックケースフォーマー 200cf-hs	27
201+	Scotch® クレープマスキングテープ 201+	4
210cf	3M™ 3M-Matic™ オートマチックケースフォーマー 210cf	27
210cf-hs	3M™ 3M-Matic™ オートマチックケースフォーマー 210cf-hs	27
214-3MNE	Scotch® 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE	4
217J	Scotch® クレープマスキングテープ 217J	4
226	Scotch® クレープマスキングテープ 226	4
TS-230	3M™ Scotch-Weld™ 湿気硬化型ホットメルト TS-230	40
244	Scotch® 平面紙マスキングテープ 244	4
247N	Scotch® クレープマスキングテープ 247N	4
250	Scotch® 平面紙マスキングテープ 250	4
250cf	3M™ 3M-Matic™ オートマチックケースフォーマー 250cf	27
250P	Scotch® 平面紙マスキングテープ 250P	4
2142	Scotch® 耐熱性クレープマスキングテープ 2142	4
IW2190	3M™ Scotch-Weld™ 1液エポキシ接着剤 IW2190	37
SW2214	3M™ Scotch-Weld™ 1液エポキシ接着剤 SW2214	37
2227HP	Scotch® コンクリート保水テープ 2227HP	16
2227HPW	Scotch® コンクリート保水テープ 2227HPW	16
2305	Scotch® 耐熱性クレープマスキングテープ 2305	4
2364	Scotch® クレープマスキングテープ 2364	4
2380	Scotch® クレープマスキングテープ 2380	4
2407	3M™ 止水機能付外壁防水シート 2407	17
IW2460	3M™ Scotch-Weld™ 1液エポキシ接着剤 IW2460	37
2757	Scotch® ファインラインマスキングテープ 2757	5
2800	Scotch® ファインラインマスキングテープ 2800	5
2899	3M™ 建築塗装用マスキングテープ 2899	6
3		
NP-3	3M™ デリバリーバック NP-3	34
SD-3	3M™ 3M-Matic™ サイドタブディスペンサー SD-3	29
30	3M™ クリーナー 30	47
AS-30	コンベアエクステンション AS-30（700a用）	28
C-30（白）	Shockwatch® 落下衝撃検知クリップ C-30（白）	36
L-30（緑）	Shockwatch® 落下衝撃検知ラベル L-30（緑）	36
T-30	Shockwatch® 落下衝撃検知チューブ T-30	36
L-35（橙）	Shockwatch® 落下衝撃検知ラベル L-35（橙）	36
MC-35（白）	Shockwatch® 落下衝撃検知ミニクリップ MC-35（白）	36
T-35	Shockwatch® 落下衝撃検知チューブ T-35	36
CIP36	3M™ PTFEガラスクロステープ CIP36	8
H-38	Scotch® ハンドディスペンサー H-38	29
RT38J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 RT38J	43
301	Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ 301	31
301+	Scotch® クレープマスキングテープ 301+	4
303	Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ 303	31
305	Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ 305	31
307	Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ 307	31
309	Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ 309	31
311	Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ 311	31
313	Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ 313	31
315	Scotch® OPP包装用アクリル粘着テープ 315	31
361	3M™ ガラスクロステープ 361	11
363	3M™ アルミ箔ガラスクロステープ 363	10
365	3M™ ガラスクロステープ 365	11
370HQ	3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ HQシリーズ 370HQ	30
371	3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ 371	30
371	Scotch® OPP包装用カラー粘着テープ 371	31

型番	製品名	ページ
371KP	3M™ Scotchpro™ OPP包装用印刷テープ 371KP	32
372HQ	3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ HQシリーズ 372HQ	30
373	3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ 373	30
373KP	3M™ Scotchpro™ OPP包装用印刷テープ 373KP	32
375	3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ 375	30
375HQ	3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ HQシリーズ 375HQ	30
375KP	3M™ Scotchpro™ OPP包装用印刷テープ 375KP	32
386	3M™ ポリエチレンクロステープ 386	11
386H	3M™ ポリエチレンクロステープ 386H	11
398FR	3M™ ガラスクロステープ 398FR	11
3113C	Scotch® OPP包装用カラー粘着テープ 3113C	31
3113P	Scotch® OPP包装用印刷テープ 3113P	32
R3127	3M™ 水性性片面テープ R3127	14
R3227	3M™ 水性性両面テープ R3227	14
3245JQ	3M™ OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ	30
3260JQ	3M™ OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ	30
3294	3M™ ベンティングテープ 3294	13
SJ-3440J	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3440J	28
SJ-3441J	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3441J	28
SJ-3442J	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3442J	28
SJ-3460	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3460	28
SJ-3526N	3M™ スコッチメイト™ ファスナー SJ-3526N	23
SJ-3527N	3M™ スコッチメイト™ ファスナー SJ-3527N	23
SJ-3540J	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3540J	22
SJ-3541J	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3541J	22
SJ-3542J	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3542J	22
SJ-3550J	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3550J	22
SJ-3551J	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3551J	22
SJ-3552J	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3552J	22
SJ-3560	3M™ デュアルロック™ ファスナー SJ-3560	22
SJ-3571	3M™ スコッチメイト™ ファスナー SJ-3571	23
SJ-3572	3M™ スコッチメイト™ ファスナー SJ-3572	23
3645	3M™ Tartan™ OPP包装用粘着テープ 3645	31
3664	3M™ Tartan™ OPP包装用粘着テープ 3664	31
3738	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 3738	45
YR-3738	Scotch® ラミクロス包装用粘着テープ YR-3738	32
3747	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 3747	45
3748	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 3748	45
3748V0	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 3748V0	45
3760	Scotch® 包装用布粘着テープ 3760	32
3762	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 3762	45
3762LM	3M™ Scotch-Weld™ ローメルト接着剤 3762LM	45
3764	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 3764	45
3776LM	3M™ Scotch-Weld™ ローメルト接着剤 3776LM	45
3779	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 3779	45
3792LM	3M™ Scotch-Weld™ ローメルト接着剤 3792LM	45
3797	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 3797	45
3798LM (ガミーグラー)	3M™ Scotch-Weld™ ローメルト接着剤 3798LM (ガミーグラー)	45
3939	3M™ ダクトテープ 3939	11
3965	3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ (強接着タイプ) 3965	9
3966W	3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ (強接着タイプ) 3966W	9
4		
NP-4	3M™ デリバリーバック NP-4	34
IG40	3M™ Scotch-Weld™ 瞬間接着剤 IG40	43
IG40H	3M™ Scotch-Weld™ 瞬間接着剤 IG40H	43
TL42J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 TL42J	43
TL43J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 TL43J	43
L-47 (赤)	Shockwatch® 落下衝撃検知ラベル L-47 (赤)	36
MC-47 (白)	Shockwatch® 落下衝撃検知ミニクリップ MC-47 (白)	36
T-47	Shockwatch® 落下衝撃検知チューブ T-47	36
401+	Scotch® クレープマスキングテープ 401+	4
DP-410	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-410	38
411DL	3M™ フレキシマウント™ 両面粘着テープ 411DL	21
412DL	3M™ フレキシマウント™ 両面粘着テープ 412DL	21
ST-416P	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) ST-416P	24

型番	製品名	ページ
420	3M™ 鉛箔テープ 420	10
DP-420	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-420	38
421	3M™ 鉛箔テープ 421	10
425	3M™ アルミ箔テープ 425	10
427	3M™ アルミ箔テープ 427	10
431	3M™ アルミ箔テープ 431	10
433	3M™ 耐熱アルミ箔テープ 433	10
433L	3M™ 耐熱アルミ箔テープ 433L	10
439	3M™ アルミ箔テープ 439	10
DP-460	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-460	38
463	3M™ 接着剤転写テープ 463	25
465	3M™ 接着剤転写テープ 465	25
467MP	3M™ 接着剤転写テープ 467MP	25
468MP	3M™ 接着剤転写テープ 468MP	25
470	3M™ メッキ用マスキングテープ 470	12
471	3M™ プラスチックフィルムテープ 471	12
471P	3M™ 殖版テープ 471P	12
481	3M™ 保存・保護用テープ 481	12
483	3M™ ポリエチレンフィルムテープ 483	12
Y-4180-04	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (マルチスベック) Y-4180-04	18
Y-4180-08	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (マルチスベック) Y-4180-08	18
Y-4180-12	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (マルチスベック) Y-4180-12	18
Y-4180-20	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (マルチスベック) Y-4180-20	18
Y-4300K-04	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (バリュースベック) Y-4300K-04	18
Y-4300K-06	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (バリュースベック) Y-4300K-06	18
Y-4300K-08	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (バリュースベック) Y-4300K-08	18
Y-4300K-12	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (バリュースベック) Y-4300K-12	18
Y-4300K-20	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (バリュースベック) Y-4300K-20	18
4354	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 4354	24
4377N-50	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 4377N-50	24
4377N-85	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 4377N-85	24
4390	3M™ 薄手両面テープ (特殊用途タイプ) 4390	24
4393	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 4393	24
4405	3M™ Black Elastic Tacky (BETA) テープ 4405	20
4407	3M™ Semitransparent Material Rivet Tacky (SMART) シールテープ 4407	20
4412N	3M™ Semitransparent Material Rivet Tacky (SMART) シールテープ 4412N	20
4422B	3M™ Semitransparent Material Rivet Tacky (SMART) シールテープ 4422B	20
4422G	3M™ Semitransparent Material Rivet Tacky (SMART) シールテープ 4422G	20
4422W	3M™ Semitransparent Material Rivet Tacky (SMART) シールテープ 4422W	20
4481MH	3M™ Black Elastic Tacky (BETA) テープ 4481MH	20
4485	3M™ Black Elastic Tacky (BETA) テープ 4485	20
4511-30	3M™ 薄手両面テープ (低VOCタイプ) 4511-30	24
4511-50	3M™ 薄手両面テープ (低VOCタイプ) 4511-50	24
4511-100	3M™ 薄手両面テープ (低VOCタイプ) 4511-100	24
Y-4545-05	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (難燃性UL94-V0適合) Y-4545-05	19
Y-4545-07	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (難燃性UL94-V0適合) Y-4545-07	19
Y-4545-10	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (難燃性UL94-V0適合) Y-4545-10	19
Y-4545-13	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (難燃性UL94-V0適合) Y-4545-13	19
SJ-4570	3M™ デュアルロック™ 薄手ファスナー SJ-4570	22
SJ-4580	3M™ デュアルロック™ 薄手ファスナー SJ-4580	22
4591HH	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 4591HH	24
4591HL	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 4591HL	24
4591HM	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 4591HM	24
4595	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 4595	24
4597	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 4597	24
4597-30	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 4597-30	24
SG4693	3M™ 工業用接着剤 SG4693	42
4733	Scotch® ファインラインマスキングテープ 4733	5
4734	Scotch® ファインラインマスキングテープ 4734	5
4736	Scotch® ファインラインマスキングテープ 4736	5
Y-4825K-04	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (低VOCタイプ) Y-4825K-04	19
Y-4825K-06	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (低VOCタイプ) Y-4825K-06	19
Y-4825K-08	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (低VOCタイプ) Y-4825K-08	19
Y-4825K-12	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (低VOCタイプ) Y-4825K-12	19
Y-4825K-20	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (低VOCタイプ) Y-4825K-20	19
Y-4825P-02	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (低VOCタイプ) Y-4825P-02	19

型番	製品名	ページ
Y-4905J	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (ガラス用・高透明性) Y-4905J	19
Y-4910J	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (ガラス用・高透明性) Y-4910J	19
Y-4914	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (ハイスベック) Y-4914	18
Y-4920	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (ハイスベック) Y-4920	18
Y-4924	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (シリコーンゴム接着用) Y-4924	19
Y-4930	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (ハイスベック) Y-4930	18
Y-4950	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (ハイスベック) Y-4950	18
Y-4981-03	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (難燃性UL94V-2適合) Y-4981-03	19

5		
5-Way	3M™ 防錆・潤滑剤 5-Way	47
NP-5	3M™ デリバリーパック NP-5	34
50	3M™ 防水気密テープ 50	17
FD-50	3M™ 折り込みタブディスペンサー FD-50	29
P-52	3M™ メインラインディスペンサー卓上型 P-52	29
55	スプレーのり55	46
P-56	3M™ メインラインディスペンサー卓上型 P-56	29
540	3M™ ポリウレタン接着剤・シーラント剤 540	41
560	3M™ ポリウレタン接着剤・シーラント剤 560	41
590	3M™ ポリウレタン接着剤・シーラント剤 590	41
5360T	3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ (強接着タイプ) 5360T	9
5401	3M™ 滑り止めテープ 5401	13
5410	3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ (強接着・帯電防止タイプ) 5410	9
5417	3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ (強接着・帯電防止タイプ) 5417	9
5420	3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ (強接着タイプ) 5420	9
5421	3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ (再はく離タイプ) 5421	9
5423	3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ (再はく離タイプ) 5423	9
5425	3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ (強接着タイプ) 5425	9
5430	3M™ 超高分子量ポリエチレンテープ (強接着タイプ) 5430	9
5451	3M™ PTFEガラスクロステープ 5451	8
5453	3M™ PTFEガラスクロステープ 5453	8
5461	3M™ ロールカバリングテープ 5461	13
5480	3M™ PTFEテープ 5480	8
5490	3M™ PTFEテープ 5490	8
5491	3M™ PTFEテープ 5491	8
5498	3M™ PTFEテープ 5498	8
Y-5533	3M™ ポリエステルテープ (製版用) Y-5533	7
5702	3M™ ストライプテープ 5702	12

6		
AS-6	ボックスホールドダウンアタッチメント AS-6	28
D-6	3M™ ハンドディスペンサー D-6	29
NP-6	3M™ デリバリーパック NP-6	34
DP-Pure60	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-Pure60	38
TL62J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 TL62J	43
C-65 (白)	Shockwatch® 落下衝撃検知クリップ C-65 (白)	36
L-65 (黄)	Shockwatch® 落下衝撃検知ラベル L-65 (黄)	36
MC-65 (白)	Shockwatch® 落下衝撃検知ミニクリップ MC-65 (白)	36
T-65	Shockwatch® 落下衝撃検知チューブ T-65	36
600	3M™ コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600	39
600M	3M™ マニュアルアプリケーションタ 600M	41
618	Scotch® 透明軽包装用OPPテープ 618	33
619S	Scotch® 透明軽包装用テープ 619S	33
619S 印刷	Scotch® 透明軽包装用テープ 619S 印刷	33
GM630	3M™ グリッピングマテリアル GM630	13
GM631	3M™ グリッピングマテリアル GM631	13
GM640	3M™ グリッピングマテリアル GM640	13
GM641	3M™ グリッピングマテリアル GM641	13
CT6348	3M™ 薄手両面テープ (不織布基材タイプ) CT6348	24
J691	3M™ バッグシール紙テープ J691	34
6900	3M™ ルミナステープ 6900	13

7		
7	3M™ 水性ボンド7	42
70	3M™ 防水気密テープ 70	17
TL71J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 TL71J	43
TL72J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 TL72J	43

型番	製品名	ページ
C-75 (白)	Shockwatch® 落下衝撃検知クリップ C-75 (白)	36
77	スプレーのり77	46
TL77J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 TL77J	43
79H	Scotch® シーリング・マスキングテープ 79H	6
79S	Scotch® シーリング・マスキングテープ 79S	6
79SX	Scotch® シーリング・マスキングテープ 79SX	6
700a	3M™ 3M-Matic™ アジャスタブルケースシーラー 700a	26
700r	3M™ 3M-Matic™ ランダムケースシーラー 700r	26
740	3M™ ハイブリット接着剤・シーラント剤 740	41
760	3M™ ハイブリット接着剤・シーラント剤 760	41
EC776	3M™ 工業用接着剤 EC776	42
7375	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 7375	45
7399	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト接着剤 7399	45
SP-7533	3M™ 水性接着剤 SP-7533	42
JA-7562	3M™ 水性接着剤 JA-7562	42

8		
80	Scotch® シーリング・マスキングテープ 80	6
80S	Scotch® シーリング・マスキングテープ 80S	6
80N	Scotch® シーリング・マスキングテープ 80N	6
RT80J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 RT80J	43
T-85	Shockwatch® 落下衝撃検知チューブ T-85	36
88	スプレーのり88	46
a88	3M™ 3M-Matic™ アジャスタブルケースシーラー a88	26
a88f	3M™ 3M-Matic™ アジャスタブルケースシーラー a88f	26
r88	3M™ 3M-Matic™ ランダムケースシーラー r88	26
VHX-802	3M™ VHB™ アクリルフォーム構造用接合テープ (再はく離性) VHX-802	19
DP-810	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-810	39
822	3MTM Scotchpad™ テープパッド 822	35
EC847	3M™ 工業用接着剤 EC847	42
850	3M™ ポリエステルテープ 850 (透明・銀)	7
855	3M™ 耐熱性ナイロンフィルムテープ 855	12
862	Scotch® レインフォースストラッピングテープ 862	15
863	Scotch® レインフォースストラッピングテープ 863	15
864	Scotch® レインフォースストラッピングテープ 864	15
865	Scotch® レインフォースストラッピングテープ 865	15
879	3M™ ポリエステルテープ 879	7
879 Yellow	3M™ ポリエステルテープ 879 Yellow	7
880	Scotch® フィラメントテープ 880	15
890	Scotch® フィラメントテープ 890	15
893	Scotch® フィラメントテープ 893	15
894	Scotch® フィラメントテープ 894	15
896	Scotch® フィラメントテープ 896	15
897	Scotch® フィラメントテープ 897	15
898	Scotch® フィラメントテープ 898	15
899	Scotch® フィラメントテープ 899	15
DP-8005クリア	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-8005クリア	39
8010cf	3M™ 3M-Matic™ オートマチックケースフォーマー 8010cf	27
DP-8010ブルー	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-8010ブルー	39
8067	3M™ 防水気密テープ 8067	17
8310	3M™ Scotchpad™ キャリーハンドル 8310	35
8315	3M™ Scotchpad™ キャリーハンドル 8315	35
8340	3M™ Scotchpad™ キャリーハンドル 8340	35
8350	3M™ Scotchpad™ キャリーハンドル 8350	35
8401	3M™ ポリエステルテープ 8401	7
8402	3M™ ポリエステルテープ 8402	7
8403	3M™ ポリエステルテープ 8403	7
DP8407NS グレー	3M™ Scotch-Weld™ メタルボンダー DP8407NS グレー	39
8416AL	3M™ 金属検知用スプライステープ 8416AL	13
8422B	3M™ ポリエステルテープ (写真スプライス用) 8422B	7
8495	3M™ ポリエステルテープ 8495	7
8576B	3M™ 薄手両面テープ (不織布基材タイプ) 8576B	24
DP-8805NS	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-8805NS	39
DP-8810NS	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 接着システム DP-8810NS	39
8899HP	Scotch® 仮固定用テープ 8899HP	15
8901	3M™ ポリエステルテープ 8901	7

型番	製品名	ページ	型番	製品名	ページ
8902	3M™ ポリエステルテープ 8902	7	TCQ-LT	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーション タガン TCQ-LT	44
8915	Scotch® フィラメントテープ 8915	15		フルオートマチックケースシーラー	26
8916	Scotch® フィラメントテープ 8916	15		3M™ 3M-Matic™ フロントタブシステム	28
8919	Scotch® フィラメントテープ 8919	15		3M™ 3M-Matic™ サイドタブシステム	28
8934	3M™ Tartan™ フィラメントテープ 8934	15		3M™ 3M-Matic™ 折り込みタブシステム	28
8959	Scotch® フィラメントテープ 8959	15		ケースフォルダー	28
8979	3M™ ダクトテープ 8979	11		Tiltwatch® 転倒センサー	36
8981	Scotch® フィラメントテープ 8981	15		3M™ ニューダクトスプレー (F☆☆☆☆)	47
9				3M™ 透湿シートボンド (F☆☆☆☆)	47
NP-9	3M™ デリバリーバック NP-9	34		3M™ 透湿シートボンドストロング (F☆☆☆☆)	47
TL90J	3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤 TL90J	43		3M™ 切文字ボンド原稿用	47
AS-96	コンベアエクステンション AS-96 (120a、120af用)	28		3M™ 切文字ボンドスチロール用	47
99	スプレーのり99	46		3M™ フィルムはがし らくらく	47
99BB	Scotch® シーリング・マスキングテープ	6		3M™ 強力アップリケボンド	47
900J	3M™ 水溶性両面テープ 900J	14		3M™ 捺染ボンド	47
HB-900	3M™ ディスペンサー卓上型 HB-900	29		3M™ キルトボンド 100ml缶	47
902	3M™ 水溶性片面テープ 902	14		3M™ マルチリムーバー	47
906	3M™ 水溶性フライングスプライステープ 906	14			
906JB	3M™ 水溶性フライングスプライステープ 906JB	14			
913	3M™ 水溶性両面テープ 913	14			
924	3M™ 接着剤転写テープ 924	25			
927	3M™ 接着剤転写テープ 927	25			
950	3M™ 接着剤転写テープ 950	25			
966	3M™ 接着剤転写テープ 966	25			
969	3M™ 接着剤転写テープ 969	25			
9012	3M™ 水溶性片面テープ 9012	14			
9077	3M™ 薄手両面テープ (特殊用途タイプ) 9077	24			
9079	3M™ 接着剤転写テープ 9079	25			
9381	3M™ ポリエステルテープ 9381	7			
9390	3M™ ポリエステルテープ 9390	7			
9391	3M™ ポリエステルテープ 9391	7			
9394	3M™ ポリエステルテープ 9394	7			
9415PC	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 9415PC	24			
F9460PC	3M™ 接着剤転写テープ F9460PC	25			
F9469PC	3M™ 接着剤転写テープ F9469PC	25			
F9473PC	3M™ 接着剤転写テープ F9473PC	25			
9495MP	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 9495MP	24			
9660	3M™ 薄手両面テープ (不織布基材タイプ) 9660	24			
9671LE	3M™ 接着剤転写テープ 9671LE	25			
9672LE	3M™ 接着剤転写テープ 9672LE	25			
9917	3M™ 水溶性両面テープ 9917	14			
9940Black	3M™ 水溶性片面テープ 9940Black	14			
9942Black	3M™ 水溶性片面テープ 9942Black	14			
9972	3M™ 水溶性両面テープ 9972	14			
9996JC	3M™ 水溶性フライングスプライステープ 9996JC	14			
9996JCH	3M™ 水溶性フライングスプライステープ 9996JCH	14			
93005LE	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 93005LE	24			
93005LEB	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 93005LEB	24			
93010LE	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 93010LE	24			
93015LE	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 93015LE	24			
93015LEB	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 93015LEB	24			
93020LE	3M™ 薄手両面テープ (フィルム基材) 93020LE	24			
型番無し					
AEII	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーション タガン AEII	44			
AEII-LT	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーション タガン AEII-LT	44			
EC	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーション タガン EC	44			
EX	3M™ テーププライマー EX (F☆☆☆☆)	47			
EXBB	Scotch® シーリング・マスキングテープ EXBB	6			
EXPP	3M™ 建築塗装用マスキングテープ EXPP	6			
LT	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーション タガン LT	44			
NP-Z	3M™ デリバリーバック NP-Z	34			
PGII	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーション タガン PGII	44			
PGII-LT	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーション タガン PGII-LT	44			
TC	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーション タガン TC	44			
TCQ	3M™ Scotch-Weld™ ホットメルト用アプリケーション タガン TCQ	44			



FM 657811 / ISO 9001
EMS 673152 / ISO 14001

※ 3M ジャパングループは ISO14001
と ISO9001 の認証を取得しています。

※改良のため仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

※本書に記載してある事項、技術上の資料及び勧告は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性について絶対的な保証はいたしかねます。使用者は使用するにあたり製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。

売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項もしくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、クッションマウント、スコッチメイト、デュアルロック、3M-Matic、Scotch、Scotchpad、Scotchpro、Scotch-Weld、EPX、Tartan、VHBは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

IND-001-AA(1117)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

8:45～17:15 / 月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます