

3M™ 3M-Matic™ アジャスタブルケースシーラー 700a




3M™ 3M-Matic™ アジャスタブルケースシーラー 700aの特長

- 搬送性にすぐれた上下ベルト搬送形式です。
- 3M™ アクユグライド™ 50/50テーピングヘッドの搭載により、テープ足の長さとして50mmまたは35mmを選択でき、テープ足35mmの改造が不要になります。また、テープ貼り始めのテーピングヘッドの段ボールに対する衝撃が従来ヘッドに比べ約1/2に低減され、箱潰れを防止します。
- プッシュロック・ターンリセット式非常ボタン、自己保持式スタートスイッチの採用により、再スタート時の危険も防止します。

3M™ 3M-Matic™ アジャスタブルケースシーラー 700a

仕様


機械寸法	長さ: 1,030mm 幅: 785mm 高さ: 2,000mm
コンベア面の高さ	最低635mm~最高970mmまで調整可能 (キャスター付き)
重量	150kg
処理能力	最大: 27ケース/分 (ベルト速度21m/分) (ケースの長さにより変わります)
電源	単相 AC100V、0.26kw、5.6A
エア源	不要
テープ	3M™ ボックスシーリング用OPPテープ
テープ幅	36mm~50mm
テープ外径	最大400mm
テープ足	50mm 標準、35mmに変更可能

カートンケースの仕様	シングル: AF、BF ダブル: ABF												
ケース重量	最大37kg (内容物入り)												
ケースサイズ	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>最小</th> <th>最大</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>150 mm</td> <td>制限無し</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>150 mm</td> <td>540 mm</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>70 mm</td> <td>620 mm</td> </tr> </tbody> </table>  <p>※テープ足長さ35mmのとき、テープ足長さが50mmの場合、最小箱高さは100mmとなります。</p>		最小	最大	L	150 mm	制限無し	W	150 mm	540 mm	H	70 mm	620 mm
	最小	最大											
L	150 mm	制限無し											
W	150 mm	540 mm											
H	70 mm	620 mm											
作業条件	比較的清潔な環境でほこりが少なく、濡れていないケースをご使用ください。機械を水洗いしたり、結露の生じやすい場所への設置はしないでください。												

寸法図

単位: mm

※コンベアエクステンションは、オプションとなります。



■ 保証期間: ● 機械本体の保証は1年以内です。

■ 補修部品: ● 生産中止となった年から5年間は補修部品を提供します。ただし、補修部品の中でも空電器等の一般購入部品に関してはこの限りではなく、5年以下で供給不可能となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

■ ご使用上の注意: ● ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。● ケースシーラーは上記サイズ内のケースであればほとんどの場合可能です。上記以外の場合については、あらかじめテストされることをお勧めします。● 性能改善のため、予告なしに仕様の一部を変更する場合があります。

■ ご購入者へのお知らせ: ● ここに記されている製品及びご使用目的への保証について、売主及び製造者は下記のごとき保証致しかねますのでご了承ください。● 売主及び製造者は3M-Matic™ 機械が売主によって出荷された日より次に記す期間において材料及び組立作業に不良のないことを保証致します。● 売主及び製造者は出荷後1年以内に発生した不良と認められた、消耗品を除く機械部品について修理または交換のいずれかを行う義務のみを負います。● 売主及び製造者は3M-Matic™ 機械のお取り扱いの不手際等からくる直接的、間接的、付随的または派生的損害については責任を負いかねます。● 売主及び製造者の役員が署名した契約書で別の責任をお受けいたしました場合はこの限りではありません。

■ 電気用品安全法について: ● 本機は電気用品安全法 (電安法) に対応しております。一般家庭や小規模事業所 (一般用電気工作物に接続) でも使用することができます。ただし、もし電氣的な改造を施した場合は、一般家庭や小規模事業所で使用することができなくなり、大規模事業所用産業機器 (事業用電気工作物に接続) としてみなされますので、ご注意ください。詳しくは、弊社営業担当にお尋ねください。

販売特約店

※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに動話はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは動話は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、3M-Maticは3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2015. All rights reserved
PSD-212-G (071501) PN

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)