

3M™ 3M-Matic™

サイドベルトランダムケースシーラー r88



3M Packaging Systems




3M™ 3M-Matic™ サイドベルトランダムケースシーラー r88 の特長

- ケース高さメモリーモード搭載により上部ユニットの動作を少なくし、よりスピーディーな封緘作業が可能です。
- インターロックつきカバー
- サイズ違いの段ボールをランダムに封緘できます。

◆仕様

機械寸法	長さ: 1,160mm 幅: 1,030mm (インフィードコンベア含まず) 高さ: 1,550mm
コンベア面の高さ	最低650mm～最高850mmまで調整可能 (キャスター付き)
重量	180kg
処理能力	最大: 12ケース/分 (ベルト速度23m/分) (ケースのサイズによって変わります。)
電源	単相 AC 100V、50/60Hz、4.5A、0.4kw
エア源	0.6MPa (最大能力稼働時) 100L/分 (ANR) (ドライエアーのこと)
テープ	3M™ ボックスシーリング用OPPテープ
テープ幅	36mm～50mm
テープ外径	最大350mm

カートンケースの仕様	シングル: AF、BF ダブル: ABF												
ケース重量	最大25kg (内容物入り)												
ケースサイズ	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>最小</th><th>最大</th></tr></thead><tbody><tr><td>L</td><td>150 mm</td><td>制限無し</td></tr><tr><td>W</td><td>120 mm</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>H</td><td>120 mm</td><td>600 mm</td></tr></tbody></table>  <p>但し、長さ(L) > 高さ(H)</p>		最小	最大	L	150 mm	制限無し	W	120 mm	600 mm	H	120 mm	600 mm
	最小	最大											
L	150 mm	制限無し											
W	120 mm	600 mm											
H	120 mm	600 mm											
作業条件	比較的清潔な環境でほこりが少なく、濡れていないケースをご使用ください。機械を水洗いしたり、結露の生じやすい場所への設置はしないでください。												

※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

3M、3M-Maticは3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2014. All rights reserved
PSD-254-B (061303) PN

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間/8:45～17:15 月～金(土・日・祝・年末年始は除く)

