

# 3M™ Scotchpro™ OPP包装用粘着テープ HQシリーズ 370HQ／372HQ／375HQ

## 安心の国産品質!

強い、使いやすい、臭いが少ない。  
無溶剤型ゴム系粘着剤を使用した  
OPP包装用粘着テープです。

ポリプロピレンフィルムに、安定性にすぐれた  
無溶剤型の合成ゴム系粘着剤を塗布した  
ボックスシーリングテープです。

すぐれた接着力、保持力、耐衝撃性があるうえ、臭いが少なく、  
しかも安心・安全な国産品質です。



### 特長

#### 1 低臭

無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので巻きだすときの臭いが気になりません。

#### 2 耐衝撃性

耐衝撃性と保持力（封緘する力）にすぐれており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断や剥がれが起きにくいです。

#### 3 高い保持力

安定性にすぐれた合成ゴム系粘着剤は、高温多湿気下で保管、輸送されても高い保持力（封緘する力）を示します。

#### 4 作業性向上

巻き出しが軽く、作業者に疲労を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。

※当社従来品との比較

### 用途例

#### 食品の梱包



#### 医薬品の梱包




#### 衣料品の梱包



安心で高品質な包装用テープをお望みのお客様に、ご提案させていただきます。

## テープの構造

クラフトテープと同じ種類の  
ゴム系粘着剤を使用しています。  
アクリル系粘着剤を使用している  
テープと異なり  
刺激臭が少ないので、  
作業環境に配慮することができます。



## 製品特性

品番	粘着剤	色	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)	厚み (mm)
No.370HQ	ゴム系	透明、ベージュ	3.8	44	140	0.048
No.372HQ			4.7	58	170	0.062
No.375HQ			5.6	67	190	0.077

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

## サイズ／入れ目

幅(mm)	短尺巻(50、100m巻) <sup>※1</sup>	長尺巻(1,000m、1,500m巻) <sup>※2</sup>
36	60巻／梱	8巻／梱包
48	50巻／梱	6巻／梱包

※1：370HQ、372HQは100m、375HQは50mが標準。 ※2：370HQは1500m、372HQ、375HQは1000mが標準。

※在庫の標準品／非標準品についてはお問い合わせください

## 試験方法

粘着力：耐水研磨紙で研磨されたステンレス板に貼り付け、2kgローラー1往復圧着し、23°Cで20～40分放置後、180度方向剥離。引張速度300mm/分。

引張強さ：100mm間隔のチャックに、25mm幅の試料をはさみ、300mm/分で引張り、破断時の強度を測定。

伸び：次式から求めた。伸び(%) = (破断時のチャック間隔 - 最初のチャック間隔) / 初期のチャック間隔 × 100

厚さ：接触面直径が5mmのダイヤルゲージで測定した。



本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には、  
100%再生紙を使用しており、グリーンマークを取得しております。

※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、Scotchproは、3M社の商標です。

# 3M

スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2017. All Rights Reserved.

PSD-117-G(0517)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます