



Science.  
Applied to Life.™



3M Personal Safety Division

# 3M Versaflo TR-600 Turboenhed

Den nye 3M™ Versaflo™ TR-600 Turboenhed bringer hele systemet op på et nyt niveau med hensyn til driftssikkerhed, kontrol og komfort. Turboenhedens avancerede teknologi samt den forbedrede kvalitet inden for turbodrevet åndedrætsværn hæver din beskyttelse op på et højere niveau, bedre end nogensinde før.

# Opgrader til Versaflo TR-600.

Takket være omfattende forskning og en dybtgående forståelse af brugernes behov, er dette det mest avancerede og alsidige turbodrevne åndedrætsværn nogensinde fra 3M. Med sit enkle design er turboen skabt til at gøre vejtrækningen og arbejdet nemmere.

## Beskyttelse

3M's avancerede Versaflo™ TR-600 Turboenhed giver beskyttelse, komfort og høj ydeevne med et Lithium-ion batteri, justerbar luftstrøm og en udvidet række CE-godkendte filtre til beskyttelse mod for eksempel partikler, organiske dampe og sure gasser. Alle enheder i 3M Versaflo-serien af åndedrætsværn kan anvendes sammen, og det giver en integreret beskyttelse af øjne, hoved, ansigt og åndedræt i henhold til EN 12941 klasse TH2 eller TH3, afhængig af den valgte hoveddel.

## Alsidighed

Fordi hvert arbejdsmiljø har forskellige behov og krav, er specialfremstillede løsninger et krav. TR-600 er designet til at kunne anvendes sammen med adskillige varianter af hoveddele, luftslanger, batterier, filtre mm. Vælg et system som opfylder dine specifikke krav til komfort, pris og ydelse.

## Holdbarhed

3M Versaflo TR-600 Turboenheden er udstyret med to batteriløsninger, som er mere effektive end nogensinde før. TR-600-batterierne har lang levetid og kort opladningstid, hvilket i den sidste ende reducerer antallet af afbrydelser i arbejdet. TR-600-batterierne har intuitive indikatorer for opladningsniveau og brugergrænseflade, som sikrer, at du er godt forberedt, og kan udnytte batteriet optimalt.

- LED-statuslys for batteriopladning både på batteriet og turboen
- Advarsel om lavt batteriniveau: vibrerende, hørbare og visuelle alarmer
- Turboen giver en advarsel ca. 15 minutter før den automatisk lukker ned pga. lavt batteriniveau

## Komfort

Vores batteridrevne turboåndedrætsværn er slidstærke og har lang levetid. Brugere har behov for et system, der er behageligt, og som beskytter dem i deres arbejde. Den robuste og ergonomisk designede 3M Versaflo TR-600 Turboenhed er udviklet med henblik på maksimal komfort - selv under de længste skift.

- Regulering af luftstrømmen for øget brugervenlighed
- Ergonomisk designet til at sidde tæt til kroppen, hvilket giver øget bevægelsesfrihed, når arbejdspladsen er trang
- Mange justeringer af bæltestørrelse for korrekt tilpasning og komfort
- Bæltet er designet med fleksible luftkanaler for at minimere ophobning af varme



### Brugervenlighed

3M™ Versaflo™ TR-600 Turboenheden har et brugervenligt design. Intuitive, farvede interaktive berøringspunkter og vibrerende, hørbare samt visuelle indikatorer for nedsat luftstrøm og lavt batteriniveau. Denne robuste turboenhed har en glat overflade og er hurtig og nem at rengøre.

- Indikatorer, som viser status for batteriopladning og partikelfilterets tilstand
- Alarm for lav luftstrøm og lavt batteriniveau
- Tætssluttende valgfri hoveddel med automatisk luftstrømsregulering
- Nem vedligeholdelse som ikke kræver værktøj.
- Farvede berøringspunkter
- Fuld nedsækning og rengøring, overholder IP54- og IP67-normer for brug i desinfektionsbrusebad og midlertidig nedsækning ved brug af de medfølgende rengørings- og opbevaringspropper
- Turboen er kalibreret og klar til brug

### Let at bestille

#### 1. Start sæt

3M Versaflo TR-619E Turboenhed start sæt omfatter:

- TR-602E Turboenhed
- TR-6310E A2P Filter
- TR-6300FC Filterdæksel
- BT-30 Selvjusterende luftslange
- TR-627 Easy Clean-bælte
- TR-632 Heavy Duty batteri
- TR-641E Standard ladersæt én station
- TR-6600 Forfilter (x10)
- TR-971 Luftstrømsindikator
- TR-662 Gnistfang (x2)

#### 2. Fuld tilpasning

Hvis du har behov for fuld tilpasning af din 3M Versaflo TR-600 Turboenhed, kan du købe alle komponenter separat (se oversigt på næste side).



**Intelligent design  
lader brugerne  
fokusere på  
arbejdet.**

# 3M Versaflo tilbehør

	Turboenhed	Indeholder
	TR-602E	TR-971 Luftstrømsindikator TR-662 Gnistfang (x2)
	Filtre	Filterdæksler
	TR-6710E Partikelfilter TR-6820E - Partikel- og lugtfilter* TR-6110E A1P TR-6130E ABE1P TR-6310E A2P TR-6580E ABE2K1	TR-6700FC TR-6800FC TR-6100FC TR-6100FC TR-6300FC TR-6300FC
	Batterier	
	TR-630 Standardbatteri TR-632 Heavy Duty batteri	
	Opladere	
	TR-641E Standard ladersæt én station TR-644E Standard ladersæt 4 stationer	
	Bælter	
	TR-626 Slidstærkt bælte TR-627 Easy Clean-bælte	
Reserve dele og tilbehør		
	TR-971 Luftstrømsindikator TR-6600 Forfilter TR-662 Gnistfang TR-651 Filterlåseenhed	TR-653 Rengørings- og opbevaringssæt BPK-01 Seler til rygmontering TR-655 Adapter til seler TR-329 Seler

\* Små mængder organiske og sure gasser under GV (hydrogenfluorid (HF) op til 10x GV).



Personal Safety Division  
3M a/s

Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S  
Tlf.: 43 48 01 79  
E-mail: 3Msikkerhed@mmm.com  
www.3Msikkerhed.dk  
www.3M.dk/TR-600



Opdag, hvordan du kan forbedre komforten og sikkerheden med 3M™ Versaflo™ TR-600 Turboenhed ved at scanne QR-koden med din smartphone eller gå ind på [www.3M.dk/TR-600](http://www.3M.dk/TR-600).

3M og Versaflo er varemærker ejet af 3M.  
Genbrug venligst. Trykt i Sverige.  
© 3M 2015. Alle rettigheder forbeholdes. BR65 0195-3 DK 151029