

# 3M™ Easy Cleaver



3M™ Easy Cleaver

## Erhältlich in ausgewählten Verpackungseinheiten von 3M™ Fibrlok Spleißen, 3M™ Crimplock™ und 3M™ NPC Steckern

Der 3M™ Easy Cleaver ist die neueste Innovation von 3M. Anders als konventionelle Fasertrenn-Werkzeuge, die Initial-Kosten von vielen Hundert Euro darstellen, ist der 3M™ Easy Cleaver kundenfreundlich ausgewählt in Verpackungseinheiten von 3M™ Fibrlok II Spleißen, 3M™ NPC Steckern und 3M™ Crimplock™+ Steckern beige packt. \*

Im Vergleich zu vielen anderen Messer-basierenden Fasertrenn-Werkzeugen benötigt der 3M™ Easy Cleaver aufgrund seines Diamant-beschichteten Ritzdrahts praktisch keinerlei Wartung.

Der 3M™ Easy Cleaver ist in der Lage, reproduzierbar glatte Faserbruchflächen zu erzeugen. Er ist auf eine Lebensdauer von mindestens 120 Faserbrüchen ausgelegt. Ein eingebauter Betriebszähler gibt über die Anzahl der bereits durchgeführten Faserbrüche Auskunft.

\* mit einem moderaten Preisaufschlag

### Eigenschaften

- Betriebszähler
- Automatischer Rücktransport des Diamant-Ritzdrahts
- Innovative Faser-Haltevorrichtung
- Integrierte Längen-Markierungen
- Leicht und robust


### Nutzen

- Einfache Kontrolle der Restlebensdauer
- Praktisch wartungsfrei, kein manuelles Verstellen eines Ritzmessers erforderlich
- Reproduzierbar präzise Faserbrüche
- Einfache Einhaltung des Absetzmaßes und der Bruchlänge für 3M™ Stecker und Spleiße
- Gut geeignet für Einsätze in Gebäuden und auch im Feld

Bruchlängen-Markierung



Absetzmaß-Markierung



Diamant-Ritzdraht



Betriebszähler



## Spezifikation

---

### Parameter

<b>Abmessungen</b>	ca. 133 x 68 x 29.5 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 62 g
<b>Kompatible Fasern Faser mit Coating ummanteltes Kabel Drop Cable</b>	250 µm / 900 µm bis 3 mm Außendurchmesser 1.6 x 2 mm und 2 x 3 mm FRP
<b>Bruchwinkelabweichung</b>	kleiner als 3° typ.
<b>Bruchlänge</b>	8 - 24 mm (Bruchlängen-Markierungen für 8, 10, 12,5, 19, 20 und 24 mm)
<b>Absetzmaß</b>	42 - 58 mm
<b>Lebensdauer</b>	mindestens 120 Faserbrüche*
<b>Leistungsfähigkeit</b>	Geradbruch: alle 3M™ feldmontierbare Stecker und Spleiße erreichen die spezifizierten Werte, wenn die Fasern mit dem Easy Cleaver unter Beachtung der 3M Bedienungsanweisung gebrochen werden.

\* Wenn der Zähler seine Endposition erreicht hat, entsorgen Sie bitte den Cleaver gemäß den Entsorgungsrichtlinien Ihres Unternehmens.

### Längen-Vorgaben

<b>3M™ Produkt</b>	<b>Bruchlänge (mm)</b>	<b>Absetzmaß (mm)</b>
<b>3M™ NPC Stecker</b>	4	42
<b>3M™ Fibrlok™ II Spleiße</b>	12,5	46
<b>3M™ Crimplok™+ 250 µm Stecker</b>	19	52
<b>3M™ Crimplok™+ 900 µm Stecker</b>	24	58

---

## Bestell-Informationen

3M Artikeltext	Ref.Nr.	VPE
Fibrlok II Universal mit 3M™ Easy Cleaver	2529/C	60 Stück
NPC SC-Stecker MM 50/250/900 OM2 schwarz mit 3M™ Easy Cleaver	6800-50/C	60 Stück
NPC SC-Stecker MM 50/250/900 OM3/OM4 aqua mit 3M™ Easy Cleaver	6800-50LOMMF/C	60 Stück
NPC SC-Stecker MM 50/250/900 OM2 schwarz für 1.6-3.0mm Kabel mit 3M™ Easy Cleaver	6802-T/50/1.6-3/C	60 Stück
NPC SC-Stecker MM 50/250/900 OM3/OM4 aqua für 1.6-3.0 mm Kabel mit 3M™ Easy Cleaver	6802-T/50LOMMF/1.6-3/C	60 Stück
NPC SC-Stecker SM 9/250/900 blau mit 3M™ Easy Cleaver	8800/C	120 Stück
NPC SC-Stecker SM 9/250/900 blau für 1.6-3.0 mm Kabel mit 3M™ Easy Cleaver	8802-T/1.6-3/C	120 Stück
NPC SC/APC-Stecker SM 9/250/900 Geradbruch-Spleiß grün mit 3M™ Easy Cleaver	8800-APC/FS/C	120 Stück
NPC SC/APC-Stecker SM 9/250/900 Geradbruch-Spleiß grün für 1.6-3.0 mm Kabel mit 3M™ Easy Cleaver	8802-T/APC/FS/1.6-3/C	120 Stück
NPC LC-Stecker MM 50/250/900 OM2 schwarz mit 3M™ Easy Cleaver	6830-50/C	60 Stück
NPC LC-Stecker MM 50/250/900 OM3/OM4 aqua mit 3M™ Easy Cleaver	6830-50LOMMF/C	60 Stück
NPC LC-Stecker MM 50/250/900 OM2 aqua für 1.6-2.0 mm Kabel mit 3M™ Easy Cleaver	6832-T/50/1.6-2/C	60 Stück
NPC LC-Stecker MM 50/250/900 OM3/OM4 schwarz für 1.6-2.0 mm Kabel mit 3M™ Easy Cleaver	6832-T/50LOMMF/1.6-2/C	60 Stück
NPC LC-Stecker SM 9/250/900 blau mit 3M™ Easy Cleaver	8830/C	120 Stück
NPC LC/APC-Stecker SM 9/250/900 grün Geradbruch-Spleiß mit 3M™ Easy Cleaver	8830-APC/FS/C	120 Stück

### Wichtiger Hinweis

Achten Sie bitte bei der Verwendung unseres Produktes darauf, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Ansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft können nur geltend gemacht werden, wenn im Einzelfall eine bestimmte Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich von der liefernden 3M Gesellschaft zugesichert worden ist. Im Übrigen richten sich sämtliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche nach den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der liefernden 3M Gesellschaft. 3M, Crimplok und Fibrlok sind eingetragene Marken der 3M Company.



3M Deutschland GmbH  
Elektro- und Telekommunikationsprodukte  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany  
Tel.: +49 (0)2131 / 14-5999  
Fax: +49 (0)2131 / 14-5998  
Internet: [www.3M.de/ECB](http://www.3M.de/ECB)

Technische Änderungen vorbehalten.  
Dr.Nr. 07-401-40100 Index 1 Stand 05.2015

