



Durable Distribution Box DDB 200 für 20 Leisten LSA-Plus 10DA Baureihe 2


Verbindungs-, Verteiler-, Verzweigergehäuse für Außenanwendungen

DDB-Gehäuse sind Endverzweiger zur Aufnahme von LSA-PLUS Modulen, auch mit Überspannungsschutz. Schlösser und Dichtungen sind problemlos nachrüstbar.

Das DDB 200 kann 20 Leisten mit bis zu 200 DA aufnehmen. Andere kleinere DDB-Gehäuse sind verfügbar.


Beschreibung

- Gehäuse mit Scharnierdeckel
- Öffnungswinkel des Deckels 180°
- Schutzart IP 64
- Gehäuse wird mit 2 speziellen, unverlierbaren Schrauben geschlossen
- Kabeleinführungen
 - 2 x für Kabel bis \varnothing 35 mm (vergießbar)
 - 1 x für Kabel bis \varnothing 23 mm
 - 3 x für Kabel bis \varnothing 18 mm
 - 4 x für Kabel bis \varnothing 13 mm
 - 1 x für Erddraht bis \varnothing 7 mm
- Aufnahmewanne für 20 LSA-PLUS Module 10DA Baureihe 2
- vorbereitet für Überspannungsschutz
- Erdanschlusspunkt: Schraubklemme bis \varnothing 4 mm
- Kabelmantelklemmen zur Zugentlastung mit Schirmkontaktierung
- Schloß mit 2 Schlüsseln eingebaut (Schließung Nr. 25100)



Material

- Gehäuse: Polyester HUP 19/23, glasfaserverstärkt, RAL 7032
- Deckelschrauben: Messing, verzinkt
- Stopfen: synthetischer Kautschuk oder Polyethylen, schwarz
- Dichtung: Zellkautschuk, geschlossenzellig
- Aufnahmewanne: Edelstahl
- Schrauben: Edelstahl
- Erdungsteile: Stahl verzinkt und Edelstahl



Bestellinformation

Typ Nr.

DDB 20 für 2 Leisten LSA-Plus 10DA Baureihe 2	25-020-01200
DDB 50 für 5 Leisten LSA-Plus 10DA Baureihe 2	25-050-01200
DDB 100 für 10 Leisten LSA-Plus 10DA Baureihe 2	25-100-01200
DDB 200 für 20 Leisten LSA-Plus 10DA Baureihe 2	25-200-01200
DDB 20 Nachrüstbausatz Schloss	25096-500 00
DDB 50/100 Nachrüstbausatz Schloss	25096-501 00
DDB 20/50/100 Nachrüstsatz Dichtung	25096-502 00

Wichtiger Hinweis

Achten Sie bitte bei der Verwendung unseres Produktes darauf, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Ansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft können nur geltend gemacht werden, wenn im Einzelfall eine bestimmte Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich von der liefernden 3M Gesellschaft zugesichert worden ist. Im Übrigen richten sich sämtliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche nach den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der liefernden 3M Gesellschaft. 3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company. LSA-PLUS ist eine eingetragene Marke der TE Connectivity Ltd. family of companies.



3M Deutschland GmbH
 Elektro- und Telekommunikationsprodukte
 Carl-Schurz-Str. 1
 41453 Neuss, Germany
 Tel.: +49 (0)2131 / 14-5999
 Fax: +49 (0)2131 / 14-5998
 Internet: www.3M.de/ECB

Technische Änderungen vorbehalten.
 Dr.Nr. 07-401-42800 Index 0 Stand 12.2015