

3M Silver Tape Tartan^{MR} Multi-Uso 3939

Dados Técnicos

Agosto/01

Substitui: Março/01



Descrição e Aplicações do Produto:

Dorso com filme de polietileno na cor prata reforçado com filamentos de poliéster. Adesivo à base de resina e borracha bastante agressivo.

Vedação de dutos de ar condicionado e de refrigeração. Trabalhos de manutenção em geral.

Pode ser utilizada para reparação de molduras, fixação de sistema de ventilação, fixação de chuveiros, reparação de vassouras, livros, aspiradores de pó, mangueiras, calhas, vedação de bóias e piscinas, fixação de objetos, etc. Reparos provisórios em materiais náuticos (botes, pranchas etc) e tecidos. Enfeixamento, empacotamento, embalagem, encadernação, etc.

Características e Benefícios:

Características	Benefícios
<ul style="list-style-type: none">Dorso: Algodão laminado com filme de polietileno	<ul style="list-style-type: none">Ótima conformabilidadeResistência à traçãoResistência à umidade. Após colada pode ser imersa em água
<ul style="list-style-type: none">Adesivo: À base de resina e borracha	<ul style="list-style-type: none">Forte adesãoPode ser aplicada na maioria das superfícies
<ul style="list-style-type: none">Adesão em placa de aço inox: 1,585 kgf/25 mm	
<ul style="list-style-type: none">Resistência a tração: 10,400 kgf/25 mm	
<ul style="list-style-type: none">Espessura total: 0,25 mm	
<ul style="list-style-type: none">Alongamento na ruptura: 11,0 %	
<ul style="list-style-type: none">Estocagem: 20 - 25 °C e 50 - 55 % UR	

Instruções de Uso:

Para se obter o máximo desempenho da fita é necessário que a aplicação seja feita sob pressão forte e uniforme, em superfícies limpas e livres de umidade e resíduos oleosos.

3M

Construção e Melhoria do Lar - CHIM
3M do Brasil Ltda.
Fone (0xx19) 3838-7987
Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente
Fone: 0800122686

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (0xx19) 3838-7987
Fax (0xx19) 3838-7766